



KINTEK SOLUTION

سرھف ٲرابطب لل ٲك الھتسال داوم ل

ٲرارجل اءءم ل، ٲن ٲء اءء ل اءولاءك نم ءزم ٲل ل واصل ل ان ب ل صاء،
ٲو ٲل ل اءم ٲل ل اءءم، ٲل ل مءم ل داوم ل او ٲك الھتسال داوم ل، etc...

KINTEK SOLUTION

ةكرشلل فلم

>>> انع تامولعم

نوسركم قيرفلاءضع ، يجولونكت هجوت تاذةمظنم يه Kintek Solution Ltd
ثحبلا تادعم يف ةيقووثومو ةيلعاف رثكألا تاركاتبالاو ايجولونكتلا فاشككتسال
، ةديجال داوملا نع ثحبلاو ، يويحل ائيايميكلا لعافتلا تالاجم لثم ، يملعلا
تادعمو . ةيودألا يف لجال وه امك ، ديربلاو ، غارفلا قلخو ، ةيرارحلا ةجلاعملاو
لوربلا جارختسا

نحو ، صحفلا تادعم لاجم يف ةينغ تاربخ انبستك ، ةيضاملا أماع نيرشعلا يف
انمق امك ، مهعقاوو ءالمعلا تاجايتحال أقفو لولحلاو تادعملا نم لك ريفوت ىلع نورداق
انيدل و ، ددحم لمع ضرغ عم قفاوتت يتيلا ءالمعلا لىصفت تادعم نم ريثكلا ريوطت
لثم ، ةفلتخم لود نم دهاعملاو تاعماجال نم ديدعلا يف ةحجانلا عيراشملا نم ريثكلا
طسوألا قرشلاو ادنلليزوينو ايلارئتسأو ةيبونجلاو ةيلامشلا اكيرمأو ابوروأو ايسآ
ايقيرفأو

ءاضعأ لمع فقومل ةعئارةمالع يه صالحإلاو داجلا لمعلاو ةعيرسلا ةباجتسالو ةنهملا
انئالعم نيب ةبيطةممس انبستكي امم ، انقيرف

ةكراشمو ، قطانملاو نادلبلا فلتخم نم انئالعم ةمدخل نودعتسمو انه نحو
!أعم ةيقووثومو ةيلعاف رثكألا ايجولونكتلا



رز ةيراطب ةلأح

ررصنعالا مقرر: BC-01



Introduction

تاي راطب لاساب أضيأ رارزألا تاي راطب فرعت
ىلع ةريغص ةيراطب اهانأكو ودبت .ةريغصلا
يف قرأو ربكأ اهرطق نوكي ام ةداع .رز لكش
ةكاملال

ديزمالا فرع

رز ةيراطب ةيشح

رصنل مقرر: BC-02



Introduction

نأ امك ، ةيلخادلا ةداملا هوشت ةيشحلا عنمت
سمالتلا ىلع دعاست ةيكربنزل ةحيفصلا
ءاخترالا عنمل ةيراطبلا لخادم كحملا

ديزمل فرعا

جذومنلا تافصاوم	(ءكامسل * رطقل) تافصاوملا
ءيشح CR20	م م * 0.5 15.8 ϕ
	م م * 1.0 15.8 ϕ
	م م * 1.5 15.8 ϕ
	م م * 0.5 16.1 ϕ
	م م * 0.8 16.1 ϕ
ءيشح CR24	م م * 1.5 16.2 ϕ
	م م * 1.0 19.0 ϕ
	م م * 0.4 20.0 ϕ

بلصل ي ناو طسا ة يراط بل ا ة لاج

ر ص ن ع ل ا م ق ر : BC-03



Introduction

ب ا ط ق ت س ا ن و ي أ م و ي ث ي ل ة ي ر ا ط ب ف ا ل غ ع ن م ي
، ة ي ر ا ر ح ل ا ت ا ر ي ث ا ت ل ا ن م ل ل ق ي و ، ة ي ر ا ط ب ل ا
ل د ع م ل ا ء ا د ا ن س ح ي و .

دي ز م ل ا ف ر ع ا

ح ت ن م ل ا ت ا ن و ك م	م س ا	ر ا ج ف ن ا ل ل م و ا ق م ع و ن 18650 ة ي ر ا ط ب ل ا ف ا ل غ
	ب ل ص ل ا ة ف ي ذ ق	م ل م (D) * 67 (H) * 0.25 (T) 18.0
ة ي ع م ج ل ا ع ط ق	ر ا ج ف ن ا ل ل ة م و ا ق م ة ي ط غ أ	م ل م (T) * 17.3 (D) 3.7
	ط غ ص ل ا ح	ل ا ك س ا ب ا ج ي م 18-22

26650 ة ي ن ف ل ا ت ا ر ش و م ل ا	
ب ا ك ب ا ك PTC	ب غ ش ل ا ة ح ف ا ك م ء ا ط غ
د ا و م ل ا ء ا ط غ ، ب ل ص ل ا ة ف ي ذ ق	ت ا ر ت ن ن ا ب ي ل ط م A3 د ا ل و ف
ا ق و ط د ا و م ل ا و ي ر ئ ا د ل ا ي ر ئ ا د ل ا م ت خ ل ا	ن و ل ي ا ن
ة ل ا س غ	ف ي ل ا ن ا و ي ح
ا ع ا ف ت ر ا ل ا × ر ط ق ل ا ل ا ل ك ي ة ل ا د ا ع ب ا	م م (H) x 68 (ID) x 25.5 (OD) م م 26
ا ع ا ف ت ر ا ل ا × ر ط ق ل ا ل ا ء ا ط غ ل ا د ا ع ب ا	م م (D) × 5 م م (H) 25.5
ا ك م س ل ا × ر ط ق ل ا ل ا ي و ل ع ل ا ل ز ع ل ا ل ص ا ف د ا ع ب ا	م ل م (D) × 0.25 م ل م (H) 24.5
ا ك م س ل ا × ر ط ق ل ا ل ا ي ل ف س ل ا ل ز ع ل ا ل ص ا ف د ا ع ب ا	م ل م (D) × 0.25 م ل م (H) 24.5
ن ز و	س ي / م ا ر ح 18.75

Li-Air ەي راطب ەبلع

رقصنعلال مقر: BC-04



Introduction

نيجسكأ ەي راطب) ءاوهال مويتيل ەي راطب بطقلا . صصخم ەي راطب قودنص (مويتيلال لخالل او ، جخاللا لئ لخاللا نم بوقثم بجوملا سلمأ .

ديزمالا فرعلا

عافترا × ءايص) ءاعبالا	مم 3.2 × مم 20
تاحتفلال ددع	(مم 1.2 ءتقلال رطق علبي ، آبتت 19 رمألا بلطت اءا) آبتت 17
ءءام	SS304 ءبلعلال ءبلعلال SS304 ءبلعلال ءبلعلال (ءبلعل 1mm تاحتف) Ø12mm x 1.0mm كسسب يكبش صررق عم ءبلعلال ءبلعلال ءبلعلال O-ring متخ (Polypropylene) عم ءبلعلال ءبلعلال (ءبلعل 1mm تاحتف) Ø12mm x 1.0mm كسسب يكبش صررق عم ءبلعلال ءبلعلال ءبلعلال
نزو	(مارح 2.8) ءبلعلال 0.1
بلط	ءبلعلال-مويتيلال / كئزلا ەي راطب ريوطتل زاتمم



Kintek Solution

، نوشتغناشت قيرط 11 مقر :يسئيرلا رقم لا
نصللا ، وشتغناشت
، ياشت ناو ، تراهكول قيرط 300 :غنوك غنوه بكتك
م
غنوك غنوه
، يس ويك ، لايورت نوم ، ماهارج درافيلوب :ادنك بكتك
ادنك ، H3P 2C7

