



KINTEK SOLUTION

سرهف ةيراطبلل ةيكالهتسالل داوملا

ةيراحللا تادعمللا ، ةنيعدادعإ تاجولالك نم ديزم يلعل لوصحلل انب لصتا
خلإ ، ةيويحللا ءايملكلا تادعم ، ةيملعمللا داوملاو ةيكالهتساللا داوملا

KINTEK SOLUTION

ةكرشلل فلم

>>> انع تامولعم

نوسركم قيرفلاءضع ، يجولونكت هجوت تاذةمظنم يه Kintek Solution Ltd
ثحبلا تادعم يف ةيقووثومو ةيلعاف رثكألا تاركببالاو ايجولونكتلا فاشكسالا
، ةديجال داوملا نع ثحبلاو ، يويحل ائيايميكلا لعافتلا تاجم لثم ، يملعلا
تادعمو . ةيودألا يف لجال وه امك ، ديرببالاو ، غارفلا قلخو ، ةيرارحلا ةجلعلاو
لورببالا جارختسا

نحو ، صحفلا تادعم لاجم يف ةينغ تاربخ انبستك ، ةيضاملا أماع نيرشعلا يف
انمق امك ، مهعقاوو ةالمعلا تاجايتحال أقفو لولحلاو تادعملا نم لك ريفوت ىلع نورداق
انيدل و ، ددحم لمع ضرغ عم قفاوتت يئالءالمعلا لئصفت تادعم نم ريثكلا ريوطت
لثم ، ةفلتخم لود نم دهاعملاو تاعملا نم ديدعلا يف ةحجانلا عيراشملا نم ريثكلا
طسوألا قرشلاو ادنلليزوينو ايلارلسأو ةيبونجلاو ةيلامشلا اكيرمأو ابوروأ ايسآ
ايقيرفأو

ءاضعأ لمع فقومل ةعئارةمالع يه صالخالو داچلا لمعلاو ةعيرسلا ةباجتسالو ةنهملا
انئالعم نيب ةبيطةمسن انبسكي امم ، انقيرف

ةكراشمو ، قطانملاو نادلبلا فللثم نم انئالعم ةمدخل نودعتسمو انه نحو
!اعم ةيقووثومو ةيلعاف رثكألا ايجولونكتلا



رز ةيراطب ةلأح

ررصنعالا مقرر: BC-01



ةمدقم

تاي راطب لاساب أضيأ رارزألا تاي راطب فرغت
ىلع ةريغص ةيراطب اهانأكو ودبت .ةريغصلا
يف قرأو ربكأ اهرطق نوكي ام ةداع .رز لكش
ةكاملال

ديزمالا فرع

رز ةيراطب ةيشح

ررصنللا مقر: BC-02



ةمدقم

نأ امك ، ةيلخادللا ةداملا هوشت ةيشحلا عنمت
سمالتلا ىلع دعاست ةيكربنزللا ةحيفصلا
ءاختراللا عنمل ةيراطبلا لخادم كحملا

ديزمللا فرع

جذومنلا تافصاوم	(ةكامسل * رطقل) تافصاوملا
CR20 ةيشح	م 0.5 * 15.8 ϕ
	م 1.0 * 15.8 ϕ
	م 1.5 * 15.8 ϕ
	م 0.5 * 16.1 ϕ
	م 0.8 * 16.1 ϕ
CR24 ةيشح	م 1.0 * 19.0 ϕ
	م 0.4 * 20.0 ϕ

بلصل ي ناو س أ ة ي راط بل ا ة ل ا ح

ر ص ن ع ل ا م ق ر : BC-03



ة م د ق م

ب ا ط ق ت س ا ن و ي أ م و ي ث ي ل ة ي ر ا ط ب ف ا ل غ ع ن م ي
، ة ي ر ا ر ح ل ا ت ا ر ي ث أ ت ل ا ن م ل ل ق ي و ، ة ي ر ا ط ب ل ا
ل د ع م ل ا ة ا د أ ن س ح ي و .

د ي ز م ل ا ف ر ع ا

ح ت ن م ل ا ت ا ن و ك م	م س ا	ر ا ح ف ن ا ل ل م و ا ق م ع و ن 18650 ة ي ر ا ط ب ل ا ف ا ل غ
	ب ل ص ل ا ة ف ي ذ ق	م ل م (D) * 67 (H) * 0.25 (T) 18.0
ة ي ع م ح ل ا ع ط ق	ر ا ح ف ن ا ل ل م و ا ق م ة ي ط ع أ	م ل م (T) * 17.3 (D) 3.7
	ط غ ص ل ا ح	ل ا ك س ا ب ا ح ي م 18-22

26650 ة ي ن ف ل ا ت ا ر ش و م ل ا	
ب ا ك ب ا ك PTC	ب غ ش ل ا ة ح ف ا ك م ة ا ط غ
د ا و م ل ا ة ا ط غ ، ب ل ص ل ا ة ف ي ذ ق	ت ا ر ت ن ن ا ب ي ل ط م A3 د ا ل و ف
ا ق و ط د ا و م ل ا و ي ر ئ ا د ل ا ي ر ئ ا د ل ا م ت ح ل ا	ن و ل ي ا ن
ة ل ا س غ	ف ي ل أ ن ا و ي ح
ا ع ا ف ت ر ا ل ا × ر ط ق ل ا ل ا ل ك ي ة ل ا د ا ع ب أ	م م (H) x 68 (ID) x 25.5 (OD) م م 26
ا ع ا ف ت ر ا ل ا × ر ط ق ل ا ل ا ة ا ط غ ل ا د ا ع ب أ	م م (D) × 5 م م (H) 25.5
ا ك م س ل ا × ر ط ق ل ا ل ا ي و ل ع ل ا ل ز ع ل ا ل ص ا ف د ا ع ب أ	م ل م (D) × 0.25 م ل م (H) 24.5
ا ك م س ل ا × ر ط ق ل ا ل ا ي ل ف س ل ا ل ز ع ل ا ل ص ا ف د ا ع ب أ	م ل م (D) × 0.25 م ل م (H) 24.5
ن ز و	س ي / م ا ر ح 18.75

Li-Air ةيراطب ةبلع

رصنعلال مقر: BC-04



ةمدقم

نيجسكأ ةيراطب) ءاوهال مويتيل ةيراطب بطلال. صصخم ةيراطب قودنص (مويتيلال لخادلل او ، جراخلال ل لخادلل نم بوقثم بجوملا سلمأ.

ديزمالا فرعا

اعافترا × ءايص) داعبالا	مم 20 × 3.2 مم
تاحتفلال ددع	(مم 1.2 ةحتفلال رطق علبي ، ابقث 19 رمالا بلطت اذا) ابقث 17
ءدام	SS304 ةبلعلا ءلعل ال SS304 ءلعل ال (ءلعل 1mm تاحتف) Ø12mm x 1.0mm كمسب يكبش صرق عم ةيلفسلال ءلعل ال SS304
نزو	(مارح 2.8) ةيقوأ 0.1
بلط	ءاوهال-مويتيلال / كنزلال ةيراطب ريوطتل زاتم



Kintek Solution

ةقطنم ،مولعلا ةءاج 89 مقر :سيسيئرلا رقملا
نصيللا ،وشتغنشت ،ةقئافللا ايجولونكتلا

