



KINTEK SOLUTION

سرھف ٲرابطبلا رابتخا

ٲرارتلا تادعملا ، ٲنٲع دادعإ تاجولاتك نم دٲزم ٲلع لوصحلل انب لصتا ،
ٲٲوٲللا ءاٲمٲكلا تادعم ، ٲٲلمعملا داوملا و ءكالا هتسالا داوملا ، etc...

KINTEK SOLUTION

ةكرشلل فلم

>>> انع تامولعم

نوسركم قيرفلاءاضع ، يجولونكت هجوت تاذةمظنم يه Kintek Solution Ltd
ثحبلا تادعم يف ةيقووثومو ةيلعاف رثكألا تاركتابال او ايجولونكتلا فاشككتسال
، ةديجال داوملا نع ثحبلاو ، يويحل ائيايميكلا لعافتلا تالاجم لثم ، يملعلا
تادعمو . ةيودألا يف لجال وه امك ، ديربتلاو ، غارفلا قلخو ، ةيرارحلا ةجلالعملاو
لوربتلا جارختسا

نحو ، صحفلا تادعم لاجم يف ةينغ تاربخ انبستك ، ةيضاملا أماع نيرشعل يف
انمق امك ، مهعقاوو ةالمعلا تاجايتحال أقفو لولحلاو تادعملا نم لك ريفوت ىلع نورداق
انيدل و ، ددحم لمع ضرغ عم قفاوتت يتي الةالمعلا لىصفت تادعم نم ريثكلا ريوطت
لثم ، ةفلتخم لود نم دهاعملاو تاعمالجلا نم ديدعلا يف ةحجانلا عيراشملا نم ريثكلا
طسوألا قرشلاو ادنلليزوينو ايلاربتساو ةيبونجلاو ةيلامشلا اكيرمأو ابوروأو ايسآ
ايقيرفأو


ءاضعأ لمع فقومل ةعئارةمالع يه صالخال او دالجال لمعلاو ةعيرسلا ةباجتسال او ةنهملا
انئالعم نيب ةبيطةممس انبستكي امم ، انقيرف

ةكراشمو ، قطانملاو نادلبلا فلتخم نم انئالعم ةمدخل نودعتسمو انه نحو
!أعم ةيقووثومو ةيلعاف رثكألا ايجولونكتلا



نيجوردية ال دوقو ايالخ ةموك

ررصنل مقرر: BC-05



Introduction

ةيلاع ةيراي عم ةقيرط وه دوقولا ايالخ سدكم
مادختساب ءابرهكلا دي لوتل ةءافكلا
ةيلمع لالخنم نيجسكأل او نيجوردية ال
نم ديدللا يف همادختسا نكمي .ةيئاي ميكرهك
ردصمك ةلقننملاو ةتباتل تاقيبطتلا
ةدجتمل او ةفيظنلا ةقائل

ديزل فرعا

جدومن	طاو 10	طاو 20	طاو 30	طاو 50	طاو 100	طاو 200	طاو 300	طاو 500
ردقملا جارحإلا	10 طاو	20 طاو	30 طاو	50 طاو	100 طاو	200 طاو	300 طاو	500 طاو
ةردقملا ةيطلوللا (V)	6.6	1.2	7.2	12	12	24	38	24
الجارحإل فينصتلا (A)	1.51	1.67	4.17	4.2	8.34	8.34	7.9	20.84
ةحورملا دهج (V)	تولوف 4-12							
سدكملا ةرارح ةجرد	50%							
سدملا ةءافك	50%							
حئارش	11 ةعطق	20 ةعطق	12 ةعطق	20 ةعطق	20 ةعطق	40 ةعطق	64 ةعطق	60 ةعطق
محملا (مم)	57 * 42 * 52	110 * 46 * 48	84 * 64 * 76	92 * 83 * 56	160 * 143 * 75	104 * 170 * 70	245 * 100 * 100	140 * 180 * 167
محملا (كجم)	0.155	0.29	0.2	0.3	0.8	1.01	1.5	1.95

لماشللا ةيراطبلا رابتخا

رصنعلال مقر BC-06



Introduction

ةيراطبلا رابتخا قيبطت قاطن رابتخا نكمي مويثليللا تيراطب نم اهريغو 18650: لماشللا رميلولبلا تيراطب و ةعبرملاو ةيناووسأللا تيراطب و مويمداكلالو لكينلا تيراطب و ةيضمحللا صاصرلا تيراطب و لكينلا ديرديه كلذ يلا امو.

ديزملال فرعا

BC-06H لي دوم		BC-06 لي دوم	
ساي قاطن:		ساي قاطن:	
ةيراطبلا دهج ساي قاطن:	0.001 تلوف 0-10 ةقد 1mV ةقد تلوف	ةيراطبلا دهج ساي قاطن:	0 ~ 10 رارقل نم ىندألل دهجلا تلوف 10mV
يلاللا غيرفتللاو نحشللا رابتخا قاطن:	5mA-2000mA ةقد 0.001A 1mA ةقد	يلاللا ساي قاطن:	0 ~ 12A رارقل ىندألل دهجلا
ةيراطبلا ل دئازللا رايلا ساي قاطن:	0.01A رارقل 0.20A	ةمواقملا ساي قاطن ةيلخاللا:	0 ~ 1000 رتم بعكم رتم 1 رارقل
ةيلخاللا ةمواقملا ساي قاطن:	0 ~ 999mΩ رارق 1mΩ	ديدحت ةمواقم ساي قاطن:	0.1 ~ 999.9KΩ دهجلا
ةمواقملا ساي قاطن:	0.1 ~ 999.9KΩ رارق 0.1KΩ	ةعسللا ساي قاطن:	0 ~ 10000 ريمأ يلم 1 رارقل
ةعسللا ساي قاطن:	0 ~ 6000mAh رارق 1mAh		
رابتخالا ةعرس:		رابتخالا ةعرس:	
يئابرهك سام ةيامح ، ةيلخاللا ةمواقملا ، دهجاللا رصان ع 6 تبات رابتخا ، دئازللا رايلا ، غيرفتللا ، نحشللا:		ةينات 0.4-0.5	عيمح ربتخي تبات رابتخا (فئاطوللا):
تاعاس 3 ~ 4 (IC رايلا غيرفتو نحش) ةعسللا رابتخا:		تاعاس 3	نحش) ةعسللا رابتخا (IC رايلا غيرفتو):
ساي قاطن ةقد:			
1) دهجاللا ساي قاطن ةقد:		± 0.01% FS + 2 تاملك (10 تلوف)	
2) يلاللا ساي قاطن ةقد:		± 0.1% FS + 2 تاملك (2A)	
3) دئازللا رايلا ساي قاطن ةقد:		± 1% FS + 2 تاملك (20A)	
4) ةيلخاللا ةمواقملا ساي قاطن ةقد:		± 1% FS + 1mΩ	
5) ديدحت ةمواقم ساي قاطن ةقد:		100KΩ ± 1%	
6) ةيراطبلا ةعس ساي قاطن ةقد:		60AH ± 1%	
قيبطتللا ةلباقلا كصللا ةئيب:			
ةراج ةجرد:		0 40 °C	
عافتاللا مادختسا:		رحباللا حطيس يوتسم قوف م ك 2 دودح يف مدختسا	
ةبوسنلا ةبوطرلا:		40-80% ةبوطر	
ةيساساللا تاملعللا			

هإاطلا ءاءم | ءه

زءره 50 ± 10% ءلوف 220

هإاطلا ءالهءسا

طاو 50 ءل لءصء

ءصلا مءء

L (285 مم) × ءرع (240 مم) × عافءرا (85 مم)

هءءراءال ءءءءل مءء

L (320 مم) × W (300 مم) × H (160 مم)

ةيراطبل لةلخادلا ةمواقملا رابتخا زاغ

رر:رصنعلا مقر BC-08



Introduction

ةمواقملا رابتخال ةيسيئرلا ةفيظولا لثمتت نحلل ةفيظو رابتخا في ةيراطبل لةلخادلا ، ةلخادلا ةمواقملاو ، غيرفلا ةفيظوو ، رابتلاو ، ةسللاو ، ةمحلل ةفيظوو ، دهجللاو . ةئابرهك سام ةيماحتقوو ، دئاللا

ديزمالا فرع

ةفيظو	حوارتي	سايقل قاطن	ةقد	سايقل تقو	ةقد
ةلخادلا ةمواقملا	200 مΩ	بعكم رتم 2-200	0.1m ز	ةينات لمل 10	± 0.5 مΩ
	2Ω	1mΩ-2Ω	ومي	ةينات لمل 10	± 1مΩ
بهركللا دهجللا	تلاف 5	تلاف 0-4.999	تلاف 0.001	ةينات لمل 10	± 0.001 تلاف
	تلاف 50	تلاف 0.49.99	0.01V	ةينات لمل 10	± 0.01V



Kintek Solution

، نوشتغناشت قيرط 11 مقر :يسئيرلا رقم لا
نصللا ، وشتغناشت
، ياشت ناو ، تراهكول قيرط 300 :غنوك غنوه بكتك
غنوك غنوه
، يس ويك ، لايورت نوم ، ماهارج درافيلوب :ادنك بكتك
ادنك ، H3P 2C7

