



KINTEK SOLUTION

## سرھف كيماري سالا نم ةقتوب

ةرارحلا تادعملا ، ةنرع دادعإ تاجولاتك نم ديزم ىلع لوصحلل انب لصتا  
خلإ ، ةيويحلل ءايميكلا تادعم ، ةيلمعملا داوملاو ةيكالءتسالا داوملا

# KINTEK SOLUTION

## ةكرشلل فلم

### >>> انع تامولعم

نوسركم قيرفلاءضع ، يجولونكت هجوت تاذةمظنم يه Kintek Solution Ltd  
ثحبلا تادعم يف ةيقووثومو ةيلعاف رثكألا تاركاتبالاو ايجولونكتلا فاشكسالا  
، ةديجال داوملا نع ثحبلاو ، يويحل ائيايميكلا لعافتلا تالاجم لثم ، يملعلا  
تادعمو . ةيودألا يف لجال وه امك ، ديربلاو ، غارفلا قلخو ، ةيرارحلا ةجلالعملاو  
لوربلا جارختسا

نحو ، صحفلا تادعم لاجم يف ةينغ تاربخ انبستك ، ةيضاملا أماع نيرشعلا يف  
انمق امك ، مهعقاوو ةالمعلا تاجايتحال أقفو لولحلاو تادعملا نم لك ريفوت ىلع نورداق  
انيدل و ، ددحم لمع ضرغ عم قفاوتت يئالءالمعلا لئصفت تادعم نم ريثكلا ريوطت  
لثم ، ةفلتخم لود نم دهاعملاو تاعمالجلا نم ديدعلا يف ةحجانلا عيراشملا نم ريثكلا  
طسوألا قرشلاو ادنلليزوينو ايلارلسأو ةيبونجلاو ةيلامشلا اكيرمأو ابوروأو ايسآ  
ايقيرفأو

ءاضعأ لمع فقومل ةعئارةمالع يه صالحإلاو دجال لمعلاو ةعيرسلا ةباجتسالاو ةنهملا  
انئالعم نيب ةبيطةمسن انبسكي امم ، انقيرف

ةكراشمو ، قطانملاو نادلبلا فلتخم نم انئالعم ةمدخل نودعتسمو انه نحو  
!اعم ةيقووثومو ةيلعاف رثكألا ايجولونكتلا



## ربتخم لاطغ نرفل ةيفنخ ةقوتوب (Al2O3) انيمولأ

رقصنعلال مقر: KM-C01



### ةمدقم

يف انيمولأ الكيمارييس تاقوتوب مدختسُت تاقوتوب لاولو ، نداعمال رهص تاودأو داومال ضعب ةجلالعمو رهصل ةبسانم حطسمل اعاقلا تاذ ديجوتو رارقتسا عم داومال نم ركبأ تاعفد ل.لضفأ.

### ديزمال فرع

0.9 ل (45 × 8 × 6 لمل)	9 ل (60 × 30 × 10 لمل)	30 ل (60 × 40 × 20 لمل)	185 ل (80 × 80 × 40 لمل)	13 ل (100 × 30 × 10 لمل)	300 ل (100 × 100 × 40 لمل)	510 ل (120 × 120 × 50 لمل)	800 ل (200 × 100 × 50 لمل)
2 ل (30 × 20 × 10 لمل)	10 ل (50 × 20 × 20 لمل)	35 ل (60 × 30 × 30 لمل)	75 ل (90 × 60 × 20 لمل)	25 ل (100 × 30 × 15 لمل)	750 ل (100 × 100 × 100 لمل)	520 ل (140 × 140 × 38 لمل)	2600 ل (200 × 200 × 80 لمل)
3 ل (25 × 15 × 15 لمل)	10 ل (60 × 30 × 14 لمل)	40 ل (50 × 50 × 25 لمل)	165 ل (90 × 60 × 40 لمل)	35 ل (100 × 30 × 20 لمل)	330 ل (115 × 115 × 35 لمل)	425 ل (150 × 150 × 30 لمل)	3300 ل (200 × 200 × 100 لمل)
3.5 ل (20 × 20 × 17 لمل)	16 ل (60 × 30 × 15 لمل)	57 ل (75 × 75 × 15 لمل)	200 ل (90 × 60 × 45 لمل)	59 ل (100 × 30 × 30 لمل)	90 ل (120 × 60 × 20 لمل)	750 ل (150 × 150 × 50 لمل)	3900 ل (250 × 250 × 80 لمل)
4 ل (50 × 20 × 10 لمل)	20 ل (60 × 30 × 20 لمل)	68 ل (65 × 65 × 25 لمل)	170 ل (90 × 90 × 30 لمل)	47 ل (100 × 40 × 20 لمل)	190 ل (120 × 60 × 40 لمل)	1290 ل (150 × 150 × 80 لمل)	4800 ل (250 × 250 × 100 لمل)
5 ل (30 × 20 × 17 لمل)	25 ل (50 × 40 × 20 لمل)	100 ل (65 × 65 × 35 لمل)	300 ل (90 × 90 × 45 لمل)	110 ل (100 × 50 × 30 لمل)	205 ل (120 × 80 × 30 لمل)	800 ل (160 × 160 × 45 لمل)	11000 ل (330 * 330 * 120 لمل)
7 ل (50 × 20 × 15 لمل)	26 ل (50 × 25 × 35 لمل)	110 ل (70 × 70 × 30 لمل)	22 ل (100 × 20 × 20 لمل)	150 ل (100 × 100 × 25 لمل)	260 ل (120 × 80 × 40 لمل)	1460 ل (180 × 180 × 60 لمل)	
3.5 ل (20 × 20 × 17 لمل)	10 ل (60 × 30 × 14 لمل)	25 ل (100 × 30 × 20 لمل)	125 ل (98 × 72 × 28 لمل)				
5.5 ل (45 × 22 × 13 لمل)	15 ل (30 × 30 × 30 لمل)	30 ل (80 × 40 × 17 لمل)	1800 ل (380 × 135 × 60 لمل)				
9 ل (60 × 25 × 15 لمل)	15 ل (60 × 30 × 15 لمل)	50 ل (90 × 60 × 17 لمل)					
10 ل (50 × 28 × 14 لمل)	22 ل (100 × 25 × 15 لمل)	84 ل (120 × 60 × 18 لمل)					
9 ل (60 × 25 × 15 لمل)	50 ل (85 × 30 × 40 لمل)	125 ل (98 × 72 × 28 لمل)	1050 ل (150 × 150 × 60 لمل)	1800 ل (380 × 135 × 60 لمل)			

15 لم (60 × 30 × 15 مل)	84 لم (120 × 60 × 18 مل)	460 لم (160 × 120 × 35 مل)	1290 لم (150 × 150 × 80 مل)	4000 لم (225 × 225 × 100 مل)
15 لم (30 × 30 × 30 مل)	95 لم (120 × 100 × 15 مل)	710 لم (155 × 120 × 50 مل)	1800 لم (150 × 100 × 150 مل)	
22 لم (100 × 25 × 15 مل)	100 لم (100 × 50 × 30 مل)	900 لم (120 × 120 × 100 مل)	4400 لم (200 × 150 × 200 مل)	
0.9 لم (45 × 8 × 6 مل)	59 لم (100 × 30 × 30 مل)	260 لم (100 × 100 × 35 مل)	1880 لم (340 × 220 × 35 مل)	6900 لم (330 × 330 × 80 مل)
3 لم (25 × 15 × 15 مل)	84 لم (65 × 65 × 30 مل)	425 لم (150 × 150 × 30 مل)	3120 لم (300 × 150 × 90 مل)	14 اربل (330 × 330 × 160 مل)
5 لم (30 × 20 × 17 مل)	170 لم (170 × 53 × 30 مل)	445 لم (100 × 100 × 60 مل)	3300 لم (200 × 200 × 100 مل)	
16 لم (40 × 30 × 20 مل)	200 لم (115 × 90 × 30 مل)	1090 لم (140 × 140 × 70 مل)	3760 لم (300 × 200 × 80 مل)	
35 لم (70 × 30 × 30 مل)	230 لم (115 × 65 × 45 مل)	1260 لم (160 × 120 × 85 مل)	4000 لم (235 × 165 × 130 مل)	

دحاو (50 × 40 × 20) ناريجص نانثاو (30 × 20 × 17)	دحاو (90 × 65 × 30) ةريغص ةعبرا (50 × 20 × 20)	دحاو (100 × 30 × 20) ةريغص ةعبرا (20 × 20 × 17)	دحاو (115 × 90 × 30) ريغص ةسمخ (75 × 20 × 20)	دحاو (120 × 60 × 20) ناريجص نانثاو (50 × 40 × 20)
دحاو (80 × 80 × 40) ناريجص نانثاو (60 × 30 × 30)	دحاو (90 × 65 × 30) ناريجص نانثاو (50 × 40 × 20)	دحاو (100 × 30 × 20) ةريغص ةتالنتو (30 × 20 × 17)	دحاو (115 × 115 × 35) ةريغص ةتالنتو (100 × 30 × 20)	دحاو (120 × 60 × 20) ناريجص نانثاو (100 × 20 × 20)
دحاو (90 × 60 × 20) ةريغص ةعبرا (50 × 20 × 20)	دحاو (90 × 65 × 30) ةريغص ةتالنتو (52 × 25 × 23)	دحاو (100 × 40 × 20) ريغص ةتالنتو (φ28 × 17)	دحاو (120 × 30 × 15) ريغص ةسمخ (20 × 20 × 17)	دحاو (120 × 60 × 20) ةريغص ةسمخ (50 × 20 × 20)
دحاو (90 × 60 × 17) ةريغص ةتالنتو (50 × 28 × 1)	دحاو (100 × 30 × 15) ةريغص ةتالنتو (30 × 20 × 10)	دحاو (100 × 40 × 20) ريغص ةتالنتو (φ30 × 30)	دحاو (115 × 115 × 35) ةريغص ةتالنتو (100 × 30 × 20)	دحاو (120 × 60 × 40) ةريغص ةتالنتو (40 × 35 × 25)
دحاو (90 × 60 × 20) ناريجص نانثاو (50 × 40 × 20)	دحاو (100 × 30 × 20) ريغص ةسمخ (φ18 × 26)	دحاو (100 × 100 × 40) ريغص ةعست (10 لم)	دحاو (120 × 35 × 18) ريغص ةعبس (25 × 15 × 15)	دحاو (120 × 80 × 30) ريغص ةتس (20 لم)
دحاو (90 × 60 × 20) ريغص ةسمخ (80 × 10 × 10)	دحاو (100 × 30 × 20) ةريغص ةعبرا (20 × 20)	دحاو (115 × 65 × 45) ةريغص ةعبرا (50 × 25 × 35)	دحاو (120 × 60 × 18) ةريغص ةعبرا (50 × 28 × 14)	دحاو (120 × 80 × 40) ريغص ةتس (15 لم)
دحاو (φ58x60) ريغص ةعبس و (16x50) ةريغص ةعبس و	دحاو (100 × 40 × 20) ريغص ةتالنتو (φ28 × 17)	دحاو (120 × 60 × 20) ناريجص نانثاو (100 × 20 × 20) (ةرياد فصن)		
دحاو (70 × 70) ريغص ةتالنتو (28 × 58)	دحاو (100 × 40 × 20) ريغص ةتالنتو (φ30 × 30)	دحاو (120 × 60 × 40) ةريغص ةتالنتو (φ35 × 25) (ةرياد فصن)		
دحاو (100 × 30 × 20) ةريغص ةعبرا (20 × 20)	دحاو (100 × 100 × 40) ريغص ةعست (10 يداع لم)	دحاو (120 × 80 × 40) ريغص ةتس (15 لم)		
دحاو (100 × 30 × 20) ريغص ةسمخ (φ18 × 26)	دحاو (115 × 65 × 45) ةريغص ةعبرا (50 × 25 × 35)	دحاو (120x80x30) ريغص ةتس (20 ةدايز لم)		

2 لم (50 × 10 × 10 مل)	7 لم (50 × 20 × 15 مل)	68 لم (65 × 65 × 25 مل)	110 لم (100 × 50 × 30 مل)	165 لم (90 × 60 × 40 مل)	1000 لم (150 × 110 × 80 مل)
2.5 لم (70 × 12 × 7 مل)	15 لم (75 × 20 × 20 مل)	75 لم (90 × 60 × 20 مل)	115 لم (65 × 65 × 35 مل)	170 لم (90 × 90 × 30 مل)	2000 لم (160 × 140 × 120 مل)
4 لم (50 × 20 × 10 مل)	34 لم (150 × 20 × 20 مل)	85 لم (120 × 60 × 18 مل)	120 لم (90 × 65 × 30 مل)	185 لم (80 × 80 × 40 مل)	2600 لم (200 × 200 × 80 مل)
4.5 لم (80 × 10 × 10 مل)	57 لم (75 × 75 × 15 مل)	80 لم (120 × 60 × 18 مل)	135 لم (95 × 68 × 28 مل)	185 لم (94 × 68 × 38 مل)	4800 لم (250 × 250 × 100 مل)

7 م (50 × 25 × 10 م)	63 م (150 × 45 × 20 م)	90 م (120 × 60 × 20 م)	160 م (78 × 28 × 107 م)	520 م (140 × 140 × 38 م)
----------------------	------------------------	------------------------	-------------------------	--------------------------

1.5 م (30 × 10 × 9.5 م)	60 م (100 × 43 × 26 م)
-------------------------	------------------------

19 م (100 × 24 × 17 م)	114 م (100 × 56 × 35 م)
------------------------	-------------------------

24 م (73 × 30 × 22 م)	175 م (100 × 84 × 35 م)
-----------------------	-------------------------

36 م (100 × 27 × 27 م)	صیصخت نكمی یرأل اتافصاوملا
------------------------	-------------------------------

0.9 م (45x8x6 م)	26 م (50 × 25 × 35 م)	80 م (120 × 60 × 18 م)	150 م (100 × 100 × 25 م)	330 م (115 × 115 × 35 م)	520 م (140 × 140 × 38 م)
------------------	-----------------------	------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

3 م (25 × 15 × 15 م)	40 م (50 × 50 × 25 م)	84 م (65 × 65 × 30 م)	160 م (78 × 28 × 107 م)	370 م (200 × 100 × 25 م)	750 م (150 × 150 × 50 م)
----------------------	-----------------------	-----------------------	-------------------------	--------------------------	--------------------------

4 م (50 × 20 × 10 م)	59 م (100 × 30 × 30 م)	100 م (65 × 65 × 35 م)	170 م (90 × 90 × 30 م)	425 م (150 × 150 × 30 م)	800 م (200 × 100 × 50 م)
----------------------	------------------------	------------------------	------------------------	--------------------------	--------------------------

7 م (50 × 20 × 15 م)	60 م (105x105x12 م)	100 م (100 × 50 × 30 م)	260 م (100 × 100 × 35 م)	445 م (100 × 100 × 60 م)	900 م (120 × 120 × 100 م)
----------------------	---------------------	-------------------------	--------------------------	--------------------------	---------------------------

7 م (50 × 25 × 10 م)	68 م (65 × 65 × 25 م)	110 م (70 × 70 × 30 م)	310 م (105x105x40 م)	510 م (120x120x50 م)
----------------------	-----------------------	------------------------	----------------------	----------------------

4 م (50 × 20 × 10 م)	26 م (50 × 25 × 35 م)	195 م (85 × 80 × 40 م)	800 م (200 × 100 × 50 م)	3100 م (220 × 220 × 80 م)
----------------------	-----------------------	------------------------	--------------------------	---------------------------

5.5 م (100 × 10 × 10 م)	30 م (60 × 40 × 20 م)	200 م (90 × 60 × 45 م)	1100 م (305 × 90 × 60 م)	298 م (200 × 100 × 30 م)
-------------------------	-----------------------	------------------------	--------------------------	--------------------------

10 م (75 × 18 × 14 م)	35 م (120 × 30 × 15 م)	205 م (120 × 80 × 30 م)	1480 م (200 × 200 × 50 م)
-----------------------	------------------------	-------------------------	---------------------------

16 م (60 × 30 × 15 م)	150 م (100 × 100 × 25 م)	210 م (85 × 85 × 40 م)	2400 م (250 × 155 × 80 م)
-----------------------	--------------------------	------------------------	---------------------------

20 م (52 × 25 × 23 م)	190 م (120 × 60 × 40 م)	370 م (200 × 100 × 25 م)	2830 م (300 × 180 × 70 م)
-----------------------	-------------------------	--------------------------	---------------------------

1050 م (150 × 150 × 60 م)	1460 م (180x180x60 م)	2600 م (200x200x80 م)	6900 م (330 × 330 × 80 م)
---------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------------

1090 م (140 × 140 × 70 م)	1480 م (200x200x50 م)	4400 م (200 × 150 × 200 م)	11000 م (330x330x120 م)
---------------------------	-----------------------	----------------------------	-------------------------

1290 م (150 × 150 × 80 م)	2830 م (300x180x70 م)	4800 م (250 × 250 × 100 م)	14 م (330 × 330 × 160 م)
---------------------------	-----------------------	----------------------------	--------------------------

4 م (20x20x18mm م)	3.5 م (20x20x17 م)
--------------------	--------------------

800 م (130 × 120 × 75 م)	1300 م (130 × 120 × 115 م)
--------------------------	----------------------------



3ml بدمم ءاطغ عم (φ20x18)	كبشم ءاطغ عم (25x25)	ميزب  ءاطغ عم ي للم 23 (φ30x55)	ءاطغ عم ي للم 50 بدمم (φ40x60)	ءاطغ ب ي للم 85 بدمم (φ50x60)	ءاطغ ب ي للم 163 صرق (90x35)	ءاطغ ب ي للم 840 صرق (φ150x65)	ءاطغ عم لم 2700 صرق (φ160x160)
3ml بدمم ءاطغ عم (φ20x20)	بدمم ءاطغ عم ي للم 9 (φ20x50)	بدمم ءاطغ ب ي للم 25 (φ28x58)	ءاطغ عم ي للم 52 ميزب  (φ30x100)	ءاطغ عم ي للم 85 ميزب  (50x60)	ءاطغ ب لم 220 صرق (φ60x100)	ءاطغ ب لم 950 صرق (φ120x120)	ءاطغ عم لم 3400 صرق (φ180x170)
3ml كبشم ءاطغ عم (φ20x20)	بدمم ءاطغ عم ي للم 9 (φ30x25)	بدمم ءاطغ عم ي للم 28 (φ50x25)	ءاطغ ب ي للم 52 بدمم (φ30x100)	ءاطغ عم لم 95 صرق (φ95x20)	ءاطغ ب ي للم 260 صرق (70x70)	ءاطغ عم لم 1000 صرق (φ115x130)	
0.4 لم (10x10)	1.5 لم (13 × 24)	3 لم (20 × 18)	5 لم (15 × 70)	8 لم (25 × 25)	15 لم (30 × 28)	39 لم (35 × 58)	
0.7 لم (20 × 4)	2 لم (30 × 5)	3 لم (35 × 6)	6 لم (16 × 50)	9 لم (20 × 50)	15 لم (47 × 13)	50 لم (35 × 70)	
1 لم (10x50)	2.5 لم (10x60)	4 لم (12 × 150)	6.5 لم (19 × 35)	11 لم (19 × 58)	18 لم (23 × 60)	50 لم (40 × 60)	
1.2 لم (11 × 20)	3 لم (12 × 40)	4 لم (14 × 45)	8 لم (16 × 56)	12 لم (55 × 8)	29 لم (40 × 35)		
ءاوب (φ58x60) ريبك ءاوب ءريغص ءتالو (16x50)	ءاوب (100 × 40 × 20) ريبك ءاوب ءريغص ءتالو (φ28 × 17)	ءاوب (120 × 60 × 20) ريبك ءاوب ءريغص ءتالو (100 × 20 × 20) ءريغص ءتالو (100 × 20 × 20)	ءاوب (120x60x40) ريبك ءاوب ءريغص ءتالو (40x35x25) ءريغص ءتالو (ءريغص ءتالو)	ءاوب (120 × 80 × 30) ريبك ءاوب ءريغص ءتالو (20 × 20 × 30)			
ءاوب (70 × 70) ريبك ءاوب ءريغص ءتالو (28 × 58)	ءاوب (100 × 40 × 20) ريبك ءاوب ءريغص ءتالو (φ30 × 30)	ءاوب (100 × 30 × 20) ريبك ءاوب ءريغص ءتالو (20 × 20)	ءاوب (100 × 40 × 10) ريبك ءاوب ءريغص ءتالو (10 × 10)				
ءاوب (100 × 30 × 20) ريبك ءاوب ءريغص ءتالو (φ18 × 26)	ءاوب (115 × 65 × 45) ريبك ءاوب ءريغص ءتالو (50 × 25 × 35)	ءاوب (120 × 80 × 40) ريبك ءاوب ءريغص ءتالو (15 × 15 × 40)					
52 لم (30 × 100)	80 لم (56 × 50)	119 لم (40 × 135)	180 لم (50 × 120)	270 لم (90 × 60)			
53 لم (40 × 70)	95 لم (95 × 20)	127 لم (45 × 110)	185 لم (59 × 87)	300 لم (100 × 50)			
61 لم (40 × 80)	100 لم (58 × 60)	140 لم (115 × 20)	230 لم (100 × 40)	375 لم (70 × 120)			
73 لم (35 × 100)	105 لم (75 × 27)	163 لم (90 × 35)	250 لم (70 × 90)	420 لم (70 × 145)			
2 كبشم ءاطغ عم لم 2 (φ16x20) يرخا	بدمم ءاطغ عم ي للم 6 (φ16x50) يرخا	صرق ءاطغ عم لم 220 (100x35)	ءاطغ عم لم 300 صرق (φ100x50)	عم ي للم 610 صرق ءاطغ (φ80x155)	ءاطغ عم لم 900 صرق (φ115x110)		
بدمم ءاطغ عم لم 2 (φ16x20) يرخا	كبشم ءاطغ عم 8ml (φ16x56)	صرق ءاطغ عم لم 250 (φ85x60)	ءاطغ ب لم 330 صرق (φ95x60)	عم ي للم 610 كبشم ءاطغ (φ80x155)	ءاطغ عم لم 1050 صرق (φ150x80)		
ءاطغ عم لم 3.5 (φ16x28) كبشم	بدمم ءاطغ عم ي للم 8 (φ16x56) يرخا	كبشم ءاطغ عم لم 250 (φ85x60)	ءاطغ عم لم 360 صرق (φ80x100)	ءاطغ عم لم 790 صرق (φ80x200)	ءاطغ عم لم 1100 صرق ل  (φ100x180)		
بدمم ءاطغ عم لم 3.5 (φ16x28) يرخا	صرق ءاطغ عم لم 50 (φ40x60)	صرق ءاطغ عم لم 260 (75x65)	ءاطغ عم لم 360 كبشم (φ80x100)	ءاطغ عم لم 790 كبشم (φ80x200)			
بدمم ءاطغ عم لم 5 (φ15x70) يرخا	صرق ءاطغ عم لم 130 (φ70x50)	صرق ءاطغ عم لم 270 (φ90x60)	ءاطغ عم لم 420 صرق ل  (φ70x145)	ءاطغ عم لم 860 صرق (φ140x70)			
ءاطغ عم ي للم 6 (φ16x50) كبشم	ءاطغ عم ي للم 163 صرق (90x35)	ميزب  ءاطغ عم ي للم 270 (φ90x60)	ءاطغ عم لم 560 صرق (φ115x70)	ءاطغ ب لم 900 صرق (φ110x120)			
صرق ءاطغ عم لم 0.7 (φ20x4)	بدمم ءاطغ عم لم 4 (φ14x45) يرخا	كبشم ءاطغ عم لم 8 (φ25x25)	ءاطغ عم لم 1240 صرق (φ125x125)	ءاطغ عم لم 2500 صرق (φ150x180)			
صرق ل  ءاطغ عم لم 2 (φ30x5)	بدمم ءاطغ عم لم 6.5 (φ19x35) يرخا	بدمم ءاطغ عم ي للم 11 (φ19x58) يرخا	ءاطغ عم لم 2700 صرق ل  (φ160x160)	ءاطغ عم لم 2600 صرق (φ130x245)			

صرق لاء اءطغ عم لم 3 (Φ35x6)	بءحم اءطغ عم لم 7.5 (Φ28x17) يءلءاء	كءبشم اءطغ عم لم 15 (Φ30x30)	اءطغ عم لم 1290 (Φ115x155) صرق	اءطغ عم لم 3800 صرق لاء (Φ160x240)	
كءبشم اءطغ عم لم 3 يءءراء (Φ35x6)	بءحم اءطغ عم لم 8 (Φ25x25) يءلءاء	بءحم اءطغ عم لم 25 (Φ28x58) يءلءاء	اءطغ عم لم 1460 صرق لاء (Φ140x120)		
صرق لاء اءطغ عم لم 3 (Φ20x18)	صرق اءطغ عم لم 74 (45x65)	90 ميءزب اءطغ عم لم 450 (90 × 90)	اءطغ عم لم 630 صرق (Φ100x100)	اءطغ عم لم 1000 صرق (Φ115x130)	اءطغ عم لم 2400 يءلءاء بءحم (Φ 230x80)
بءحم اءطغ عم لم 21 يءلءاء (Φ35x30)	صرق اءطغ عم لم 95 (Φ95x20)	صرق اءطغ عم لم 470 (Φ80x120)	اءطغ عم لم 840 صرق (Φ50x65)	اءطغ عم لم 1350 صرق (Φ125x150)	اءطغ عم لم 2600 صرق (Φ145 × 195)
اءطغ عم لم 21 كءبشم (35x30)	صرق اءطغ عم لم 100 (60x55)	ميءزب اءطغ عم لم 470 (q80x120)	اءطغ عم لم 900 صرق (Φ80x235)	اءطغ عم لم 1400 صرق لاء (Φ130x130)	اءطغ عم لم 3400 صرق لاء (Φ180x170)
بءحم اءطغ عم لم 39 يءلءاء (Φ35x58)	اءطغ عم لم 127 صرق لاء (Φ45x110)	صرق اءطغ عم لم 480 (Φ95x95)	اءطغ عم لم 900 ميءزب (Φ80x235)	اءطغ عم لم 1600 صرق لاء (Φ140x140)	
اءطغ عم لم 39 كءبشم (Φ35x58)	صرق اءطغ عم لم 450 (90 × 90)	صرق اءطغ عم لم 560 (Φ130x60)	اءطغ عم لم 950 صرق (Φ120x120)	اءطغ عم لم 2000 صرق لاء (Φ150x140)	
اءطغ عم لم 73 كءبشم (Φ35x100)	اءطغ عم لم 100 صرق لاء (Φ58x60)	صرق اءطغ عم لم 130 (65x50)	اءطغ عم لم 160 صرق (65x65)	اءطغ عم لم 220 صرق (60x100)	اءطغ عم لم 275 صرق (Φ60x120)
اءطغ عم لم 74 كءبشم (45x65)	بءحم اءطغ عم لم 119 يءلءاء (Φ40x135)	صرق اءطغ عم لم 140 (Φ115x20)	اءطغ عم لم 180 يءلءاء بءحم (Φ50x120)	اءطغ عم لم 230 صرق (Φ100x40)	اءطغ عم لم 280 ميءزب (Φ80x80)
صرق اءطغ عم لم 80 (Φ56x50)	اءطغ عم لم 120 ميءزب (50x80)	بءحم اءطغ عم لم 145 يءلءاء (Φ50x100)	اءطغ عم لم 180 ميءزب (Φ50x120)	اءطغ عم لم 250 صرق (70x90)	اءطغ عم لم 300 ميءزب (Φ90x65)
اءطغ عم لم 85 كءبشم (Φ50x60)	اءطغ عم لم 127 ميءزب (Φ45x110)	كءبشم اءطغ عم لم 145 (50x100)	اءطغ عم لم 185 صرق (Φ59x87)	اءطغ عم لم 250 صرق (Φ95x50)	اءطغ عم لم 310 صرق (Φ70x100)
صرق اءطغ عم لم 93 (Φ40x100)	صرق اءطغ عم لم 130 (Φ60x60)	ميءزب اءطغ عم لم 150 (Φ90x30)	اءطغ عم لم 198 ميءزب (Φ85x50)	اءطغ عم لم 260 صرق (70x70)	اءطغ عم لم 375 صرق (Φ70x120)
560 لم (115 × 70)	900 لم (110 × 120)	1100 لم (107 × 160)	2600 لم (130 × 245)		
610 لم (80 × 155)	900 لم (115 × 110)	1240 لم (125 × 125)	2600 لم (145 × 195)		
790 لم (80 × 200)	950 لم (120 × 120)	1290 لم (115 × 155)	3800 لم (160 × 240)		
860 لم (140 × 70)	1000 لم (104 × 155)	1460 لم (140 × 120)	5200 لم (185 × 240)		
900 لم (80 × 235)	1050 لم (150 × 80)	2000 لم (150 × 140)			
2520 لم (Φ200 × 100)	5200 لم (Φ185 × 240)	5240 لم (Φ200 × 200)			
50 لم (Φ40 × 60)	330 لم (Φ95 × 60)	790 لم (Φ80 × 200)	1240 لم (Φ125 × 125)	3800 لم (160 × 240)	
163 لم (Φ90 × 35)	360 لم (Φ80 × 100)	860 لم (Φ140 × 70)	1290 لم (o115x155)	5200 لم (Φ185 × 240)	
220 لم (Φ100 × 35)	420 لم (Φ70 × 145)	900 لم (Φ110 × 120)	1460 لم (Φ140 × 120)	5240 لم (Φ200 × 200)	
250 لم (85 × 60)	470 لم (Φ80 × 120)	900 لم (Φ115 × 110)	2500 لم (150 × 180)		
270 لم (Φ90 × 60)	560 لم (Φ115 × 70)	1050 لم (Φ150 × 80)	2520 لم (Φ200 × 100)		
300 لم (Φ100 × 50)	610 لم (80 × 155)	1100 لم (Φ100 × 180)	2600 لم (Φ130 × 245)		



صی صخ ت  
ن و دب  $\Phi 56 \times 50 \text{mm}$   
ء اط غ

صی صخ ت  $\Phi 56 \times 50 \text{mm}$   
ء اط غ م

## ءاطغ وذ يرئاد فصن كيماريس براق (Al2O3) انيمولأ

رصنعلا مقرر: KM-C03



### ةمدقم

ىلع مدختست تايواح نع ةرابع تاقوتوبلا ، داوملا فلتخم ةجلاعمو رهصل عساو قاطن براق لكش ىلع ةيرئادلا هبش تاقوتوبلاو . ةصاخلا ةجلاعملاو رهصلا تابلطتملة بسانم ةداملا بسح اهتامادختساو اهعاونأ فلتخت لكشلاو .

### ديزملل فرعا

5 م (40 × 25 × 17 م)	17 م (55 × 35 × 22 م)	42 م (100 × 40 × 25 م)	97 م (250 × 40 × 19 م)	9 م (100 × 20 × 15 م) ءاطغ عم
7 م (100 × 20 × 20 م)	18 م (80 × 30 × 16 م)	48 م (100 × 45 × 22 م)	110 م (100 × 65 × 30 م)	20 م (100 × 30 × 20 م) ءاطغ عم
9 م (65 × 25 × 16 م)	20 م (100 × 30 × 20 م)	58 م (60 × 55 × 40 م)	1025 م (200 × 130 × 60 م)	30 م (100 × 35 × 18 م) ءاطغ عم
9 م (100 × 20 × 15 م)	30 م (100 × 35 × 18 م)	60 م (150 × 40 × 20 م)	700 م (150 × 150 × 60 م)	40 م (100 × 40 × 20 م) ءاطغ عم
9.5 م (38 × 34 × 19 م)	40 م (60 × 54 × 24 م)	65 م (100 × 50 × 30 م)	800 م (180 × 120 × 45 م)	42 م (100 × 40 × 25 م) ءاطغ عم
12 م (40 × 35 × 25 م)	40 م (100 × 40 × 20 م)	85 م (115 × 55 × 28 م)	7 م (100 × 20 × 20 م) ءاطغ عم	65 م (100 × 50 × 30 م) ءاطغ عم
700 م (150 × 150 × 60 م) ءاطغ عم				



## ةقتوب/سوق لكش ىلع انيمولأل كيمارس نم ةقتوب ةيلعلا ةرارحلا تاجردل ةمواقم/انيمولأل كيمارس

رقصنعلا مقر: KM-C016



### ةمدقم

جاتنإل اويلعلا فاشك تسالال ةلحر في  
دقل .ةياغلل ةمهم ليصافتل لك ،يعانصل  
تاذ ةيفزل انيمولأل تاقوتوب تحبصأ  
ةزاتممل اهتواقم لضفب ،يسوقلل لكشلا  
ةيئاي ميكل اهصئاصخو ةيلعلا ةرارحلا تاجردل  
تارب تخملا يف آوق ادعاسم ،ةرقتسملا  
داوم نم ةعونصم اهنإ .ةيعانصلل تالاجملاو  
لالخ نم ةعنصمو ءاقنلا ةيلعلا انيمولأل  
يف زاتممل اءألا نامضل ةقيقد تاي لمع  
ةيساقلل تاييبل.

### ديزملا فرع

ليدوملا	(مم) يولعلا رطوقلا	(مم) يلفسلا رطوقلا	(مم) رادجلا كمس	(مم) عافترالا
3 لم	20	17	1.5	16
4 لم	25	19	1.5	18
5 لم	25	17	1.5	21
10 لم	30	21	2	28
15 لم	36	21	2	28
20 لم	38	24	2.5	34
25 لم	39	25	2.5	39
30 لم	45	27	2.5	40
40 لم	45	30	3	46
50 لم	50	32	3	49
100 لم	62	36	3	60
150 لم	75	45	3	70
300 لم	100	50	5	85

ليدوملا	(مم) يولعلا رطوقلا	(مم) يلفسلا رطوقلا	(مم) رادجلا كمس	(مم) عافترالا
10 لم	28	19	2	33
15 لم	34	22	2	33
20 لم	35	24	2.5	40
30 لم	39	25	2.5	48
50 لم	50	30	3	63
100 لم	58	36	3	70
150 لم	66	40	4	76

200 مـ	70	47	4	88
300 مـ	83	50	4	106
460 مـ	85	55	4	130
500 مـ	100	62	4.5	116
700 مـ	111	75	6	128
1000 مـ	120	80	6	150
1300 مـ	130	85	5	155
1500 مـ	140	85	5	175
2300 مـ	165	110	5	153
3500 مـ	220	120	8	150



## Kintek Solution

ةقطنم ،مولعل اءاج 89 مقر :سيئرل ررقملا  
نصللا ،وشتغنشت ،ةقئافللا ايجولونكتلا

