



KINTEK SOLUTION

سرھف درابلل خفلا دربم

، یرارحلل تادعمل لا ، ەنئع دادعإ تاجولاتك نم دئزم ىلع لوصحلل انب لصتا
خإ ، ەئوئحلل ەئمئكلا تادعم ، ەئلمعمللا داوملاو ەئكلا ەتسالا داوملا

KINTEK SOLUTION

ةكرشلل فلم

>>> ان ع تامولعم

نوسركم قيرفلاءضع ، يجولونكت هجوت تاذةمظنم يه Kintek Solution Ltd
ثحبلا تادعم يف ةيقووثومو ةيلعاف رثكألا تاركتابال او ايجولونكتلا فاشككتسال
، ةديجال داوملا نع ثحبلاو ، يويحل ائيايميكلا لعافتلا تالاجم لثم ، يملعلا
تادعمو . ةيودألا يف لجال وه امك ، ديربتلاو ، غارفلا قلخو ، ةيرارحلا ةجلالعملاو
لوربتلا جارختسا

نحو ، صحفلا تادعم لاجم يف ةينغ تاربخ انبستك ، ةيضاملا أماع نيرشعلا يف
انمق امك ، مهعقاوو ةالمعلا تاجايتحال أقفو لولحلاو تادعملا نم لك ريفوت ىلع نورداق
انيدل و ، ددحم لمع ضرغ عم قفاوتت يئالءالمعلا لىصفت تادعم نم ريثكلا ريوطت
لثم ، ةفلتخم لود نم دهاعملاو تاعمالجلا نم ديدعلا يف ةحجانلا عيراشملا نم ريثكلا
طسوألا قرشلاو ادنليزوينو ايلارئتسأو ةيبونجلاو ةيلامشلا اكيرمأو ابوروأو ايسآ
ايقيرفأو

ءاضعأ لمع فقومل ةعئار ةمالع يه صالخالو داچلا لمعلاو ةعيرسلا ةباجتسال او ةنهملا
انئالعم نيب ةبيطة عمس انبسكي امم ، انقيرف

ةكراشمو ، قطانملاو نادلبلا فلتخم نم انئالعم ةمدخل نودعتسمو انه نحو
!اعم ةيقووثومو ةيلعاف رثكألا ايجولونكتلا



رشابملا ريغ ديربتللا ةديصم دربم KCT-2: رصنعلال مقر



ةمدقم

رمع ةلاطإو غيرفتلا ماظن ةءافك زيزعت
رشابملا ريغ ديربتللا ةديصم عم ةخضملا
جلت وأ لئاس لىل ةجالحلا نود جمدم ديربتللا ماظن
مادختسالا لهس وجمدم ميمصت. فاج

ديزملال فرعا

زارملا	CT40I
لمغلا ةراح ةجر	ةفرغلا ةراح ةجر -40
تادربملا	R404A
طغاضلا	لوكاربم
ةديصملا نازح موح	رتل $\Phi 160 \times 250/5$
ةديصملا نازح ةدام	304/316L
داي طصالا راهج	ةجارج ةجارج لم 3×500
غيرفتلا ذفنم	مم 9.5 موطرخ موطرخ
ةقاطلا دوزم	روطلا يداج، زتره 50/60، تلووف 110/220
داعبالا	350 * 470 * 470 * 811 * تاو
نزولا	مك 45

رشابم دراب خف دربم

KCT-1: رصنعلال مقرر



ةمدقم

رمع ةلاطإو غرفرتلا ماظن ةءافك نيسحتب مق رشابملا ديربملا ةديصم مادختساب ةخضملا عم طوغضم ميمصت ، ديربم لئاس بلطتي ال مواقملا ذالوفلا تاراخي رفوتت . ةراودتالجع جاجزل او أدصلل

ديزملا فرعا

جدومن	CT40D	CT80D
لمغلا ةراح ةجرد	ةفرغلا ةراح ةجرد -40	ةفرغلا ةراح ةجرد -80
تادربملا	R404A	
طغاض	/ وكاربم	
خف نايخ مجح	رتل $\Phi 160 \times 250/5$	رتل $\Phi 220 \times 240/9$
خف نايخ ةدام	رتل 304/316	
دايصال ةدام	ةدام 304 / 316L	
دايصال مجح	خف مم $\Phi 150 * 210$	مم $\Phi 180 * 200$
غارف ذفنم	2 * KF25 / NW25	
ةقاطلا دورم	ةدحاو ةلحرم ، زتره 50/60 ، تلوف 110/220	
داعبا	هـ 811 * 470 * 350 تاو	هـ 1388 * 669 * 506 تاو
نزو	محك 48	محك 148



Kintek Solution

ةقطنم ،مولعل اءاج 89 مقر :سئئرل رقرملا
نصلل ،وشغنشت ،ةقئافل اءولونكلل

