



KINTEK SOLUTION

سرھف دیربٹال میمعت

، یرارحل تادعمل ، ەنئع دادعإ تاجولاتك نم دیزم ىلع لوصحلل انب لصت
خإ ، ەویوئال ەایمئكلا تادعم ، ەلمعمل داوملاو ەكالەتسال داوملا

KINTEK SOLUTION

ةكرشلل فلم

>>> انع تامولعم

نوسركم قيرفلاءضع ، يجولونكت هجوت تاذةمظنم يه Kintek Solution Ltd
ثحبلا تادعم يف ةيقووثومو ةيلعاف رثكألا تاركاتبالاو ايجولونكتلا فاشككتسال
، ةديجال داوملا نع ثحبلاو ، يويحل ائيايميكلا لعافتلا تالاجم لثم ، يملعلا
تادعمو . ةيودألا يف لاجلا وه امك ، ديربلاو ، غارفلا قلقو ، ةيرارحلا ةجلعلاو
لوربلا جارختسا

نحو ، صحفلا تادعم لاجم يف ةينغ تاربخ انبستك ، ةيضاملا أماع نيرشعلا يف
انمق امك ، مهعقاوو ةالمعلا تاجايتحال أقفو لولحلاو تادعملا نم لك ريفوت ىلع نورداق
انيدل و ، ددحم لمع ضرغ عم قفاوتت يئالءالمعلا لئصفت تادعم نم ريثكلا ريوطت
لثم ، ةفلتخم لود نم دهاعملاو تاعماجلا نم ديدعلا يف ةحجانلا عيراشملا نم ريثكلا
طسوألا قرشلاو ادنلليزوينو ايلارئتسأو ةيبونجلاو ةيلامشلا اكيرمأو ابوروأو ايسآ
ايقيرفأو

ءاضعأ لمع فقومل ةعئارةمالع يه صالخإلاو داجلا لمعلاو ةعيرسلا ةباجتسالاو ةنهملا
انئالعم نيب ةبيطةمسن انبسكي امم ، انقيرف

ةكراشمو ، قطانملاو نادلبلا فلتخم نم انئالعم ةمدخل نودعتسمو انه نحو
!أعم ةيقووثومو ةيلعاف رثكألا ايجولونكتلا



ديربتال عيزوت زاغ 5L

رصنعلال مقرر: KCP-5



ةمدقم

دح ىصقأ ىلإ ربتخمالا ةءافك ةدايزب مق
KinTek KCP 5L Chilling Circulator م ادختساب
ةقاط رفوي ، هب قوثوم و تام ادختسالال ددعت
ةيؤم ةجرد -120 ىلإ لصت ةتبات ديربت

ديزمالا فرع

جدومن	لئاسال مجح	لمعلال ةراخ ةجرد	ديربتال ةردق	رزال و دمال لدغم	رارقتسا ةراخ ةجرد	موطرخ ذفنم	(مم) داعبالا
KCP5-10		-12-5 °C	طاو 1213-290				
KCP5-20		-23-5 °C	طاو 1248-319				
KCP5-25		-26-5	طاو 1314-447				520 * 350 * 720
KCP5-30	رتل 5	-32-5	طاو 1375-450	م 4-6 ةقيد / رتل 35	+/- 2 °C	1/2 "	
KCP5-40		-40-5	طاو 1420-462				
KCP5-60		-63-5	طاو 1910-230				
KCP5-80		-83-5 °C	طاو 1938-200				430 * 350 * 960
KCP5-120		-120-5	طاو 2635-180				540 * 450 * 1020

ديربت لال عيزوت زاهج 10L

رقم: KCP-10



مقدم

صاخلا ربخ مالا اناجا ياتحا اديب لال كين تيك 10L Chilling Circulator زاهج يلع ل صرحا
- 120 °C يلا لصت اءءاءو اءب باء اديربت اوق عم .كب
ءحاو مامحك ااضي ل مءعا اءن اءف ،
ءام اءءسا لال اءءعا مءا اءب بءل ل

ءب زمال فرعا

ءءومء	لئاسل مءء	لمءلا اءراء اءءءء	ءب رءبءل اءءءء	ءءص مالا قءءء	رارةءسا .ءراء اءءء	مءطراء ءءءم	(مء) ءاعبالا
KCP10-10		-12-5 °C	ءاوا 1825-820				
KCP10-20		-23-5 °C	ءاوا 2100-780				
KCP10-25		-26-5	ءاوا 2170-780				580 * 450 * 730
KCP10-30	رءل 10	-32-5	ءاوا 2436-820	م 4-6 اءقءءء / رءل 35	+/- 2 °C	1/2 "	
KCP10-40		-40-5	ءاوا 2548-980				
KCP10-60		-63-5	ءاوا 2732-310				720 * 650 * 900
KCP10-80		-83-5 °C	ءاوا 2900-230				
KCP10-120		-120-5	ءاوا 2982-200				940 * 710 * 900

ديربت زاغ رتل 20

رصنعلال مقرر: KCP-20



ةمدقم

نع ةرابع KCP KinTek دربملا ريودتلا زاغ نإ رفوت ةقووثومو تامادختسال ةددعتم تادعم ةلوادتملا لئوسلا عم ةتبات ديربت ةقاط ىلإ لصيو دراب مامحتسا ضوئك لمع ي نأ نكمي ةجرد -120 ن ديربتلا ةراغ ةجرد .ىصقألا دحلا ةيوئم

ديزمالا فرعإ

جدومن	لائسال مخرج	ل.معلال ةراغ ةجرد	ديربتلا ةردق	ةخصملا قفدت	رارقتسا .ةراغ ةجرد	موطرخ دفنم	(مم) داعبالا
KCP20-20		-23-5 °C	طاو 3126-950				
KCP20-30		-32-5	طاو 3237-1023				630 * 52 * 1000
KCP20-40	رتل 20	-40-5	طاو 3635-980	م 4-6 ةقىقد / رتل 35	+/- 2 °C	1/2 "	940 * 710 * 1010
KCP20-60		-63-5	طاو 4210-510				
KCP20-80		-83-5 °C	طاو 4530-360				
KCP20-120		-120-5	طاو 4889-270				1000 * 800 * 900

ديربتلا عيزوت زاخ 30L

رصنعلال مقر: KCP-30



ةمدقم

نارودلا زاخ عم كربتخم ةدورب ىلع ظفاح
ديربتلا ةوقل يلاثم - KinTek KCP دربملا
عيج ةيبلتل فيكتلل لباقو رمتسملا
كب ةصاخلا لمعلال تاجايتح

ديزمالا فرع

جدومن	لائسلا موح	لمعلال ةراخ ةجرد	ديربتلا ةردق	ةخصملا قفدت	رارقتسا . ةراخ ةجرد	موطرخ ذفنم	(مم) داعبالا
KCP30-20		-23-5 °C	طاو 3780-1150				
KCP30-30		-32-5	طاو 3960-1200				940 * 710 * 1010
KCP30-40	رتل 30	-40-5	طاو 4080-1270	م 4-6 ةقيد / رتل 35	+/- 2 °C	1/2 "	1030 * 810 * 1020
KCP30-60		-63-5	طاو 4330-680				
KCP30-80		-83-5 °C	طاو 4679-422				
KCP30-120		-120-5	طاو 4968-330				1150 * 850 * 1100

ديربت لاي زوت زاغ 50L

رصن عل مقرر: KCP-50



ةمدقم

ةرابع KinTek KCP 50L دربم لاي ريودت لاي زاغ نإ
ةقاط ديوزت لة لاي فو ةقوئوم تادعم نع
ي فةل وادتم لاي لاي اوس لاي اب رمتسم لاي ديرب لاي
ةفةل تخم لاي لمعل لاي فورظ.

ديزم لاي فرع

جدومن	لائسلا موح	لمعل لاي ةراغ ةجر	ديربت لاي ةردق	ةخصم لاي قفدت	رارقت سا. ةراغ ةجر	مويطخ ذفنم	(مم) داعبالا
KCP50-20		-23-5 °C	طاو 8520-2170				
KCP50-30		-32-5	طاو 8930-2280				760 * 610 * 1030
KCP50-40	رتل 50	-40-5	طاو 10256-2300	م 6-8 ةقئق د / رتل 70	+/- 2 °C	1/2 "	1030 * 860 * 1030
KCP50-60		-63-5	طاو 10570-1600				
KCP50-80		-83-5 °C	طاو 11200-1480				
KCP50-120		-120-5	طاو 11290-1260				1130 * 840 * 1120

ديربت لال عيزوت زااج 40L

ررصن لال مقرر: KCP-40



ةمدقم

عم ةقوئومو ةلاعف ديربت ةقاط ىلع لصح
ةجرد . ىصقأ دح عم KinTek KCP. ىنارودلا دربم لال
فورظل ةيلاثم تادعم اهنإ ، -120 °C ةراجلال
ةفلتخم لال لمعلال .

ديزمالا فرعا

جدومن	لائاسلا مخرج	لمعلال ةراج ةجرد	ديربت لال ةردق	ةخصم لال قفدت	رارقت سا . ةراج ةجرد	موطرخ ذفنم	(مم) داعبالا
KCP40-20		-23-5 °C	طاو 3780-1150				
KCP40-30		-32-5	طاو 3960-1200				
KCP40-40	رتل 40	-40-5	طاو 4080-1270	م 6-8 ةقيد / رتل 70	+/- 2 °C	1/2 "	1030 * 860 * 1030
KCP40-60		-63-5	طاو 4330-680				
KCP40-80		-83-5 °C	طاو 4679-422				
KCP40-120		-120-5	طاو 4968-330				

ديربت لاي زوت زاغ 80L

رصن عل ا مقرر: KCP-80



ةمدقم

عم رتل 80 ةعس هب قوئومو لاعف ديربت زاغ
ةي وئم ةجرد -120- غلبت يوصق ةراغ ةجرد
امك ، يعانصل ا مادختسال او تاربتخملل يلاثم
مامجتسالل دحاو مامحك لمعي

ديزمالا فرع

جدومن	لائسال ا مخرج	لمعل ا ةراغ ةجرد	ديربت ل ا ةردق	ةخصمال ا قفدت	رارقتسا . ةراغ ةجرد	موطرخ ذفنم	(مم) داعبالا
KCP80-20		-23-5 °C	طاو 9738-2626				
KCP80-30		-32-5	طاو 9820-2820				1000 * 800 * 1100
KCP80-40	رتل 80	-40-5	طاو 10860-2830	م 6-8 ةقيقد / رتل 70	+/- 2 °C	1/2 "	1100 * 830 * 1250
KCP80-60		-63-5	طاو 11380-2100				
KCP80-80		-83-5 °C	طاو 11670-1800				
KCP80-120		-120-5	طاو 11880-1200				1200 * 1100 * 1300

رتل 100 ةعس ديربت ل ا ع يزوت زا ه

ر ص ن ع ل ا م ق ر : KCP-100



ة م د ق م

ة ل ا ع ف و ة ق و ث و م د ي ر ب ت ة ق ا ط ي ل ع ل ص ح ا
ز ا ه ج ل ا ل خ ن م ة ي ع ا ن ص ل ا ك ت ا ج ا ي ت ح ا و ا ك ر ب ت خ م ل
-120 . س ك ا م ع م . KCP. KinTek د ي ر ب ت ل ا ر ي و د ت
ة ج م د م ة ي ر ئ ا د ة خ ض م و ة ر ا ح ة ج ر د .

د ي ز م ل ا ف ر ع ا

ج د و م ن	ل ئ ا س ل ا م ج ح	ل م ع ل ا ة ر ا ح ة ج ر د .	د ي ر ب ت ل ا ة ر د ق	ة خ ض م ل ا ق ف د ت	ر ا ر ق ت س ا . ة ر ا ح ة ج ر د	م و ط ر خ ذ ف ن م	ا (م م) د ا ع ا ل ا
KCP100-20		-23-5 °C	ط ا و 9738-2626				
KCP100-30		-32-5	ط ا و 9820-2820				1100 * 900 * 1100
KCP100-40	ر ت ل 100	-40-5	ط ا و 10860-2830	م 6-8 ة ق ي ق د / ر ت ل 70	+/- 2 °C	1/2 "	1200 * 1100 * 1350
KCP100-60		-63-5	ط ا و 11380-2100				
KCP100-80		-83-5 °C	ط ا و 11670-1800				
KCP100-120		-120-5	ط ا و 11880-1200				

قراحت ل ع يزوت زاچ ةئ فدت 5L

رصن عل مقرر: KCBH-5



ةمدقم

- دېر بتل او ةئ فدت ل 5L KinTek زاچ ةئ عانصل فورطل او تاربت خمل ل يلاثم قوئوم ءادأو فئاطولا ددعت ميمصت ب

ديزل فرعا

جدومن	لئاسل مچ	لمعل ءراچ ءرد	دير بتل ءردق	ءلمشل ءوقلا	رزل و دمل لدعم	رارقتسا ءراچ ءرد	(مم) داعبألا
KCBH5-10	رئل 5	-10-200 °C	طاو 1243-330	طاو و ليك 3.5	م 20 ءقيقد / رئل 20	+/- 2 °C	540 * 440 * 800
KCBH5-20		-20-200 °C	طاو 1288-359				
KCBH5-30		-30-200 °C	طاو 1415-490				
KCBH5-40		-40-200 °C	طاو 1460-501	4Kw			
KCBH5-60		-60-200 °C	طاو 1950-270	طاو و ليك 7			
KCBH5-80		-80-200 °C	طاو 1978-240				

ديربت زاهج ةئفدت 10L

رصنعلال مقرر: KCBH-10



ةمدقم

KinTek KCBH زاهج عم لاعفلا ربتخم لاءادأ برج هميمصت رفوي. ديربتلال ةئفدتلل 10L ريودت و ديربت و نيخست فئاظو لاماشلا ربتخم لاءايعانصلال مادختسالل ةقووثوم.

ديزمالا فرع

جدومن	لائسالا مخرج	لمعلال ةراح ةجرد	ديربتلال ةردق	ةلاماشلال ةوقلا	رزجال و دملال لدعم	رارقتسلا ةراح ةجرد	(مم) داعبالا
KCBH10-10	رتل 10	-10-200 °C	طاو 1865-860	طاو وليك 7	م 20 ةقيقد / رتل 20	± 2 °C	540 * 440 * 800
KCBH10-20		-20-200 °C	طاو 2140-359				
KCBH10-30		-30-200 °C	طاو 1415-490				
KCBH10-40		-40-200 °C	طاو 1460-501				
KCBH10-60		-60-200 °C	طاو 1950-270	طاو وليك 7.5			
KCBH10-80		-80-200 °C	طاو 1978-240				

جورملا ةدر بمل ةئفدتلا 20L

رصنعلا مقر: KCBH-20



ةمدقم

دح ىصقأ ىلإ ربتخملا ةيجاتنإ ةدايزب مق ةئفدتلا KinTek KCBH 20L زاهج مادختساب فئاظو لماشلا هميمصت رفوي. ديربتلل مادختسالل ةقوئوم ريودتو ديربتو نيخست ربتخملاو يعانصللا.

ديزملا فرعا

جدومن	لائسالا مجح	لمعلا ةراح ةجرد	ديرتلا ةردق	ةلماشلا ةوقلا	رزلال و دملال لدعم	رارقتسا. ةراح ةجرد	(مم) داغبالا
KCBH20-10	رتل 20	-10-200 °C	طاو 3126-950	طاو وليك 7.2	م 28 ةقيد / رتل 42	+/- 2 °C	630 * 550 * 1100
KCBH20-20		-20-200 °C	طاو 3163-980				
KCBH20-30		-30-200 °C	طاو 3277-1061				
KCBH20-40		-40-200 °C	طاو 3675-998	طاو وليك 7.8			
KCBH20-60		-60-200 °C	طاو 4160-550				
KCBH20-80		-80-200 °C	طاو 4576-420				

مدمت ةدربم لة ةفدتل ل 30L

رصنل مقرر: KCBH-30



ةمدقم

زاهج عم تام ادختس لال ددعت م لمعم ءادأ ل ل صرح
KinTek KCBH 30L ةدورب ل ل ةفدتل ل ل
ل صقأ دك و °C 200 نل س تل ءرا ح ءرد . س ك ام
ل هو ، °C -80 ل ل لصت دل رب تل ءرا ح ءرد
ةل ع ان ص ل ل اءا ل ل ءال ل ءل ل اءم

دل زم ل ل فرعا

ءوم ن	لئاسل ل مءء	ل مءل ءرا ح ءرد	دل رب تل ءردق	ءل م اش ل ءو ق ل ل	رءل ل و دم ل ل دءم	رارقت سا ءرا ح ءرد	(م) داءب ل ل
KCBH30-10	رءل 30	-10-200 °C	طاو 3780-1150	10.2	م 28 ءق ل ق د / رءل 42	± 2 °C	630 * 550 * 1100
KCBH30-20		-20-200 °C	طاو 3960-1200				
KCBH30-30		-30-200 °C	طاو 7803-3746				
KCBH30-40		-40-200 °C	طاو 9931-4190	12.5			
KCBH30-60		-60-200 °C	10438-3219W				
KCBH30-80		-80-200 °C	طاو 10578-3087				

ديربت زاهج ةئفدت 50L

ررصنعلال مقرر: KCBH-50



ةمدقم

رېودتل او ديربتل او نيخستلا تانك مإ بجر
KinTek KCBH 50L زاهج لال خ نم ةعونتم لال
تاربت خملل يلاثم ، ةدورب لال ةئفدت لال
قوئومو لاعف اءاء عم ، ةيعانصلال تاداعلإ او

ديزملال فرعا

جدومن	لائسلا مخرج	لمعلال فرارح ةجرر	ديربتلال ةردق	ةلماسللا ةوقلا	رزجال و دملال لدغم	رارقتسا ، فرارح ةجرر	(مم) دابعالال
KCBH50-20		-20-200 °C	طاو 11156-5341				
KCBH50-30		-30-200 °C	طاو 13695-9575	12			720 * 650 * 1150
KCBH50-40	رتل 50	-40-200 °C	11743-7351W		م 28 ةقئق د / رتل 42	+/- 2 °C	
KCBH50-60		-60-200 °C	18437-7601W				
KCBH50-80		-80-200 °C	طاو 18657-7760	طاو وليك 15.5			880 * 880 * 1250

ةرارح لال ع يزوت زا ه ء ء ف د ت 80L

م قر : ك CCBP-80 رص ن ع ل ال



ة م د ق م

د ي ر ب ت ل ل ا و ن ي خ س ت ل ا ت ا ن ا ك م ا ي ل ع ل ص ح ا
KinTek زا ه ل ل ا ل خ ن م د ح ا و ي ف ل ك ل ل ا ر ي و د ت ل ل ا و
KCBH 80L ء ء ف د ت ل ل ا ل . ء ء ر ب ل ا ب ء ء ف د ت ل ل ا ل
ا ت ا ق ي ب ط ت ل ل ا و ت ا ر ب ت خ م ل ل ق و ث و م ء ا د ا و
ة ي ع ا ن ص ل ل ا .

د ي ز م ل ا ف ر ع ا

ء ء و م ن	ل ء ا س ل ا م ح	ل م ع ل ا ء ر ا ر ح ء ج ر د	د ي ر ب ت ل ا ء ر د ق	ة ل م ا س ل ا ء و ق ل ا	ر ز ح ل ل و د م ل ا ل د ع م	ر ا ر ق ت س ا . ء ر ا ر ح ء ج ر د	(م م) د ا ع ا ل ا
KCBH100-20		-20-200 °C	ط ا و 18638-6966				
KCBH100-30	ر ت ل 100	-30-200 °C	19904-9557W	13.5	م 28 ء ق ي ق د / ر ت ل 42	+/- 2 °C	880 * 880 * 1250
KCBH100-40		-40-200 °C	ط ا و 25334-10698				



Kintek Solution

ةقطنم ،مولعل اءاج 89 مقر :سئئرل رقرملا
نصللا ،وشئغنشئ ،ةقئافللا اءولونكئلا

