



KINTEK SOLUTION

سرھف دیربئال میمعت

، یرارحل اءءمءل ، ءنئع ءاءءل ءاؤولاء ءم ءئزم ىلع لوصلل انب لصلءا ، ءئوئحل ءءمئكلا ءاءمءل ءاومءل ءءكءهءءسالا ءاومءل ، etc...

KINTEK SOLUTION

ةكرشلل فلم

>>> انع تامولعم

نوسركم قيرفلاءاضع ، يجولونكت هجوت تاذةمظنم يه Kintek Solution Ltd
ثحبلا تادعم يف ةيقووثومو ةيلعاف رثكألا تاركتابال او ايجولونكتلا فاشككتسال
، ةديجال داوملا نع ثحبلاو ، يويحل ائيايميكلا لعافتلا تالاجم لثم ، يملعلا
تادعمو . ةيودألا يف لجال وه امك ، ديربتلاو ، غارفلا قلخو ، ةيرارحلا ةجلالعملاو
لوربتلا جارختسا

نحو ، صحفلا تادعم لاجم يف ةينغ تاربخ انبستك ، ةيضاملا أماع نيرشعل يف
انمق امك ، مهعقاوو ةالمعلا تاجايتحال أقفو لولحلاو تادعملا نم لك ريفوت ىلع نورداق
انيدل و ، ددحم لمع ضرغ عم قفاوتت يتي الةالمعلا لىصفت تادعم نم ريثكلا ريوطت
لثم ، ةفلتخم لود نم دهاعملاو تاعمالجلا نم ديدعلا يف ةحجانلا عيراشملا نم ريثكلا
طسوألا قرشلاو ادنلليزوينو ايلاربتساو ةيبونجلاو ةيلامشلا اكيرمأو ابوروأو ايسآ
ايقيرفأو

ءاضعأ لمع فقومل ةعئارةمالع يه صالخالو داچلا لمعلاو ةعيرسلا ةباجتسال او ةنهملا
انئالعم نيب ةبيطةممس انبستكي امم ، انقيرف

ةكراشمو ، قطانملاو نادلبلا فلتخم نم انئالعم ةمدخل نودعتسمو انه نحو
!أعم ةيقووثومو ةيلعاف رثكألا ايجولونكتلا



ديربتال عيزوت زاغ 5L

رصنعلال مقرر: KCP-5



Introduction

دح ىصقأ ىلإ ربتخملال ةءافك ةدايزب مق
ةقاط رفوي ، هب قوثوم و تامادختسالال ددعت
ةيؤم ةجرد -120 ىلإ لصت ةتبات ديربت

ديزملال فرعا

جدومن	لئاسلال موح	لمعلال ةراخ ةجرد	ديربتال ةردق	رزحل و دملال لدغم	رارقتسا ةراخ ةجرد	موطرخ ذفنم	(مم) داعبالا
KCP5-10		-12-5 °C	طاو 1213-290				
KCP5-20		-23-5 °C	طاو 1248-319				
KCP5-25		-26-5	طاو 1314-447				520 * 350 * 720
KCP5-30	رتل 5	-32-5	طاو 1375-450	م 4-6 ةقىقد / رتل 35	+/- 2 °C	1/2 "	
KCP5-40		-40-5	طاو 1420-462				
KCP5-60		-63-5	طاو 1910-230				
KCP5-80		-83-5 °C	طاو 1938-200				430 * 350 * 960
KCP5-120		-120-5	طاو 2635-180				540 * 450 * 1020

ديربت لال عيزوت زاهج 10L

رقصن علال مقر: KCP-10



Introduction

صاخلا ربخت ملال اناجايا حاة يبلتلا KinTek KCP 10L Chilling Circulator زاهج يلعل لصلح
- 120 °C لصلت لئاهو ةتبات ديربت ةوق عم .كب
دحاو مامحك ااضيأ لمعت اهناف ،
تام ادختسالا ةدعت م تاقيا بطلل

ديزلال فرعا

جدومن	لائسالل ماح	لمعلال ةرايح ةجر	ديربتلال ةردق	ءصملا قفدت	رارقتسا . ةرايح ةجر	موطرخ ذفنم	(مم) داعبالا
KCP10-10	رتل 10	-12-5 °C	طاو 1825-820	م 4-6 ةقيا قدد / رتل 35	+/- 2 °C	1/2 "	580 * 450 * 730
KCP10-20		-23-5 °C	طاو 2100-780				
KCP10-25		-26-5	طاو 2170-780				
KCP10-30		-32-5	طاو 2436-820				
KCP10-40		-40-5	طاو 2548-980				720 * 650 * 900
KCP10-60		-63-5	طاو 2732-310				
KCP10-80		-83-5 °C	طاو 2900-230				
KCP10-120		-120-5	طاو 2982-200				

ديربت زاهج رتل 20

رخصن عمل مقرر: KCP-20



Introduction

نع ةرابع KCP KinTek دربم لاريودتلا زاهج نإ رفوت ةقووثومو تامادختسال اددعتم تادعم ةلوادتم لئلاوس لاعم ةتبات ديربت ةقاط لئلا لسيو دراب مامحتسا ضو ك لعمي نأ نكمي ةجرد -120 ن ديربتلا ةراج ةجرد. يصقألا دحلا ةيويئم.

ديزمل افرع

جدوم ن	لئاسل امجح	لعملا ةراج ةجرد	ديربتلا ةردق	ءخصملا قفدت	رارقتسا. ةراج ةجرد	موطرخ دفنم	(مم) داعبألا
KCP20-20		-23-5 °C	طاو 3126-950				
KCP20-30		-32-5	طاو 3237-1023				630 * 52 * 1000
KCP20-40	رتل 20	-40-5	طاو 3635-980	م 4-6 ةقيقد / رتل 35	+/- 2 °C	1/2 "	940 * 710 * 1010
KCP20-60		-63-5	طاو 4210-510				
KCP20-80		-83-5 °C	طاو 4530-360				
KCP20-120		-120-5	طاو 4889-270				1000 * 800 * 900

ديربتلا عيزوت زاخ 30L

رصنعلال مقر: KCP-30



Introduction

نارودلا زاخ عم كربتخم ةدورب ىلع ظفاح
ديربتلا ةوقل يلاثم - KinTek KCP دربملا
عيج ةيبلتل فيكتلل لباقو رمتسملا
كب ةصاخلا لمعلال تاجايتح

ديزملال فرعا

جدومن	لائسلا موح	لمعلال ةراخ ةجرد	ديربتلا ةردق	ةخصملا قفدت	رارقتسا . ةراخ ةجرد	موطرخ ذفنم	(مم) داعبالا
KCP30-20		-23-5 °C	طاو 3780-1150				
KCP30-30		-32-5	طاو 3960-1200				940 * 710 * 1010
KCP30-40	رتل 30	-40-5	طاو 4080-1270	م 4-6 ةقيقد / رتل 35	+/- 2 °C	1/2 "	1030 * 810 * 1020
KCP30-60		-63-5	طاو 4330-680				
KCP30-80		-83-5 °C	طاو 4679-422				
KCP30-120		-120-5	طاو 4968-330				1150 * 850 * 1100

ديربت لاي زوت زاغ 50L

رصن عل مقرر: KCP-50



Introduction

ةرابع KinTek KCP 50L دربم لاي ريودت لاي زاغ نإ
ةقاط ديوزت لاي اعفوة قووم تادع م ن
ي فة لوادت م لاي لاي اوس لاي اب رمت س م لاي ديرب لاي
ةفة لتخم لاي لمعل ا فورظ.

ديزم لاي فرع ا

جدوم ن	لائس لاي موح	لمعل ا اعراة جرد	ديربت لاي اردق	ةخصم لاي قفدت	رارقت سا. اعراة جرد	م وطرخ ذفنم	(مم) داعبالا
KCP50-20		-23-5 °C	طاو 8520-2170				
KCP50-30		-32-5	طاو 8930-2280				760 * 610 * 1030
KCP50-40	رتل 50	-40-5	طاو 10256-2300	م 6-8 ةق يقد / رتل 70	+/- 2 °C	1/2 "	1030 * 860 * 1030
KCP50-60		-63-5	طاو 10570-1600				
KCP50-80		-83-5 °C	طاو 11200-1480				
KCP50-120		-120-5	طاو 11290-1260				1130 * 840 * 1120

ديربت لال عيزوت زااج 40L

ررصن لال مقرر: KCP-40



Introduction

عم ةقووثومو ةلاعف ديربت ةقاط ىلع لاصح
ةجرد . ىصقأ دح عم KinTek KCP. ىنارودلا ديربم لال
فورظ لة لاثم تادعم اهنإ ، -120 °C ةراجلال
ةفلتخم لال لمعلال .

ديزمالا فرعا

جدومن	لائاسلا مخرج	لمعلال ةراج ةجرد	ديربت لال ةردق	ةخصم لال قفدت	رارقت سا . ةراج ةجرد	موطرخ ذفنم	(مم) داعبالا
KCP40-20		-23-5 °C	طاو 3780-1150				
KCP40-30		-32-5	طاو 3960-1200				
KCP40-40	رطل 40	-40-5	طاو 4080-1270	م 6-8 ةقيد / رطل 70	+/- 2 °C	1/2 "	1030 * 860 * 1030
KCP40-60		-63-5	طاو 4330-680				
KCP40-80		-83-5 °C	طاو 4679-422				
KCP40-120		-120-5	طاو 4968-330				

ديربت لاي زوت زاغ 80L

رقصن عل ا مقرر: KCP-80



Introduction

عم رتل 80 ةعس هب قوئومو لاعف ديربت زاغ ةي وئم ةجرد -120 غلبت يوصق ةراغ ةجرد امك ، يعانصل ا مادختسال او تاربتخمل لي لاثم مامجتسال ل دحاو مامحك لمعي

ديزمالا فرع

جدومن	لائسال ا مخرج	لمعل ا ةراغ ةجرد	ديربت ل ا ةردق	ةخصمال ا قفدت	رارقتسا ةراغ ةجرد	موطرخ ذفنم	(مم) داعبالا
KCP80-20		-23-5 °C	طاو 9738-2626				
KCP80-30		-32-5	طاو 9820-2820				1000 * 800 * 1100
KCP80-40	رتل 80	-40-5	طاو 10860-2830	م 6-8 ةقيقد / رتل 70	+/- 2 °C	1/2 "	1100 * 830 * 1250
KCP80-60		-63-5	طاو 11380-2100				
KCP80-80		-83-5 °C	طاو 11670-1800				
KCP80-120		-120-5	طاو 11880-1200				1200 * 1100 * 1300

رتل 100 ةس ديربت ل عيزوت زاهج

رصن عل مقرر: KCP-100



Introduction

ةلاعفو ةقوئوم ديربت ةقاط ل عل لصح
زاهج لال خ نم ةيغانصل كئاجايتح وأ كربت خمل
-120. سكام عم. KinTek KCP. ديربت ل ريوت
ةجمدم ةيرئاد ةخضمو ةراح ةجرد.

ديزملا فرع

ج دومن	لائسلا مجح	لمعل ةراح ةجرد	ديربتل ةردق	ةخضملا قفدت	رارقتسا. ةراح ةجرد	موطرخ ذفنم	(مم) داعبالا
KCP100-20		-23-5 °C	طاو 9738-2626				
KCP100-30		-32-5	طاو 9820-2820				1100 * 900 * 1100
KCP100-40	رتل 100	-40-5	طاو 10860-2830	م 6-8 ةقيد / رتل 70	+/- 2 °C	1/2 "	1200 * 1100 * 1350
KCP100-60		-63-5	طاو 11380-2100				
KCP100-80		-83-5 °C	طاو 11670-1800				
KCP100-120		-120-5	طاو 11880-1200				

قراحت ل ع يزوت زاچ ةئ فدت 5L

رصن عل مقرر: KCBH-5



Introduction

- دېر بتل او ةئ فدت ل 5L KinTek زاچ ةئ عانصل فورطل او تاربت خمل ل يلاثم قوئوم ءادأو فئاطولا ددعت ميمصتب

دېزمل فرعا

جدومن	لئاسل مچ	لمعل ءراچ ءرد	دېر بتل ءردق	ءلمشل ءوقلا	رزل و دمل لدعم	رارقتسا ءراچ ءرد	(مم) دءبألا
KCBH5-10	رئل 5	-10-200 °C	طاو 1243-330	طاو و لئك 3.5	م 20 ءقئق د / رئل 20	+/- 2 °C	540 * 440 * 800
KCBH5-20		-20-200 °C	طاو 1288-359				
KCBH5-30		-30-200 °C	طاو 1415-490	طاو و لئك 7			
KCBH5-40		-40-200 °C	طاو 1460-501				
KCBH5-60		-60-200 °C	طاو 1950-270	طاو و لئك 7			
KCBH5-80		-80-200 °C	طاو 1978-240				

ديربت زاهج ةئفدت 10L

رصنعلال مقرر: KCBH-10



Introduction

KinTek KCBH زاهج عم لاعفلا ربتخم لاء اءا بءر هم مصت رفوي . ديربت لاء ةئفدت ل 10L ريودت و ديربت و نيخست فئاظو ل ماشلا ربتخم لاء يعانصلال مادختسالل ةقووم

ديزمالا فرع

ءومن	لائسالل مءء	ل.معلال ةراح ةءرد	ديربتلال ةردق	ءلماشلال ةوقلا	رءلال و ءملا لءءم	رارقتسلا ةراح ةءرد	(مم) ءاعبالا
KCBH10-10		-10-200 °C	طاو 1865-860				
KCBH10-20		-20-200 °C	طاو 2140-359				
KCBH10-30	رءل 10	-30-200 °C	طاو 1415-490	طاو و لءك 7			540 * 440 * 800
KCBH10-40		-40-200 °C	طاو 1460-501		م 20 ةقءء / رءل 20	+/- 2 °C	
KCBH10-60		-60-200 °C	طاو 1950-270				
KCBH10-80		-80-200 °C	طاو 1978-240	طاو و لءك 7.5			630 * 550 * 1400

جورملا ةدر بملآ ةئفدتلا 20L

رصنعلا مقر: KCBH-20



Introduction

دح ىصقأ ىلإ ربتخملا ةيجاتنإ ةدايزب مق ةئفدتلل KinTek KCBH 20L زاهج مادختساب فئاظو لماشلا هميمصت رفوي. ديربتلل مادختسالل ةقوئوم ريودتو ديربتو نيخست ربتخملاو يعانصللا.

ديزملا فرعا

جدومن	لائسالا مجح	لمعلا ةراح ةجرد	ديربتلا ةردق	ةلماشلا ةوقلا	رزجال و دملآ لدعم	رارقتسا. ةراح ةجرد	(مم) داعبالا
KCBH20-10	رتل 20	-10-200 °C	طاو 3126-950	طاو وليك 7.2	م 28 ةقيد / رتل 42	+/- 2 °C	630 * 550 * 1100
KCBH20-20		-20-200 °C	طاو 3163-980				
KCBH20-30		-30-200 °C	طاو 3277-1061				
KCBH20-40		-40-200 °C	طاو 3675-998	طاو وليك 7.8			
KCBH20-60		-60-200 °C	طاو 4160-550				
KCBH20-80		-80-200 °C	طاو 4576-420				

مدمت ةدربلال ةئفدللال 30L

رصلال مقرر: KCBH-30



Introduction

زاهج عم تامادختسالال ددعم لمعم ءادأ لعل لصلح
KinTek KCBH 30L ةدوربلال ةئفدللال
ىصقأ دحك و 200 °C نىخستلال ةرارح ةجرد .سكام
ىهو ، -80 °C لىل لصلت دىربتللال ةرارح ةجرد
ةىعانصلال تاجاىتجالل ةئلالم

دىزمال فرعا

جدومن	لائسال مجح	لمعلال ةرارح ةجرد	دىربتلال ةردق	هلماشلال ةوقلال	رزلال و دملال لدغم	رارقتسلا ةرارح ةجرد	(مم) دابالال
KCBH30-10	رتل 30	-10-200 °C	طاو 3780-1150	10.2	م 28 ةقىقد / رتل 42	± 2 °C	630 * 550 * 1100
KCBH30-20		-20-200 °C	طاو 3960-1200				
KCBH30-30		-30-200 °C	طاو 7803-3746				
KCBH30-40		-40-200 °C	طاو 9931-4190	12.5			
KCBH30-60		-60-200 °C	10438-3219W				
KCBH30-80		-80-200 °C	طاو 10578-3087				

ديربت زاهج ةئفدت 50L

ررصنعلال مقرر: KCBH-50



Introduction

رېودتل او ديربتل او نيخستلا تانك مإ بجر
KinTek KCBH 50L زاهج لال خ نم ةعونتم
تاربتخم لل يلاثم ، ةدورب لابل ةئفدت لل
قوئومو لاعف اءاء عم ، ةيعانصلال تاءاءع إلال

ديزمال فرعا

ءومن	لائسلا مءء	لمعلال فراب ةءرء	ديربتلال ةرءق	ءلماسللا ةوقلا	رءءال وءمال لءعم	رارقئسا ، فراب ةءرء	ءامء ءاعبالا
KCBH50-20		-20-200 °C	ءاوا 11156-5341				
KCBH50-30		-30-200 °C	ءاوا 13695-9575	12			720 * 650 * 1150
KCBH50-40	رءل 50	-40-200 °C	11743-7351W		م 28 ةقئءء / رءل 42	+/- 2 °C	
KCBH50-60		-60-200 °C	18437-7601W				
KCBH50-80		-80-200 °C	ءاوا 18657-7760	ءاوا ولاءك 15.5			880 * 880 * 1250

ةأرأه لآ عآزوت زاه ةئفدت 80L

مقر :KCBP-80 رصنع لآ



Introduction

دآرآت لآ ونآس لآ انآم إ لآ ل صآ
KinTek زاه لآ لآ نآ و آ لآ لآ رآ و د لآ و
KCBH 80L ةءفدت لآ ةءفدت لآ
آقآ بآت لآ و آرآت لآ لآ قوآوم آءأ و
ةآع ان ص لآ

دآز لآ فرآ

آءوم ن	لآس لآ مآآ	لآم لآ ةرآآ ةآرآ	دآرآت لآ ةرآ	ةلآس لآ ةوق لآ	رآ لآ و د لآ لآ د لآ	رآرآت سآ. ةرآآ ةآرآ	مآ) دآع لآ
KCBH100-20		-20-200 °C	طآو 18638-6966				
KCBH100-30	رآ ل 100	-30-200 °C	19904-9557W	13.5	م 28 ةقآ د / رآ ل 42	+/- 2 °C	880 * 880 * 1250
KCBH100-40		-40-200 °C	طآو 25334-10698				



Kintek Solution

، نوشتغناشت قيرط 11 مقر :يسئيرلا رقم لا
نصللا ، وشتغناشت
، ياشت ناو ، تراهكول قيرط 300 :غنوك غنوه بكتك
م
غنوك غنوه
، يس ويك ، لايورت نوم ، ماهارج درافيلوب :ادنك بكتك
ادنك ، H3P 2C7

