

KINTEK SOLUTION

ةكرشلل فلم

>>> انع تامولعم

نوسركم قيرفلاءضع ، يجولونكت هجوت تاذةمظنم يه Kintek Solution Ltd
ثحبلا تادعم يف ةيقووثومو ةيلعاف رثكألا تاركتابال او ايجولونكتلا فاشككتسال
، ةديجال داوملا نع ثحبلاو ، يويحل ائيايميكلا لعافتلا تالاجم لثم ، يملعلا
تادعمو . ةيودألا يف لجال وه امك ، ديربتلاو ، غارفلا قلقو ، ةيرارحلا ةجلاعملاو
لوربتلا جارختسا

نحو ، صحفلا تادعم لاجم يف ةينغ تاربخ انبستك ، ةيضاملا أماع نيرشعلا يف
انمق امك ، مهعقاوو ءالمعلا تاجايتحال أقفو لولحلاو تادعملا نم لك ريفوت ىلع نورداق
انيدل و ، ددحم لمع ضرغ عم قفاوتت يتي الءالمعلا لىصفت تادعم نم ريثكلا ريوطت
لثم ، ةفلتخم لود نم دهاعملاو تاعماجملا نم ديدعلا يف ةحجانلا عيراشملا نم ريثكلا
طسوألا قرشلاو ادنلليزوينو ايلاربتساو ةيبونجلاو ةيلامشلا اكيرمأو ابوروأو ايسآ
ايقيرفأو

ءاضعأ لمع فقومل ةعئارةمالع يه صالخالو داچلا لمعلاو ةعيرسلا ةباجتسالو ةنهملا
انئالعم نيب ةبيطةممس انبستكي امم ، انقيرف

ةكراشمو ، قطانملاو نادلبلا فلتخم نم انئالعم ةمدخل نودعتسمو انه نحو
!أعم ةيقووثومو ةيلعاف رثكألا ايجولونكتلا



ةيربخملا كفللا ةراسك

ررصنعلال مقر : KT-PE



Introduction

مادختساب ةءافكب ةبلصلل تانيعلا قحس
يلاثم . PE90x150 ربتخملا ةكفلا ةراسكلا
، ديزملاو ءانبل داومو نداعملاو كئئابلل

ديزملا فرعلا

ةبسانم داوم	ةبعصو ةبلص ، ةشه ، ةبلص ، ةبالصلل ةطسوتم
جالعلال عون	تقحس
داوملا لادخال محح	ملم <90
داوملا جارخال محح	ملم <2
كفلا ءحول محح	ملم 90 X 150
كفلا ءحول ءوف	ملم 0-30
ءجمملا محح	رطل 20
كفلا ءحول ءدام	نتسحننلا ديبرك اءصللل مواقملا ذالوفلا ؛ يندعم طيلخ
كرحملا ءوق	طاو 1500
يفاصلال نزولا	مجمك 226
لماشلا ءعبلا	ملم L450xW850xH980
ءاضوضلا فصو	(راتم 3 قاطن يف) لبيسيء <60
ءياملال ءوتسم	IP65
ءءولال ريباعم	م
ءيرايتخال ءفيظو	ءيئابرهك ءسنكم ءفنم / رابغلل ءاصم عمق / ءتطحالم نكمي ءنزاوملا بالوء ءيامح ءاطغ / ناروئلل لباق عمق

نيجورتني لابل دي ربت لابل لئاسل نيجورتني لابل لئاسل

رصنع ال مقرر: KT-DC31



Introduction

تايل لمعل لائل م KINTEK قحسلا لائل ربتت ريوطتلا و ثحبلا براحتو قريغصللا ليغشلا تامادختسالا ددعتم دي ربتتلا ماظن لصفبو ، داوملا نم ةعونتم ةومجم عم لماعتلا اهنكمي طاظملا و كيتسالا بل كلذ ي ف امب . ةيذغللا تاجردو ةينالديصللا تارضحتسلا و تاراسكللا نمضت ، كلذ ي للافاضلا اب اني دل ةصصختملا ةيكي لوردي هلا ةيربختملا ام ، ةددعتم تاري رمت لالخنم ةقيد جئاتن يوي دارلا رولفتلا لي لحتل ةبسانم اهلعجي ةقيد تانيع يلع لصح XRF. يفيطلا ةلوهسب قوحسلا!

دي زمل افراع

حتمن الماسا	ةصصختنم ةراحت ةجرب لئاسلا نيجورتني لابل قحس زاهج
ليدوملا	KT-DC31
ةقاطلا	طاو و ليك 1.8
يئابرهكلا دهجلا	زتره 50/تلفوف 220
ريسكتلا ةمومع نل ةصصختنم ةراحت ةجرب	ةكبش 300-40
جارخال	ةعاس/مك 3-0.3
ةريغص ةجالعم ةردق	10g
غيرفتلا ةقيرط	رمتسم
نارودلا ةعرس	ةقيد/دافل 25000
فيصملا نرو	مك 12
فيصملا محج	م 290*280*480
دي ربتتلا طيسو	لائاس نيجورتني
نيكسلا عون	بناو جلا ددعتم لئاس نيكس
ريسكتلا ادبم	ةعرسلا يلاع ريثأت
لائاسلا نيجورتني لابل جارخال ةعضو	لائاسلا نيجورتني لابل ةعضو
لائاسلا غيرفت ي ف مكحتلا	سايق ميب يورك مامص
غيرفتلا ةقيرط	ةلبرغ نودب ةاوهلا لصف
لائاسلا نيجورتني لابل ماظن	(ةدحو او رتخا) طغصلا ةيتاد/مذقلا لبل لمعي عون
ةطجالم	ةصصختنم للافراحت تاجرد نم ةيماجل ي في ديج لمعب مايقلا يجرى ، تادعملا مادختسا دنع ةيوهتلا يلا ةابتنال يجرى .



Kintek Solution

، نوشتغناشت قيرط 11 مقر :يسئيرلا رقم لا
نصللا ، وشتغناشت
، ياشت ناو ، تراهكول قيرط 300 :غنوك غنوه بكتك
م
غنوك غنوه
، يس ويك ، لايورت نوم ، ماهارج درافيلوب :ادنك بكتك
ادنك ، H3P 2C7

