



KINTEK SOLUTION

سرھف ريسكتلا ةلآ

ةرارحلل اءءملا ، ءنئع ءاءءل اءءولاءك نم ءئزم ىلع لوصللل انب لصلل
ءلل ، ءئوئلل ءلءل ءلءل اءءم ، ءئلمءملا ءاوملا ءئءلءل ءلءل ءاوملا

KINTEK SOLUTION

ةكرشلل فلم

>>> انع تامولعم

نوسركم قيرفلاءضع ، يجولونكت هجوت تاذةمظنم يه Kintek Solution Ltd
ثحبلا تادعم يف ةيقووثومو ةيلعاف رثكألا تاركاتبالاو ايجولونكتلا فاشككتسال
، ةديجال داوملا نع ثحبلاو ، يويحل ائيايميكلا لعافتلا تالاجم لثم ، يملعلا
تادعمو . ةيودألا يف لجال وه امك ، ديربلاو ، غارفلا قلخو ، ةيرارحلا ةجلالعملاو
لوربلا جارختسا

نحو ، صحفلا تادعم لاجم يف ةينغ تاربخ انبستك ، ةيضاملا أماع نيرشعلا يف
انمق امك ، مهعقاوو ةالمعلا تاجايتحال أقفو لولحلاو تادعملا نم لك ريفوت ىلع نورداق
انيدل و ، ددحم لمع ضرغ عم قفاوتت يئالءالمعلا لئصفت تادعم نم ريثكلا ريوطت
لثم ، ةفلتخم لود نم دهاعملاو تاعمالجلا نم ديدعلا يف ةحجانلا عيراشملا نم ريثكلا
طسوألا قرشلاو ادنلليزوينو ايلارئتسأو ةيبونجلاو ةيلامشلا اكيرمأو ابوروأو ايسآ
ايقيرفأو

ءاضعأ لمع فقومل ةعئارةمالع يه صالخالو داچلا لمعلاو ةعيرسلا ةباجتسالاو ةنهملا
انئالعم نيب ةبيطةمسن انبسكي امم ، انقيرف

ةكراشمو ، قطانملاو نادلبلا فللثخم نم انئالعم ةمدخل نودعتسمو انه نحو
!أعم ةيقووثومو ةيلعاف رثكألا ايجولونكتلا



ةيربخملا كفلا ةراسك

رصنعلال مقر :KT-PE



ةمدقم

مادختساب ةءافكب ةبلصلال تانيعلال قحس
يلاثم . PE90x150 ربتخملا ةراسكلا
ديزملال ءانبل داومو نداعملاو كئابللل

ديزملال فرعا

ةبسانم داوم	ةبعصو ةبلص ، ةشه ، ةبلص ، ةبالصلال ةطسوتم
جالعلال عون	تقحس
داوملا لادامح	
داوملا جارح	
كفلا ةحول محح	ملم 90 X 150
كفلا ةحول ةوف	ملم 0-30
عجمملا محح	رتل 20
كفلا ةحول ةدام	نتسحننلا ديبرك اءصللل مواقملا ذالوفلا ؛يندعم طيلخ
كرحملال ةوق	طاو 1500
يفاصلال نزولا	مك 226
لماشلال دعبلا	ملم L450xW850xH980
ءاصو ضلال فصو	
ةياملال ةوتسم	IP65
ةدوخلال ريعاعم	م
ةيرايءخا ةفيظو	ةيئابرهك ةسنكم ذفنم / رابغللل داصم عمق / هتطحالام نكمي ةنزاوملا بالود ةيامح ءاطغ / نارودلل لباق عمق

نيجورتني لابل دي ربت لابل لئاسل نيجورتني لابل نيحط لئاسل

رصنع لابل مقرر: KT-DC31



ةمدقم

تايلمغل ةلثام KINTEK قحسلال ةلآ ربتت ريوطتل او ثحب لابل براحتو ةريغصلال ليغشلال ، تامادختسالال ددعتم دي ربتلال ماظن لصفبو ، داوملال نم ةعونتم ةومجم عم لماعتلال اهنكمي طاظملاو كيتسالبلال كلذيف امب . ةذغال تاجردو ةينالديصلال تارضحتسملالو تاراسكلال نمضت ، كلذيل ةفاضلابل انيدل ةصصختملا ةيكيلورديهلل ةيربختملا ام ، ةددعتم تاري رمت لالخنم ةقيدجئاتن يوي دارلا رولفتلال ليحتل ةبسانم اهلعجي ةقيدتانيعيل لصلح XRF. يفيطلال ةلوهسب قوحسملال

دي زملال فرعل

ج نملال مسا	ةصخف نم ةراح ةجرب لئاسلال نيجورتني لابل قحس زاهج
ليدوملا	KT-DC31
ةقاطلا	طاو وليك 1.8
يئابرهكلال دهجلال	زتره 50/تلاف 220
ريسكتلال ةمومعل ةصخف نم ةراح ةجرب	ةكبش 300-40
جارخالال	ةعاس/مك 3-0.3
ةريغص ةجلع م ةردق	10g
غيرفتلال ةقيرط	رمتسم
نارودلال ةعرس	ةقيد/ةفل 25000
فيصملا نرو	مك 12
فيصملا مبح	م 290*280*480
دي ربتلال طيسو	لائاس نيجورتني
نيكسلال عون	بناوخلال ددعتم لئاس نيكس
ريسكتلال ادبم	ةعرسلال يلاع ريثأت
لائاسلال نيجورتني لابل جارخالال ةصو	لائاسلال نيجورتني لابل ةصم
لائاسلال غيرفت يفي مكحتلال	سايقمب يورك مامص
غيرفتلال ةقيرط	ةلبرغ نودب ةاوهلال لصف
لائاسلال نيجورتني لابل ماظن	ةدحو او رتخا) طغصلال ةيتاد/مديق لابل لمعي عون
ةطجالال م	ةصخف نم لابل ةراجل تاجرد نم ةياملال يفي ديح لمعب مايقلال يجرى ، تادعملا مادختسالال دنع ةيوهتلال يلال ةابتلال يجرى .



Kintek Solution

ةقطنم ،مولعل اءاج 89 مقر :سئئرل ررقملا
نصللا ،وشئغنشئ ،ةقئافللا اءولونكئلا

