



KINTEK SOLUTION

## سرہف ٲدر بمل ا ٲن ح ط م ل ا

ٲٲر ا ح ل ا ت ا د ع م ل ا ، ٲٲٲٲ ع ا د ا ع ل ا ت ا ح و ل ا ت ك ن م ا د ٲٲ م ٲ ل ع ل و ص ح ل ل ا ن ب ل ص ت ا  
خ ل ل ا ، ٲٲٲٲ و ٲٲ ح ل ل ا ء ا ٲٲٲٲ ك ل ل ا ت ا د ع م ، ٲٲٲٲ ل م ع م ل ا د ا و م ل ا و ٲٲٲٲ ك ا ل ه ت س ا ل ا د ا و م ل ا

# KINTEK SOLUTION

ةكرشلل فلم

>>> انع تامولعم

نوسركم قيرفلا ءاضعو ، يجولونكت هجوت تاذ ءدحاو ءمظنم يه KinTek Group Limited  
شحبلا تاءعم يف ءي قوثومو ءيلاعف تاركببالاو تاي نقتل ارتكأ فاشكتسال  
، ءديجل داوملا نع شحبلاو ، يويحلل ءئاي ميكلل لعافتل الاعم لثم ، يم لعلال  
جاركتسا تاءعمو ءي وءاللا يف لالحل وه امك ، ديرببالاو ، غارفلا قلخو ، ءيرارحلل ءلعملاو  
لورببال.



# مادختساب ديبرتلاب ريغصلا ديبرتلاب نحطلا فيءالطلاو ةيئاي ميكلل داوملل لئاسلا نيحورتينيلا ربتخملا

رصنعلا مقرر: KT-DC31



## ةمدقم

تايلمعل ةيئايلا م KINTEK قحسلا ةلأ ربتعت ريوطتلاو ثحبلابراجتو ةريغصلا ليغشتلا ،تامادختسابلا ددعتم ديبرتلابماظن لصفبو ،داوملا نم ةعونتم ةومجم عم لماعتلا اهنكمي طاظملاو كيئاسالبلال كلذ فيءامب .ةيذغألا تاجردو ةينالديصلال تارضحتسملاو تاراسكلال نمضت ،كلذ يلىإ ةفاضإلاب انيدل ةصصختملا ةيكي ليورديهلا ةيبرتخملا امم ،ةددعتم تاريمرت لالخنم ةقيقدجئاتن يويدارلا رولفتلا ليحتل ةبسانم اهلعجي ةقيقدتانيع يلىلصا XRF. فيءالطلا ةلوهسب قوحسمل!

## ديزملال فرعا

حتنملا مسا	ةصخف نم ةراج ةجرب لئاسلا نيحورتينيلا قحس زاها
ليدوملا	KT-DC31
ةقاطلا	طاو وليك 1.8
يئابرهكلال دهجلا	زتره 220/50 تلو ف
ريسكتلا ةمومع نل ةصخف نم ةراج ةجرب	ةكبش 40-300
جارحلا	ةعاس/مجمك 0.3-3
ةريغص ةجلعم ةردق	10g
غيرفتلا ةقيرط	رمتسم
نارودلا ةعرس	ةقيقد/ةفل 25000
فيصملا نرو	مجمك 12
فيصملا مبح	م 290*280*480
ديبرتلاب طيسو	لائاس نيحورتيني
نيكسلا ءعون	بناوچلا ددعتم لئاس نيكس
ريسكتلا اءبم	ةعرسلال يلاع ريثأت
لائاسلا نيحورتينيلا جارح   ءعضو	لائاسلا نيحورتينيلا ءعضم
لائاسلا غيرفت فيءمكتحتلا	سايقمب يورك مامص
غيرفتلا ةقيرط	ةلبرغ نودب ءاوهلا لصف
لائاسلا نيحورتينيلا ماطن	(ةذح او رتخا) طغضلا ةيئاي/مذقلا لمعي ءعون
ةطجالم	ةصخف نملا ةراجلا تاجرد نم ةيئايلا فيءيج لمعب مايقلا يحيرو ،تامدعملا مادختسابا دنع ةيئايلا يلىءابتناللا يحيرو .



# لئاسل نيجورتيني نلاب ديربتلاب نحطال انيكام ماخل داوملل ديربتلاب نحطال لئاسل نيجورتيني ةرارحلل ةساسحل داوملاو ةيكي تسالابل رصنعلا مقرر: KT-CG01



## ةمدقم

ديربتلاب نحطال انيكام فشتكا  
ةيلاثملا، KT-CG01 لئاسل نيجورتيني نلاب  
ةساسحل داوملاو ةيكي تسالابل داوملا قحسل  
ميدقتو داوملا ةمالس يل ع طاफल او، ةرارحلل  
ةمونغللا ةقئافل جئاتن

## ديزمل فرعا

ةمدعمل	تافصاوملا
مسالا	لئاسل نيجورتيني نلاب ديربتلاب نحطال انيكام
ليدوملا	KT-CG01
ةقاطالا	طاو وليك 1.8
يئابرهكلا دهجلا	220V
قيقدلا ديربتلاب نحطال انيكام	ةكبش 40-300
ةسالا	ةعاس/محك 1-3
ةريغص ةعس	10g
غيرفلال عسو	رمتسم
ةرسالا	ةقيقد/دافل 25000
نزولا	محك 12
محلل	مم 290280480
ديربتلا طسو	لئاس نيجورتيني
نيكسال عون	عالصالا ددعتم سارب نيكس
ريسكلا ادبم	ةغرسالا يلاع مداصت
غيرفلال	لخنملا جابرلل رايتخا دجوي ال (ةدحاو رتخا) طغصلا ي تاذ / مدق
لئاسل نيجورتيني نلاب	

# لئاسل نيجورتني نلاب ديربتلاب نحطال اني كام عجلعمل ةيبلول ةيذغت ةدحو عم ديربتلاب نيجورتني نلاب ةقيقدلا داوملا

رصننل مقرر: KT-CG02



## ةمدقم

ديربتلاب نحطال اني كام فشتكا، ةيبلول ةيذغت ةدحو عم لئاسل نيجورتني نلاب، ةيلاثم. ةقيقدلا داوملا عجلعمل ةيلاثم يهو ةءافك زرع. كلذريغو طاظملاو كيئتسالبلل نآلا كربتخم!

ديزمل فرعا

ةمعمل	تافصاوملا
زارطال	KT-CG02
فيصملا ةقاط	1.8 طاوولي ك
يئابرهكللا دهجل	زتره 220/50 تلوف
فيصملا ةعرس	ةقيقد/ةفل 25000
ريسكتلا ةقد	ةكبش 40-350
تاعفدللا اجاتن	ةعاس/مجمك 0.3-3
ةينلا مجم	10g
ةيذغتلا مجم	م 5 ≤
متخللا ةقلح	ةراجلل صمخ نم رولفلا طاظم
غيرفتلا عضو	رمتسم
ةيذغتلا كرحم	40w
ةيذغتلا ةعرس	ةقيقد/ةفل 0-10
ةيذغتلا ةقيرط	يودي/يغرب
لئاسل نيجورتني نلاب نازخ زارط	YDS-30
لئاسل نيجورتني نلاب نازخ مجم	30 رتل (50 رتل)
لئاسل نيجورتني نلاب ةخصم زارط	YDB-50J
لئاسل نيجورتني نلاب تالخد	مدق ةخصم/ةيئابرهك ةخصم
لئاسل نيجورتني نلاب جارخ ي فمكتلا	نازيمل مامص
ريسكتلا عضو	ةعرسللا ةيلاع ريتأت
غيرفتلا عضو	لخنملا حايرلل رايتخا دجوي ال
نزول	مجمك 46
يلاكلا دعبلا	م 750450850

# ديربتلاب لئاسل نيچورتيني نل اب ديربتل اب نحل الة نيكام ديربتلاب نحل الة نيچورتيني نل اب ديربتل اب نحل الة نيكام نيچورتيني نل اب ديربتل اب نحل الة نيچورتيني نل اب ديربتل اب نحل الة نيكام رصنع الة مقرر: KT-CG03

## ةمدقم



ديربتلاب نحل الة نيكام فشتك  
مادختس الة نيچورتيني نل اب ديربتل اب نحل الة نيكام  
يلع ظافحل او، ةقدل قئاف قحسل او، ديربتل اب نحل الة نيكام  
تارضحتس مو ةيودل الة نيكام. داوم الة نيكام  
اهريغو لي مچت الة نيكام

## ديزمل افرع

ةمدعمل	تافص او مالا
مس الة	ربتل اب نحل الة نيچورتيني نل اب ديربتل اب نحل الة نيكام
ليدوم الة	KT-CG03
ةقاطال	طاو وليك 1.8
دهج الة	220V
ةضفخنم الة ةرارح الة نيچورتيني نل اب ديربتل اب نحل الة نيكام	ةكبش 40-300
جتان الة	ةغاس/مچك 1-3
ةرسل الة	ةقيقد/ةفل 25000
ةنحطم الة نرو	مچك 10
ةيلك الة داعب الة	480 * 290 * 280
ديربتلاب	لئاسل نيچورتيني نل اب ديربتل اب نحل الة نيكام
نيكسل الة عون	فارطال الة نيچورتيني نل اب ديربتل اب نحل الة نيكام
رئسك الة ادبم	ةرسل الة نيچورتيني نل اب ديربتل اب نحل الة نيكام
ةلبرغ الة	(لبرغ نودب) حايرل الة نيچورتيني نل اب ديربتل اب نحل الة نيكام
ةفرغ الة ةرارح ةجرد ةواقن ةجرد نيچورتيني نل اب ديربتل اب نحل الة نيكام	ةكبش 120 - 500
ةفرغ الة ةرارح ةجرد ةواقن ةجرد نيچورتيني نل اب ديربتل اب نحل الة نيكام	ةكبش 300 - 1000
ةطخال م	ةبسن ةبوتر 50% نع لئاسل نيچورتيني نل اب ديربتل اب نحل الة نيكام مادختس الة نيچورتيني نل اب ديربتل اب نحل الة نيكام ةبوتر ديزت الة نيكام



## Kintek Solution

ةقطنم ،مولعلا ةءاج 89 مقر :سيسيئرلا رقملا  
نصيللا ،وشتغنشت ،ةقئافللا ايجولونكتلا

