



# KINTEK SOLUTION

## ةكرشلل فلم

### >>> انع تامولعم

نوسركم قيرفلاءضع ، يجولونكت هجوت تاذةمظنم يه Kintek Solution Ltd  
ثحبلا تادعم يف ةيقووثومو ةيلعاف رثكألا تاركاتبالاو ايجولونكتلا فاشككتسال  
، ةديجال داوملا نع ثحبلاو ، يويحل ائيايميكلا لعافتلا تالاجم لثم ، يملعلا  
تادعمو . ةيودألا يف لجال وه امك ، ديربلاو ، غارفلا قلخو ، ةيرارحلا ةجلالعملاو  
لوربلا جارختسا

نحو ، صحفلا تادعم لاجم يف ةينغ تاربخ انبستك ، ةيضاملا أماع نيرشعلا يف  
انمق امك ، مهعقاوو ةالمعلا تاجايتحال أقفو لولحلاو تادعملا نم لك ريفوت ىلع نورداق  
انيدل و ، ددحم لمع ضرغ عم قفاوتت يئالءالمعلا لئصفت تادعم نم ريثكلا ريوطت  
لثم ، ةفلتخم لود نم دهاعملاو تاعمالجلا نم ديدعلا يف ةحجانلا عيراشملا نم ريثكلا  
طسوألا قرشلاو ادنلليزوينو ايلارئتسأو ةيبونجلاو ةيلامشلا اكيرمأو ابوروأو ايسآ  
ايقيرفأو

ءاضعأ لمع فقومل ةعئارةمالع يه صالخالو داچلا لمعلاو ةعيرسلا ةباجتسالو ةنهملا  
انئالعم نيب ةبيطةمسن انبسكي امم ، انقيرف

ةكراشمو ، قطانملاو نادلبلا فللثخم نم انئالعم ةمدخل نودعتسمو انه نحو  
!أعم ةيقووثومو ةيلعاف رثكألا ايجولونكتلا



## غرف لابل فزخالا ديبلت نرف

مقرر: رصنعالا مقرر KT-DV10



### ةمدقم

نرف عم ةقوومو ةقيد جئاتن لعل لصحاح  
عيمجل بسانم KinTek نم يفزخالا غارفال  
نرف ةفيظوب زيمتوي ، نيلسروبلا قيحاسم  
ةرياعمو ، يتوص هجومو ، يعطقللا كيماريسال  
ةراجلال ةجردل ةيئاقلت

### ديزمالا فرعا

نيحسسالال ةعرس	200 °C / ةقيد / تياهنره ةجرد (392). يصقأ دك ةقيد /
ةراجلال ةجردي صقأ	1200 (تياهنره ةجردي 2283) يصقأ دك ةجردي
تقولال دقع ةراجلال ةجردي صقأ	نيتاعاس
غارفالل يوتسم	1-101%
ةيئابرهلال ةقاطلال تادام	زتره 50/60 تلوف 230 زتره 50/60 تلوف 100-120
يلالجالا فينصتالا	14.5ampere@110V 7.0ampere@230V
ةقاطلال جاتنالال فينصت	1500 يصقأ دك طاو
دعبلال	مس 53 قمعالا × مس 36 ضرعالا × مس 27 عافترالال
قالالالال ةفرع رطق	9 (تاصوب 3.5) مس
يفاصلالال نزلوال	20 مچك
ةوبعالالال عم نزلوال	23.5 مچك

## لوحم عم يسركل بانجاب انسأل ديبلت نرف

رصنعلال مقرر: KT-DS10



### ةمدقم

نرف عم يلوأل اةجرذل نم ديبلتلال بجر لهس .تالوحملا عم يسركل بانجاب ديبلتلال ، ااضوطلا نم ةيلاخ ةلاقن ةصنم ، ليغشلال !نالابلطا .ةراجل اةجرذل ةيئاقلت ةرياعوم

### ديزملال فرعا

نيخستال ةعرس	200 °C / ةقيد / تياهنرهف ةجرذل 392). يصقأ دك ةقيد /
ةراخ ةجرذل يصقأ	1530
تقولل دقع ةراخ ةجرذل يصقأ	نيتاعاس
ةيئابرهكلل ةقاطلال تادادما	زتره 50/60 تلوف 230 زتره 50/60 تلوف 100-120
يلالجال فينصتال	14.5ampere@110V 7.0ampere@230V
ةقاطلال جانتانل فينصت	يصقأ دك طاو 1500
دعبال	ممس 56 × ممس 36 ضرع × ممس 27 عافترا
قالطالال ةفرغ رطق	9 ممس (3.5 صوب)
يفاصلال نزولل	20 ممس
ةوبعلال عم نزولل	25.5 ممس

## طغض لابل نانسلأل طغض نرف

مرصنعلال مقر: KT-DP10



### ةمدقم

نرف عم نانسلأل بطل ةقيد جئاتن ىلع لصرح  
ةيئاقلت ةرياعم .غيرف تابل نانسلأل طغض  
ءاضوضلا ةضفخم ةينصو ةرارحلا ةجرذل  
!نالابلطا .سملابل لمعت ةشاش ليغشتو

### ديزملال فرعا

نيحس تال ةعرس	200 °C / ةقيد / صقأ دك ةقيد / 392 (تياه نره ةجرذ 392)
ءرارح ةجرذ صقأ	1200 (تياه نره ةجرذ 2283) صقأ دك ةجرذ
تقولل ةق ةرارح ةجرذ صقأ	نيتاعاس
غارفال يوتسم	1-101%
ةيئابرهكلل ةقاطلال تادام	زتره 50/60 تلووف 230 زتره 50/60 تلووف 100-120
يلالخال في نصتال	14.5ampere@110V 7.0ampere@230V
ةقاطلال جاتنال في نصت	صقأ دك طاو 1500
دعبل	مس 70 قمعلال × مس 36 ضرعلال × مس 27 عافتلال
قالطالال ةفرع رطق	9 (تاصوب 3.5) مس
يفاصلال نزولال	23 محك
ةوبعلال عم نزولال	26.5 محك



## Kintek Solution

ةقطنم ،مولعلا ةءاج 89 مقر :سئئرلا رقملا  
نصللا ،وشتغنشت ،ةقئافللا اءولونكلا

