



KINTEK SOLUTION

## سرھف نان سأل ا نرف

ةر ارحل ا اءم ل ا ةن ع اءع اءولاءك نم ءزم ىل ع لوصحلل ان ب ل صا ةر اءو ءل اءم ءل اءم ل اءم ل اءم ل اءم ل اءم ل اءم ل اءم ل اءم ل اءم ل اءم ل a etc...

# KINTEK SOLUTION

## ةكرشلل فلم

### >>> انع تامولعم

نوسركم قيرفلاءضع ، يجولونكت هجوت تاذةمظنم يه Kintek Solution Ltd  
ثحبلا تادعم يف ةيقووثومو ةيلعاف رثكألا تاركتابال او ايجولونكتل فاشككتسال  
، ةديجال داوملا نع ثحبلاو ، يويحل ائيايميكلا لعافتلا تالاجم لثم ، يملعل  
تادعمو . ةيودألا يف لجال وه امك ، ديربتلاو ، غارفلا قلخو ، ةيرارحلا ةجلالعملاو  
لوربتلا جارختسا

نحو ، صحفلا تادعم لاجم يف ةينغ تاربخ انبستك ، ةيضاملا أماع نيرشعل يف  
انمق امك ، مهعقاوو ةالمعل تاجايتحال أقفو لولحل او تادعملا نم لك ريفوت ىلع نورداق  
انيدل و ، ددحم لمع ضرغ عم قفاوتت يتل ةالمعل لىصفت تادعم نم ريثكل ريوطت  
لثم ، ةفلتخم لود نم دهاعملاو تاعمالجلا نم ديدعل يف ةحجانلا عيراشملا نم ريثكل  
طسوألا قرشلاو ادنلليزوينو ايلاربتساو ةيبونجلاو ةيلامشلا اكيرمأو ابوروأو ايسآ  
ايقيرفأو

ءاضعأ لمع فقومل ةعئارةمالع يه صالخإلاو داللا لمعلاو ةعيرسلا ةباجتسال او ةنهملا  
انئالعم نيب ةبيطةممس انبستكي امم ، انقيرف

ةكراشمو ، قطانملاو نادلبلا فلتخم نم انئالعم ةمدخل نودعتسمو انه نحو  
!أعم ةيقووثومو ةيلعاف رثكألا ايجولونكتلا



# غرف لابل فزخالا ديبلت نرف

رصنعال مقرر: KT-DV10



## Introduction

نرف عم ةقوومو ةقيد جئاتن لعل لصلح  
عيمجل بسانم KinTek. نم يفزخال غارفل  
نرف ةفيظوب زيمتوي ، نيلسروب لاقيحاسم  
ةرياعمو ، يتوص هجومو ، يعطقل لكيماري سل  
ةارحل ةجردل ةيئاقلت

## ديزمال فرعا

نيخسسال ةعرس	(ةقيد / تياهنرف ةجرد 392). يصقأ دك ةقيد / 200 °C
ةرارح ةجردي صقأ	(تياهنرف ةجرد 2283) يصقأ دك ةجرد 1200
تقولل دقع ةرارح ةجردي صقأ	نيتاعاس
غارفل اوتسم	1-101%
ةيئابرهلال ةقاطلال تادام	زتره 50/60 تلوف 230 زتره 50/60 تلوف 100-120
يلالخال فينصلال	14.5ampere@110V 7.0ampere@230V
ةقاطلال جاتنال فينصلال	يصقأ دك طاو 1500
دعبال	مس 53 قمعال × مس 36 ضرعال × مس 27 عافترال
قالطالال ةفرع رطق	(تاصوب 3.5) مس 9
يفاصلال نزولال	مك 20
ةوبعال عم نزولال	مك 23.5

# لوحم عم يسركل بانجاب انسأل ديبلت نرف

رصنعلال مقرر: KT-DS10



## Introduction

نرف عم يلوأال ةجردللا نم ديبلتلا برج لهس .تالوحملا عم يسركل بانجاب ديبلتلا ، ءاضوطلا نم ةيلاخ ةلاقن ةصنم ، ليغشتلا !نالابلطا .ةرارحلا ةجردللا ةيئاقلت ةرياعوم

ديزملال فرعا

نيخستلا ةعرس	200 °C / (ةقيقد / تياهنرهف ةجردل 392). يصقأ دحك ةقيقد /
ةرارح ةجردي صقأ	1530
تقوللا دقع ةرارح ةجردي صقأ	نيتاعاس
ةيئابرهكللا ةقاطلا تادادما	زتره 50/60 تلوفا 230 زتره 50/60 تلوفا 100-120
يلاجالا فينصتلا	14.5ampere@110V 7.0ampere@230V
ةقاطلا جانتان فينصت	يصقأ دحك طاو 1500
دعبالا	ممس 56 × ممس 36 ضرع × ممس 27 عافترا
قالطاللا ةفرغ رطق	9 ممس (3.5 صوب)
يفاصلال نزوللا	20 محك
ةوبعلال عم نزوللا	25.5 محك

# طغض لابل نانسأل طغض نرف

مرصنعلال مقرر: KT-DP10



## Introduction

نرف عم نانسأل بطل ةقيد جئاتن ىلع لصرح  
ةيئاقلت ةرياعم .غيرف تابل نانسأل طغض  
ءاضوضلا ةضفخم ةينصو ةرارحلا ةجردل  
!نالابلطا .سملابل لمعت ةشاش ليغشتو

ديزملال فرعا

نيخستال ةعرس	(ةقيد / تياهنره ةجرد 392). ىصقأ دك ةقيد / 200 °C
ءرارح ةجرد ىصقأ	(تياهنره ةجرد 2283) ىصقأ دك ةجرد 1200
تقولل دق ةرارح ةجرد ىصقأ	نيتاعاس
غارفال ىوتسم	1-101%
ةيئابرهكلل ةقاطال تادام	زتره 50/60 تلوف 230 زتره 50/60 تلوف 100-120
يلالخال فينصتال	14.5ampere@110V 7.0ampere@230V
ةقاطال جاتنال فينصت	ىصقأ دك طاو 1500
دعبل	مس 70 قمعل × مس 36 ضرعل × مس 27 عافترال
قالطال ةفرع رطق	9 (تاصوب 3.5) مس
يفاصلال نزول	مك 23
ءوبعلال عم نزول	مك 26.5



## Kintek Solution

، نوشتغناشت قيرط 11 مقر :يسئرلا رقم لا  
نصللا ، وشتغناشت  
، ياشت ناو ، تراهكول قيرط 300 :غنوك غنوه بكتك  
غنوك غنوه  
، يس ويك ، لايورت نوم ، ماهارج درافيلوب :ادنك بكتك  
ادنك ، H3P 2C7

