

KINTEK SOLUTION

ةكرشلل فلم

>>> انع تامولعم

نوسركم قيرفلاءضع ، يجولونكت هجوت تاذةمظنم يه Kintek Solution Ltd
ثحبلا تادعم يف ةيقووثومو ةيلعاف رثكألا تاركاتبالاو ايجولونكتلا فاشككتسال
، ةديجال داوملا نع ثحبلاو ، يويحل ائيايميكلا لعافتلا تالاجم لثم ، يملعلا
تادعمو . ةيودألا يف لجال وه امك ، ديربلاو ، غارفلا قلقو ، ةيرارحلا ةجلالعملاو
لوربلا جاختسا

نحو ، صحفلا تادعم لاجم يف ةينغ تاربخ انبستك ، ةيضاملا أماع نيرشعلا يف
انمق امك ، مهعقاوو ةالمعلا تاجايتحال أقفو لولحلاو تادعملا نم لك ريفوت ىلع نورداق
انيدل و ، ددحم لمع ضرغ عم قفاوتت يئالءالمعلا لئصفت تادعم نم ريثكلا ريوطت
لثم ، ةفلتخم لود نم دهاعملاو تاعمالجلا نم ديدعلا يف ةحجانلا عيراشملا نم ريثكلا
طسوألا قرشلاو ادنلليزوينو ايلارثساو ةيبونجلاو ةيلامشلا اكيرمأو ابوروأو ايسآ
ايقيرفأو

ءاضعأ لمع فقومل ةعئار ةمالع يه صالحإلاو دجال لمعلاو ةعيرسلا ةباجتسالاو ةنهملا
انئالعم نيب ةبيطة عمس انبسكي امم ، انقيرف

ةكراشمو ، قطانملاو نادلبلا فللثخم نم انئالعم ةمدخل نودعتسمو انه نحو
!أعم ةيقووثومو ةيلعاف رثكألا ايجولونكتلا



يئابرهكلا طشنملا نوبركلا عاجرتسا نرف

رصنعلال مقر: KT-CRF



ةمدقم

نرف مادختساب طشنملا نوبركلا طيشنت دعأ
ديجتلا ققح. KinTek نم يئابرهكلا ديجتلا
لالخ نم ةفلكتلا شح نم لاعفلاو لاعفلا
مكحتلا ةدحوو ةيغلل لآل راودلا نرفلا
ةيكدلا ةيرارحلا.

ديزملال فرعا

ةتبات لمع ةرارح ةجرد	
ةراودلا ةناوطلسال ةعرس	0-5 ةقيدلا يف ةرود
ةراودلا ةناوطلسال ةيواز	0-6 ةجرد
ةفرغلال لزغ داوم	تالات سيركلا ددعت مكي ماري سالا فايلا
ةرارحلا ةجرد يف مكحت	PID مكحت سمللاب لمعت ةشاش
نحسحتلا رصنع	(ديبرك) نوكليليسلا ديبرك
ةرارحلا ةجرد راعشستسا زاغ	K عونلا نم ناچلسم نايرارح ناچوز
ةيئابرهكلا ةقاطلا تادادما	زتره AC220-440V , 50/60

حذومن	(ةعاس / مك) ةعسالا	ةردقملا ةقاطلا (kw)	م دعبلا
KT-CRF60	60	63	7.0 * 1.6 * 2.2
KT-CRF100	100	103	7.0 * 1.6 * 2.2
KT-CRF200	200	205.5	8.0 * 1.8 * 2.2
KT-CRF300	300	305.5	8.0 * 1.8 * 2.2
KT-CRF500	500	507.5	9.0 * 2.0 * 2.2
KT-CRF800	800	811	10.0 * 2.2 * 2.6
KT-CRF1000	1000	1011	11.0 * 2.2 * 2.6

ةلآ يئابرهكلا راودلا نرفلل يرارحلا لاحتلا نرف عنصم راودلا يئابرهكلا سيلكتلا

رصنعلا مقر: KT-RKTF



ةمدقم

ةقدب هيف مكحتلا متي - يئابرهك راود نرف
لثم داوم فيفجتو سيلكتل يلاثم وهو
نداعملاو ةردانلا ةبرتأللو مويثي لل تالابوك
ةديدحلا ريغ.

ديزملل فرعلا

ليدوملا	KT-RKTF60	KT-RKTF80	KT-RKTF100	KT-RKTF120
بوبنألل رطق	0.6m	0.8m	1m	1.2m
بوبنألل لوط	7m	9m	10m	12m
بوبنألل ةدام	لكينللا اهساسأ ةكيبس			
نيخسبلا قطانم	ةلقستم نيخسبلا قطانم 4			
لمعلل ةراح ةجرد				
ةراودلا ةناوطلسالل ةيوار	تاجرد 0-3			
لزعلا ةدام	تالاسبيللا ةددعتم ةيفزخ فايلا			
ةرارحلا ةجرد يف مكحتلا زاغ	مع PLC نم للاب لمعت ةشاشب PID مكحت زاغ			
نيخسبلا رصنع	نوكليليللا ديبرك (SiC)			
ةرارحلا ةجرد رعشستسم	ع K نولل نم حلسم يرارح جوز			
ةيئابرهك ةقاط دوزم	زتره 50/60، تلوف 220-440 ددرتم رايت			

يئابرهكل نيخستلاب يراجل ل لحتل نارفا عنصم رمتسم ل لمعل رمتسم ل

رصنع ل مقرر: KT-RFTF



ةمدقم

داوم ل اة بئاسل ا قيا سمل ا في فجت و سئلكت
نرف ما دخستساب ةءفكب ةعوطقم ل ةلئاسل
داوم ةجل عمل يلاثم . يئابرهكل نيخستل ل راود
اهريغو مويثي ل ل تانوي ا تاي راطب

ديزل ا فرعا

زارطل ا	نرفل ا مءء	ةراجل ا ةءرد	ةراجل ا قطانم	ةقاطل ا
KT-RFTF2020	م م $\Phi 200 \times 2000$	950°C	3	طاوول يك 30
KT-RFTF303030	م م $\Phi 300 \times 3000$	950°C	6	طاوول يك 54
KT-RFTF4050	م م $\Phi 400 \times 5000$	950°C	6	طاوول يك 96
KT-RFTF5060	م م $\Phi 500 \times 6000$	950°C	6	طاوول يك 168
KT-RFTF6080	م م $\Phi 600 \times 8000$	950°C	9	طاوول يك 234
KT-RFTF8090	م م $\Phi 800 \times 9000$	950°C	9	طاوول يك 342
KT-RFTF1211	م م $\Phi 1200 \times 11000$	950°C	9	طاوول يك 648

ةراودلا ةيويحللا ةلتكلل يراحلل لالحناللا نارفاً عنصم

رصننعللا مقر: RBPF



ةمدقم

ةراودلا يراحلل لالحناللا نارفاً ىلع فّرت
داوملل اهللحت ةيفيكلو ةيويحللا ةلتكلل
نيجسكاً نودب ةيلاع ةراحتا جرد يف ةيوضعلا
تايفنلا ةجلالعمو يويحللا دوقولل مدختست
اهايرغو ةيئاي ميكللا داوملاو

ديزمللا فرعلا



Kintek Solution

ةقطنم ،مولعل اءاج 89 مقر :سئئرل ررقملا
نصللا ،وشئغنشئ ،ةقئافللا اءولونكئلا

