



# KINTEK SOLUTION

## ةكرشلل فلم

### >>> انع تامولعم

نوسركم قيرفلاءضع ، يجولونكت هجوت تاذةمظنم يه Kintek Solution Ltd  
ثحبلا تادعم يف ةيقووثومو ةيلعاف رثكألا تاركبلاو ايجولونكتلا فاشككتسال  
، ةديجال داوملا نع ثحبلاو ، يويحل ائيايميكلا لعافتلا تالاجم لثم ، يملعلا  
تادعمو . ةيودألا يف لاجلا وه امك ، ديربلاو ، غارفلا قلخو ، ةيرارحلا ةجلاعملاو  
لوربلا جارختسا

نحو ، صحفلا تادعم لاجم يف ةينغ تاربخ انبستك ، ةيضاملا أماع نيرشعلا يف  
انمق امك ، مهعقاوو ةالمعلا تاجايتحال أقفو لولحلاو تادعملا نم لك ريفوت ىلع نورداق  
انيدل و ، ددحم لمع ضرغ عم قفاوتت يئلا ةالمعلا ليصفت تادعم نم ريثكلا ريوطت  
لثم ، ةفلتخم لود نم دهاعملاو تاعماجملا نم ديدعلا يف ةحجانلا عيراشملا نم ريثكلا  
طسوألا قرشلاو ادنليزوينو ايلارئتسأو ةيبونجلاو ةيلامشلا اكيرمأو ابوروأو ايسآ  
ايقيرفأو

ءاضعأ لمع فقومل ةعئارةمالع يه صالحإلاو داجلا لمعلاو ةعيرسلا ةباجتسالو ةنهملا  
انئالعم نيب ةبيطةممس انبستكي امم ، انقيرف

ةكراشمو ، قطانملاو نادلبلا فلتخم نم انئالعم ةمدخل نودعتسمو انه نحو  
!أعم ةيقووثومو ةيلعاف رثكألا ايجولونكتلا



# يئابرهكلا طشنملا نوبركلا عاجرتسا نرف

رصنعلال مقر: KT-CRF



## Introduction

نرف مادختساب طشنملا نوبركلا طيشنت دعأ  
ديجتال ققح. KinTek نم يئابرهكلا ديجتال  
لالخ نم ةفلكتال شيح نم لاعفلال لاعفلال  
مكحتال ةدحوو ةيغلل لآل راودلا نرفال  
ةيكدلا ةيرارحلا.

ديزملا فرعا

|                           |                                     |
|---------------------------|-------------------------------------|
| ةتبات لمع ةرارح ةجرد      |                                     |
| ةراودلا ةناوطلسال ةعرس    | 0-5 ةقيدلا يف ةرود                  |
| ةراودلا ةناوطلسال ةيواز   | 0-6 ةجرد                            |
| ةفرغلال لزغ داوم          | تالات سيركلا ددعت مكي ماريسال فايلا |
| ةرارحلا ةجرد يف مكحت      | PID مكحت سمللاب لمعت ةشاش           |
| نيخستال رصنع              | (ديبرك) نوكليليسال ديبرك            |
| ةرارحلا ةجرد راعشتسا زاغ  | K عونلا نم ناجلسم نايرارح ناووز     |
| ةيئابرهكلا ةقاطال تادادما | زتره AC220-440V , 50/60             |

| حذومن      | ةعاس / محك ةعسال | ةردقملا ةقاطال (kw) | م دعبلا          |
|------------|------------------|---------------------|------------------|
| KT-CRF60   | 60               | 63                  | 7.0 * 1.6 * 2.2  |
| KT-CRF100  | 100              | 103                 | 7.0 * 1.6 * 2.2  |
| KT-CRF200  | 200              | 205.5               | 8.0 * 1.8 * 2.2  |
| KT-CRF300  | 300              | 305.5               | 8.0 * 1.8 * 2.2  |
| KT-CRF500  | 500              | 507.5               | 9.0 * 2.0 * 2.2  |
| KT-CRF800  | 800              | 811                 | 10.0 * 2.2 * 2.6 |
| KT-CRF1000 | 1000             | 1011                | 11.0 * 2.2 * 2.6 |

# ةلآ يئابرهكلا راودلا نرفلل يرارحلا لاحتلا نرف عنصم راودلا يئابرهكلا سيلكتلا

رصنعلا مقر: KT-RKTF



## Introduction

ةقذب هيف مكحتلا متي - يئابرهك راود نرف  
لثم داوم فيفجتو سيلكتل يلاثم وهو  
نداعملاو ةردانلا ةبرتألاو مويثيلا لالتابوك  
ةديدحلا ريغ.

ديزملل فرعلا

| ليدوملا                    | KT-RKTF60                              | KT-RKTF80 | KT-RKTF100 | KT-RKTF120 |
|----------------------------|--|-----------|------------|------------|
| بوبنألا رطق                | 0.6m                                   | 0.8m      | 1m         | 1.2m       |
| بوبنألا لوط                | 7m                                     | 9m        | 10m        | 12m        |
| بوبنألا ةدام               | لكينلا اهساسأ ةكببس                    |           |            |            |
| نيخستلا قطانم              | ةلقستم نيخست قطانم 4                   |           |            |            |
| لمعل ةراح ةجرد             | < 1100°C                               |           |            |            |
| ةراودلا ةناوئاسألا ةيوار   | تاجرد 0-3                              |           |            |            |
| لزعلا ةدام                 | تالاتسيريلا ةددعتم هيفزخ فايلا         |           |            |            |
| ةرارحلا ةجرد يف مكحتلا زاغ | مع PLC نم للاب لمعت ةشاشب PID مكحت زاغ |           |            |            |
| نيخستلا رصنع               | نوكليليسلا ديبرك (SiC)                 |           |            |            |
| ةرارحلا ةجرد رعشتسم        | ع K نول نم حلسم يرارح جوز              |           |            |            |
| ةئابرهك ةقاط دوزم          | زتره 50/60، تلوف 220-440 ددرتم رايت    |           |            |            |

# رمتسملاني ئابرهكلاني خستلل راودلا نرفلا

رصنعلا مقرر: KT-RFTF



## Introduction

ةبئاسلا داوملا في فجتو سئلكتب مق نرف مادختساب ةءفكب ةلتكتملا لئوسلاو ةجلعمل ةيلاثم. ةبئابرهكلاني خستلل راود رثكأو مويثيللل نويأ ةيراطب داوم

ديزملا فرعا

| جدومن       | نرفلا مجح                  | ةراح ةجرد | ةراخلا قطانم | ةوق          |
|-------------|----------------------------|-----------|--------------|--------------|
| KT-RFTF2020 | م م $\Phi 200 \times 2000$ | 950 °C    | 3            | طاو وليك 30  |
| KT-RFTF3030 | م م $\Phi 300 \times 3000$ | 950 °C    | 6            | طاو وليك 54  |
| KT-RFTF4050 | م م $\Phi 400 \times 5000$ | 950 °C    | 6            | طاو وليك 96  |
| KT-RFTF5060 | م م $\Phi 500 \times 6000$ | 950 °C    | 6            | طاو وليك 168 |
| KT-RFTF6080 | م م $\Phi 600 \times 8000$ | 950 °C    | 9            | طاو وليك 234 |
| KT-RFTF8090 | م م $\Phi 800 \times 9000$ | 950 °C    | 9            | طاو وليك 342 |
| KT-RFTF1211 | $\Phi 1200 \times 11000$   | 950 °C    | 9            | طاو وليك 648 |

# ةينارودلا ةيويحللا ةلتكلل يرارحللا لالحناللا ةلأ نرف

ررصنعللا مقر: RBPF



## Introduction

ةلتكلل يرارحللا لالحناللا نارفأ لىل فرعت  
ةيوضعللا داوملا للحتت فيكو ةراودلا ةيويحللا  
مدختسي. نيجسكأ نودب ةيلاع ةراح تاجرد ي  
داوملاو تايافنلا ةجلاعمو ةيويحللا دوقولل  
ديزمللاو ةيئاي ميكللا

ديزمللا فرعلا



## Kintek Solution

، نوشتغناشت قيرط 11 مقر :سيئرلا رقم لا  
نيصللا ، وشتغناشت  
، ياشت ناو ، تراهكول قيرط 300 :غنونك غنوه بتكم  
غنوك غنوه  
، يس ويك ، لايورت نوم ، ماهارج درافيلوب :ادنك بتكم  
ادنك ، H3P 2C7

