

KINTEK SOLUTION

ةكرشلل فلم

>>> انع تامولعم

نوسركم قيرفلاءضع ، يجولونكت هجوت تاذةمظنم يه Kintek Solution Ltd
ثحبلا تادعم يف ةيقووثومو ةيلعاف رثكألا تاركببالاو ايجولونكتلا فاشكسلا
، ةديجال داوملا نع ثحبلاو ، يويحل ائيايميكلا لعافتلا تالاجم لثم ، يملعلا
تادعمو . ةيودألا يف لاجلا وه امك ، ديرببلاو ، غارفلا قلخو ، ةيرارحلا ةجلعلاو
لورببلا جارختسا

نحو ، صحفلا تادعم لاجم يف ةينغ تاربخ انبستك ، ةيضاملا أماع نيرشعلا يف
انمق امك ، مهعقاوو ةالمعلا تاجايتحال أقفو لولحلاو تادعملا نم لك ريفوت ىلع نورداق
انيدل و ، ددحم لمع ضرغ عم قفاوتت يئالءالمعلا لئصفت تادعم نم ريثكلا ريوطت
لثم ، ةفلتخم لود نم دهاعملاو تاعماجملا نم ديدعلا يف ةحجانلا عيراشملا نم ريثكلا
طسوألا قرشلاو ادنلليزوينو ايلاربتساو ةيبونجلاو ةيلامشلا اكيرمأو ابوروأو ايسآ
ايقيرفأو

ءاضعأ لمع فقومل ةعئارةمالع يه صالخإلاو داجلا لمعلاو ةعيرسلا ةباجتسالاو ةنهملا
انئالعم نيب ةبيطةمسن انبسكي امم ، انقيرف

ةكراشمو ، قطانملاو نادلبلا فلتخم نم انئالعم ةمدخل نودعتسمو انه نحو
!أعم ةيقووثومو ةيلعاف رثكألا ايجولونكتلا



بطاقات تابلو كرت

رصنعالا مقرر: ELEF



ةمدقم

تابلو كرت مادختساب كبراجت ةيقرتب مق صيصختلل ةلباقلا ةيئابرهكلا باطقالا ضامألل ةمواقم ، ةدوجلا ةيلاع داوم . انب ةصاخلا انتاليدوم فشتك . ةمئادو ةنمآو ، تايلوللا او مويلا ةلمكلا

ديزمالا فرع

| | |
|---|-------------------------|
| تامس | لكآتلل ةمواقم |
| ةقبطملا ةرارحلا ةجرد قاطن | 0 ~ 60 |
| طقل كمس | 0.1 ~ 5 مم |
| ةدام | نيئالب ةقرو + PTFE بيضق |
| (مم 10 تانيع طبرل امهصيصخت نكمي) 10 * 10 و 10 * 15 ناچمدم نانتا | |

| | |
|--|-----------------------|
| تامس | لكآتلل ةمواقم |
| ةقبطملا ةرارحلا ةجرد قاطن | 0 ~ 60 |
| طقل كمس | 0.1 ~ 5 مم |
| ةدام | ةبهذحئافص + PTFE بيضق |
| (مم 10 عطقم ةنيغ صيصخت نكمي) 10 * 10 جدم | |

| | |
|---|--------------------------|
| تامس | فيفظلا لكآتلل ةمواقم |
| ةقبطملا ةرارحلا ةجرد قاطن | 0 ~ 60 |
| طقل كمس | 0.1 ~ 5 مم |
| ةدام | مويئالب ةقرو + PTFE بيضق |
| (مم 10 تانيع صقل امهصيصخت نكمي) ةجدم ةعطق 10 * 15 | |

| | |
|---|---------------------------|
| تامس | يزاوتالب تانيعالاعضو نكمي |
| ةقبطملا ةرارحلا ةجرد قاطن | 0 ~ 60 |
| طقل كمس | 0.1 ~ 3 مم |
| ةدام | نيئالب ةقرو + PTFE بيضق |
| (خ.ل. ، ةيسراحنئافص ، حئافص ، ةبهذحئافص نم ةعونصم نوكت نأ نكمي) 10 * 10 ةجدم نيئالب حئافص | |

| | |
|---------------------------|--------------------------|
| تامس | هذيفنت لهس |
| ةقبطملا ةرارحلا ةجرد قاطن | 0 ~ 60 |
| طقل كمس | 0.1 ~ 3 مم |
| ةدام | حاسمئالب كبشم + دور PTFE |

ليغشلتا لهسو مادختسالا لهسو ، حاسمت عطاقم نم عونصم كاشت

| | |
|--|--|
| تامس | لكآتلل ةفيظ ةمواقم وةيلاعلا ةرارحلا تاجرد ةمواقم |
| ةقبطملا ةرارحلا ةجرد قاطن | 0 ~ 80 °C |
| طقل كمس | م 3 ~ 0.1 |
| ةدام | نيئالبلا ةقرو + دور ةفطاح ةرطن |
| (خ.ل) ، ةيساحن حئافص ، حئافص ، ةيبهذ حئافص نم ةعونصم نوكت أن نكمي) م 7 رطقب ةجدم ةنيئالب ةحيفص | |

| | |
|---|--|
| تامس | لكآتلل ةفيظ ةمواقم وةيلاعلا ةرارحلا تاجرد ةمواقم |
| ةقبطملا ةرارحلا ةجرد قاطن | 0 ~ 80 °C |
| طقل كمس | م 3 ~ 0.1 |
| ةدام | نيئالبلا ةقرو + دور ةفطاح ةرطن |
| (خ.ل) ، ةيساحن حئافص ، حئافص ، ةيبهذ حئافص نم ةعونصم نوكت أن نكمي) 10 * 10 ةجدم ةنيئالب حئافص | |

| | |
|--|--|
| تامس | نيجورديلا روطت لعافت لعاشب لعنمت أن نكمي |
| ةقبطملا ةرارحلا ةجرد قاطن | 0 ~ 65 °C |
| طقل كمس | م 3 ~ 0.1 |
| ةدام | نوبركلل يجاجز + دور ةفطاح ةرطن |
| (1A رواجتي الأ بجي ليغشلتا دهج أن طحال) دروتسم م 3 جدم يجاجز نوبرك | |

| | |
|---|--|
| تامس | تايلوقلا وضا محألل ةفيظ ةمواقم وةيلاعلا ةرارحلا تاجرد ةمواقم |
| ةقبطملا ةرارحلا ةجرد قاطن | 0 ~ 80 °C |
| طقل كمس | م 3 ~ 0.1 |
| ةدام | نيئالب + دور ةفطاح ةرطن |
| (10 لى 6 نم رطقلا ريغتم يئابرهك بطق عطقم صيصخت نكمي) 9 * 9 و 6 * 6 ةجدم ةنيئالب حئافص | |

| | |
|--|--------------------------------|
| تامس | ةيزاوم ةنيعلال لعجت أن نكمي |
| ةقبطملا ةرارحلا ةجرد قاطن | 0 ~ 65 °C |
| طقل كمس | م 3 ~ 0.1 |
| ةدام | نوبركلل يجاجز + دور ةفطاح ةرطن |
| (ةيساحن حئافص ةدام ، حئافص ، ةصصخم ةيبهذ حئافص) 9 * 9 ةجدم ةنيئالب حئافص | |

| | |
|---|---|
| تامس | ضامألل ةمواقم تسيلو ةياعلل ةيلاعلا ةرارحلا ةمواقم |
| ةقبطملا ةرارحلا ةجرد قاطن | 0 ~ 200 °C |
| طقل كمس | م 3 ~ 0.1 |
| ةدام | أدصلل مواقملا ذالوفلا 316L |
| ءابرهكلاب لحنملا ةعيبط لىل ءابتنالا بجي كلذل ، ضامألل ءمواقم سيل هنكلو ، تايلوقلل مواقم أدصلل مواقملا ذالوفلا | |


| | |
|---|--|
| تامس | لكآتلل ةفيظ ةرارح ةجرد قاطن ةيلاعلا ةرارحلا تاجرد ةمواقم ةقئاف |
| ةقبطملا ةرارحلا ةجرد قاطن | 0 ~ 200 °C |
| طقل كمس | م 3 ~ 0.1 |
| ةدام | ساحن |
| ءابرهكلاب لحنملا ةعيبط لىل ءابتنالا بجي كلذل ، ضامألل ءمواقم سيل هنكلو ، تايلوقلل مواقم أدصلل مواقملا ذالوفلا | |

| | |
|---------------------------|---------------------------------|
| تامس | لكآتلل ةمواقم ةريبك سمالت ةقطنم |
| ةقبطملا ةرارحلا ةجرد قاطن | 0 ~ 60 |

| | |
|--|------------------------|
| طقل كمس | 0.1 ~ 3 مم |
| ةدام | نيتالبللة قرو + PTFE |
| (داومالو محجل صيصخت نكمي) 10 * 30 جمدم نييتالبلل حول | |
| تامس | ةنيللل تانيعلل لةبسانم |
| ةقبطمال ةرارحللة جرد قاطن | 0 ~ 60 |
| طقل كمس | 0.1 ~ 5 مم |
| ةدام | نيتالبللة قرو + PTFE |
| (داومالو صيصخت نكمي ، محجل صيصخت نكمي) موي نييتالبلل 5 * 15 جمدم | |
| تامس | محجلو لوطلل صيصخت نكمي |
| ةقبطمال ةرارحللة جرد قاطن | 0 ~ 60 |
| طقل كمس | 0.1 ~ 5 مم |
| ةدام | يساح نكللس + PTFE |
| (داومالو محجل صيصخت نكمي) مم 0.5 جمدم يساح نكللس | |

ةقرو تي فارجل دور تي فارجل صرقل تي فارجل بطقل بطقل

ررصنعل مقرر: ELEG



ةمدقم


براجتلل ةدوجل ةيلاع تي فارجل باطقل
ضامأل ةمواقم بةلماك جذامن .ةيئاي ميكرهك
تارايخو ، ةناتمل او ، ةمالسل او ، تايلو قلاو
صيصختل.

ديزملل فرعل

| | |
|--------------------------|----------------------------|
| تامس | اهصيصخت نكمي ، 3 * 10 * 10 |
| ةقبطملا ةرارجل ةجرد قاطن | 0 ~ 60 |
| دور ةدام | PTFE |
| ةدام | > 99.99% ليلاع تي فارجل |
| تامس | اهصيصخت نكمي ، 90 * 2 |
| ةقبطملا ةرارجل ةجرد قاطن | 0 ~ 60 |
| دور ةدام | PTFE |
| ةدام | > 99.99% ليلاع تي فارجل |
| تامس | ةيلعادلل ةاونل 2-6 |
| ةقبطملا ةرارجل ةجرد قاطن | 0 ~ 60 |
| دور ةدام | PTFE |
| ةدام | > 99.99% ليلاع تي فارجل |

ين دعم صرق بطق

رصنعالا مقرر: ELEM



ةمدقم

صاخلا ين دعملا صرقلا بطق عم كبراجت بقترا ، تايلولقلاو ضامألل ةمواقم ، ةدوجلا ةيلاع . انب كتاجايتح ا بسانتل صيصختلل ةلباقو . مويلا ةلماكلل انتاليدوم فشتكا . ةصاخلا

ديزملل فرعا

| | |
|-------------------------|---------------------------|
| صيصخت | اهصيصخت نكمي ، مم 6 ~ 0.5 |
| ةقبطملا ةراجل ةجرد قاطن | 0 ~ 60 |
| دور ةدام | PTFE |
| ةدام | ةدام يا صيصخت نكمي |

يجاز نوبرك بطق

رصنعلا مقرر: ELEGC



ةمدقم

يجاززلا نوبركلا بطق عم كبراجتة قرتب مق صيصختلل لباقو مئادو نم آ. انب صاخلا فشتك. ةصاخلا كتاجايتح ا بسانيل مويلا ةلمالكلا انتاليدوم

ديزملال فرعا

| | |
|-------------------------|----------------------------------|
| صيصخت | مم 6 ~ 2 لخدال رطقلا صيصخت نكمي |
| ةقبطملا ةراجل ةجرد قاطن | 0 ~ 60 |
| دور ةدام | PTFE |
| ةدام | >99.99% دروتسملا يجاززلا نوبركلا |

/ ساحن / ينيتال ب / يبهذ - ءاقنل ءيلع ءيندعم حئافص ... خ ل ا ديح

رصنعلا مقرر: ELEGB



ةمدقم

ةيندعملا حئافصل مادختساب كبراجت بقترا
ساحنلاو ينيتالبل او بهذلا . ءاقنل ءيلع
ةيئابرهكل ءايمكل لل يلاثم . دي زمل او ديحلاو
ىرأل اتالاجملاو

دي زمل ا فرع ا

| | |
|--------------------------|------------|
| صي صحت | بل طلا بسح |
| ةقبطملا ءراحلا ءجرد قاطن | 0 ~ 60 |
| ءاقن | 99.99% |
| ءدام | بل طلا بسح |

معادلا مسجلا نم ةنيع

رصنعالا مقر: ELES



ةمدقم

نم ةنييماي كوره كلالا كتارابتخا نيسحتب مق
ةيلاع ةدوج. انيدل تانيعلا معد ةنييها لالخ
مق. ةنيقدجئاتن نيلع لوصحلل ةقوئومو
مويللا كثحب ةنيقربت.

ديزملال فرعا

| | |
|-------------------|--|
| لغفال درة قطنم | 1 (صيصحتلل لباق) سم ² |
| قبطملا ةنيغال محح | ملم > 15 بعبرملا بانجال لوط ملم 15 > ريرئادلا رطقللا |
| قبطملا ةنيغال كمس | 3 مم ~ 5 مم (اهصيصخت نكمي) |
| لصوم لكش | بهذلاب ةيلطم ةيساجن ةربا |
| ةلماشلا داوملا | PTFE |
| داعبا | رتم يلالم 6 * 80 بيضقلا لوط |

بهذلا صرق بطق

رصنع لال مقرر: ELEGD



ةمدقم

صرق لة دوجل اليلاع يئابرهك بطق نع شحبت له
ىلإ رظنت الة؟ ةيئاي مي كورهك لال كبراجت ل يبهذ
لضفألال انجت نم نم دعبأ

ديزمالا فرعإ

| | |
|----------------------------|---------------------------|
| ديحت | اهصيصحت نكمي ، مم 6 ~ 0.5 |
| ةقبطم لال ةراج لة جرد قاطن | 0 ~ 60 |
| دور ةدام | PTFE |
| ةداشرا داوم | 99.99% > لالاع بهذ |

موي نيتال ب صرق ب طق

رصن عل ا م قر : ELEP



ة م د ق م


ة ئ ا م ي ك و ر ه ك ل ا ك ب ر ا ج ت ة ي ق ر ت ب م ق
ة د و ج . ي ن ي ت ا ل ب ل ا ص ر ق ل ا ب ط ق م ا د خ ت س ا ب
ة ق ي ق د ج ئ ا ت ن ي ل ع ل و ص ح ل ل ة ق و ث و م و ة ي ل ا ع .

دي ز م ل ا ف ر ع ا

| | |
|---|-------------------------------------|
| دي د ح ت | ا ه ص ي ص ح ت ن ك م ي ، م م 6 ~ 0.5 |
| ة ق ب ط م ل ا ة ر ا ح ل ا ة ج ر د ق ا ط ن | 0 ~ 60 |
| د و ر ة د ا م | PTFE |
| ة ي د ا ش ر ا د ا و م | > 99.99% ي ل ا ع ن ي ت ا ل ب ل ا |

Rvc - يجاز نوبرك حول

رصنعالا مقرر: ELEGCS



ةمدقم


RVC - انيدل يجازل نوبركلال حول فشتك
ةدووالا ةيلاع ةداملا هه ، كبراجتل ةيلالم
يلالالا يوتسملا يلا كتحب يوتسم عفرتس

ديزمالا فرعا

| | |
|---------------------------|-------------------------------|
| ديحت | اهصي صحت نكمي ~ 10 * 10 * 1mm |
| ةقبطلما ةراجلال ةجرد قاطن | 0 ~ 60 |
| ةقرو داوملا ليلد | دروتسملا جازل نوبركلالا |

ةينيتالبل اءافصلا نم بطق

رصنعلا مقرر: ELEPS



ةمدقم


ءافصلا بطق عم كبراءب بقترا ، ءءول ءةللا ءاوم نم ءعونصم .ةينيتالبل ءةنم لول ءةنم آلان ءام نم ميمصت نكمي .كءا ءايتءا بسانءل

ءيزملا فرعا

| | |
|------------------------|-------------------------------|
| صيصء | مم 5 * 5 * 0.1 صيصء نكمي |
| ءببملا ءراءل ءءرء قاطن | 0 ~ 60 |
| ءور ءءام | PTFE |
| ءقرو ءاوملا لئلء | >99.99% ءاقلنلا ءللا ءنيتالبل |

ينيتال بل دعاسم الي برهكل بطقلا

رصن عل م قر: ELPA



ةمدقم

ةيئاي مي كورهكل لك براجت ني سحتب مق
دعاسم الي برهكل بطقلا مادختساب
ةلباقل او ةوجل ةيلاع انجذامن .يني تال بل
!مويلا ةيقرتلاب مق .ةمئادو ةنمآ صي صختل

ديزملا فرع

| | |
|--|-----------------|
| تامس | لكآتلل ةمواقم |
| ةقبطملا ةراجل ةجرد قاطن | 0 ~ 80 °C |
| كلسل رطق | 0.5 / 1 مم |
| ةدام | يقنللا نيتال بل |
| كتاجايتح بسح بيضقلا لوطو (ساحنل او نيتال بل او ةضفلا او بهذلا) داوملا صي صختب مق | |


| | |
|--|-----------------------------|
| تامس | لكآتلل ةمواقم |
| ةقبطملا ةراجل ةجرد قاطن | 0 ~ 80 °C |
| كلسل رطق | 0.5 / 1 مم |
| ةدام | موي نيتال بل كلس + دور PTFE |
| كتاجايتح بسح بيضقلا لوطو (ساحنل او نيتال بل او ةضفلا او بهذلا) داوملا صي صختب مق | |

| | |
|--|--------------------------|
| تامس | لكآتلل ةمواقم |
| ةقبطملا ةراجل ةجرد قاطن | 0 ~ 80 °C |
| ساقم | ملم 5 * 5 ~ 50 * 50 |
| ةدام | نيتال بل ةكبش + دور PTFE |
| ةريبك حطس ةحاسمو ةيلاع ةاقن ةجرد ، يقنلا نيتال بل كلسب رقصم يكبش بطق | |

| | |
|--|---------------------|
| تامس | لكآتلل ةمواقم |
| ةقبطملا ةراجل ةجرد قاطن | 0 ~ 80 °C |
| كلسل رطق | 1 مم ~ 2 مم |
| ةدام | نيتال بل + دور PTFE |
| كتاجايتح بسح بيضقلا لوطو (ساحنل او نيتال بل او ةضفلا او بهذلا) داوملا صي صختب مق | |

ةي بهذلا حئافصلا نم يئابرهك بطق

رصنعلال مقرر: ELEGS



ةمدقم

نم ةدوجلل ةيلاع ةيئابرهك آباطقأ فشتكأ ةيئاي ميكورهك براجت ءارجإل ةي بهذلا حاولأل مرق وأ ةلماكلل جدامنلل نيب نم رتخا. ةمئادو ةنم آةصاخلا كتاجايتح ةي بلتل اهصي صختب

ديزملال فرعا

| | |
|---------------------------|---------------------------|
| ديحت | مم 5 * 5 * 0.1 صيصخت نكمي |
| ةقبطملا ةرارحلا ةجرد قاطن | 0 ~ 60 |
| دور ةدام | PTFE |
| ةيداشرا داوم | > 99.99% ءاقنلل يل اغ بهذ |



Kintek Solution

ةقطنم ،مولعلا ةءاج 89 مقر :سيسيئرلا رقملا
نصيللا ،وشتغنشت ،ةقئافللا ايجولونكتلا

