



KINTEK SOLUTION

سرھف ەيئاي مي كورەك لا داوم لا

ەي راح لا تادعم لا ، ەني ع دادع لا تاجولاتك نم ديزم ىلع لوصح لل انب لصت
خ لا ، ەي ويح لا ەي مي ك لا تادعم ، ەي لمعم لا داوم لا و ەي ك الەت سالا داوم لا

KINTEK SOLUTION

ةكرشلل فلم

>>> انع تامولعم

نوسركم قيرفلاءضع ، يجولونكت هجوت تاذةمظنم يه Kintek Solution Ltd
ثحبلا تادعم يف ةيقووثومو ةيلعاف رثكألا تاركببالاو ايجولونكتلا فاشكسالا
، ةديجال داوملا نع ثحبلاو ، يويحل ائيايميكلا لعافتلا تالاجم لثم ، يملعلا
تادعمو . ةيودألا يف لجال وه امك ، ديرببلاو ، غارفلا قلقو ، ةيرارحلا ةجلالعملاو
لورببلا جارختسا

نحو ، صحفلا تادعم لاجم يف ةينغ تاربخ انبستك ، ةيضاملا أماع نيرشعلا يف
انمق امك ، مهعقاوو ةالمعلا تاجايتحال أقفو لولحلاو تادعملا نم لك ريفوت ىلع نورداق
انيدل و ، ددحم لمع ضرغ عم قفاوتت يئالءالمعلا لئصفت تادعم نم ريثكلا ريوطت
لثم ، ةفلتخم لود نم دهاعملاو تاعمالجلا نم ديدعلا يف ةحجانلا عيراشملا نم ريثكلا
طسوألا قرشلاو ادنلليزوينو ايلاربتساو ةيبونجلاو ةيلامشلا اكيرمأو ابوروأو ايسآ
ايقيرفأو

ءاضعأ لمع فقومل ةعئارةمالع يه صالحإلاو دجال لمعلاو ةعيرسلا ةباجتسالاو ةنهملا
انئالعم نيب ةبيطةمسن انبسكي امم ، انقيرف

ةكراشمو ، قطانملاو نادلبلا فلتخم نم انئالعم ةمدخل نودعتسمو انه نحو
!أعم ةيقووثومو ةيلعاف رثكألا ايجولونكتلا



بطاقات ايملت داوم

ELMP: رصنعال مقرر



ةمدقم

باطقأل ايملتل ةقيرط ن عثحبت له
ةئاي مي كورهكلا براجتلاء ارجإ ةئابرهكلا
عبتا! ةدعاسم لل انه ان يدل ايملتل داوم
لض فأىل ع لوصحلل ةلهسل ان تاميل عت
جئاتنلا

ديزملا فرعا

نوبرك ريش / نوبرك قرو / لصوص نوبرك شامق ELCPF: رصنعلال مقرر



ةمدقم

براجت لل ريش و قرو لصوص نوبرك شامق
جئاتنل ةدوجلا ةيلاع داوم . ةئيائي ميكرهك
يلع لوصحلل نأل بلطا . ةقيقدو ةقووم
صيصلتلا تاراخي .

ديزملال فرعا

جدومن	HCP330N (ءاء)	HCP330P (PTFE جالع يأ ، ءاملل مواقم)	HCP331N (ءاء)	HCP331P (PTFE جالع يأ ، ءاملل مواقم)
ءكاس	0.29 ± 0.02 مم	0.380.02 ملم	0.340.02 ملم	0.350.02 ملم
ساقم	36 * 18 مس	36 * 18 مس	336 * 18 مس	36 * 18 مس
نزولا ةحو	160-190 مج / م ²	175-205 مج / م ²	200-230 مج / م ²	200-230 مج / م ²
ةلوظلا ةمواقملا				
جدومن	WIS1010	WIS1011		
ءكاس	0.38 مم	0.41 ملم		
يساسألا نزولا	180 مج / م ²	200 مج / م ²		
ءاولهلا ةيذافن				
ةرئاطلا ةمواقم لال خ نم				
دشلا ةوق (MD)	10 مس / نتوين	10 مس / نتوين		
دشلا ةوق (XD)	5 مس / نتوين	5 مس / نتوين		
ءفاتك	70-600 مج / م ²			
ءكاسلا مج	1 ~ 12 ملم			
نوبركلا يوتحم	≥90%			
ةدحم ءكاسم	≥1500 م ² / ز			

ةلصوملا نوبركلا فايلا نم ةاشرف

رصنعلا مقر : ELBCF



ةمدقم


فايلا ةاشرف مادختسا دئاوف فشتكا
ةيبوركيملا ةعارزلل ةلصوملا نوبركلا
دونالء اءا نيسحت . يئايميكورهكلا رابتخال او
كب صاخلا

ديزملل فرعا

ءدام	نوبركلا فايلا كللس
ساقم	اهصىصخت نكمي ، مس 35 * 30 * 3 - مس 12 * 3 * 3

لڭين / موف يساحن - موف ين دعم حول

رصن عل مقرر: ELFMS



مدمقم

ةي وغلرلا ةين دعم ل ا حئاف ص ل ا دئاف فشتك ا حئاف ص ربت عت . ةي ئاي مي كوره ك ل ا تاراب تخال ل ةي ل ا ثم ان ب ة ص ا خ ل ا لڭين ل ا / ةي س ا ح ن ل ا ة وغلر ل ا ت ا ف ث ك م ل ا و ر ا ي ت ل ا ت ا ع م ج م ل

دي ز م ل ا فر ع ا



Kintek Solution

ةقطنم ،مولعل اءاج 89 مقر :سئئرل ررقملا
نصللا ،وشئغنشئ ،ةقئافللا اءولونكئلا

