



# KINTEK SOLUTION

ةكرشلل فلم

>>> انع تامولعم

نوسركم قيرفلا ءاضعو ، يجولونكت هجوت تاذ ءدحاو ءمظنم يه KinTek Group Limited  
شحبلا تاءعم يف ءي قوومو ءيلاعف تاركبلاو تاي نقتلا رثكأ فاشك تسال  
، ءديجل داوملا نع شحبلاو ، يويحلل ءئاي مكيلا لعافلا لاجم لثم ، يم لعلال  
جاركتسا تاءعمو ءي وءاللا يف لالحلا وه امك ، ديربلاو ، غارفلا قلخو ، ءيرارحلا ءلعملاو  
لوربلا.



## 2T ةفاحصللا هيليب Kbr

رقصنعلال مقر: PCKBR



### ةمدقم

سبككم - KINTEK KBR سبككم مكل مدقن  
ممصم لومحم یربب تخم یركیلوردیه  
نیئدتبملا نیمدختسملل

دیزلال فرعلا

جدومن	PCKBR-2T
لمعلال طغص (T)	0-2 (لاکسراب اجم 30)
سبككمال رطق	ةقیق د 10MPa/10
لمعلال ةلواط رطق	45mm (د)
ةدمعألادع	نیثا
لمعلال ةحاسم	54x55 (مxن)
داعبا	100x220x220 (اعافترالالxلوطلالxصرعلال)
محك (نزلال)	4.8

# هيلي ب قوحسم ربتخم يرئادلا بلصلال Xrf & Kbr نفعلا طغضلا

PMXS: رصنعلال مقر



## ةمدقم

طغض بلال لال خ نم ةيلالم XRF تانيع جت أن  
ةذالوفلا ةقلحلا يذ قوحسمل تابيحل  
صيصلل ةلباق ماجح أو صارقلل ةيلاع ةعرس  
ةم لك يف ةقيقد ةبلوقل

## ديزملال فرعا

جذومن	PMXS-A
ةدام	Cr12MoV
رتنيدن   ةبالص	HRC60-HRC62
ةينعلال مجح	ملم 40 / 32
فيوجلال قمع	ملم 45
ةيجراخلال داعبالا	ملم 133 × 73
مك) نزولا	3.2

ي رجا ماجح ا صيصلل نكمي

# هيلي ب قوحسم ربتخم يرئادل كيتسالبل Xrf & Kbr نفعالطغضلا

PMXP: رصنعال مقرر



## ةمدقم

بلاق لالخنم ةقيقد XRF تانيع يلعلصحا  
ةقلحل ربتخمل قوحسمل تابيبحلا طغض  
ماحأو صارقألل ةللاع ةعرس .ةيكيتسالبل  
لك يف ةللاثم ةبلوقل صيصختلل ةلباق  
ةرم .

ديزمل فرعا

حذومن	PMXP-A
ةدام	Cr12MoV
رتنيدن   ةبالص	HRC60-HRC62
ةنعال مبح	
ةنعال كمس	0.02-0.1 ملم
ةجرال داغال	φ200 × 50 ملم
مك) نزولا	3

يرعا ماحأ صيصخت نكمي

# Xrf & Kbr 30T / 40T / 60T يكي تاموت وأل تابي بح سب كم

PMXA :رصن عل مقرر



## ةمدقم

لهسو وعيرس Xrf ةني ع تابي بح ريضحت  
KinTek Automatic Lab Pellet Press مادختس اب  
نل لحتل تامادختس الة ددعتمو ةقيقد جئاتن  
ةني سل ةشأل ناضم

## ديزلما فرعا

كصلل جذومن	30T-اس كمب	40T-اس كمب	60T-اس كمب
طغصل قاطن	نط 1-30.0	نط 0-40.0	نط 0-60.0
طغصل ةيل مع	- جم انربال طغصل - جم انربال طغصل - بحس - بس انم ال تقولل يف طغصل يف فخت - ائاقلت ةني عل	- جم انربال طغصل - جم انربال طغصل - بحس - بس انم ال تقولل يف طغصل يف فخت - ائاقلت ةني عل	- جم انربال طغصل - جم انربال طغصل - بحس - بس انم ال تقولل يف طغصل يف فخت - ائاقلت ةني عل
تقوالب كس مت	ةنيات 0   ةنيات 1	ةنيات 0   ةنيات 1	ةنيات 0   ةنيات 1
طغصل ليوحت	طغصل ليوحتب ائاقلت جم انربال موقوي بل اقل ةلمحتي ذل	طغصل ليوحتب ائاقلت جم انربال موقوي بل اقل ةلمحتي ذل	طغصل ليوحتب ائاقلت جم انربال موقوي بل اقل ةلمحتي ذل
صرع	ةصوب 4.3 دي سي لة شاش	ةصوب 4.3 دي سي لة شاش	ةصوب 4.3 دي سي لة شاش
ةني ددعم راررا	ديزي ةمدخ رمع عم ةصفالب ةيلطم تالاصتا ةرم 100000 نغ	ديزي ةمدخ رمع عم ةصفالب ةيلطم تالاصتا ةرم 100000 نغ	ديزي ةمدخ رمع عم ةصفالب ةيلطم تالاصتا ةرم 100000 نغ
بل اقلل يف تنيب	ةقلل بل اقل/ةذالوف ةقلل/كروبلا ضم (بل اقل ن م ةمدم ةدحاو ةومجم) ةكي تسيالاب	ةقلل بل اقل/ةذالوف ةقلل/كروبلا ضم (بل اقل ن م ةمدم ةدحاو ةومجم) ةكي تسيالاب	ةقلل بل اقل/ةذالوف ةقلل/كروبلا ضم (بل اقل ن م ةمدم ةدحاو ةومجم) ةكي تسيالاب
ةني علل م ح	م م 40 سي اقلل نيوكتال ةني علل م ح	م م 40 سي اقلل نيوكتال ةني علل م ح	م م 40 سي اقلل نيوكتال ةني علل م ح
ن فع ال ةدام	ذالوفال ن م بل اقل 440C	ذالوفال ن م بل اقل 440C	ذالوفال ن م بل اقل 440C
نغ ني دلوم دي ةقيرط	يئاقلت دي رحت	يئاقلت دي رحت	يئاقلت دي رحت
ةني راج ال داع بال	م م 250 × 390 × 460 (لوطال) × ضرع ال × (عافت رال)	م م 280 × 460 × 550 (لوطال) × ضرع ال × (عافت رال)	م م 300 × 520 × 580 (لوطال) × ضرع ال × (عافت رال)
تادع ملل ةقاطل اءادام	550 طاو (اهصيصخت نكمي 110/تلوف 220) طاو	550 طاو (اهصيصخت نكمي 110/تلوف 220) طاو	550 طاو (اهصيصخت نكمي 110/تلوف 220) طاو
تادع ملل نرو	م ح 120	م ح 150	م ح 180
داع بالل يطي طخت مسر قو ح س ال صارقا طغصل	هاندا ةروصل رطن	هاندا ةروصل رطن	هاندا ةروصل رطن



## Kintek Solution

ةقطنم ،مولعل اءاج 89 مقر :سئئرل رقرملا  
نصلل ،وشغنشت ،ةقئافل اءولونكلل

