



KINTEK SOLUTION

سرہف Glass Material

، ةرارجلا تادعم لا ، ةنرع دادعإ تاجولاتك نم ديزم ىلع لوصحلل انب لصتا
خلإ ، ةيويحلل ءايميكلل تادعم ، ةيلمعملا داوملاو ةيكالته سالا داوملا

KINTEK SOLUTION

ةكرشلل فلم

>>> انع تامولعم

نوسركم قيرفلاءضع ، يجولونكت هجوت تاذةمظنم يه Kintek Solution Ltd
ثحبلا تادعم يف ةيقووثومو ةيلعاف رثكألا تاركتابال او ايجولونكتلا فاشككتسال
، ةديجال داوملا نع ثحبلاو ، يويحل ائيايميكلا لعافتلا تالاجم لثم ، يملعلا
تادعمو . ةيودألا يف لاجلا وه امك ، ديربتلاو ، غارفلا قلخو ، ةيرارحلا ةجلالعملاو
لوربتلا جارختسا

نحو ، صحفلا تادعم لاجم يف ةينغ تاربخ انبستك ، ةيضاملا أماع نيرشعلا يف
انمق امك ، مهعقاوو ةالمعلا تاجايتحال أقفو لولحلاو تادعملا نم لك ريفوت ىلع نورداق
انيدل و ، ددحم لمع ضرغ عم قفاوتت يئلا ةالمعلا لئصفت تادعم نم ريثكلا ريوطت
لثم ، ةفلتخم لود نم دهاعملاو تاعماجملا نم ديدعلا يف ةحجانلا عيراشملا نم ريثكلا
طسوألا قرشلاو ادنلليزوينو ايلارئتسأو ةيبونجلاو ةيلامشلا اكيرمأو ابوروأو ايسآ
ايقيرفأو

ءاضعأ لمع فقومل ةعئارةمالع يه صالخإلاو داجلا لمعلاو ةعيرسلا ةباجتسال او ةنهملا
انئالعم نيب ةبيطةمسن انبسكي امم ، انقيرف

ةكراشمو ، قطانملاو نادلبلا فلتخم نم انئالعم ةمدخل نودعتسمو انه نحو
!اعم ةيقووثومو ةيلعاف رثكألا ايجولونكتلا



يجاجز بيضق/تاكيلسروبلا يلاع يجاجز بيلقت بيضق ةيلعلا ةراجل تاجردل مواقم تاكيلسروبلا يلاع يربتخم KTG-2: رصنعلا مقر



ةمدقم

ةادأ يهو ،ةيئاي ميكلل براجتلل ي ف مدختسُت
يلع ةليوطو ةقيقر ةيجاجز ةطي سب بيلقت
مساباً اضياً فرغُي طي سب يجاجز بيضق لكش
يجاجز بيضق.

ديزملل فرعا

تافصاوملا	رطقلا	لوطلا	فيلعلا ةيمك
م 150 لوطلا م 4 رطقلا	م 4	م 150	ةوبع/عطاق 10
م 200 لوطلا م 4 رطقلا	م 4	م 200	ةوبع/عطاق 10
م 250 لوطلا م 4 رطقلا	م 4	م 250	ةوبع/عطاق 10
م 150 لوطلا م 5 رطقلا	م 5	م 150	ةوبع/عطاق 10
م 200 لوطلا م 5 رطقلا	م 5	م 200	ةوبع/عطاق 10
م 250 لوطلا م 5 رطقلا	م 5	م 250	ةوبع/عطاق 10
م 300 لوطلا م 5 رطقلا	م 5	م 300	ةوبع/عطاق 10
م 150 لوطلا م 6 رطقلا	م 6	م 150	ةوبع/عطاق 10
م 200 لوطلا م 6 رطقلا	م 6	م 200	ةوبع/عطاق 10
م 250 لوطلا م 6 رطقلا	م 6	م 250	ةوبع/عطاق 10
م 300 لوطلا م 6 رطقلا	م 6	م 300	ةوبع/عطاق 10
م 150 لوطلا م 7 رطقلا	م 7	م 150	ةوبع/عطاق 10
م 200 لوطلا م 7 رطقلا	م 7	م 200	ةوبع/عطاق 10
م 300 لوطلا م 7 رطقلا	م 7	م 300	ةوبع/عطاق 10
م 150 لوطلا م 8 رطقلا	م 8	م 150	ةوبع/عطاق 10
م 200 لوطلا م 8 رطقلا	م 8	م 200	ةوبع/عطاق 10
م 300 لوطلا م 8 رطقلا	م 8	م 300	ةوبع/عطاق 10
م 150 لوطلا م 10 رطقلا	م 10	م 150	ةوبع/عطاق 10
م 200 لوطلا م 10 رطقلا	م 10	م 200	ةوبع/عطاق 10
م 300 لوطلا م 10 رطقلا	م 10	م 300	ةوبع/عطاق 10
م 400 لوطلا م 10 رطقلا	م 10	م 400	ةوبع/عطاق 10

تيلويزلا نم ةفافش ةيجاجز تارك ةبذبذتم ةيجاجز تازرخ ةيربتمخلم

رصنعال مقر :KTG-4



ةمدقم

يف همادختسا عيشي يذلا ،يجاجزلا زازتهال زرخ
ةيجاجز تارك نع ةرابع ،ةيربتمخلم تائيبل
تيلويزلا نيوكت عنمل ةمصم ةفافش

ديزلم فرعا

رطوقا	لمالكاب ةوبعال نرو	فيلغتل
2.5 م م	18.68g	ةوبع/ةعطق 1000
3 م م	39.92g	ةوبع/ةعطق 1000
4 م م	81.58g	ةوبع/ةعطق 1000
4.5 م م	123.57g	ةوبع/ةعطق 1000
5 م م	159.39g	ةوبع/ةعطق 1000
6 م م	281.06g	ةوبع/ةعطق 1000
7 م م	451.38g	ةوبع/ةعطق 1000



Kintek Solution

ةقطنم ،مولعل اءاج 89 مقر :سئئرل رقرملا
نصللا ،وشئغنشئ ،ةقئافللا اءولونكئلا

