



KINTEK SOLUTION

سرھف يجاجز لعافم

ةرارجلا تادعم لا ،ةنيع دادعإ تاجولاتك نم ديزم ىلع لوصلل انب لصتا
خ لإ ،ةويحلل ءايميكلل تادعم ،ةلمعملا داوملاو ةيكالته سالا داوملا

KINTEK SOLUTION

ةكرشلل فلم

>>> انع تامولعم

نوسركم قيرفلاءضع ، يجولونكت هجوت تاذةمظنم يه Kintek Solution Ltd
ثحبلا تادعم يف ةيقووثومو ةيلعاف رثكألا تاركتابال او ايجولونكتلا فاشككتسال
، ةديجال داوملا نع ثحبلاو ، يويحل ائيايميكلا لعافتلا تالاجم لثم ، يملعلا
تادعمو . ةيودألا يف لاجلا وه امك ، ديربتلاو ، غارفلا قلقو ، ةيرارحلا ةجلالعملاو
لوربتلا جارختسا

نحو ، صحفلا تادعم لاجم يف ةينغ تاربخ انبستك ، ةيضاملا أماع نيرشعلا يف
انمق امك ، مهعقاوو ةالمعلا تاجايتحال أقفو لولحلاو تادعملا نم لك ريفوت ىلع نورداق
انيدل و ، ددحم لمع ضرغ عم قفاوتت يئالءالمعلا لئصفت تادعم نم ريثكلا ريوطت
لثم ، ةفلتخم لود نم دهاعملاو تاعماجملا نم ديدعلا يف ةحجانلا عيراشملا نم ريثكلا
طسوألا قرشلاو ادنلليزوينو ايلارئتسأو ةيبونجلاو ةيلامشلا اكيرمأو ابوروأو ايسآ
ايقيرفأو

ءاضعأ لمع فقومل ةعئارةمالع يه صالحإلاو داجلا لمعلاو ةعيرسلا ةباجتسال او ةنهملا
انئالعم نيب ةبيطةمسن انبسكي امم ، انقيرف

ةكراشمو ، قطانملاو نادلبلا فلتخم نم انئالعم ةمدخل نودعتسمو انه نحو
!أعم ةيقووثومو ةيلعاف رثكألا ايجولونكتلا



1-5L رتس جاجزلا لعافم

KR-1: رصنعلال مقرر



ةمدقم

ةينالديصلال ككاجتنم لثمألال لجال فشكنا
ماظن لالخنم ةيجولويبلل وأ ةيئاي ميكلل وأ
انب صالال 1-5L فالغب يجاجزلا لعافملا
ةحاتم ةصصملا تارايلال

ديزملا فرعا

جدومن	KGR-1	KGR-2	KGR-3	KGR-5
لعافملا مجح	رتل 1	رتل 2	رتل 3	رتل 5
ةرتسلال مجح	رتل 0.3	رتل 0.6	رتل 0.9	رتل 1.5
عمقلال مجح	رتل 0.2	رتل 0.2	رتل 0.2	رتل 0.5
متخلال عارف	Teflon + Viton Sealing			
ةعرسلا يف مكحتلا	ةعرسلا ميطنت سيلبتس Knop			
كيرحتلا ةعرس	ةقيدللا يف ةرود 0-1300			
لمعلا ةراح ةجرد	ةجرد 250 ~ -80			
ةسنكم	لالكساب اجم 0.098			
ةمالسلال ةيماح	ةدئازلا ةراحلا ةجرد نم ةيماحلا / صرألا أطخ / دئازلا رايئال نم ةيماحلا			
لمعلا ةئيب	5-35 °C			
ةقاطلا دوزم	زتره 50/60 ، تلووف 110-440			
ةيلكلال داعبالا	ملم 480 * 420 * 1110	ملم 480 * 420 * 1110	ملم 480 * 420 * 1110	ملم 591 * 520 * 1594
يفاصلال نزولا	مك 19	مك 20	مك 21	مك 34

دحاو يجاجز لعافم 1-5L

رصنعلال مقرر: KR-1S



ةمدقم

يلالاثملا يجاجزلا لعافملا ماظن لىل ع رثعا ريطقتلاو ةيببكرتلا لال عافتلل كيرحتلاو ، رتل 200 لىل 1 نم رتخا .حيشرتلاو ، ةرارحلا ةجرد يف مكحتلاو ليدعتلل لبالا KinTek! تيطغ دقل .ةصصملا تارايلخاو

ديزملا فرعا

جدومن	KGR-1	KGR-2	KGR-3	KGR-5
لعافملا مجح	رتل 1	رتل 2	رتل 3	رتل 5
عمقلا مجح	رتل 0.2	رتل 0.2	رتل 0.2	رتل 0.5
متخلال عارف	Teflon + Viton Sealing			
ةعرسلال يف مكحتلا	Knop ميطنت سيلبتس			
كيرحتلا ةعرس	ةقيدلا يف ةرود 0-1300			
لمعلال ةرارح ةجرد	-80 ~ 250			
ةسنكم	لاكساب اجم 0.098			
ةمالسلال ةيامح	ةدئازلا ةرارحلا ةجرد نم ةيامحلا / صرألا أطخ / دئازلا رايثلا نم ةيامحلا			
لمعلال ةيب	5-35 °C			
ةقاطلا دورم	زتره 50/60 ، تلووف 110-440			
ةيلكلا داعبالا	ملم 480 * 420 * 1110	ملم 480 * 420 * 1110	ملم 480 * 420 * 1110	ملم 591 * 520 * 1594
يفاصلال نزولا	مجح 19	مجح 20	مجح 21	مجح 34

رتل 10-50 ةرتس جاجزلا لعافم

KR-10 :رصنعالا مقر



ةمدقم

تام ادختسالا ددعتم يجاجزلا لعافم لافشتك
ةيئاي ميكل او ةيئاولدا تاعانصلل 10-50L
ةعرس يف قيقد مكحت رفوت. ةيجولويبل او
، ةمالسلل ددعتم ةيامح تادحوو ، كيحتلا
كي رش ، KinTek ، صيختلل ةلباق تارايخو
كب صاخلا جاجزلا لعافم.

ديزمالا فرع

جدومن	KGR-10	KGR-20	KGR-30	KGR-50
لعافملا محح	رتل 10	رتل 20	رتل 30	رتل 50
ةرتسللا محح	رتل 3	رتل 6	رتل 10	رتل 16
كيحتلا ةوق	طاو 60	طاو 90	طاو 180	طاو 180
عروت. سيلعألا	م س / نتوين 132	م س / 200N	م س / 200N	م س / 273N
مخلا ءانيم	PTFE			
ةعرسلا يف مكحتلا	ةعرسلا ميظنت سيلبتس Knop			
كيحتلا ةعرس	ةقيقدلا يف ةرود 0-650			
لمعلا ةراح ةجرد	ةجرد 250 ~ -80			
ةسنكم	لاكساب اجم 0.098			
ةمالسللا ةيامح	ةدئازلا ةراحلا ةجرد نم ةيامحلا / صرألا أطخ / دئازلا رايحتلا نم ةيامحلا			
لمعلا ةئيب	5-35 °C			
ةقاطلا دوزم	زتره 50/60 ، تلوف 110-440			
ةيلكلا داعبالا	ملم 600 * 580 * 2000	ملم 700 * 580 * 2100	ملم 640 * 600 * 2280	ملم 700 * 630 * 2500
يفاصللا نزولا	مجمك 75	مجمك 125	مجمك 135	مجمك 140

رتل 10-50 يداحاً يجاجز لعافم

رصنعلال مقرر: KR-10S



ةمدقم

ه ب قووثوم دحاو يجاجز لعافم ماظن نع ثحبت له أقيقد أمكحت 10-50L انلعافم رفوي ؟كربتخمل تازيمو ، أمئاد أمعدو ، كيرحتلل او ةراجل ةجرد يف ، ريطقتلل او ، ةيبيكرتلل الالعافتلل نامأ صيصختلل ةلباقل KinTek تاراخ .ديزمل او ةيبلتل انه أصيصخ ةممصملا تامدخال او كئاجايتح .

ديزملال فرعا

حذومن	KGR-10	KGR-20	KGR-30	KGR-50
لعافملا مجح	رتل 10	رتل 20	رتل 30	رتل 50
كيرحتلل ةوق	طاو 60	طاو 90	طاو 180	طاو 180
غروت .ىلألا	م س / نتوين 132	م س / 200N	م س / 200N	م س / 273N
مخلال ءانيم	PTFE			
ةغرسلا يف مكحتلا	ةغرسلا ميطنت سيلبتس بون			
كيرحتلل ةغرس	ةقيقدلا يف ةرود 0-650			
لمعلال ةراجل ةجرد	-80 ~ 250			
ةسكنا	لاكساب اجم 0.098			
ةمالسلال ةيامح	ةئازلا ةراجل ةجرد نم ةياملال / صرألا اطح / ةئازلا رايئل نم ةياملال			
لمعلال ةئيب	5-35 °C			
ةقاطلا دورم	زتره 50/60 ، تلوف 110-440			
ةيلكلا داعبالا	ملم 600 * 580 * 2000	ملم 700 * 580 * 2100	ملم 640 * 600 * 2280	ملم 700 * 630 * 2500
يفاصلال نزولا	مجم 75	مجم 125	مجم 135	مجم 140

رتل 80-150 ةرتس يجاجز لعافم

KR-80 :رصنعلال مقر



ةمدقم

دعدتم يجاجز لعافم ماظن نع ثحبت له
80-150 انلعافم رفوي ؟كربتخمل تامادختسالال
ةعرسلالو ةراجلال ةجرد يف مكحتلالا ارتل
تالعاتلل ةيكنانكيملا فئاظولالو
تارايلال عم .كلذ ريغو ريطقتلالو ةبيكرتلال
ةمصملا تامدخالل وصيصختلل ةلباقلال
ك.ك.ت.ط.غ دق KinTek نإف ، اصيصخ

ديزمالا فرعا

حذومن	KGR-80	KGR-100	KGR-150
لعافملا محج	رتل 80	رتل 100	رتل 150
ةرتسال محج	رتل 24	رتل 30	رتل 45
كيرحتلالا ةوق	طاو 370	طاو 370	طاو 400
غروت .يلعلالا	مس / 378N	مس / 378N	مس / نتوين 425
متخلال انيم	PTFE		
ةغرتسالال يف مكحتلالا	ةغرتسالال ميظنت سيلبست Knop		
كيرحتلالا ةغرس	ةقيقدلالا يف ةرود 0-650		
لمعلال ةراجلال ةجرد	ةجرد 80 ~ 250		
ةسنكم	الكساب اجم 0.098		
ةمالسالال ةيامح	ةدئازلالا ةراجلال ةجرد نم ةيامحال / صرألالا أطخ / دئازلالا رايقلال نم ةيامحال		
لمعلال ةئيب	5-35 °C		
ةقاطلالا دورم	زتره 50/60 ، تلوف 110-440		
ةيلكلال داعبالا	ملم 700 * 630 * 2500	ملم 720 * 630 * 2700	ملم 750 * 660 * 2750
يفاصلال نرولال	مك 140	مك 160	مك 200

رتل 80-150 دحاو يجاجز لعافم

رصنع ل مقرر: KR-80S



ةمدقم

كرب تخم ل يجاجز لعافم ماظن نع ثحبت له
أرتل 80-150 دحاو أا يجاجز ل ان لعافم رفوي
فئاطول او ةعرسل او ةرارح ل ةجرد يف مكحت ل
ةبب كرتل ل ا لعاف ل ةي كين كيم ل
ةل باق ل ا راي خ ل عم . كل ذ ريغو ري طقت ل او
ن إ ف ، أصي صخ ةم صم ل ا م دخل او صي صخت ل ل
KinTek دق .

ديزم ل فرعا

حذومن	KGR-80	KGR-100	KGR-150
لعافم ل م حح	رتل 80	رتل 100	رتل 150
كبحرحت ل ةوق	طاو 370	طاو 370	طاو 400
غروت . لعل أا	م س / 378N	م س / 378N	م س / 425N
م خ ل ا ء ايم	PTFE		
ةعرسل ل يف مكحت ل ا	ةعرسل ل ميظنت س يلبت س Knop		
كبحرحت ل ةعرسل	ةقيد ل يف ةرود 0-650		
ل م ل ا ةرارح ل ةجرد	ةجرد 80 ~ 250		
ةس ن ك م	ل ك س ا ب ا ج م 0.098		
ةم ا ل س ل ا ةي ا م ح	ةد ا ز ل ا ةرارح ل ا ةي ا م ح ل ا / ص ر ا ل ا ا ط خ / د ا ز ل ا ر ا ي ت ل ا م ةي ا م ح ل ا		
ل م ل ا ةي ا ب	5-35 °C		
ةق ا ط ل ا ةورم	ز ت ر ه 50/60 ، ت ل و ف 110-440		
ةي ل ك ل ا د ا ع ب ا ل ا	م ل م 700 * 630 * 2500	م م 720 * 630 * 2700	م ل م 750 * 660 * 2750
ي ف ا ص ل ا ن ز و ل ا	م ح ك 140	م ح ك 160	م ح ك 200

جاجزلا لعافم ةلاما / عفر

رصنعلا مقر: KR-80L



ةمدقم

ري طقتلا تايل معو ةيبي كرتلا تال عافتلا زرع ةلاما / عفرلا لعافم ماظن لال خ نم حي شرتلا او قردقلا نم ةعساو ةعومجم عم . انب صاخلا يجاجزلا قيقدلا مكحتلا او ، ةراحتلا ةجرد عم فيكتلا يلع ، تابي ذملل ةمواقملا تامامصلا او ، كي رحتلا ي فشتكا . ةي قنو ةتبات جئاتن انماظن نمضي مويلا ةيرايتخال فئاظولا و تازي مالا

ديزملا فرع

حذومن	KGR-80	KGR-100	KGR-150
لعافملا مجح	رتل 80	رتل 100	رتل 150
ةرتسلا مجح	رتل 24	رتل 30	رتل 45
كي رحتلا ةوق	طاو 370	طاو 370	طاو 400
غروت . يلعلا	مس / 378N	مس / 378N	مس / نتوين 425
متخللا ءانيم	PTFE		
ةغرسلا ي ف مكحتلا	ةغرسلا ميظنت سي لبت ست Knop		
كي رحتلا ةغرس	0-650 ةرود		
لمعلا ةراحت ةجرد	-80 ~ 250		
ةسنكم	0.098 لاساب اجيم		
ةمالسلا ةيامح	ةدئازلا ةراحتلا ةجرد نم ةيامحلا / صرألا أطخ / دئازلا رايتلا نم ةيامحلا		
لمعلا ةئيب	5-35 °C		
ةقاطلا دورم	زتره 50/60 ، تلوف 110-440		
ةيلكلا داعبالا	ملم 700 * 630 * 2500	ملم 720 * 630 * 2700	ملم 750 * 660 * 2750
يفاصللا نزولا	محك 140	محك 160	محك 200



Kintek Solution

ةقطنم ،مولعل اءاج 89 مقر :سئئرل ررقملا
نصللا ،وشئغنشئ ،ةقئافللا اءولونكئلا

