



KINTEK SOLUTION

سرھف يجاجز لعافم

،ةرارحلا تادعملا ،ةنرع دادعإ تاجولاتك نم ديزم ىلع لوصلل انب لصتا ،ةويوحرلا ءايميكل تادعم ،ةلمعملا داوملاو ةيكالهتسالا داوملا ، etc...

KINTEK SOLUTION

ةكرشلل فلم

>>> انع تامولعم

نوسركم قيرفلاءضع ، يجولونكت هجوت تاذةمظنم يه Kintek Solution Ltd
ثحبلا تادعم يف ةيقووثومو ةيلعاف رثكألا تاركتابال او ايجولونكتلا فاشككتسال
، ةديجال داوملا نع ثحبلاو ، يويحل ائيايميكلا لعافتلا تالاجم لثم ، يملعلا
تادعمو . ةيودألا يف لجال وه امك ، ديربتلاو ، غارفلا قلخو ، ةيرارحلا ةجلاعملاو
لوربتلا جارختسا

نحو ، صحفلا تادعم لاجم يف ةينغ تاربخ انبستك ، ةيضاملا أماع نيرشعلا يف
انمق امك ، مهعقاوو ءالمعلا تاجايتحال أقفو لولحلاو تادعملا نم لك ريفوت ىلع نورداق
انيدل و ، ددحم لمع ضرغ عم قفاوتت يئالءالمعلا لئصفت تادعم نم ريثكلا ريوطت
لثم ، ةفلتخم لود نم دهاعملاو تاعماجملا نم ديدعلا يف ةحجانلا عيراشملا نم ريثكلا
طسوألا قرشلاو ادنلليزوينو ايلارئتسأو ةيبونجلاو ةيلامشلا اكيرمأو ابوروأو ايسآ
ايقيرفأو

ءاضعأ لمع فقومل ةعئارةمالع يه صالخإلاو داجلا لمعلاو ةعيرسلا ةباجتسال او ةنهملا
انئالعم نيب ةبيطةممس انبستكي امم ، انقيرف

ةكراشمو ، قطانملاو نادلبلا فلتخم نم انئالعم ةمدخل نودعتسمو انه نحو
!أعم ةيقووثومو ةيلعاف رثكألا ايجولونكتلا



1-5L رتس جاجزلا لعافم

KR-1: رصنعلال مقرر



Introduction

ةينالديصلال كنتاجت نمل لثمألا لجال فشتك
ماظن لالخنم ةيجولويبل وأ ةيئاي ميكلأ وأ
انب صالال 1-5L فالغب يجاجزلا لعافملا
ةحاتم ةصصخملا تارايلال

ديزملال فرعا

جدومن	KGR-1	KGR-2	KGR-3	KGR-5
لعافملا مجح	رتل 1	رتل 2	رتل 3	رتل 5
ةرتسلال مجح	رتل 0.3	رتل 0.6	رتل 0.9	رتل 1.5
عمقلال مجح	رتل 0.2	رتل 0.2	رتل 0.2	رتل 0.5
متخلال عارف	Teflon + Viton Sealing			
ةعرسلا يف مكحتلا	ةعرسلا ميطنت سيلبتس Knop			
كيرحتلا ةعرس	ةقيقدلا يف ةرود 0-1300			
لمعلا ةراح ةجرد	ةجرد 250 ~ -80			
ةسنكم	لالكساب اجم 0.098			
ةمالسلال ةيماح	ةدئازلا ةراحلا ةجرد نم ةيماحلا / صرألا أطخ / دئازلا رايئلا نم ةيماحلا			
لمعلا ةئيب	5-35 °C			
ةقاطلا دوزم	زتره 50/60 ، تلوف 110-440			
ةيلكلال داعبالا	ملم 480 * 420 * 1110	ملم 480 * 420 * 1110	ملم 480 * 420 * 1110	ملم 591 * 520 * 1594
يفاصلال نزولا	مجم 19	مجم 20	مجم 21	مجم 34

دحاو يجاز لعافم 1-5L

رصنعلال مقرر: KR-1S



Introduction

يلالامل يجازلا لعافملا ماظن لىل رع رثعا رىطقلاو ةىبىكرتلل لالعاقلل كىرحتلاو ، رتل 200 لىل 1 نم رتخا .حىشرتلل او ، ةرارحلا ةجرد فى مكحتلاو لىدعتلل لبالل KinTek! تىطغ دقل .ةصصملا تاراىل او

دىزملا فرعا

جدومن	KGR-1	KGR-2	KGR-3	KGR-5
لعافملا محج	رتل 1	رتل 2	رتل 3	رتل 5
عمقلال محج	رتل 0.2	رتل 0.2	رتل 0.2	رتل 0.5
متخلال عارف	Teflon + Viton Sealing			
ةعرسلال فى مكحتلا	Knop مىطنل سىلبتس			
كىرحتلا ةعرس	ةقىقدلا فى ةرود 0-1300			
لمعلال ةرارح ةجرد	-80 ~ 250			
ةسنكم	لالكساب اجم 0.098			
ةمالسلال ةىامح	ةدئازلا ةرارحلا ةجرد نم ةىامحل / صرألا أطخ / دئازلا رابتلا نم ةىامحل			
لمعلال ةىب	5-35 °C			
ةقاطلا دورم	زتره 50/60 ، تلوف 110-440			
ةىلكلا داعبالا	ملم 480 * 420 * 1110	ملم 480 * 420 * 1110	ملم 480 * 420 * 1110	ملم 591 * 520 * 1594
فىاصلال نزولا	محك 19	محك 20	محك 21	محك 34

رتل 10-50 ةرتس جاجزلا لعافم

KR-10 :رصنعالا مقر



Introduction


تام ادختسالا ددعتم يجاجزلا لعافم لافشنتك
ةيئاي ميكل او ةيئاولا تاغانصلل 10-50L
ةعرس يف قيقد مكحت رفوت ي .ةيجولوي بل او
، ةمالسلل ددعتم ةيامح تادحوو ، كيحتلا
كي رش ، KinTek ، صي صختلل ةلباق تاراخي و
كب صاخلا جاجزلا لعافم .

ديزمالا فرع

جدومن	KGR-10	KGR-20	KGR-30	KGR-50
لعافملا محح	رتل 10	رتل 20	رتل 30	رتل 50
ةرتسللا محح	رتل 3	رتل 6	رتل 10	رتل 16
كيحتلا ةوق	طاو 60	طاو 90	طاو 180	طاو 180
عروت . يلعألا	م س / نتوين 132	م س / 200N	م س / 200N	م س / 273N
مختلا ءانيم	PTFE			
ةعرسلا يف مكحتلا	ةعرسلا ميظنت سيلبتس Knop			
كيحتلا ةعرس	ةقيقدلا يف ةرود 0-650			
لمعلا ةراح ةجرد	ةجرد 250 ~ -80			
ةسنكم	لاكساب اجم 0.098			
ةمالسللا ةيامح	ةدئازلا ةراحلا ةجرد نم ةيامحلا / صرألا أطخ / دئازلا رايتلا نم ةيامحلا			
لمعلا ةئيب	5-35 °C			
ةقاطلا دوزم	زتره 50/60 ، تلوف 110-440			
ةيلكلا داعبالا	ملم 600 * 580 * 2000	ملم 700 * 580 * 2100	ملم 640 * 600 * 2280	ملم 700 * 630 * 2500
يفاصللا نزولا	مجمك 75	مجمك 125	مجمك 135	مجمك 140

رتل 10-50 يداحاً يجاز لعافم

رصن عل مقرر: KR-10S



Introduction

ه ب قوٹوم دحاو يجاز لعافم ماظن نع ثحبت له اقي قد أمكحت 10-50L ان لعافم رفوي ؟ كرتب تخمل تازي مو ، أمئاد أمعدو ، كي رحتل او ة راحل ة جرد يف ، ري طقتل او ، ةي بي كرتل ال لعافم لتل ناماً صي صحتل ل ةلب اقل KinTek تاراخي . ديزم لاو ةي ب لتل انه اصي صخ ةم مصل تامدخال او ك. تاجايتح

ديزم لا فرعا

حذومن	KGR-10	KGR-20	KGR-30	KGR-50
لعافم لا محج	رتل 10	رتل 20	رتل 30	رتل 50
كي رحتل ةوق	طاو 60	طاو 90	طاو 180	طاو 180
غوت . يعل ال	م س / نتوي 132	م س / 200N	م س / 200N	م س / 273N
مخ لاء ني م	PTFE			
ةغرس ال يف مكحت ال	ةغرس ال ميطن ت سي ل ب ت س ب ون			
كي رحتل ةغرس	ةقي قدل يف ةرود 0-650			
لمعل ةراح ة جرد	-80 ~ 250			
ةسك م	لاك س اب ا جي م 0.098			
ةم ال سل ةي امح	ةدئازلا ةراح ال ة جرد نم ةي امح ال / صر ال ا طخ / دئازلا راي تل نم ةي امح ال			
لمعل ةئي ب	5-35 °C			
ةق اطل دورم	زتره 50/60 ، تلوف 110-440			
ةي لك ال داعبالا	ملم 600 * 580 * 2000	ملم 700 * 580 * 2100	ملم 640 * 600 * 2280	ملم 700 * 630 * 2500
يف اصل انزولا	مك 75	مك 125	مك 135	مك 140

رتل 80-150 ةرتس يجاجز لعافم

KR-80 :رصنعلال مقر



Introduction

دعتم يجاجز لعافم ماظن نع ثحبت له
80-150 انلعافم رفوي ؟كرب تخمل تامادختسال
ةعرسلاو ةراجلال ةجرد يف مكحتلالا أرتل
تالعاتلل ةيكنانكيملا فئاظولوا
تارايلال عم .كلذ ريغو ريطقتلاو ةبيكرتلا
ةمصملا تامدخلالو صيصختلل ةلباقلا
ك.ك.ت.ط.غ.دق KinTek نإف ، أصيصخ

ديزمالا فرعا

حذومن	KGR-80	KGR-100	KGR-150
لعافملا محج	رتل 80	رتل 100	رتل 150
ةرتسال محج	رتل 24	رتل 30	رتل 45
كيرحتلا ةوق	طاو 370	طاو 370	طاو 400
غروت .ىلعالا	مس / 378N	مس / 378N	مس / نتوين 425
متخلال ءانيم	PTFE		
ةغرسلا يف مكحتلالا	ةغرسلا ميظنت سيلبست Knop		
كيرحتلا ةغرس	ةقيقدلا يف ةرود 0-650		
لمعلال ةراجلال ةجرد	ةجرد -80 ~ 250		
ةسنكم	الكساب اجم 0.098		
ةمالسال ةيامح	ةدئازلا ةراجلال ةجرد نم ةيامحال / صرألا أطخ / دئازلا رايحتلا نم ةيامحال		
لمعلال ةئيب	5-35 °C		
ةقاطلا دورم	زتره 50/60 ، تلوف 110-440		
ةيلكلا داعبالا	ملم 700 * 630 * 2500	ملم 720 * 630 * 2700	ملم 750 * 660 * 2750
يفاصلال نزولا	مك 140	مك 160	مك 200

رتل 80-150 دحاو يجاجز لعافم

رصنعلال مقر: KR-80S



Introduction

كربتخمل يجاجز لعافم ماظن نع ثحبت له
أرتل 80-150 يداحأل يجاجزلا انلعافم رفوي
فئاطولاو ةعرسل او ةرارحلا ةجرد يف مكحتلا
ةيبكرتلا تاللعافتلل ةيكنانكي مالم
ةلباقلا تارايل عم . كلذ ريغو ريطلقلا
نإف ، أصيصخ ةمصم مالم تامدخل او صيصختلل
KinTek دق .

ديزمال فرعا

حذومن	KGR-80	KGR-100	KGR-150
لعافملا مجح	رتل 80	رتل 100	رتل 150
كيتحتلا ةوق	طاو 370	طاو 370	طاو 400
غروت . يلعألا	م / س 378N	م / س 378N	م / س 425
مخلال ءانيم	PTFE		
ةغرسلا يف مكحتلا	ةغرسلا ميظنت سيلبتس Knop		
كيتحتلا ةغرس	ةقيقدل يف ةرود 0-650		
لمعلا ةرارح ةجرد	ةجرد 80 ~ 250		
ةسك م	لاكساب اجم 0.098		
ةمالسلا ةيامح	ةدئازلا ةرارحلا ةجرد نم ةيامحلا / صرألا أطخ / دئازلا رايحتلا نم ةيامحلا		
لمعلا ةئيب	5-35 °C		
ةقاطلا دورم	زتره 50/60 ، تلوف 110-440		
ةيلكلا داعبالا	ملم 700 * 630 * 2500	ملم 720 * 630 * 2700	ملم 750 * 660 * 2750
يفاصلال نزولا	محك 140	محك 160	محك 200

جاجزلا لعافم ةلاما / عفر

رصنعلال مقر: KR-80L



Introduction

ري طقتلا تاي لمعو ةي بي كرتلا تال عافتلا زرع ةلاما / عفرلا لعافم ماظن لال خ نم حي شرتلا او ةردقلا نم ةعساو ةعومجم عم . انب صاخلا يجاجزلا قيقدلا مكحتلا او ، ةراحتلا ةجرد عم فيكتلا يلع ، تابي ذملل ةمواقملا تامامصل او ، كي رحتللا في فشتك . ةي قنو ةتبات جئاتن انماظن نمضي مويلا ةيرايتخالل فئاظول او تازي مالا

ديزملا فرع

حذومن	KGR-80	KGR-100	KGR-150
لعافملا محج	رتل 80	رتل 100	رتل 150
ةرتسللا محج	رتل 24	رتل 30	رتل 45
كي رحتللا ةوق	طاو 370	طاو 370	طاو 400
غروت . يلعلالا	مس / 378N	مس / 378N	مس / نتوين 425
متخللا ءانيم	PTFE		
ةغرتسللا في مكحتلا	ةغرتسللا ميظنت سيلبتس Knop		
كي رحتللا ةغرس	ةقيقدلا في ةرود 0-650		
لمعللا ةراحتلا ةجرد	ةجرد 80 ~ 250		
ةسنكم	لاكساب اجم 0.098		
ةمالسللا ةيامح	ةدئازلا ةراحتلا ةجرد نم ةيامحل / صرألا أطخ / دئازلا رايتلا نم ةيامحل		
لمعللا ةئيب	5-35 °C		
ةقاطلا دورم	زتره 50/60 ، تلوف 110-440		
ةيلكلا داعبالا	ملم 700 * 630 * 2500	ملم 720 * 630 * 2700	ملم 750 * 660 * 2750
يفاصللا نزولا	مك 140	مك 160	مك 200



Kintek Solution

، نوشتغناشت قيرط 11 مقر :يسئرلا رقم لا
نصللا ، وشتغناشت
، ياشت ناو ، تراهكول قيرط 300 :غنوك غنوه بكتك
غنوك غنوه
، يس ويك ، لايورت نوم ، ماهارج درافيلوب :ادنك بكتك
ادنك ، H3P 2C7

