



KINTEK SOLUTION

سرہف ۛنتی فارجلانرف

ۛریارجلان ادعملا ، ۛنیع دادعإ تاجولاتك نم دیزم یلع لوصحلل انب لصتا
خلإ ، ۛیویحلل ۛایمیکللا تادعم ، ۛیلمعملا داوملاو ۛیکالەتسالا داوملا

KINTEK SOLUTION

ةكرشلل فلم

>>> انع تامولعم

نوسركم قيرفلاءضع ، يجولونكت هجوت تاذةمظنم يه Kintek Solution Ltd
ثحبلا تادعم يف ةيقووثومو ةيلعاف رثكألا تاركاتبالاو ايجولونكتلا فاشكسالا
، ةديجال داوملا نع ثحبلاو ، يويحل ائيايميكلا لعافتلا تالاجم لثم ، يملعلا
تادعمو . ةيودألا يف لاجلا وه امك ، ديربلاو ، غارفلا قلخو ، ةيرارحلا ةجلعلاو
لوربلا جارختسا

نحو ، صحفلا تادعم لاجم يف ةينغ تاربخ انبستك ، ةيضاملا أماع نيرشعلا يف
انمق امك ، مهعقاوو ةالمعلا تاجايتحال أقفو لولحلاو تادعملا نم لك ريفوت ىلع نورداق
انيدل و ، ددحم لمع ضرغ عم قفاوتت يئلا ةالمعلا لئصفت تادعم نم ريثكلا ريوطت
لثم ، ةفلتخم لود نم دهاعملاو تاعماجلا نم ديدعلا يف ةحجانلا عيراشملا نم ريثكلا
طسوألا قرشلاو ادنلليزوينو ايلارثساو ةيبونجلاو ةيلامشلا اكيرمأو ابوروأو ايسآ
ايقيرفأو

ءاضعأ لمع فقومل ةعئارةمالع يه صالحإلاو داجلا لمعلاو ةعيرسلا ةباجتسالاو ةنهملا
انئالعم نيب ةبيطةمسن انبسكي امم ، انقيرف

ةكراشمو ، قطانملاو نادلبلا فلتخم نم انئالعم ةمدخل نودعتسمو انه نحو
!اعم ةيقووثومو ةيلعاف رثكألا ايجولونكتلا



ي قفألا ةرارجلا ةجرد و ذ تي فارجلا نرف

رصنعلال مقر: GF-01



ةمدقم

اذه ميمصت مت: ي قفألا ي نايبلال مسررلا نرف
نرخستال رصانع عضو عم نرفلال نم عونلا
ةنيللل دحوملا نرخستالاب حمسي امام، أي قفأ
وأ ةري بكالل تانيلعلال مسررلامامت ةبسانم اهنإ
مكحتال بلطتت ي تلالو تي فارجالاب ةمخضلا
ديحتلالو ةرارجلا ةجرد ي قفألا

ديزمال فرعا

| جتمنل ج دومن تافصاوم | GF-01-40×40×120 | GF-01-50×50×140 | GF-01-55×55×160 |
|------------------------------------|---|-----------------|-----------------|
| رحتل (رل) محال | 192 | 350 | 484 |
| ةردقملا ةرارجلا ةجرد (°C) | 2800 | 2800 | 2800 |
| ةرارجلا ةجرد نم دحلل (°C) | 3100 | 3100 | 3100 |
| ةلأفلا نرختالاب ةقطنم (مم) | 400×400×1200 | 500×500×1400 | 550×550×1600 |
| طاووليل (ك) ةقاطال | 200 | 350 | 450 |
| رتره (درتال) | 1500 | 1000 | 1000 |
| ةرارجلا ةجرد ي قفألا ةقيرط | ينابايلال اميش يئابرهك تاتسومرت دامتعا | | |
| ةئفدتلال ةقيرط | يفيرعتال ةئفدتلال | | |
| طفسال ماطن | م (تيزلا رشن ةخصم و Roots غيرفت ةخصم دوج و مزلي، ةلأفلا غيرفتال تابلطلم) ةراود ةراود غيرفت ةخصم | | |
| دبلتلال وج | نرخال تاراعال او N2، Ar | | |
| سماخلال (ل) يئابرهكلا دهجلال فينصت | 380 | | |
| نرخستال دهجلال فينصت (V) | 750 | | |
| عأرفال دح (Pa) | 100 (عأرفال ديربتال ةلأح) | | |

ريكب كلال يدوم عمل تي فارجال مسرلا نرف

رصن عمل مقرر: GF-08



ةمدقم

ةرارحلا ةجرد وذب ريب كلال يدوم عمل تي فارجال نرف
ةيعانصللا نارفأللا نم عون وه ةيلاللا
لثم ،ةينوبركلا داوملا تفارجل ةمدختسملا
يلاع نرف هنإ .نوبركلا دوسأو نوبركلا فايلا
ىلإ لصت ةرارح تاجرد ىلإ لصي نأ نكمي ةرارحلا
ةيؤم ةجرد 3100 .

ديزمل فرعلا

رم تسم ال تي فارجال نرف

ر ص ن ع ل ل م ق ر : GF-07



ة م د ق م

ة ر ا ب ع و ه ة ل ا ع ل ا ة ر ا ر ح ل ا ة ج ر د و ذ ت ي ف ا ر ج ل ا ن ر ف ة ي ن و ب ر ك ل ل د ا و م ل ا ة ج ل ا ع م ل ة ي ف ا ر ت ح ا ت ا د ع م ن ع ج ا ت ن ا ل ة ي س ي ئ ر ت ا د ع م ا ه ن ا . ت ي ف ا ر ج ل ا ب ة ج ر د ا ه ي د ل . ة د و ج ل ا ة ي ل ا ع ت ي ف ا ر ج ل ا ت ا ج ت ن م ا ه ن ا . ة د ح و م ة ئ ف د ت و ة ي ل ا ع ة ا ف ك و ة ي ل ا ع ة ر ا ر ح ة ي ل ا ع ل ا ة ر ا ر ح ل ا ت ا ج ر د ت ا ج ا ل ع ف ل ت خ م ل ة ب س ا ن م ع س ا و ق ا ط ن ي ل ع م د خ ت س ي . ت ي ف ا ر ج ل ا ت ا ج ا ل ع و ا م و ء ا ض ف ل ا و ت ا ي ن و ر ت ك ل ل ا و ن د ا ع م ل ا ة ع ا ن ص ي ف ك ل ذ ي ل ا .

د ي ز م ل ا ف ر ع ا

| | | | |
|---|---|-------------------|-------------------|
| ج ت ن م ل ا ح ذ و م ن ت ا ف ص ا و م | GF-07-10×20 × 50 | GF-07-10×40 × 100 | G7-06-10×60 × 200 |
| ة ر د ق م ل ا ة ر ا ر ح ل ا ة ج ر د | 2500 | 2500 | 2500 |
| ه ل ا ع ل ا ن ي ح س ت ل ا ة ق ط ن م (م م) | 100×200 × 500 | 100×400 × 1000 | 100×600 × 2000 |
| ط ا و و ل ي ك (ة ق ا ط ل ا) | 80 | 150 | 300 |
| ز ت ر ه (د د ر ت ل ا) | 2500 | 2500 | 1000 |
| ه ئ ف د ت ل ا ة ق ي ر ط | ي ف ي ر ع ت ل ا ة ئ ف د ت ل ا | | |
| د ي ر ب ت ل ا ر ي د ص ت و د ا ر ي ت س ا | ي ل ا و ت ل ا ي ل ع ج و ر ح ل ا و ل خ د م ل ا د ن ع م م 500-1000 ر ط ق ب د ي ر ب ت ق ط ا ن م ء ا ش ن ا م ت . | | |
| ز ا غ ل ا ة ي ا م ح ر ي د ص ت و د ا ر ي ت س ا | ي ل ا و ت ل ا ي ل ع ج ر خ م ل ا و ل خ د م ل ا د ن ع م م 500-1000 ر ط ق ب ز ا غ ل ا ق ا ل غ ا ق ط ا ن م د ا د ا ب م ق | | |
| ة ر ا ر ح ل ا ة ج ر د س ا ي ق ق ي ر ط | ء ا ر م ح ل ا ت ح ت ة ش ا ل ا ب ة ي ر ص ب ل ا ة ر ا ر ح ل ا ة ج ر د س ا ي ق 1000-3200C | | |
| ل ز ع ل ا ء ز ح | م ع ا ن ن و ب ر ك د ا ب ل + ب ل ص ن و ب ر ك د ا ب ل | | |
| ز ا غ ل ا ق ف د ت | ة غ ا س / م 2-6 | | |
| ن ي ح س ك ا ل ا ي و ت ح م ف ش ك | ت ق و ل ا ي ف ي د ن ل ا ة ط ق ن ل ل ح م و ن ي ح س ك ا ل ا ي و ت ح م ن ع ي ق ي ق ح ل ا ت ق و ل ا ي ف ف ش ك ل ا و . ن ي ف ي ش ن ش ن ي ح س ك ا ل ا ي و ت ح م ل ل ح م م ا د خ ت س ا ب ي ق ي ق ح ل ا | | |

ةيبل سلا داوم لل ةينايبلا موسرلا نرف

رصنعلال مقر: GF-04



ةمدقم

هيدل تايراطبلا جاتنإل ةينايبلا موسرلا نرف ةاطلل ضفخنم كالهتساو ةدحوم ةراج ةجرد ةبلاسلا ةيئابرهكلا داوم لل ةيفارجلا نرف فئاظوو تايراطبلا جاتنإل لاعف ةيفارج ل ةيراطبلا ءادا زيزعتل ةمدقتم

ديزملا فرعا

| جتنملا جدمون تافصاوم | GF-04-Φ40×100 | GF-04-Φ50×100 | GF-04-Φ60×100 | GF-04-Φ70×140 | GF-04-Φ90×160 | GF-04-100×200 |
|------------------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| رتبلا (ل) محال | 125 | 196 | 282 | 550 | 1000 | 1500 |
| ج) ةردملا ةراجلا ةجرد | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2600 |
| ج) ةراجلا ةجرد نم دجال | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 300 | 2800 |
| م) ةلاعفل نيحستلا ةقطنم | Φ400×1000 | Φ500×1000 | Φ600×1000 | Φ700×1400 | Φ900×1600 | Φ1000×2000 |
| طاووليك) ةقاطلا | 150 | 250 | 350 | 550 | 700 | 1000 |
| رتبه) ددرتلا | 1500 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| ةراجلا ةجرد يف مكحتلا ةقيرط | يئابرهك تاتسومرت اميش نابايلا | | | | | |
| ةئفدتلا ةقيرط | يفيعةتلا ةئفدتلا | | | | | |
| طفسلا ماطن | تيزلا ريشن ةخصم و Roots فيرغ ةخصم دوحو مزلي، ةلاعفل غيفرقتلا تابلطتم) ةراود ةراود غيفرقت ةخصم | | | | | |
| دبلتلا وج | ن ² Ar تاراغل او | | | | | |
| سمخال) يئابرهكلا دهجلا فينصت | 380 | | | | | |
| ن) نيحستلا دهج فينصت | 750 | | | | | |
| عارفلال دج (Pa) | 100 (ديرتلا ةلاج) | | | | | |

ي دو م ع ل ا ة ل ا ع ل ا ة ر ا ح ل ا ة ج ر د و ذ ت ي ف ا ر ج ل ا ن ر ف

ر ص ن ع ل ا م ق ر ر : GF-05



ة م د ق م

ة ن ب ر ك ل ة ل ا ع ل ا ة ر ا ح ل ا ة ج ر د و ذ ي د و م ع ت ي ف ا ر ج ل ا ن ر ف . ة ي و ئ م ة ج ر د 3100 س ت ح ن و ب ر ك ل ا د ا و م ت ي ف ا ر ج و ف ا ي ل ا ط و ي خ ل ك ش ي ل ع ت ي ف ا ر ج ل ل ب س ا ن م ة ئ ي ب ي ف ة د ب ل م ل ا ر خ أ ل ا د ا و م ل ا و ن و ب ر ك ل ا ن د ا ع م ل ا م ل ع ي ف ت ا ق ي ب ط ت . ة ي ن و ب ر ك ت ا ج ت ن م ج ا ت ن إ ل ا ء ا ض ف ل ا و ت ا ي ن و ر ت ك ل ل إ ل ا و ة ئ ي ا ب ر ه ك ل ل ب ا ط ق أ ل ل ث م ة د و ج ل ا ة ل ا ع ل ا ة ت ي ف ا ر ج ت ا ق ت و ب ل ا و .

د ي ز م ل ا ف ر ع ا

| ج ت ن م ل ا ج د و م ن ت ا ف ص ا و م | GF-05-Φ40×100 | GF-05-F50×100 | GF-05-Φ60×100 | GF-05-F70×140 | GF-05-Φ90×160 | GF-05-F100×200 |
|---|---|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| ر ج ل م ح ل ا | 125 | 196 | 282 | 550 | 1000 | 1500 |
| ج ة ر د م ل ا ة ر ا ح ل ا ة ج ر د | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2600 |
| ج ة ر د ل ا ة ر ا ح ل ا ة ج ر د ن م د ح ل ا | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 300 | 2800 |
| م م ة ل ا ء ف ل ا ن ي ح س ت ل ا ق ط ن م | Φ400×1000 | Φ500×1000 | Φ600×1000 | Φ700×1400 | Φ900×1600 | Φ1000×2000 |
| ط ا و و ل ي ك ة ق ا ط ل ا | 150 | 200 | 300 | 500 | 600 | 800 |
| ر ت ر ه د د ر ت ل ا | 1500 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| ة ر ا ح ل ا ة ج ر د ي ف م ك ح ت ل ا ة ق ي ر ط | ي ئ ا ب ر ه ك ت ا ت س و م ر ت ا م ي ش ن ا ب ا ي ل ا | | | | | |
| ة ئ ف د ت ل ا ة ق ي ر ط | ي ف ي ر ع ت ل ا ة ئ ف د ت ل ا | | | | | |
| ط ف ش ل ا م ا ط ن | ت ي ز ل ا ر ش ن ة خ ص م و Roots ي ر ف ت ة خ ص م د و ح و م ز ل ي ، ة ي ل ا ع ل ا غ ي ر ف ت ل ا ت ا ب ل ط ت م ل ة ر ا و د ة ر ا و د غ ي ر ف ت ة خ ص م | | | | | |
| د ب ل ل ا و ج | ي ر خ أ ل ا ت ا ر ا ع ل ا و N ² Ar | | | | | |
| س م ا خ ل ا ي ئ ا ب ر ه ك ل ا د ه ج ل ا ف ي ن ص ت | 380 | | | | | |
| ن ي خ س ت ل ا د ه ج ف ي ن ص ت (V) | 750 | | | | | |
| ع ا ر ف ل ا د ج (Pa) | 100 (ي غ ا ر ف ل ا د ي ر ب ت ل ا ة ل ا ح) | | | | | |

ةيغلل ةيلاع ةراخ ةجردب تي فارجلال نرف

رصنعلال مقر : GF-09



ةمدقم

ةيلاعلال ةراخلال ةجردب وذي تي فارجلال نرف مدختسي ةئيبي فطسوتمال ددرتلاب نيخستلال فيفيريغتلال فلملال دلوي .لماخلال زاغلال وأ غارفلال لىل يدي امم ، أبوانتم آيسيسيطانغم ألأاجم تيلاو ، تي فارجلال ةقتوب في ةيماود تارايت امم ، لمعلال ةعطق لىل ةراخلال عشتو نخست اذه مدختسي . ةبولطملال ةراخلال ةجردب لىل لصي داوملال ديبلتو مسررل لوألال ماقملا في نرفلال داوملاو ، نوبركلال فايلا داوم ، ةينوبركلال لىل ةبكرملا .

ديزملال فرع

| | |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| ةقاطلا تادادم ةردق | رېبمأ تلوف وليك 60 |
| ةقاطلا دورم | 4000-8000 زتره (ةئاقلا عبتت) |
| ةراخ ةجرد | ةيوئم ةجرد 3000 |
| ةراخلال ةجردب في مكحتلال ةقد | ةيوئم ةجرد ±2 |
| ةراخلال ةجردب سايق ةقيرط | ةيوئم ةجرد 3000 ~ ةيوئم ةجرد 1100 |
| لأفلال لمعلال ةقطنم مجح | Φ200×200 م (عافتلالا رطقلال) |
| ةئاهنلال ةدراابل غارفلال ةجرد | للكساب 133 |
| طغصلال عافترا | ةعاس/لكساب 3.0 |
| ةئاقو وچ | نيجورتي نللا نوجرألال |
| يتاذ طغص | ≥ 0.03MPa |
| داوملال جورحو لوحد ةقيرط | يولعلال غيرفتلال وليمحتلال |
| ةئفدلال فورط | (لماخلال زاغلال) يوجلال فالغلال ديبلت |

يبيج تال تي فارجلال نرف IGBT

رصنع لال مقرر: GF-02



ةمدقم

صصخم لحوهو، IGBT يبيج تال تي فارجلال نرف زيم تي، ةي ثحب لال تاسس ؤمل او تاعماجل لل في ةلوهسو، ةيلاع نيخست ةءافكب ةرارجلال ةجرد في قيقد مكحتو، مادختس الال

ديزمالا فرعا

| | | | |
|-----------------------------------|--|--------------|--------------|
| جت نملال ج دومن تافصاوم | GF-02-Φ10×15 | GF-02-Φ20×30 | GF-02-F30×40 |
| رل) م حجلال | 1.1 | 10 | 28 |
| رارجلال ةجرد نم دجلال (C) | 3100 | 3100 | 3100 |
| م (م) ةلأف لال نيخست الال ةقطنم | Φ100×150 | Φ200×300 | Φ300×400 |
| طاووليك) ةقائلال | 30 | 50 | 80 |
| رتره) ددرتال | 4000 | 2500 | 2500 |
| رارجلال ةجرد في مكحتال ةقيرط | يئابرهك تاتسومرت اميش نابايلال | | |
| ةئفدتلال ةقيرط | في فيرعتال ةئفدتلال | | |
| طفشاللا ماطن | تيزلالا رشن ةخضم و Roots فيرعت ةخضم دوجو مزلي، ةيلاعلالا فيرعتال تابلطلم) ةراود ةراود فيرعت ةخضم | | |
| دبلتاللا و | N2، رآ | | |
| سماخلال) يئابرهكلال دهجلال في نصت | 380 | | |
| نيخستاللا دهجلال في نصت (V) | لومللا نيوكت ب م ق، ميمصتاللا رارقل اقفو | | |
| ع ارفلاللا دج (Pa) | 100 (في عارفلاللا ديربتاللا ةلأج) | | |

ةيرارحة لةيلصوملا وذل مةل فلل ينابلا مسرلا نرف ةيلعلا

ررضنل مقرر: GF-03



ةمدقم

ةيرارحة لةيلصوملا وذل مةل فلل ينابلا مسرلا نرف كالةتسا ،ةدحوم ةرارحة جرد هةل ةيلعلا لكشب لمعي نأ نكميو ةقائلل صخ نم رمتسم .

ديزملل فرعا

| جنتنل حذومن تافصاوم | GF-03-F40×100 | GF-03-F50×100 | GF-03-Φ60×100 | GF-03-Φ90×160 |
|-------------------------------|--|---------------|---------------|---------------|
| محلل (رتل) | 125 | 196 | 282 | 1000 |
| ةردقملا ةرارحة جرد | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 |
| (C) ةرارحة جرد نم دحلل | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 |
| (مم) ةلعلفلا نةل سسلل ةقطنم | Φ400×1000 | Φ500×1000 | Φ600×1000 | Φ900×1000 |
| (طاوولك) ةقائلل | 150 | 200 | 30 | 600 |
| (رتره) ددرتلل | 1500 | 1000 | 1000 | 1000 |
| ةرارحة جرد في مكحتل قةرط | ةئابرهك تاتسومرت اميش نابابلا | | | |
| ةئفدل قةرط | في رةرقتل ةئفدلل | | | |
| طفشلا ماطن | تيزلا رشن ةخصم و Roots ةررقت ةخصم دوج و مزلي ،ةلعلل ةررقتل تابلطلتلم) ةراود ةررقت ةخصم | | | |
| دبلتل و | رخلال تازاعل او N ² Ar | | | |
| (سمحلل) ةئابرهكلا دهجل في نصت | 380 | | | |
| (V) نةل سسلل دهجل في نصت | 750 | | | |
| عارفل دح (Pa) | 100 (ةررقتل ةلح) | | | |

ةينوبركل داوملل يلفسلا غيرفتل تي فارجلا نرف

رصنعلا مقر: GF-06



ةمدقم

داوملل جراخلا لىل لفسال نم تي فارجلا نرف ل لصت آدج ةللاع ةراخ ةجرد وذ نرف ،ةينوبركل تي فارجلل بسانم ،ةيؤم ةجرد 3100 لىل نوبركلل لتكو نوبركلل نابضق ديبلتو ،يلفسلا غيرفتلا ،يدومعلا ميمصتلا ةراخلا ةجرد ديحوت ،جيرملا غيرفتلا و ةيذغتلا رارقتسا ،ةقائلل ضفخنم كالهتسا ،ةللاعلا ليمحتلا ،يكي لوردية لىل فرفلا ماظن ،ديحيرملا غيرفتلا و

ديزملا فرع

| جتملا جذومن تافصاوم | GF-06-Φ40X100 | GF-06-F50X100 | GF-06-Φ60X100 | GF-06-F70X140 | GF-06-Φ90X160 | GF-06-100X200 |
|----------------------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| رتلا م جحلا | 125 | 196 | 282 | 550 | 1000 | 1500 |
| ج) ةردقملا ةراخلا ةجرد | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2600 |
| ج) ةراخلا ةجرد نم دحلا | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 300 | 2800 |
| م) هلاعفلا ليخستلا ةقطنم | Φ400×1000 | Φ500×1000 | Φ600×1000 | Φ700×1400 | Φ900×1600 | Φ1000×2000 |
| طاووليك) ةقائل | 150 | 200 | 300 | 500 | 600 | 800 |
| رتلا (رتة) ددرتلا | 1500 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| ةراخلا ةجرد في مكحتلا ةقيرط | يئابرهك تاتسومرت اميش نابايلا | | | | | |
| ةئفدتلا ةقيرط | يفيرعتلا ةئفدتلا | | | | | |
| طفشلا ماظن | تيزلا رشن ةخضم و Roots غيرفت ةخضم دوجو مزلي ،ةللاعلا غيرفتلا تابلطتلا) ةراود ةراود غيرفت ةخضم | | | | | |
| دبلتلا و ج | N ² Ar تازاغلا و | | | | | |
| سملا جلا) يئابرهكلا دهجلا في نصت | 380 | | | | | |
| صت (V) ليخستلا دهج في نصت | 750 | | | | | |
| دج (Pa) غارفلا | 100 (يغارفلا ديربتلا ةلاخ) | | | | | |

2200 تي فارجال غارف نرف

رصننعال مقرر: KT-VG



ةمدقم


عم - KT-VG تي فارجال غارفال نرف ةوق فشتكأ وهف ، 2200 °C غلبت يوصق ليغشت ةراح ةجرد غارفالاب ةفلتخملا داوملا ديبلتل يلاثم . نآلا ديزملا ملعت

ديزملا فرع

| | | | |
|--|---|---------------------|-----------------|
| نرفال جومون | KT-VG | | |
| ةراح ةجرد . يعلال | 2200 | | |
| ةتبات لمع ةراح ةجرد | 2100 | | |
| ةفرغال لزع داوم | تي فارجال رعش | | |
| نيحسنتال رصنع | تي فارجالل مواقم بيصق | | |
| نيحسنتال لدعم | ةقي د / °C 0-10 | | |
| ةراجل ةجرد راعشنتسا راهج | ءارمجل تحت ةعشألاب ةراجل ناريمو ةراجل T / R | | |
| ةراجل ةجرد يف مكحت | PLC عم PID مكحت سمللاب لمعت ةشاش | | |
| ةراجل ةجرد يف مكحتال ةقد | ± 1 | | |
| ةئبابرهكلا ةقاطال اتاداما | زتره AC110-440V ، 50/60 | | |
| ةسايقلال ةفرغال تاساقم نورخم | | | |
| مجم (مم) ةفرغال مجم | ل) لاعفال مجمال | مجم (مم) ةفرغال مجم | ل) لاعفال مجمال |
| 200 × 200 × 300 | 12 | 400 × 400 × 600 | 96 |
| 300 × 300 × 400 | 36 | 500 × 500 × 700 | 150 |
| ليمعال ميصت مجمو ماجحأ لوبق متي | | | |

ةنزاوتم - تي فارجل نوبركل ةحول

رصنعلا مقرر: KM-D11



ةمدقم

يواستملا ينوبركللا تي فارجل طغض م تي
ةدام اهنإ. ةاقنللا يلاع تي فارجل نم نكاسلا
داوم و خيراوصللا تاهوف عي نصل ةزاتمم
تي فارجللا لعافل ةسكاعلا داوملاو و طابلا

ديزمللا فرعا

لوط / ضرع / كمس

رتم يللم 1-50*100*100

تيفارجلا رختة قوتوب

رصنعلا مقرر: KME07



ةمدقم

، ةيلاعلا ةرارحلا تاجرد تاذ تاقية بطللة ةيعوأ
ةرارح تاجرد يف داوملاب طاقتحال متي شيح
حمسي امم ، رختة يتح ةيغللة ةيلاع
زئائر يلع ةقيرلا ةيشغألاب يسرتب

ديزملال فرعا

ةقتوب تي فارجلال رختبال نورتكلال اعاش

رصنعلا مقرر: KMS02



ةمدقم

لاجم يي في سيئر لكشب مدختستة نقت
عونصم تي فارجلال مليف هنإ. ةقاطلال تاينورتكلال
داوملا بيسرت قيرطنع نوبركلال رصم ةدام نم
نورتكلال اعاشة نقت مادختساب

ديزمالا فرعإ

| | | | | | | | |
|------------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|---------------|-------------|-------------|
| تي فارجلال ةقتوب داعبأ | ملم 17 * 35 | ملم 22 * 35 | ملم 20 * 40 | ملم 19.5 * 42.5 | ملم 22.5 * 45 | ملم 25 * 50 | ملم 30 * 65 |
|------------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|---------------|-------------|-------------|



Kintek Solution

ةقطنم ،مولعل اءاج 89 مقر :سئئرل رقرملا
نصلل ،وشغنشت ،ةقئافل اءولونكلل

