

KINTEK SOLUTION

سرەف ايئابرەك ةيلخ عون ح

قيرارحلا الله المنافع المنافع دادع المنافع ال



KINTEK SOLUTION

ةكرشلا فلم

انع تامولعم <<<

نوسركم قيرفلا ءاضعاً ، يجولونكت مجوت تاذ ةمظنم يه Kintek Solution Ltd ڞحبلا تادعم يف ةيڨوڤومو ةيلعاف رڭڭألا تاراكتبالاو ايجولونكتلا ڧاشكتسال ، ةديدجلا داوملا نع شحبلاو ، يويحلا يئايميكلا لعافتلا تالاجم لشم ، يملعلا تادعمو .ةيودألا يف لاحلا وه امك ، ديربتلاو ، غارفلا قلخو ، ةيرارحلا ةجلاعملاو لورتبلا جارختسا.

نحنو ، صحفلا تادعم لاجم يف ةينغ تاربخ انبستكا ، ةيضاملا أماع نيرشعلا يف انمق امك ، مهعقاوو ءالمعلا تاجايت ال أقفو لول لله تادعملا نم لك ريفوت يلع نورداق انىدل و ، ددحم لمع ضرغ عم قفاوتت ىتلا ءالمعلا لىصفت تادعم نم رىثكلا رىوطتب ل ثم ، ةفلتخم لود نم دهاعملاو تاعماجلا نم ديدعلا يف ةحجانلا عيراشملا نم ريثكلا طسوألا قرشلاو ادنليزوينو ايلارتسأو ةيبونجلاو ةيلامشلا الايرمأو ابوروأو ايسآ .اىقىرفأو

ءاضعاً لمع فـقومل ةعئار ةمالع يه صالخإلاو داجلا لمعلاو ةعيرسلا ةباجتسالاو ةنهملا ان الله عن ي الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه ال

ةكراشمو ، قطانملاو نادلبلا فالتخم نم ان الخالمع مدخل نودعتسمو انه نحن اًعم ةيقوثومو ةيلعاف رثكألا ايجولونكتلا





ةيثالث / H عون - H عونلا نم ةيتيلورتكلإ ةيلخ

ELCH :رصنعلا مقر



ةمدقم

عم عونتملا يئايميكورهكلا ءادألا ربتخا نم رتخا .H عونلا نم ةيتيلورتكلإلا ةيلخلا ،ةيئاشغلا ريغ وأ ةيئاشغلا تانيوكتلا نيب .نآلا ديزملا فرعا .ةنيجه تانيوكت 3-2

ت اف ص اوم ل ا	لم 500 يلإ لم 30
ۋېبطتال ئالباۋلا ئرارچلا ئېرد ۋاطن	0 ~ 60°C
قېبطتال ئالباۋلا ءاشغلا ئاراماسم	(اەصيصخت ناكمي) مم 15
ة دام ل ا	PTFE + نوروبالا جاجز
ەيئابرەڭلا قېلخلا بېۋىدى	(مم 3) باطقاً مَعبراً مَحتف صيصخت نكمي (مم 6) مَيْءَابرهك باطقاً تاحتف خالث
ت اف ص اوم ل ا	لم 500 يال لم 30
ةڧبطملا فرارحلا فجرد ڧاطن	0 ~ 60°C
قېبطتال ةلباقلا اعشغالا ةحاسم	0.5 مس 2/1مس
ة دام ل ا	PTFE + نوروبالا جاجز
ةيئابرەكلا غىلخلا بىقىت	(مم 3) ءاوہ ٻوقٹ ةتس صېصخت نكمي (مم 6) يئابرەك بطق ٻوقٹ ةخالث



ةيئوض ةقبط - يئام مامحب يئابرهكلا ليلحتلا ةيلخ H عونلا نم ةجودزم

ELCHD :رصنعلا مقر



ةمدقم

يئاملا مامحلل يئابرهكلا ليلحتلا ايالخ ةمواقم عم ، ةقبطلا جودزم H عونلا نم يرصبلا تافصاوملا نم ةعساو ةعومجمو لكآتلل ةزاتمم أَضِيأً ةحاتم صيصختلا تارايخ .ةحاتملا.

تۈسىي	10 م ~ 1000 م لم
ةقبطملا ةرارحلا ةجرد قاطن	0 ~ 60
موتخم لكش	ةلېرم ل ا + غوضوم ل ا
ةدام	PTFE + نوروبالا جاجز
ايئابرەك ةيلخلا بىقت	ةرفوتم ةصصخم تاحتف ، (مم 3) ءاوه ناتحتف ، (مم 6) يِؿابرهك بطق بوقَث ةثالث



ذفانم ةسمخب ةيتيلورتكلإ ةيلخ

ELC :رصنعلا مقر



ةمدقم

يف ةيكالهتسالا داوملا طيسبتب مق يئابرەكلا ليلحتلا ةيلخ مادختساب ربتخملا نم رتخا .ذفانم ةسمخ نم ميمصتب Kintek نم ةموتخملا ريغو ةموتخملا تارايخلا نيب بلطا .صيصختلل ةلباق ةيئابرهك باطقأب .نالا

صيصڅت	لم 1000 ~ لم 10
ةقبطملا ةرارحلا مجرد قاطن	0 ~ 60
موتخم لكش	ةلېرملا / عوضوملا
ةدام	PTFE ، نوروبـل ا جاجز
ةيتيلورتكالإل أقيل لل إي ف تاحتف	(مم 3) ءاوەلل نېبق ئو (مم 6) يځابرەك بىطق بوقت ةئالت صېصخت نكمي
صيصخت	لم 1000 ~ لم 1000
ةقبطملا ةرارحلا ةجرد قاطن	0 ~ 60
ةدام	PTFE ، نوروبـل ا جاجز
ةيتيلورتكالإلا ةيلخلا يف تاحتف	(مم 6) يِێَابرەك بطق بوقث ةخالث صيصخت نكمي



/ ةدحاو ةڨبط ايئابرهك ةيلخ يئام مامح فئاظولا ددعتم ةجودزم ةقبط

ELCM :رصنعلا مقر



ةمدقم

ايالخلا تاذ هايملا تامامح فشتكا .ةدوجلا ةيلاع فئاظولا ةددعتم ةيئوضورهكلا وأ ةيدرفلا ةقبطلا تارايخ نيب نم رتخا رفوتم الكآتال ةقئاف ةمواقم عم ةجودزماا لم 1000 ىلإ لم 30 نم ماجحأب.

عوضخت	لم 1000 ~ لم 30
ةقبطملا ةرارحلا ةجرد قاطن	0 ~ 60
ةدام	PTFE + جاجز
ةلصوم ةڨرو ةدام لمعت	مويناتيت / ساحن



حطسملا لكآتلل يئابرهكلا ليلحتلا ةيلخ

ELEFC :رصنعلا مقر



ةمدقم

لكآتىل يئابرەكىا لىيىلىتىلا قىلىخ فىشتكا بىراجىلا قارچال انىب قصاخلا قىطسىلا قىئانىتىسا قىمواقىم عىم .قىئايىمىكورەكىلا انىتىلىخ نىمضى ، قىلىماك تافىصاومو لىكآتىلى مىخلاو قدوچىلا قىلاغ داومىلا نىمضى .لىئىمالا قادالىل تارايىخ رفوتىتو ، ئىمئادو ئانىمآ ئاجىنىم دىچىلا

حوري	اممي ص خت ن ك مي ، لم 350
ةقبطملا ةرارحلا ةجرد قاطن	0 ~ 70
م ت خ ل ا ل ك ش	TSilicone طاطم ل ا اقوط
ةدام	PTFE + نوروبلا جاجز
ةحتف	ةيِلخَاد ةيرِئَاد ةدوغَاب هاوفاً + نحط هاوفاً ةثالث
ديرح	اممي ص خت ن ك مي ، لم 350
ةقبطملا ةرارحلا ةجرد قاطن	0 ~ 100 ℃
ةدام	PTFE + نوروبال جاجز
ةحتف	يِئام مامح + نارود نانتا مفال نحطي ةتالت



ةجودزم ةقبط - ءاملا مامحب يئابرهكلا ليلحتلا ةيلخ ذفانم ةسمخب

ELCW :رصنعلا مقر



ةمدقم

يئابرهكلا ليلحتلا ةيلخ عم لثمألا ءادألا برج نيتقبطب انميمصت زيمتي عاملا مامحل رمعلا لوطو لكآتلا ةمواقمب ذفانم ةسمخو. كتاجايتحا بسانيل صيصختلل لباق نآلا تافصاوملا ضرع .ةصاخلا.

صيصخت	لم 500 ~ لم 500
ةقبطملا ةرارحلا ةجرد قاطن	0 ~ 60
موتخم ل ك ش	ةلېرملا + غوضوملا
ةدام	PTFE + نوروبالا جاجز
ايئابرەك ةيلخلا بىقت	ةرفوتم ةصصخم تاحتف ، (مم 3) ءاوه ناتحتف ، (مم 6) يێابرهك بطق بوقت ةخالت



قلغلا ةمكحم ويئابروك ةيلخ

ELCS :رصنعلا مقر



ةمدقم

ةمكحم يئابرهكلا ليلحتلا ةيلخ رفوت اهلعجي امم ، متخلل ةنسحم تاناكماٍ قالغالاً ةيلاع ةمواقم بالطتت يتالا براجتال ةيالاثم .ءاوەلل

صيصخت	30 م ~ 1000 م لم
ةقبطملا ةرارحلا ةجرد قاطن	0 ~ 60
موتخم لكش	ةلېرملا + عوضوملا
ةدام	PTFE + نوروبالا جاجز
ايئابرەك ةيلخلا بىقت	ةرفوتم ةصصخم تاحتف ، (مم 3) ءاوه ناتحتف ، (مم 6) يێابرهك بطق بوقت ةخالك



يزاغلا راشتنالا ةيلخ لئاسلا قفدت لعافت ةيلخ

ELCG :رصنعلا مقر



ةمدقم

رشنل يئابرهكلا ليلحتلا ةيلخ نع خجبت له قفدت لعافت ةيلخ زيمتت ؟قدوجلا قيلاع زاغلا لكآتولل ةيئانثتسا ةمواقمب انيدل لئاسلا ةلباق تارايخ عم ، ةلماك تافصاومو كتاجايتحا بسانتل ةحاتم صيصختلل. امويلا انب لصتا

ءاوەلا يىرجم عون	صاخ لكش ىلع صصخم / يەفلخ لكش ىلع يېۋاوە ىرجم / رابعث لكش ىلع يېۋاوە ىرجم
ةيلخلا ةدام	نوليان / يكبش جاجز / PP / ةفطاخ ةرطن / PTFE يرايتخا



ايئابرەك ةقبطلا جودزم يئام مامح

ELCWD :رصنعلا مقر



ةمدقم

يتلا يئابرهكلا ليلحتلا ةيلخ فشتكا يئام مامح عم اهترارح ةجرد يف مكحتلا نكمي تارايخو لكآتلل ةمواقمو ةقبطلا جودزم ةنمضتم ةلماكلا تافصاوملا .صيصختلا.

تڅصيص	لم 250 ح ل م 50 دم
ةقبطملا ةرارحلا ةجرد قاطن	0 ~ 60
موتخم ل ك ش	ةل يرم ل ا + عوض وم ل ا
ةدام	PTFE + نوروبال جاجز
ايئابرەك ةيلخلا بقث	ةرفوتم ةصصخم تااحتف ، (مم 3) ءاوه ناتحتف ، (مم 6) يؿابرهك بطق بوقت ةثالث
صيصخت	50 م – 500 مل – 500
ةقبطملا ةرارحلا ةجرد قاطن	0 ~ 60
ةدام	PTFE + نوروبال جاجز
ايئابرەك ةيلخلا بقث	ةرفوتم ةصصخم تارحتف ، (مم 6) يؿابرهك بطق بوقت ةثالث



يرصبلاا ءاملا مامحل يئابرهكلا ليلحتلا ةيلخ

ELCWO :رصنعلا مقر



ةمدقم

مامح عم ةيتيلورتكلإلا كبراجت ةيقرتب مق ةرارحلا ةجرد لضفب انب صاخلا يرصبلا عاملا لكآتلا ةمواقمو اهيف مكحتلا نكمي يتلا كتاجايت حال أقفو اه صيصخت نكمي ، ةزات مملا مويلا الماكل الاستاف النافي الماكل ال

ఆర్పెట్టు	50 م ل ~ 250 م ل ~ 250
ةقبطملا ةرارحلا ةجرد قاطن	0 ~ 60
متخل الكش	ةلېرملا + غوضوملا
ةدام	PTFE + نوروبلا جاجز
ةيتيلورتكلالا ايالخلا حاتتفا	اەصيصخت نكمي ، (مم 3) ءاوە ناتحتف ، (مم 6) يئابرەك بطق بوقث ةثالث
ديدحت	لم 250 ~ لم 50 ملم
ةڨبطملا ةرارحلا ةجرد ڨاطن	0 ~ 60
ةدام	PTFE + نوروبال جاجز
ةيتيل ورتكل ال اليال خل الحاتت ف ا	اەصيصخت نڭمي ، (مم 6) يېابرەك بىطق بوقث ةثالث



ةموتخم ريغ / ةموتخم لكآتلل ةمواقم ةيلخ ايئابرهك Ptfe

ELCP :رصنعلا مقر



ةمدقم

ةصاخلا PTFE يئابرهكلا ليلحتلا ةيلخ رتخا لكآتال مواقمو قوثوم ءادأ ىلع لوصحال انب يرايتخالا متخلا عم تافصاوملا صيصخت. نآلا فشكتسا.

عوضخت	10 م / ~ 1000 م /
ةقبطملا ةرارحلا ةجرد قاطن	0 ~ 60
موتخم لكش	ةحاس + طيخ
ةدام	PTFE
ةيتيلورتكلالاا ايالخلا بيقثت	ةرفوتم ةصصخم تاحتف ، (مم 3) ءاوه ناتحتف ، (مم 6) يځابرهك بطق بوقث ةثالث
صيصخت	لم 1000 ~ لم 1000
ةق بطمل القرارح ل القجرد ق اطن	0 ~ 60
ةدام	PTFE
ةيتيلورتكلالا ايالخلا بيقثت	ةرفوتم ةصصخم تاحتف ، (مم 6) يځابرهك ببطق بوڨث ةثالث



ايئابرەك زتراوك ةيلخ

ELEQ :رصنعلا مقر



ةمدقم

زتراوك ةيئايميكورهك ةيلخ نع ثحبت له لكآتلا ةمواقمب انجتنم زيمتي ؟ةقوثوم ةيلاع داوم عم .ةلماكلا تافصاوملاو ةزاتمملا صيصخت .ةمئادو ةنمآ يهف ، ديج متخو ةدوجلا كتاجايتحا ةيبلتل.

ల ్రాల్లు	10 م ~ 1000 ملم - 1000
ةقبطملا ةرارحلا ةجرد قاطن	0 ~ 60
متخلا لكش	ةحاس + طيخ
ةدام	PTFE + زتراوك ل ا جاجز
ايئابرەك ةيلخلا حتف قحتف	(مم 3) ءاوہ ناتحتف ، (مم 6) يئابرەك بىطق بوقت ةىنالت صېصخت نكمې
ديدجت	10 م ~ 1000 مل ~ 1000
ةڨبطملا ةرارحلا ةجرد ڧاطن	0 ~ 60
ةدام	PTFE + زتراوك∪ا جاجز
ايئابرەك ةيلخلا حتف ةحتف	(مم 6) يﺉابرەك بطق بوقث ةثالث



ELCST :رصنعلا مقر



ةمدقم

يئابرهكلا ليلحتلا ةيلخ دئاوف فشتكا ةمواقم .ةقيقرلا ةقبطلا تاذ ةيفيطلا ةلباقو ، ةلماك تافصاومو ، لكآتلل كتاجايتحا بسح صيصختال.

ديدحت	يئام ريغ ماطن / يئام ماطن
ةقبطملا ةرارحلا ةجرد قاطن	ةفرغلا ةرارح ةجرد
متخل الكش	ةموتغم ريغ
ةدام	PTFE + زتراوك
ايئابرەك ةيلخلا حتف ةحتف	(موينيتالب ةكبش بطق ، ةضفلا ديرولك بطق ، نيتالبلا كلس بطق كلذيف امب) يؤابرهك بطق بوقت ةخالت



ةيئايميكورهك ةخضم/ةيئايميكورهك لمع قطحم

KT-CHIP :رصنعلا مقر



ةمدقم

ةفورعملاو ،ةيئايميكورهكلا لمعلا تاطحم ةيئايميكورهكلا ليلحتلا ةزهجأ مساب أضيأ ةبقارملل ةممصم ةروطتم ةزهجأ يه ،ةيربتخملا تايلمعلا فلتخم يف قيقدلا مكحتلاو ةيعانصلاو ةيملعلا.

زارطل	CHIP600E/CHIP602E/CHIP604E/CHIP610E/CHIP620E/CHIP630E/CHIP650E/CHIP660E
تاناكمإلل ىصقألا ىدملا	±10V
رايتلل ى صقألا دحل	قورذ ريبمأ يال م 350 ± ،الصاوتم ريبمأ يال م 250 ±
ةي لخلا دوج	±13V
تباث رايت قاطن	3nA-250 ريبمأ يال لم
يعجرملا بطقلا لاأخدإ ةمواقم	مواً 1e12
ددرتملا راي تال قمواقم	رتره اجيم 1 ~ 0.00001 (تتره اجيم 1 ~ 1
لاغدال زايحن ارايت	
LSV و CV حسم ةعرس	ةيناٺ/تالوف 10,000 ~ ةيناٺ/تالوف 10,000 00
CC و CA ل ضبن(ا ضرع	ةيناك 1000 ~ 1000 قيناك 1000 م
CC و CA ل تانيغلا نخأ لصافل ىندألا دحل	ا كال عال عال عال عال عال عال عال عال عال ع
زارطل	CHIP700E/CHIP710E/CHIP730E/CHIP7500E/CHIP760E
رايتلل ىصڨألا دحلا	ةورذ ريبمأ ياللم 350± ،(نيتانقلا عومجم) لصاوتم ريبمأ ياللم 250±
ةي لخل ا دوج	±13 V
يلاحلا قاطنلا	ريبمأ ياللم 250 - ريبمأ ونان 3
دەجلا عافترا ن مز	ةيناث يالم 1 نام لق أ
(لبيسيد 3-) دەجلا سايقمل يددرتلا قاطانلا ضرع	زتره اچيم 1
يعجرملا بطقلا لاخدإ ةمواقم	مواً 1e12
LSV و CV حسم ةعرس	ةيناك/تلوف 10,000 علل تانيع نخأو ةانقلا يئانك نمازتم حسم ،ةيناك/تلوف 10,000 علل ةيناك/تلوف 0.000001 نم
CC و CA ل ضبنال اضرع	ةىناث 0.0001 ~ 1000 قيناث ق
CA ل تانيعلا نخأ لصافل ىندألا دحل	ة نام ازتم قجودزم قانق ، قينات ياللم 1
NPVو DPV ل ضبنال ا ضرع	يناوث 10 ~ 0.001
swv دورت	زترمول يك 100 ~ 1



ةينيتالبلاا حئافصلاا نم بطق

ELEPS :رصنعلا مقر



ةمدقم

حئافصلا بطق عم كبراجتب قترا ، ةدوجلا ةيلاع داوم نم ةعونصم .ةينيتالبلا ةنيتملاو ةنمآلا انجذامن ميمصت نكمي كتاجايتحا بسانتل.

صيصخت	مم 0.1 * \$ * 5 صيصخت نكمي
ةقبطملا ةرارحلا ةجرد قاطن	0 ~ 60
دور ةدام	PTFE
ةقرو داوم ل ال ي ل د	%99.99 <ءاقنلا يلاغ نيتالب



ءالطلا مييقتل يئابرهكلا ليلحتلا ةيلخ

ELEC :رصنعلا مقر



ةمدقم

ةمواقم ةيئايميكورهك ايالخ نع ثحبت له لكآتلل مواقملا ءالطلا مييقتل لكآتلل انايالخ زيمتت ؟ةيئايميكورهكلا براجتلل ةيلاع داومو ،ديج متخو ،ةلماك تافصاومب ،كلذ ىل إقفاض إلى الله عن الله عنه الله علم الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله ةيبلتل ةلوهسب صيصختلل ةلباق يهف اكتاجايتحا.

تافصاوملا	8/30/50/80 _f J
قىبطتلل ةلباقلا ةرارحلا ةجرد قاطن	0 ~ 60°C
لعافتلا محاسم	2مس 2 ~ 2.0
ةداملا	PTFE + نوروبلا جاجز
ةيتيلورتكلإلا ةيلخلا حتف ةحتف	(1*ةضڧلا ديرولك بطق 1*تيڧارجلا بيضق بطق كلد يڧ امب) يئابرەك بطق اتحتڧ





Kintek Solution

ةقطنم ،مولعلا ةداج 89 مقر :يسيئرلا رقملا نيصلاً ،وشتغنشت ،ةقئافلاً ايجولونكتلاً

