



KINTEK SOLUTION

سرہف ۛنخاس لمعم ۛعبطم

ۛرارجلا تادعمل لا ، ۛنئع دادعإ تاجولاتك نم دئزم ىلع لوصحلل انب لصتا
خلإ ، ۛوئوئلا ءائمئكلا تادعم ، ۛئلعملا داوملاو ۛئكالهتسالا داوملا

KINTEK SOLUTION

ةكرشلل فلم

>>> انع تامولعم

نوسركم قيرفلاءضع ، يجولونكت هجوت تاذةمظنم يه Kintek Solution Ltd
ثحبلا تادعم يف ةيقووثومو ةيلعاف رثكألا تاركببالاوا ايجولونكتلا فاشكسالا
، ةديجال داوملا نع ثحبلاوا ، يويحل ائيايميكلا لعافتلا تالاجم لثم ، يملعلا
تادعمو . ةيودألا يف لجالا وه امك ، ديرببالاوا ، غارفلا قلخو ، ةيرارحلا ةجلالعملاوا
لورببالاوا جارختسا

نحو ، صحفلا تادعم لاجم يف ةينغ تاربخ انبستكا ، ةيضاملا أماع نيرشعلا يف
انمق امك ، مهعقاوو ةالمعلا تاجايتحال أقفو لولحلاوا تادعملا نم لك ريفوت ىلع نورداق
انيدل و ، ددحم لمع ضرغ عم قفاوتت يئلا ةالمعلا لئصفت تادعم نم ريثكلا ريوطت
لثم ، ةفلتخم لود نم دهاعملاوا تاعمالجلا نم ديدعلا يف ةحجانلا عيراشملا نم ريثكلا
طسوألا قرشلاوا ادنلليزوينو ايلاربتساو ةيبونجلاوا ةيلامشلا اكيرمأو ابوروأو ايسآ
ايقيرفأو

ءاضعأ لمع فقومل ةعئارةمالع يه صالخالوا داجلا لمعلاو ةعيرسلا ةباجتسالوا ةنهملا
انئالعم نيب ةبيطةمسن انبسكي امم ، انقيرفأ

ةكراشمو ، قطانملاوا نادلبلا فللثخم نم انئالعم ةمدخل نودعتسمو انه نحو
!اعم ةيقووثومو ةيلعاف رثكألا ايجولونكتلا



24T / 30T / 60T نخاسللا يكي لورديهل ربتخملا تايرك سبكم PCH: رصنعلال مقر



ةمدقم

نخاسللا يكي لورديهل ربتخم سبكم نع شحتت له
أيلاثم 24T/40T انزارط دُعي؟ هب قوئوم
كيمياريصلالو ةلديصلالو داوملا شاحبأ تاربتخم
لعل ةردقلاو ةريغصلالو ةحاسملا لضفب. اهريغو
لحل وهف، غيرفتلا تازافق قوئوم لخد لملعلا
تاجايحتال تامادختسالو ددعتملالو لاعفلا
كب ةصاخلا تانيعلال ريضحت.

ديزملال فرع

رامجلال زارط	PCH-24T101010	PCH-30T2020	PCH-60T1818
طغصلال قاطن	نط 0-24.0	نط 0-30.0	نط 0-60.0
سبكملا رطق	موركلا ةيلطملا تيزلا ةناوئسأ ف (د) 95 م موركلا ةيلطملا تيزلا ةناوئسأ ف (د) 95 م	موركلا ةيلطملا تيزلا ةناوئسأ ف (د) 110 م موركلا ةيلطملا تيزلا ةناوئسأ ف (د) 110 م	موركلا ةيلطملا تيزلا ةناوئسأ ف (د) 150 م موركلا ةيلطملا تيزلا ةناوئسأ ف (د) 150 م
ماعلا لكةهل يسيةل	طاقن ليلقتل قلغل ةمكحم تالصلو نوئب تادعم تيزلا برست	طاقن ليلقتل قلغل ةمكحم تالصلو نوئب تادعم تيزلا برست	طاقن ليلقتل قلغل ةمكحم تالصلو نوئب تادعم تيزلا برست
فراخ ةجرد نيسخت بلاقلا	-300.0C/500.0C/500.0C ةفرغل ةفراخ ةجرد	-300.0C/500.0C/500.0C ةفرغل ةفراخ ةجرد	-300.0C/500.0C/500.0C ةفرغل ةفراخ ةجرد
لزلال ةقيرط	دروئسم لزلع ءول	دروئسم لزلع ءول	دروئسم لزلع ءول
ةقيرط ديرتال	ةنكمام [ءاملا بديرتال عيرسلال ديرتال ةيرايختا] ءاملا بديرتال	ةنكمام [ءاملا بديرتال عيرسلال ديرتال ةيرايختا] ءاملا بديرتال	ةنكمام [ءاملا بديرتال عيرسلال ديرتال ةيرايختا] ءاملا بديرتال
ةحيفصلال مخنة	م (M×N) ع 100×100 م	م (M×N) ع 200×200 م	م (M×N) ع 180×180 م
فيمملا مخ	م (K×P×H) ع 245×175×500 م	م (K×P×H) ع 405 × 260×260×525 م	م (K×P×H) ع 405 × 260×260×525 م
ءاعبالا	م (ع) 500 × 175 × 175 × 500 م (لوط × رض × رض × لوط)	م (ع) 950 × 260 × 260 × 525 م (لوط × رض × رض × لوط)	م (ع) 950 × 260 × 260 × 525 م (لوط × رض × رض × لوط)
ةقاطلا دوزم	(تلوف 110/تلوف 220 صيصخت نكمي) طاو 600	(تلوف 110/تلوف 220 صيصخت نكمي) طاو 1200	(تلوف 110/تلوف 220 صيصخت نكمي) طاو 1000
نرولا	مك 60	مك 180	مك 180

نخاسل ءاول غي رقت نرف

رقت نرف: KT-VHP



ةمدقم

سب كلاب غي رقت نرف اياز م فشت كا ءمواقم ل تاب كرم ل و نءام ل عي ن ص ت ! نخاسل تاب كرم ل و كي ماري س ل و ءفي ث ك ل ءار ح ل ل ن عي ف ترم ط غ ص و ءار ح ء ج ر د ت ح ت

دي زمل ا فر ع

ءاف ص و ا م ل ا	<ul style="list-style-type: none"> ن (ن ءا ء و ءا و ءا ء ا ء ل ط غ ص ل ء ق ي ر ط م س ق ن ت و 5-800T ن م ط غ ص ل ء و ا ر ت ي) ي ء و م ع ن ر ف م س ح ء ط س ا و ب ي ء ا ب ر ه ك ل ن ر ف ل ن ي ء س ر ت م ت ي . ر ء ا ت ا ن و ك م و ي ن و ر ت ك ل ك م ك ح ت م ا ط ن و . ب ن ا ح و ي ل ع ا ي ل غ ي ر ف ت ل و ء ي ء ت ل ق ر ط م س ق ن ت
ن ر ف ل ء ا ل	<ul style="list-style-type: none"> ن م ء ي ر ا ح ل ء ق ب ط ل و ، ء ق ب ل و ق ص م ل ا ء ص ل ل م و ا ق م ل ا ء ا ل و ف ل ن م ء ي ل ء ا ء ل ء ق ب ط ل و ، ء م ا ل ب ء ر ب م ء ق ب ط ل ا ء و ء م ل ك ي ه ن ع ء ر ا ب ن ر ف ل ا ء ا ل ع ن ت ا ق ب ط ل ا ن ي ب ء م ا ل ب ء ي ر ب ت ل ا ر ي ر م ت م ت ي و ، ء ص ل ل م و ا ق م ل ا ي ن و ب ر ك ل ا ء ا ل و ف ل ا و ا ء م ا ل ل ا ر ي ع ل م ل ر ل ا ب ء ل ا ع م ل ا ا ء ص ل ل م و ا ق م ل ا ء ا ل و ف ل ا (ط غ ص) ء ح ت ف ل ف ل ء ل ل ا ي و ء ي ه ر ي و ء ت م ت ي و ، ء ي ك ي ن ا ك ي م ء ي ل ء ء ط س ا و ب ن ر ف ل ا ء ط ا ع ء ف ر م ت ي . ء ي و ئ م ء ج ر ء 60 ن ر ف ل ا ء ا ل ع ز و ا ح ت ي ا ل و ، ء ج و ء م ل ا ن ر ف ل ا ب ن ا ح و ي ل ع ل ف ق ز ا ح ت ي ب ت ت م ت ي و ، (ءا ء ت ا ل ا ي ء ا ح ا
ن ر ف ل ب ن ا ح	<ul style="list-style-type: none"> ب ط ق و ء ا ر م ح ل ا ت ح ت ء ع ش ا ل ا ل ء ر ا ح س ا ي ق م و ، ء ي ر ا ح ل ا ء ا ج و ء م ل ل ء ي ك ي ت ا م و ت و ا ل و ر و و ل و ء ء ا و ، ء ب ق ا ر م ء ء ف ا ن ب ن ر ف ل ا ب ن ا ح ز ي ه ت م ت ج ر ء ل ي ء ا ق ل ت ل ي ء ب ت ع م ، ء ي ء ا ب ر ه ك ا ه ن م ء و ر و ا ل و ء ي ر ا ح و ر ه ك ل ء ي ل ء ل ل ك ي ت ا م و ت و ا ل ا و ر و ا ل و ل و ء ا . (ل ء ا ر م ل ا ي ء ا ل ت) ء م ا ل ب ء ر ب م ي ء ا ب ر ه ك ر ا ر ح ل ا ن م ء ا م ي ء ل ل ل ي ر ا ح ء و ء م ل و ء م ت ي و ، ء ي ء ي ب ط ل ا ر ي ع ن ر ف ل ا ء ر ا ح ء ج ر ء ن ع م ء ا ن ل ا ت ء ا و ا ح ا ن ع م ل ء ا ن م . ء ص ف م ن م ل و ء ي ل ا ل ع ل ا ء ر ا ح ل ا ن ر ف ل ا ب ن ا ح و ي ل ع ل ء ا ء ا ل ا ي ء ا ح ا
ن ي ء س س ت ل ر ص ن ع	<ul style="list-style-type: none"> ل م ع ي . ر و ط ل ا ي ت ا ل ت و ر و ط ل ا ي ء ا ح ا ن ي ء س س ت ل ا ي ل م ي س ق ت ن ك م ي ي ء ل ا و ، (م و ن ي ء ب ي ل و م ل ا ك ل س و ا) ت ي ف ا ر ح ل ا ب و ب ا ن م ن ع و ن ص م ن ي ء س س ت ل ا ر ص ن ع ن ر ف ل ا ء ر ا ح ء ج ر ء ء و ح و ت ن ي س ح ت ي ل ع ل ن ي ء س س ت ل ا ر ص ن ع ل ي ن ا ل ق ع ل م ي م ص ت ل ا
ل ر ع ل ء ق ب ط	<ul style="list-style-type: none"> م ي م ص ت ل ا ل ل ق ي و ، ء ي ل ز ع ء ا ء ب ع ت م ت ت ي ت ل و ، ك ل ء ي ل ا م و ، ن و ب ر ك ل ا ء ا ب ل ، (ت ي ف ا ر ح ل ا ق ر و و ا) ت ي ف ا ر ح ل ا ن م ء و ن ص م ء ل ز ا ع ل ء ق ب ط ل ا . ء ي ء ن ء م ء س ا ع ء ش ا ش ن ع ء ر ا ب ع م و ن ي ء ب ي ل و م ل ا ك ل س ل ن خ ا س ل ا ط غ ص ل ا ن ر ف ل ء ل ز ا ع ل ا ء ق ب ط ل ا . ي غ ي ر ف ت ل ا ت ق و ن م ن ر ف ل ا ي ل ك ي ه ل ا
غ ي ر ف ت ل ا م ا ط ن	<ul style="list-style-type: none"> ي ل ا ع ل ا غ ي ر ف ت ل ا م ا ك ل ا ء ء و ا ء ء ي ك ي ن ا ك ي م ء ء ص م و ء ء و ا ء ت ي ز ر ش ن ء ء ص م و ، ن ي ن ء ل ج ر م ي ل ع غ ي ر ف ت ت ا خ ص م ن م غ ي ر ف ت ل ا م ا ط ن ن و ك ت ي م ك ح ت ل ا ل و ل ي ء ب ت ل ا ق ي ق ح ت ه ن ك م ي ي ء ل ا و ، ا ن ت ك ر ش ت ح ت ن ا و ه ت م م ص ي ء ل ا ي ل ا ع ل ا غ ي ر ف ت ل ا م ا م ص ي ل ع ل غ ي ر ف ت ل ا م ا م ص ء م ت ي و . ء ص ف م ن م ل و ي ل ا ع ل ا غ ي ر ف ت ل ا م ا ط ن و P L C و ي م ر ل ا ر ع ل ا غ ي ر ف ت س ا ي ق م ع م ء ص ف م ن م ل و ي ل ا ع ل ا غ ي ر ف ت ل ا ي ف ي ء ا ق ل ت ل ا
ء ر ء ا ء ل ا ه ي س ي ء ر ل ا م ا ط ن ل ي ء ا ب ر ه ك ل ا	<ul style="list-style-type: none"> ي ل ا ع و ر ل ا ب ء و ن ص م ي ء ا ب ر ه ك ل ا م ك ح ت ل ا ء ن ا ز ح . ي ل ا ع ل ا ر ا ي ت ل ا و ء ص ف م ن م ل ا ء ء ل ت ا ل ء ح م ي ه ي ء ا ب ر ه ك ل ا م ك ح ت ل ا م ا ط ن ل ا ه ي س ي ء ر ل ا ء ر ء ا ء ل ا ه ي ه ي ء ء ي ل م ع ل ا . م ك ح ت ل ا ء و ل ي ل ع ي ء م و س ر ء ا ك ا ح م ر ا ر ز ا و ت ا ش ا ش ء و ح و ت . ر ش ب ل ا ع م ق ف ا و ت م م ي م ص ت ه ن . Rittal ء ك ر ش ل ء ي س ا ي ق ل ا ء ن ا ز ح ل ا P L C . ب ء ه ح م ء ن ا ز ح ل ، ء ا ء ل ا . ء ء ر و ت م س م ل ا ء ي ر ا ح ت ل ا ء م ا ل ع ل ا ح م ا ر ب ء ط س ا و ب ط غ ص ل ا ي ف م ك ح ت ل ا و ء ر ا ح ل ا ء ج ر ء ي ف م ك ح ت ل ا م ت ي . ء ج ي ر م و ر ي ع ر ه ا و ط ل ل ا ي ء و ص و ي ت و ص ر ا ء ن ف ئ ا ط و ي ل ع ل م ك ح ت ل ا م ا ط ن ي و ت ح ي . ا ق ب س م ء ء ح م ل ا ح م ا ن ر ب ل ل ا ن م ب ر ق ل ا ب ا ي ء ا ق ل ت ء ي ب ل ت ل ا ء ي ل م ل م ت ك ت و ء ي ر ا ح ل ا ء ج و ء م ل ل ي ء ا ق ل ت ل ا ل ي ء ب ت ل ا ل ش ف و ، ر ا ي ت ل ا ي ف ط ا ر ف ا ل ا و ، ء ر ا ح ل ا ء ج ر ء ي ف ط ا ر ف ا ل ا و ، ه ا ي م ا ع ط ق ل ت ل م ء ي ع ي ب ط ل ا
ل م ع ل ا ء ر ا ح ء ج ر ء	1500°C / 2200°C
ن ي ء س س ت ل ا ر ص ن ع	ت ي ف ا ر ح / م و ن ي ء ب ي ل و م
ل م ع ل ا ط غ ص	10-400T
ط غ ص ل ا ء ف ا س م	100-200 م م
غ ي ر ف ت ل ا ط غ ص	6x10-3 الك س ا ب

قطون م رطق قاطن
ةل اعفل ا لمعل

م م 90-600

قطون م رطق قاطن
ةل اعفل ا لمعل

م م 120-600

120 مم / 180 مم / 200 مم / 300 مم / 180 مم / 200 مم / 300 مم

رخصن العال مقر: PCY



ةمدقم

يرارحل سبكلاب تانيعال ةجلعام كنكمي يودي لرب تخم ل سبكم مادختساب ةءافكب قاطن عم . انب صاخلا لم اكتم ل نّخسمل ايهف ، ةيوئم ةجرد 500 ل لصي نيخست . تاغانصل فل تخم ل ةيلاثم .

ديزم ل فرعا

راهحل رارط	PCY-5T1212	PCY-10T1818	PCY-10T2020	PCY-15T3030
طغصل قاطن	نط 0-5.0	نط 0-10.0	نط 0-10.0	نط 0-15.0
سبكم ل رطق	تيزلا ةناوئسأ يف (د) 50 مم مورك لابل ةيلطم ل	ةناوئسأ يف (د) 65 مم مورك لابل ةيلطم ل تيزلا	ةناوئسأ يف (د) 65 مم مورك لابل ةيلطم ل تيزلا	ةناوئسأ يف (د) 95 مم مورك لابل ةيلطم ل تيزلا
ماعل لك يهال	قلغل ةمكحم تالصل وئوب تادعم تيزلا برس تاطقن ليلقتل	قلغل ةمكحم تالصل وئوب تادعم تيزلا برس تاطقن ليلقتل	قلغل ةمكحم تالصل وئوب تادعم تيزلا برس تاطقن ليلقتل	قلغل ةمكحم تالصل وئوب تادعم تيزلا برس تاطقن ليلقتل
ءارح ةجرد	ةجرد -300.0 ةرغل ةراح ةجرد ةيوئم ةجرد 500.0/500.0	- ةرغل ةراح ةجرد 300.0C/500.0C/500.0C	- ةرغل ةراح ةجرد 300.0C/500.0C/500.0C	- ةرغل ةراح ةجرد 300.0C/500.0C/500.0C
لزل ةقيرط	دروئسم لزل ةرول	دروئسم لزل ةرول	دروئسم لزل ةرول	دروئسم لزل ةرول
قيرط	ءاملابل ديرب تالاب عيرس ل ديرب تالاب [ةيراي تخا ءاملابل ديرب ةنيك اءام]	ءاملابل ديرب تالاب عيرس ل ديرب تالاب [ةيراي تخا ءاملابل ديرب ةنيك اءام]	ءاملابل ديرب تالاب عيرس ل ديرب تالاب [ةيراي تخا ءاملابل ديرب ةنيك اءام]	ءاملابل ديرب تالاب عيرس ل ديرب تالاب [ةيراي تخا ءاملابل ديرب ةنيك اءام]
ءحيفصل مءح	مم 120×120 ةءوزم ةءيفصل نيخست (M×N)	مم 180×180 ةءوزم ةءيفصل نيخست (M×N)	ءءوزم ةءيفصل نيخست مم 200×200 نيخست ل (M×N)	مم 300×300 ةءوزم ل ءول ل نيخست (M×N)
لمع ل ءحاسم	مم 140×140×60	مم 180×180×180×60	مم 200×200×200×60	مم 300×300×300×65
ءعبالا	مم 250×230×390 (ءاف تالاب ءا ءرعل ءل وءطال)	مم 290×290×290×420 (ءاف تالاب ءا ءرعل ءل وءطال)	مم 320×290×290×420 (ءاف تالاب ءا ءرعل ءل وءطال)	مم 450×420×450 (ءاف تالاب ءا ءرعل ءل وءطال)
ءقائل ءوزم	220 صيصء نكمي طاو 700 (ت لوف 110/ت لوف)	220 صيصء نكمي طاو 1000 (ت لوف 110/ت لوف)	220 صيصء نكمي طاو 1200 (ت لوف 110/ت لوف)	220 صيصء نكمي طاو 3000 (ت لوف 110/ت لوف)
نرول	مءك 55	مءك 90	مءك 95	مءك 180
ءاعبالا طمءم	ءانءا ءرول ل رطان	ءانءا ءرول ل رطان	ءانءا ءرول ل رطان	ءانءا ءرول ل رطان

لصنفنملايوديلاليربتخملاتابيحلسبكم 30T/40T

رصنعالمقرر: PCSM



ةمدقم


سبكم عم ةءافكبكتانيعريضحتبمق
صاخلا لصنفنملايوديلاليربتخمل
حاولأو 40T لىلصي طغض قاطن عم ، انب
يهف ، ةيوئم ةجرد 300 لىلصت نيخست
، تاعانصلالفلتخملةلثم

ديزملا فرعا

راهجال رارط	PCSM-30T3030	PCSM-40T404040
طغصل قاطن	نط 0-30.0	نط 0-40.0
سبكم الم رطق	تيز ةناوئسأ ف (د) مم 130 موركلاب ةيلطم تيز ةناوئسأ ف (د) مم 130 موركلاب ةيلطم	موركلاب ةيلطم الم تيزلا ةناوئسأ ف (د) مم 130
يسئئرلا ماعلا لكههلا	تيزلا برست طاقن ليلقنل قلغل ةمكحم تالصلو نودب تادعم	برست طاقن ليلقنل قلغل ةمكحم تالصلو نودب تادعم تيزلا
بلاقال نيخست ةرارح ةجرد	ةيوئم ةجرد 500.0/ةيوئم ةجرد 300.0-ةفرغلا ةرارح ةجرد	ةيوئم ةجرد 300.0-ةفرغلا ةرارح ةجرد
لزعلا ةقيرط	دروتسم لزع حول	دروتسم لزع حول
ديرتلا ةقيرط	[ةيراي تخا ةمكحم] اماملاب ديرتلا ابغيرس ديرت	ديرتلا ةمكحم اماملاب ديرتلا ابغيرس ديرتلا [ةيراي تخا ةمكحم اماملاب]
ةنحاسلا ةحيفصل موح	300 × 300 مم (M × N)	400×400 مم (M×N)
فيضملا موح	380×350×600 مم (K×P×H)	500×480×650 مم (K×P×H)
داعبالا	700×400×600 مم (لوط × صرع × صرع)	800×480×650 مم (لوط × صرع × صرع)
ةقاطلا دورم	3000 (تلوف 110/تلوف 220 صيصخت نكمي) طاو	5000 (تلوف 110/تلوف 220 صيصخت نكمي) طاو
نرولا	260 محك	460 محك
صارقأ سبكم داعبالا ططم قوحسمل	هاندا ةروصلال رطنا	هاندا ةروصلال رطنا

نخس مل يكي تاموت وأل اة لم عم ال ا تابي بح ال س ب كم لص فن مل ال 30T/40T

رصن ال مقرر: PCSE



ة مدقم

نخس مل يكي تاموت وأل اة لم عم ال ا تابي بح ال س ب كم فشتك ا ريضحتل 30T/40T لص فن مل يكي تاموت وأل اة لذيصل او داوم ال ا حاب أ ي ف ة قذب تان ي ال ا لرض فب . ة نيورت كل ال ا اعان صل او كي ماري سل او ة جرد 300 ي تح ا هني خست و ة ريغ صل ا هت حاسم ة ئي ب ي ف ة ج ل ا عم لل ة ل ا ثم ي ه ف ، ة ئي وئ م ل ا غ ي ر ف ت ل ا

دي زم ال ا فر ع ا

زاد ال ا زار ط	PCSE-40T404040	PCSE-30T3030
طغ صل ا قاطن	ن ط 0-40.0	ن ط 0-30.0
طغ صل ا ة ي لم ع	في ف خ ت - ت و ق و م ال ا طغ صل ا في ف خ ت - ج م ان ر ب ال ا ت ي ب ت ت - ج م ان ر ب ال ا طغ صل ا ت و ق و م ال ا طغ صل ا	ة ت و ق و م - ج م ان ر ب ال ا ت ي ب ت ت - طغ صل ا ج م ان ر ب - ج م ان ر ب ال ا طغ صل ا
ن ي ح س ت ة ر ا ح ة ج ر د بل ا ق ل ا	ة ئي وئ م ة ج ر د 300.0 - ة فر ع ال ا ة ر ا ح ة ج ر د	ة ئي وئ م ة ج ر د 500.0 / ة ئي وئ م ة ج ر د 300.0 - ة فر ع ال ا ة ر ا ح ة ج ر د
ل ز ع ال ا ق ي ر ط	د ر و ت س م ل ز ع ح و ل	د ر و ت س م ل ز ع ح و ل
د ي ر ب ت ال ا ق ي ر ط	[ة ي ر ا ي ت خ ا ء ا م ال ا ب د ي ر ب ت ة ن ي ك ا م] ا ء ا م ال ا ب د ي ر ب ت ل ا ب ع ي ر س د ي ر ب ت	[ء ا م ال ا ب د ي ر ب ت ة ن ي ك ا م] ا ء ا م ال ا ب د ي ر ب ت ل ا ب ع ي ر س ال ا د ي ر ب ت ل ا [ة ي ر ا ي ت خ ا
ة ن ح ا س ال ا ة ح ي ف صل ا م ح ح	400 × 400 م م (M × N)	300×300 م م (ن × م)
ف ي ص م ال ا م ح ح	500 × 480 × 650 (K×P×ح)	380×350×600 م م (K×P×H)
د ا ع ال ا	850 × 480 × 650 (ط × ص ر ع × ع ا ف ت ر ا × ص ر ع × ط)	700 × 400 × 600 م م (ل و ط × ص ر ع × ص ر ع × ل و ط)
ة ق ا ط ل ا د و ز م	5500 (ت ل و ف /110 ت ل و ف 220 ص ي ص خ ت ن ك م ي) ط ا و	3500 (ت ل و ف /110 ت ل و ف 220 ص ي ص خ ت ن ك م ي) ط ا و
ن ز و ل ا	480 م ح ك	280 م ح ك

25T / 30T / 50T ان ب صا خ ل ا ن خ س م ل ا ي ك ي ت ا م و ت و ا ل ا ة ي ر ب ت خ م ل ا ت ا ب ي ب ح ل ا س ب ك م

ر ص ن ع ل ا م ق ر : PCAH



ة م د ق م

س ب ك م ع م ة ا ف ك ب ك ت ا ن ي ع ر ي ض ح ت ب م ق
ا ن ب ص ا خ ل ا ن خ س م ل ا ي ك ي ت ا م و ت و ا ل ا ر ب ت خ م ل ا
50T ل ا ل ا ل ص ي ي ذ ل ا ط غ ض ل ا ق ا ط ن ل ص ف ب
ف ل ت خ م ل ة ي ل ا ث م ي ه ف ، ق ي ق د ل ا م ك ح ت ل ا و
ت ا ع ا ن ص ل ا .

د ي ز م ل ا ف ر ع ا

ز ا ه ج ل ا ز ا ر ط	PCA-5T1212/1212G	pcah-25t1818/1818g	pcah-25t2020/2020g	pcah-30t303030/3030g	PCAH-40T4040/40G
ق ا ط ن ط غ ض ل ا	ن ط 0-5.0	ن ط 0-25.0	ن ط 0-25.0	ن ط 0-30.0	ن ط 0-40.0
ة ي ل ع م ط غ ض ل ا	ت ي ب ت - ي ج ا ن ر ب ل ا ط غ ض ل ا ط غ ض ل ا ف ي ف ح - ج ا ن ر ب ل ا ت و ق و م ل ا	ج ا ن ر ب ل ا ط غ ض ج ا ن ر ب ل ا ت ي ب ت - ط غ ض ل ا ف ي ف ح - ت و ق و م ل ا	ج ا ن ر ب - ج ا ن ر ب ل ا ط غ ض ج ا ن ر ب ل ا ت ي ب ت - ط غ ض ل ا ت و ق و م ل ا ط غ ض ل ا ف ي ف ح -	ط غ ض - ج ا ن ر ب ل ا ط غ ض ج ا ن ر ب ل ا ت ي ب ت - ج ا ن ر ب ل ا ت و ق و م ل ا ط غ ض ل ا ف ي ف ح -	ط غ ض - ج ا ن ر ب ل ا ط غ ض ج ا ن ر ب ل ا ت ي ب ت - ج ا ن ر ب ل ا ت و ق و م ل ا ط غ ض ل ا ف ي ف ح -
ف ر ا ح ة ج ر د ن ي ح س ت ب ل ا ق ل ا	300.0 °C / 500.0 °C / 500.0 °C - ة ر ا ح ة ج ر د	300.0 °C/500.0 °C - ة ر ا ح ة ج ر د	300.0 °C/500.0 °C/500.0 °C - ة ر ا ح ة ج ر د	300.0 °C/500.0 °C/500.0 °C - ة ر ا ح ة ج ر د	300.0 °C/300.0 °C - ة ر ا ح ة ج ر د
ة ق ي ر ط ل ز ع ل ا	د ر و ت س م ل ز ع ح و ل	د ر و ت س م ل ز ع ح و ل	ة د ر و ت س م ل ز ع ل ا ح و ل ا	ل ز ع ح و ل د ر و ت س م ل ز ع ح و ل د ر و ت س م	ل ز ع ح و ل د ر و ت س م ل ز ع ح و ل د ر و ت س م
ة ق ي ر ط د ي ر ب ت ل ا	د ي ر ب ت ل ا ب ع ي ر س د ي ر ب ت ء ا م ل ا ب د ي ر ب ت ة ن ي ك ا م [ء ا م ل ا ب ء ا م ل ا ب د ي ر ب ت ة ن ي ك ا م]	ع ي ر س د ي ر ب ت ء ا م ل ا ب د ي ر ب ت ل ا ب د ي ر ب ت ة ن ي ك ا م [ء ا م ل ا ب ء ا م ل ا ب د ي ر ب ت ة ن ي ك ا م]	د ي ر ب ت ل ا ب ع ي ر س ل ا د ي ر ب ت ل ا ء ا م ل ا ب د ي ر ب ت ة ن ي ك ا م [ء ا م ل ا ب ء ا م ل ا ب د ي ر ب ت ة ن ي ك ا م]	د ي ر ب ت ل ا ب ع ي ر س د ي ر ب ت ء ا م ل ا ب د ي ر ب ت ة ن ي ك ا م [ء ا م ل ا ب ء ا م ل ا ب د ي ر ب ت ة ن ي ك ا م]	د ي ر ب ت ل ا ب ع ي ر س ل ا د ي ر ب ت ل ا ء ا م ل ا ب د ي ر ب ت ة ن ي ك ا م [ء ا م ل ا ب ء ا م ل ا ب د ي ر ب ت ة ن ي ك ا م]
ح م ح ة ق ي ر ط ل ز ع ل ا	م م 120 × 120 (م × م × م 120 × 120 × 120 ن)	م م 180 × 180 (م × ن)	م م 200 × 200 (M × N)	م م 300 × 300 (M × N)	م م 400 × 400 (M × N)
د ا ع ا ل ا	م م 182 × 306 × 460 (ع ا ف ت ر ا ل ا × ل و ط ل ا × ل و ط ل ا)	م م 300 × 390 × 560 × ل و ط ل ا × ل و ط ل ا (ع ا ف ت ر ا ل ا)	م م 300 × 390 × 560 (ع ا ف ت ر ا ل ا × ل و ط ل ا × ل و ط ل ا)	م م 400 × 490 × 580 (ع ا ف ت ر ا ل ا × ل و ط ل ا × ل و ط ل ا)	م م 500 × 550 × 620 (ع ا ف ت ر ا ل ا × ل و ط ل ا × ل و ط ل ا)
ة ق ا ط ل ا د و ر م	220 ص ي ص خ ت ن ك م ي ط ا و 900 (ت ل و ف 110/ت ل و ف)	1700 ط ا و ن ك م ي ط ا و 220 ص ي ص خ ت ن ك م ي ط ا و 220 (ت ل و ف 110/ت ل و ف)	220 ص ي ص خ ت ن ك م ي ط ا و 1700 (ت ل و ف 110/ت ل و ف)	220 ص ي ص خ ت ن ك م ي ط ا و 3500 (ت ل و ف 110/ت ل و ف)	220 ص ي ص خ ت ن ك م ي ط ا و 5500 (ت ل و ف 110/ت ل و ف)
ن ز و ل ا	م ج ك 75	م ج ك 140	م ج ك 140	م ج ك 280	م ج ك 480

غريفت لاب حي ف ص التا س ب كم

رقصن عل م قر: KT-VLP



ة مدقم

في ظن لال حي ف ص التا ة ب ر ج ت ب ع ت م ت سا
غريفت لاب حي ف ص التا س ب كم عم ق ي ق د لا و
تال ي و ح ت و تاق ا ق ر ل ا ط ب ر ل ة ي ل ا ث م . ي . ئ ا و ه ل ا
ن آل ب ل ط ا . LCP . حي ف ص ت و ق ي ق ر ل ا ة ي ش غ آل ا

دي زم ل ا فر ع ا

داعبالا	(ع اترا) م م 1325 × (ص رع) م م 550 × (ل و ط) م م 775 : ل ك ل ا ع و م ح م ل ا
ل ك ي ه ل ا	<ul style="list-style-type: none"> ة ج ر د عم ة ي ل ا ل ع ا ر ا ح ل ا ت ا ج ر د ل م و ا ق م ل Cr ذ ا ل و ف ن م ن ا ع و ن ص م م 135 × 135 ا ح ا ط س م ن ي خ س ت ن ا ح و ل . ي و ص ق ة ر ا ر ح • ي و ئ م ة ج ر د 500 ل م ع ل ا ر ا ح ة ج ر د • ع ي ر س ن ي خ س ت ل ن ي خ س ت ل ا ي ت ح ي ف ص ط س و ي ف ط ا و 1000 ة و ق ب ن ي خ س ت ر ص ن ع ل ا ج د ا م ت ي • ي و ئ م ة ج ر د 500 د ن ع ة ي ر ت م ن ا ن ط ا 10 م م : 135 × 135 ن ي خ س ت ة ح ي ف ص ي ل ع ل و م ح ل ا . ي و ص ق ل ا ل و م ح ل ا (2 م م / س م ح ك 55) • ل ص ن ف ل ك ش ب ن ي خ س ت ي ت ح و ل ي ف ن ا م ك ح ت ي ة ر ا ر ح ل ا ة ج ر د ي ف ن ا ق ي ق د م ك ح ت ا ز ا ه ج • ة ج م ر ب ل ل ل ا ب ا ق ا م س ق 30 عم • ي ف د ع ا س م ل ل ن ي خ س ت ل ا ح و ل ا ن م ي ل ف س ل ل و ي و ل ع ل ا ع ر ج ل ا ن م ل ك ي ل ع ل ة ي ن ب م ه ا ي م ل ا د ي ر ب ت ت ا ر ت س د ي ر ب ت ل ا
ة ك ي ل و ر د ي ه ة ح ص م	<ul style="list-style-type: none"> • غريفت الة فرغ ل لصتم ل د عم ي ئابره ك ي ك ي ل و ر د ي ه س ب كم • م م : 15 ن ي خ س ت ي ت ح و ل و ن ي ب ة ك ر ح ت م ة ف ا س م • ي م ق ر ط غ ص س ا ي ق م ر ب ع ي ئ ا ق ل ت ل ا ي ص ق ا ل ا ط غ ص ل ا ي ف م ك ح ت ل ا • (0.1 م م / س م ح ك) ل ا ك س ا ب ا ج ي م +/- 0.01 : ط غ ص ل ا ق د • ة ج ر د 500 ل م ع ة ر ا ح ة ج ر د 500 . ي ص ق ا د ح ب ا م ل ا ب د ي ر ب ت ح ا و ل ا ب ن ا ت ب ت م ن ا ح ط س م ن ي خ س ت ن ا ح و ل و ي و ئ م ة • ن ع ل ي غ ش ت ل ا ة ر ا ح ة ج ر د د ي ر ت ا م د ن ع ن ن ي خ س ت ل ا ح و ل ا د ي ر ب ت ل (ق ي ق د ا ر ت ل >15) ا م ل ا د ي ر ب ت م ز ل ي • ي و ئ م ة ج ر د 200 .
ة ر ا ر ح ل ا ة ج ر د ي ف م ك ح ت ل ا ط غ ص ل ا ص ر ع و	<ul style="list-style-type: none"> • ن ي خ س ت ل ا ح و ل ا ي ف ة ج م ر ب ل ل ل ا ب ا ق ة ح ي ر ش 30 عم ة ر ا ر ح ل ا ة ج ر د ي ف ن ا ق ي ق د م ك ح ت ا ز ا ه ج م ك ح ت ي • ي و ئ م ة ج ر د +/- 1 : ق د ب ة ا و ه ل ا غ ي ر ف ت و ا ل م ا ح ز ا غ عم ة ي و ئ م ة ج ر د 500 : ة ر ا ر ح ل ا ة ج ر د . ي ص ق ا ل ا د ح ل ا • ة ق ي ق د ا ة ي و ئ م ة ج ر د 2.5 : ن ي خ س ت ل ا د د ع م . ي ص ق ا ل ا د ح ل ا • م ك ح ت ل ل ر ت و ي ب م ك ز ا ه ج ا ه ل ي ص و ت ن ك م ي ي ت ل ل و ، م ك ح ت ل ا ة د و ي ف ة ج م د م ر ت و ي ب م ك ة ة ج ا و و ج ا م ر ب • RS232 ل ص و م ر ب ع ر ت و ي ب م ك ل ل ي ف • غريفت الة فرغ ج ر ا ح ج م د م (م ك ح ت ل ا ة د ح و) ي م ق ر ل ا ط غ ص ل ا س ا ي ق م • ي ئ ا ب ر ه ك ل ا ك ي ل و ر د ي ه ل ا س ب كم ل ا ف ق و ت ن ا ن ك م ي ي ت ل ل و ة ب و ل ط م ل ا ة م ي ق ل ا ب ط غ ص ل ا ط ب ض ك ن ك م ي . ي ئ ا ق ل ت
غريفت ل ا ح ا س	<ul style="list-style-type: none"> • غريفت الة فرغ ل خ ا د ن ي خ س ت ل ا ح و ل ا و ي ئ ا ب ر ه ك ل ا ك ي ل و ر د ي ه ل ا س ب كم ل ا ع و ص و م ت ي • (م م) 525Lx480Wx450H : م ح ل ا ب SS304 ن م ن ع و ن ص م غ ي ر ف ت ل ا ة ر ح • ر ت ل 75 ل ا و ا ح : غريفت الة ة ر ح ع ة س • ر ط ب ز ت ر ا و ك ل ل ا ن م ة ي ج ا ج ة ذ ن ع م م 300 ر ط ب غريفت ل ا ب ق ل ع ل ا م ح م ل ا ي ل ص ف م ل ا ع و ن ل ا ن م ب ا ب • ا ه ا ب ق ا ر م و ة ن ي ع ل ا ل ي م ح ت ة ل و ه س ل ل م م 150 • غريفت الة ا ي ل م ل ع ي م ح ل O ر ح ل ك ش ي ل ع ل ن و ك ي ل ي س ق ل ح م ا د خ ت س ا ن ك م ي • غريفت الة فرغ ي ل ع (1.0E-4 torr) د ح ا و ق ي ق د ي م ق ر غ ي ر ف ت س ا ي ق م ت ي ب ت م ت ي

ل ي د و م ل ا	KT-VLP100	KT-VLP300	KT-VLP400
---------------	-----------	-----------	-----------

نرخ سائل حوله حجم	100 × 100 مم	300 × 300 مم	400 × 400 مم
حاول الالاق تان اساسم	30 مم	40 مم	40 مم
لمعل طغص	دوربل الالاج يف 40T/نرخ سائل اناء 30T		
طغص ال سايقم	يمقرللا طغص ال سايقم		
نرخ سائل ارار حرد	<500°C		
ارار الال حرد يف مكح الال	PID ارار مكح زاها عم سمل للاب لمعل اش		
او الال يررر ح	أصلل مواقم ذالوف 304		
غ يررر حضم	اراد اش يررر تاذ غ يررر حضم		
غ يرررر الال طغص	الاساب اجم 0.1-		
وقاطللا دوزم	زتره 50/60، توف 110-220 ددرم راي		

ةيلاع ةرارح ةجرذب يودي يرارح سبكم

رصنعنل مقرر: PCHT



ةمدقم

ةلآ وه ةيلاع ةرارح ةجرذب نراسل سبكملم اهديبلتو داومل سبكل أصيص ةمممص هو. ةيلاع ةرارح ةجرذب تاذ ةئيبي ف اهتجلعمو تاجرذل تائم قاطن في لمعلال عرداق ةومجملة يوءملم تاجرذل فالآ لة يوءملم تاجرذب في ةجلعلمل تابلطم نم ةعونتم ةيلاعل ةرارحل.

ديزمل فرعا

رارحل زارط	PCHT
طغضال قاطن	نط 0-5.0
طغضال ةيلمع	يودي لاطغضال
طغضال تيبتت تقو	ةينات 1 ~ ةينات ∞
ةناوطلال طوش	مم 80
نيحسذل ةرارح ةجرذب	صقأ دك 1000 °C
بلال ةدام	(ةيلاعل ةرارحل تاجرذل ةمواقم ةدام) لكينل اهلأسا ةكيبس
ةنيعال مجح	مم 10-30 طسوم
بلال لكش	مم 50 × 90 طسوم
نرفال رطق	مم 60 طسوم
لمالكلة نيكامل مجح	400 × 380 × 780 (لوطل) × نرعلا × رفال
ةقائلل دورم	زتره 50 تلوف 220
قوسملم صارقأ سبكم مجح ططخم	



Kintek Solution

ةقطنم ،مولعل اءاج 89 مقر :سئئرل رقرملا
نصللا ،وشئغنشئ ،ةقئافللا اءولونكئلا

