



KINTEK SOLUTION

سرہف ناخس ميمعت

، ةيرارحلا تادعملا ، ةنيعد ادعإ تاجولاتك نم ديزم ىلع لوصحلل انب لصتا
خلإ ، ةيويحلل ءايميكلل تادعم ، ةيملعملا داوملاو ةيكالتهسالا داوملا

KINTEK SOLUTION

ةكرشلل فلم

>>> انع تامولعم

نوسركم قيرفلاءضع ، يجولونكت هجوت تاذةمظنم يه Kintek Solution Ltd
ثحبلا تادعم يف ةيقووثومو ةيلعاف رثكألا تاركببالاو ايجولونكتلا فاشكسالا
، ةديجال داوملا نع ثحبلاو ، يويحل ائيايميكلا لعافتلا تاجم لثم ، يملعلا
تادعمو . ةيودألا يف لجال وه امك ، ديرببالاو ، غارفلا قلخو ، ةيرارحلا ةجلعلاو
لورببالا جارختسا

نحو ، صحفلا تادعم لاجم يف ةينغ تاربخ انبستك ، ةيضاملا أماع نيرشعلا يف
انمق امك ، مهعقاوو ةالمعلا تاجايتحال أقفو لولحلاو تادعملا نم لك ريفوت ىلع نورداق
انيدل و ، ددحم لمع ضرغ عم قفاوتت يئالءالمعلا لئصفت تادعم نم ريثكلا ريوطت
لثم ، ةفلتخم لود نم دهاعملاو تاعملا نم ديدعلا يف ةحجانلا عيراشملا نم ريثكلا
طسوألا قرشلاو ادنلليزوينو ايلارثسأو ةيبونجلاو ةيلامشلا اكيرمأو ابوروأو ايسآ
ايقيرفأو

ءاضعأ لمع فقومل ةعئارةمالع يه صالخالو داچلا لمعلاو ةعيرسلا ةباجتسالو ةنهملا
انئالعم نيب ةبيطةمسن انبسكي امم ، انقيرف

ةكراشمو ، قطانملاو نادلبلا فلتخم نم انئالعم ةمدخل نودعتسمو انه نحو
!اعم ةيقووثومو ةيلعاف رثكألا ايجولونكتلا



ةئفدتلا عيزوت زاغ

رصنعلال مقر KHB-3



ةمدقم

ةيرئاة ةئفدت KinTek KHB ، قوئومو لاعف
دح عم .كب صاخلا ربتخملا تاجاياتحال ةيلالم
ةجرد 300 لىل لصت نيخست ةراحتجرد .ىصقأ
ةجرد يف قيقدلا مكحلالاب زيمنتو ، ةيوئم
اعيرسلال نيخستلاو ةراحتلال

ديزمالا فرعا

جدومن	ةراحتلالا ةجرد (°C)	ةقد (°C)	(ةقيقد / رتل) ةخصلال	محم (L)	نيخستلالا ةقاط (KW)	(مم) ةيلكلا داعبالا
KHB6				6	1.6	370 * 380 * 440
KHB10				10	2.0	370 * 380 * 490
KHB15				15	2.5	370 * 380 * 490
KHB20	300 طيحملا	+/- 1	15	20	3.4	370 * 380 * 550
KHB30				30	4.0	480 * 520 * 550
KHB50				50	6.5	480 * 610 * 620

قارح ال ع يزوت زاه ة ئ ف د ت 5L

ر ص ن ع ل ا م ق ر : KCBH-5



ة م د ق م

- د ي ر ب ت ل ل ا و ة ئ ف د ت ل ل 5L KinTek زاه
ة ي ع ا ن ص ل ا ف و ر ط ل ل ا و ت ا ر ب ت خ م ل ل ي ل ا ث م
ق و ث و م ء ا د ا و ف ئ ا ط و ل ا د د ع ت م م ي م ص ت ب

د ي ز م ل ا ف ر ع ا

ج د و م ن	ل ئ ا س ل ا م ح ج	ل م ع ل ا ة ر ا ح ع ج ر د	د ي ر ب ت ل ا ة ر د ق	ه ل م ا س ل ا ة و ق ل ل ا	ر ز ل ل و د م ل ا ل د ع م	ر ا ر ق ت س ا ة ر ا ح ع ج ر د	(م م) د ا ع ب ا ل ا
KCBH5-10	ر ت ل 5	-10-200 °C	ط ا و 1243-330	ط ا و و ل ي ك 3.5	4Kw	م 20 ة ق ي ق د / ر ت ل 20	+/- 2 °C
KCBH5-20		-20-200 °C	ط ا و 1288-359				
KCBH5-30		-30-200 °C	ط ا و 1415-490	ط ا و و ل ي ك 7			
KCBH5-40		-40-200 °C	ط ا و 1460-501				
KCBH5-60		-60-200 °C	ط ا و 1950-270	630 * 550 * 1400			
KCBH5-80		-80-200 °C	ط ا و 1978-240				

ديربت زاهج ةئفدت 10L

رصنعلال مقرر: KCBH-10



ةمدقم

KinTek KCBH زاهج عم لاعفلا ربتخم لاءادأ برج هميمصت رفوي. ديربتلال ةئفدتلل 10L ريودت و ديربت و نيخست فئاظو لاماشلا ربتخم لاءايعانصلال مادختسالل ةقووثوم.

ديزمالا فرع

جدومن	لائسالل مخرج	لمعلال ةراح ةجرد	ديربتلال ةردق	ةلاماشلال ةوقلا	رزجال و دملال لدعم	رارقتسرا ةراح ةجرد	(مم) داعبالا
KCBH10-10	رتل 10	-10-200 °C	طاو 1865-860	طاو وليك 7	م 20 ةقيقد / رتل 20	± 2 °C	540 * 440 * 800
KCBH10-20		-20-200 °C	طاو 2140-359				
KCBH10-30		-30-200 °C	طاو 1415-490				
KCBH10-40		-40-200 °C	طاو 1460-501	طاو وليك 7.5			
KCBH10-60		-60-200 °C	طاو 1950-270				
KCBH10-80		-80-200 °C	طاو 1978-240				

جورملا ةدر بمللة ةئفدتلا 20L

رصنعلا مقر: KCBH-20



ةمدقم

دح ىصقأ ىلإ ربتخملا ةيجاتنإ ةدايزب مق ةئفدتلا KinTek KCBH 20L زاهج مادختساب فئاظو لاماشلا هميمصت رفوي. ديربتلا مادختسالل ةقوئوم رپودتو ديربتو نيخست ربتخملاو يعانصلا.

ديزملا فرعا

جدومن	لائسالا مجح	لمعلا ةراح ةجرد	ديرتلا ةردق	ةلاماشلا ةوقلا	رزلال و دملال لدعم	رارقتسا. ةراح ةجرد	(مم) داغبالا
KCBH20-10	رتل 20	-10-200 °C	طاو 3126-950	طاو وليك 7.2	م 28 ةقيد / رتل 42	± 2 °C	630 * 550 * 1100
KCBH20-20		-20-200 °C	طاو 3163-980				
KCBH20-30		-30-200 °C	طاو 3277-1061				
KCBH20-40		-40-200 °C	طاو 3675-998	طاو وليك 7.8			
KCBH20-60		-60-200 °C	طاو 4160-550				
KCBH20-80		-80-200 °C	طاو 4576-420				

مدمت ةدربم الة فدتل ال 30L

رصنل ال مقرر: KCBH-30



ةمدقم

زاهج عم تام ادختس الال ددعتم لمعم ءادأ لىل لصلح
KinTek KCBH 30L ةدوربلاب ةئفدتل ال
ىصقأ دك و °C 200 نىخستللا ةرارح ةجرد .سك ام
ىهو ، °C -80 لىل لصلت دىربتللا ةرارح ةجرد
ةىعانصللا تاجاىتلال ةئفدتل ال

دىزلال فرعا

جدومن	لئاسل امجح	لمعللا ةرارح ةجرد	دىربتللا ةردق	ةلماسللا ةوقللا	رزلال و دملال لدغم	رارقتسا ةرارح ةجرد	(مم) داباللا
KCBH30-10	رتل 30	-10-200 °C	طاو 3780-1150	10.2	م 28 ةقئقد / رتل 42	± 2 °C	630 * 550 * 1100
KCBH30-20		-20-200 °C	طاو 3960-1200				
KCBH30-30		-30-200 °C	طاو 7803-3746				
KCBH30-40		-40-200 °C	طاو 9931-4190				
KCBH30-60		-60-200 °C	10438-3219W	12.5			
KCBH30-80		-80-200 °C	طاو 10578-3087				

ديربت زاهج ةئفدت 50L

ررصنعلال مقرر: KCBH-50



ةمدقم

رېودتل او ديربتل او نيخستلا تانك مإ بجر
KinTek KCBH 50L زاهج لال خ نم ةعونتم لال
تاربت خملل يلاثم ، ةدورب لابل ةئفدت لال
قوئومو لاعف اءاء عم ، ةيعانصلال تاءاءع إلال

ديزمال فرعا

جدومن	لائسلا مخرج	لمعلال فرابع ةجر	ديربتلا ةردق	ةلماسلا ةوقلا	رزجال و دملال لدغم	رارقتسا ، فرابع ةجر	(مم) داغبالا
KCBH50-20		-20-200 °C	طاو 11156-5341				
KCBH50-30		-30-200 °C	طاو 13695-9575	12			720 * 650 * 1150
KCBH50-40	رتل 50	-40-200 °C	11743-7351W		م 28 ةقئقء / رتل 42	+/- 2 °C	
KCBH50-60		-60-200 °C	18437-7601W				
KCBH50-80		-80-200 °C	طاو 18657-7760	طاو وليك 15.5			880 * 880 * 1250

ةرارح لال ع يزوت زاه ة ة ف د ت 80L

مقرر : KCBP-80 رصن عل



ة م د ق م

د ي ر ب ت ل ل ا و ن ي خ س ت ل ا ت ا ن ا ك م ا ي ل ع ل ص ح ا
KinTek زاه ل ل ا ل خ ن م د ح ا و ي ف ل ل ا ر ي و د ت ل ا و
KCBH 80L ة ة ف د ت ل ل ا ل ا ب ة ة د و ر ب ل ا ب ة ة ف د ت ل ل ا ل
ت ا ق ي ب ط ت ل ل ا و ت ا ر ب ت خ م ل ل ق و ث و م ء ا د ا و
ة ي ع ا ن ص ل ا

د ي ز م ل ا ف ر ع ا

ج د و م ن	ل ة ا س ل ا م ح	ل م ع ل ا ة ر ا ر ح ة ج ر د	د ي ر ب ت ل ا ة ر د ق	ة ل م ا س ل ا ة و ق ل ا	ر ز ح ل ا و د م ل ا ل د ع م	ر ا ر ق ت س ا ة ر ا ر ح ة ج ر د	(م م) د ا ع ب ا ل ا
KCBH100-20		-20-200 °C	ط ا و 18638-6966				
KCBH100-30	ر ت ل 100	-30-200 °C	19904-9557W	13.5	م 28 ة ق ي ق د / ر ت ل 42	+/- 2 °C	880 * 880 * 1250
KCBH100-40		-40-200 °C	ط ا و 25334-10698				



Kintek Solution

ةقطنم ،مولعلا ةءاج 89 مقر :سئئرلا رقملا
نصللا ،وشتغنشت ،ةقئافللا اءولونكلا

