



KINTEK SOLUTION

سرھف ناخس ميمعت

ةيرارحل اءءملا ؁ ءنرع ءاءع اءءولاءك نم ءيزم ىلع لوصحلل انب لصات ؁ ءويعل ءءمكلا ءاءم ؁ ءولمءلا ءاوملا ءو ءءالءءسالا ءاوملا ؁ etc...

KINTEK SOLUTION

ةكرشلل فلم

>>> انع تامولعم

نوسركم قيرفلاءاضع ، يجولونكت هجوت تاذةمظنم يه Kintek Solution Ltd
ثحبلا تادعم يف ةيقووثومو ةيلعاف رثكألا تاركتابال او ايجولونكتلا فاشككتسال
، ةديجال داوملا نع ثحبلاو ، يويحل ائيايميكلا لعافتلا تالاجم لثم ، يملعلا
تادعمو . ةيودألا يف لاجلا وه امك ، ديربتلاو ، غارفلا قلقو ، ةيرارحلا ةجلاعملاو
لوربتلا جارختسا

نحو ، صحفلا تادعم لاجم يف ةينغ تاربخ انبستك ، ةيضاملا أماع نيرشعل يف
انمق امك ، مهعقاوو ءالمعلا تاجايتحال أقفو لولحلاو تادعملا نم لك ريفوت ىلع نورداق
انيدل و ، ددحم لمع ضرغ عم قفاوتت يتيلا ءالمعلا ليصفت تادعم نم ريثكلا ريوطت
لثم ، ةفلتخم لود نم دهاعملاو تاعماجلا نم ديدعلا يف ةحجانلا عيراشملا نم ريثكلا
طسوألا قرشلاو ادنليزوينو ايلاربتساو ةيبونجلاو ةيلامشلا اكيرمأو ابوروأو ايسآ
ايقيرفأو

ءاضعأ لمع فقومل ةعئارةمالع يه صالحإلاو داجلا لمعلاو ةعيرسلا ةباجتسال او ةنهملا
انئالعم نيب ةبيطةممس انبستكي امم ، انقيرف

ةكراشمو ، قطانملاو نادلبلا فلتخم نم انئالعم ةمدخل نودعتسمو انه نحو
!أعم ةيقووثومو ةيلعاف رثكألا ايجولونكتلا



ةئفدتل اعزوت زاغ

KHB-3 :رصنعل ا مقرر



Introduction

ةئرئاء ةئفدتل KHB KinTek ، قوئومو لاعف
دح عم .كب صاخلا ربتخملا تاجايتحال ةئلالم
ةجرد 300 لىل لصت نيخست ةراحت ةجرد .ىصقأ
ةجرد يف قيقدل امكحتلاب زيمتتو ، ةيوئم
اعرسلال نيخستلاو ةراحتلا

ديزمل ا فرعا

جدومن	ةراحتلا ةجرد (°C)	ةقد (°C)	ةقيد / رتل) ةخصلما	مجح (L)	نيخستلا ةقاط (KW)	مم) ةئللكلا داعبالا
KHB6				6	1.6	370 * 380 * 440
KHB10				10	2.0	370 * 380 * 490
KHB15				15	2.5	370 * 380 * 490
KHB20	300 طيحمل	+/- 1	15	20	3.4	370 * 380 * 550
KHB30				30	4.0	480 * 520 * 550
KHB50				50	6.5	480 * 610 * 620

قارح ال ع يزوت زاه ة ء ف د ت 5L

ر ص ن ع ل ا م ق ر : KCBH-5



Introduction

- د ي ر ب ت ل ا و ة ء ف د ت ل ل 5L KinTek زاه ة
ة ي ع ا ن ص ل ا ف و ر ط ل ا و ت ا ر ب ت خ م ل ل ي ل ا ث م
ق و ث و م ء ا د ا و ف ئ ا ط و ل ا د د ع ت م م ي م ص ت ب

د ي ز م ل ا ف ر ع ا

ج د و م ن	ل ئ ا س ل ا م ح ج	ل م ع ل ا ة ر ا ح ة ج ر د	د ي ر ب ت ل ا ة ر د ق	ه ل م ا س ل ا ة و ق ل ا	ر ج ل ا و د م ل ا ل د ع م	ر ا ر ق ت س ا ة ر ا ح ة ج ر د	(م م) د ا ع ب ا ل ا
KCBH5-10	ر ت ل 5	-10-200 °C	ط ا و 1243-330	ط ا و و ل ي ك 3.5	4Kw	م 20 ة ق ي ق د / ر ت ل 20	+/- 2 °C
KCBH5-20		-20-200 °C	ط ا و 1288-359				
KCBH5-30		-30-200 °C	ط ا و 1415-490	ط ا و و ل ي ك 7			
KCBH5-40		-40-200 °C	ط ا و 1460-501				
KCBH5-60		-60-200 °C	ط ا و 1950-270	630 * 550 * 1400			
KCBH5-80		-80-200 °C	ط ا و 1978-240				

ديربت زاهج ةئفدت 10L

رصنعلال مقر: KCBH-10



Introduction

KinTek KCBH زاهج عم لاعفلا ربتخم لاءادأ برج هميمصت رفوي .ديربتلال ةئفدتلل 10L ريودتو ديربتو نيخست فئاظو لاماشلا ربتخم لاءايعانصلال مادختسالل ةقووثوم

ديزمالا فرع

جدومن	لائسالا مجح	لمعلال ةراح ةجرد	ديربتلال ةردق	ءلاماشلال ةوقلا	رزلال و دملال لدعم	رارقتسالا ةراح ةجرد	(مم) داعبالا
KCBH10-10	رتل 10	-10-200 °C	طاو 1865-860	طاو وليك 7	م 20 ةقيقد / رتل 20	+/- 2 °C	540 * 440 * 800
KCBH10-20		-20-200 °C	طاو 2140-359				
KCBH10-30		-30-200 °C	طاو 1415-490				
KCBH10-40		-40-200 °C	طاو 1460-501				
KCBH10-60		-60-200 °C	طاو 1950-270	طاو وليك 7.5			
KCBH10-80		-80-200 °C	طاو 1978-240				

جورملا ةدر بملآ ةئفدتلا 20L

رصنعلا مقر: KCBH-20



Introduction

دح ىصقأ ىلإ ربتخملا ةيجاتنإ ةدايزب مق ةئفدتلل KinTek KCBH 20L زاهج مادختساب فئاظو لماشلا هميمصت رفوي. ديربتلل مادختسالل ةقوئوم ريودتو ديربتو نيخست ربتخملاو يعانصللا.

ديزملا فرعا

جدومن	لائسلا مجح	لمعلا ةراح ةجرد	ديرتلا ةردق	ةلماشلا ةوقلا	رزلال و دملال لدعم	رارقتسا. ةراح ةجرد	(مم) داغبالا
KCBH20-10	رتل 20	-10-200 °C	طاو 3126-950	طاو وليك 7.2	م 28 ةقيد / رتل 42	± 2 °C	630 * 550 * 1100
KCBH20-20		-20-200 °C	طاو 3163-980				
KCBH20-30		-30-200 °C	طاو 3277-1061				
KCBH20-40		-40-200 °C	طاو 3675-998	طاو وليك 7.8			
KCBH20-60		-60-200 °C	طاو 4160-550				
KCBH20-80		-80-200 °C	طاو 4576-420				

مدمت ءدربملا ءفءءلا 30L

رصنءلا مقر : KCBH-30



Introduction

زاهء عم ءاماءءءسالا ءءءم لمعم ءاءا ىلع لءصءا عم .ءءربلاب ءفءءلل KINTEK KCBH 30L .ىصقأ ءءو °C 200 نىءسءلا ءراء ءءرء .سءام ىهو ، °C -80 ىلإ لءصء ءىربءلا ءراء ءءرء .ءىءانصلا ءاءاءءءلل ءىءلاءم

ءىزملا فرءا

ءءومن	لئاسلا مءء	لمءلا ءراء ءءرء	ءىربءلا ءرءق	ءلمءسلا ءوعلق	رءءلا وءملا لءءم	رارئسلا ءراء ءءرء	ءمء ءاعبالا
KCBH30-10	رءل 30	-10-200 °C	ءاوء 3780-1150	10.2 ءاوء ولىء	م 28 ءقءءء / رءل 42	± 2 °C	630 * 550 * 1100
KCBH30-20		-20-200 °C	ءاوء 3960-1200				
KCBH30-30		-30-200 °C	ءاوء 7803-3746				
KCBH30-40		-40-200 °C	ءاوء 9931-4190	12.5 ءاوء ولىء			
KCBH30-60		-60-200 °C	10438-3219W				
KCBH30-80		-80-200 °C	ءاوء 10578-3087				

ديربت زاهج ةئفدت 50L

ررصنعلال مقرر: KCBH-50



Introduction

رېودتل او ديربتل او نيخستلا تانك مإ بجر
KinTek KCBH 50L زاهج لال خ نم ةعونتم
تاربتخم لل يلاثم ، ةدورب لابل ةئفدت لل
قوئومو لاعف اءاء عم ، ةيعانصلال تاءاءع إلال

ديزمال فرعا

جدومن	لائسلا مخرج	لمعلال فرابع ةجر	ديربتلال ةردق	هلماسللا ةوقلا	ررخلال و دملال لدغم	رارقتسا ، فرابع ةجر	م (م) داغبالا
KCBH50-20		-20-200 °C	طاو 11156-5341				
KCBH50-30		-30-200 °C	طاو 13695-9575	12			720 * 650 * 1150
KCBH50-40	رئال 50	-40-200 °C	11743-7351W		م 28 ةقئقء / رئال 42	+/- 2 °C	
KCBH50-60		-60-200 °C	18437-7601W				
KCBH50-80		-80-200 °C	طاو 18657-7760	طاو و لئك 15.5			880 * 880 * 1250

ةرارح لآ ع يزوت زاه ة ءفدت 80L

مقرر : كعبف-80



Introduction

ديربت لآ و نڤس لآ تانك مإى لى ل صرأ
KinTek زاه لآ لآ ن م دأ و ف لآ لآ رى و دت لآ و
كعبف 80L ة ءفدت لآ لآ ءورب لآ ءفدت لآ لآ
تأق ب ب ط ت لآ و تآر ب ت م لآ لآ قو ثوم ءأ و
ة ءى ع ان ص لآ

ديز م لآ فرع

ءوم ن	لآ س لآ مآ	لآ م لآ ءرارح ءرء	ديربت لآ ءرء	ة لآ س لآ ءوق لآ	رآ لآ و د م لآ لء م	رآر ق ت سآ . ءرارح ءرء	(م) دآ ب لآ
KCBH100-20		-20-200 °C	طآ و 18638-6966				
KCBH100-30	رآ ل 100	-30-200 °C	19904-9557W	13.5	م 28 ءق ق د / رآ ل 42	+/- 2 °C	880 * 880 * 1250
KCBH100-40		-40-200 °C	طآ و 25334-10698				



Kintek Solution

، نوشتغناشت قيرط 11 مقر :يسئرلا رقم لا
نصللا ، وشتغناشت
، ياشت ناو ، تراهكول قيرط 300 :غنوك غنوه بكتك
غنوك غنوه
، يس ويك ، لايورت نوم ، ماهارج درافيلوب :ادنك بكتك
ادنك ، H3P 2C7

