



KINTEK SOLUTION

سرھف يلاعلا طغضلا لعافم

ةرارحلا تادعملا ،ةنيع دادعإ تاجولاتك نم ديزم ىلع لوصلل انب لصتا
خلإ ،ةيويحلا ءايميكللا تادعم ،ةي لمعملا داوملاو ةيكال هتسالا داوملا

KINTEK SOLUTION

ةكرشلل فلم

>>> انع تامولعم

نوسركم قيرفلاءضع ، يجولونكت هجوت تاذةمظنم يه Kintek Solution Ltd
ثحبلا تادعم يف ةيقووثومو ةيلعاف رثكألا تاراكثبالاو ايجولونكتلا فاشكثسال
، ةديجال داوملا نع ثحبلاو ، يويحل ائيايميكلا لعافتلا تالاجم لثم ، يملعلا
تادعمو . ةيودألا يف لاجلا وه امك ، ديربثلاو ، غارفلا قلقو ، ةيرارحلا ةجلالعملاو
لورثبالا جارختسا

نحو ، صحفلا تادعم لاجم يف ةينغ تاربخ انبستك ، ةيضاملا أماع نيرشعلا يف
انمق امك ، مهعقاوو ةالمعلا تاجايتحال أقفو لولحلاو تادعملا نم لك ريفوت ىلع نورداق
انيدل و ، ددحم لمع ضرغ عم قفاوتت يثلا ةالمعلا لىصفت تادعم نم ريثكلا ريوطت
لثم ، ةفلتخم لود نم دهاعملاو تاعماجملا نم ديدعلا يف ةحجانلا عيراشملا نم ريثكلا
طسوألا قرشلاو ادنلليزوينو ايلارثساو ةيبونجلاو ةيلامشلا اكيرمأو ابوروأو ايسآ
ايقيرفأو

ءاضعأ لمع فقومل ةعئارةمالع يه صالحإلاو داجلا لمعلاو ةعيرسلا ةباجتسالاو ةنهملا
انئالعم نيب ةبيطةمسن انبسكي امم ، انقيرف

ةكراشمو ، قطانملاو نادلبلا فلتخم نم انئالعم ةمدخل نودعتسمو انه نحو
!اعم ةيقووثومو ةيلعاف رثكألا ايجولونكتلا



أدصل ل لباقل ريغ ليعال طغض ل لعافم

رصنع ل م قر: RE-1H



ةمدقم

يعال طغض ل لعافم تامادختسا ددعت فشك
ةئفدتلل قوئومو نم آ ل ح - أدصل ل لباقل ريغ
زالوف ل نم عونصم .ةرشابم ل ريغو ةرشابم ل
ةراحل تاجرد لمحت هنكمي ، أدصل ل مواقم ل
نآل ديزم ل ملعت .طغض ل وة ليعال

ديزم ل فرع

جدوم ن	KRS-1	KRS-2	KRS-3	KRS-5	KRS-10	KRS-30
لعافم ل محح	رتل 1	رتل 2	رتل 3	رتل 5	رتل 10-20	رتل 30-50
لمع ل طغض	للكساب اجم 22 ≤					
ةراح ةجرد قاطن	≤350 °C					
نحس ل ةقيرط	ةئابره ةئفدت					
نحس ل ةوق	تاو وليك 2	تاو وليك 2	طاو وليك 2.5	4Kw	طاو وليك 6	طاو وليك 9
كح ل ةوق	طاو 80	طاو 123		طاو 185	طاو 270	
كح ل ةغرس	ةقيدل ي ف ةرود 10-800				ةقيدل ي ف ةرود 10-500	
ب قارم	ةيمقر ةشاش عم ةغرس ل ي ف مكحتل او PID ةراح ةجرد					
لعافم ل ةدام	SS304 / 316L					
عفر ل ةقيرط	يئابره ك / يودي					
ةن اطبل ةدام	ةيرايخ ل PTFE ةن اطبل					
ةرتسل ل	ةيرايخ ل ةجوزم ةقبط ةرتس					

يئامال يراجل فيلوتال لعافم

رصنعلال مقر: KR-3H



ةمدقم

يرارجلال قيلخلتال لعافم تاقيبطت فشتك
لكآتلل مواقم ريغص لعافم - يئامال
مضهلل قيقحت .ةيئايملكال تاربتخملل
ةقيرطب نابوذلل ةلباقلال ريغ داوملل عيرسلال
نال ديزملا ملعت .ةقوئومو ةنمآ

ديزملا فرعا

جدومن	لم 50	لم 100	لم 150	لم 200	لم 250	لم 300	لم 400	لم 500
لعافملا ةدام	أصللل مواقملا ذالوفال 316L / 304							
(مم) يلخالل لعافملا مبح	رطق 40 * 86	رطق 49 * 105	رطق 58 * 125	رطق 63 * 145	رطق 65 * 145	Ø71 * 147	رطق 81 * 148	رطق 91 * 148
(مم) يجرارجل لعافملا مبح	رطق 53 * 93	رطق 63 * 113	Ø78 * 135	رطق 83 * 155	رطق 83 * 155	رطق 91 * 157	Ø103 * 162	Ø117 * 162
ةنابل ةدام	PTFE / PPL							
(مم) ةنابللل يلخالل مبحلا	رطق 30 * 69	رطق 39 * 84	رطق 45 * 99	رطق 47 * 118	رطق 52 * 121	رطق 56 * 124	رطق 65 * 122	رطق 75 * 121
(مم) ةنابللل يجرارجل مبحلا	رطق 40 * 78	رطق 49 * 95	رطق 58 * 114	رطق 63 * 115	رطق 65 * 135	Ø71 * 137	رطق 81 * 137	رطق 91 * 17
(مم) بيضقلال مبح	Ø8 * 200							
(مم) يلكلل مبحلا	65 * 139	75 * 160	97 * 185	107 * 205	107 * 205	110 * 210	120 * 215	135 * 215
(مبحك) يلامجالل نرولا	1.65	2.4	4.8	6.1	6.1	6.7	8.1	10.6

راجفنالل مواقم يرارح قيلخت لعافم

رقصنعال مقرر: KR-2H



ةمدقم

لعافم مادختساب ةيلعملال كئاللعافت ززع ةمواقم رجعتمال يرارحال قيلختلال ليلحتل نآلا بلطا .ةقوئومو ةنمآول لكآلال اعرسأ!

ديزمال فرعا

جدومن	لم 50	لم 100	لم 150	لم 200	لم 250	لم 300	لم 400	لم 500
لعافمال ةدام	أدصلل مواقمال ذالوفال 304 / 316L							
(مم) يلخادلال لعافمال مجح	رطق 40 * 86	رطق 49 * 105	رطق 58 * 125	رطق 63 * 145	رطق 65 * 145	Ø71 * 147	رطق 81 * 148	رطق 91 * 148
(مم) يرارحال لعافمال مجح	رطق 53 * 93	رطق 63 * 113	Ø78 * 135	رطق 83 * 155	رطق 83 * 155	رطق 91 * 157	Ø103 * 162	Ø117 * 162
ةنابطال ةدام	PTFE / PPL							
(مم) ةنابطال ليلخادلال مجحلا	رطق 30 * 69	رطق 39 * 84	رطق 45 * 99	رطق 47 * 118	رطق 52 * 121	رطق 56 * 124	رطق 65 * 122	رطق 75 * 121
(مم) ةنابطال ليرارحال مجحلا	رطق 40 * 78	رطق 49 * 95	رطق 58 * 114	رطق 63 * 115	رطق 65 * 135	Ø71 * 137	رطق 81 * 137	رطق 91 * 17
(مم) بيضقلال مجح	Ø8 * 200							
(مم) لكالل مجحلا	65 * 139	75 * 160	97 * 185	107 * 205	107 * 205	110 * 210	120 * 215	135 * 215
(مك) لالجال نرولا	1.65	2.4	4.8	6.1	6.1	6.7	8.1	10.6

رغصم الـ SS يـلـاعـالـ طـغـضـالـ لـعـافـم

رغصم الـ KV-3H :رغصم الـ مـقـر



مـدقـم

يـلـاعـالـ طـغـضـالـ لـعـافـم SS - رغصم الـ يـلـاعـالـ طـغـضـالـ لـعـافـم
ثـحـبـلـاو ةيئايـمـيـكـلـاو ةيـبـطـلـا تـاعـانـصـلـل
ةـعـرـسـو ةـجـمـرـبـمـلـا نـيـخـسـتـلـا ةـرـاـحـ ةـجـرـد . يـمـلـعـالـ
لـاـكـسـاب اـجـيـم 22 طـغـضـ يـتـح ، كـيـرـحـتـلـا

دـيـزـمـلـا فـرـعـا

جـدومـن	لـم 25	لـم 50	لـم 100	لـم 300	لـم 500
لـعـافـمـلـا ةـدـام	أـدـصـلـل مـوـاقـمـالـا ذـالـو فـلـا 304 / 316L				
لـمـعـالـا ةـرـاـحـ ةـجـرـد	ج 260 ⁰				
يـصـقـأـلـا لـمـعـالـا طـغـض	لـاـكـسـاب اـجـيـم 22				
نـيـخـسـتـلـا ةـقـيـرـط	ةـيـرـايـعـمـلـا ةـئـفـدـتـلـا ةـءـابـع				
ةـرـاـحـلـا ةـوق	طـاو 600		طـاو 800		
كـيـرـحـتـلـا ةـقـيـرـط	كـيـرـحـتـلـا يـسـيـطـانـغـم يـسـيـطـانـغـم نـرـاقـت / يـسـيـطـانـغـم كـيـرـحـت				
بـسـانـم	ةـرـاـحـ سـايـقـم ، طـغـضـ سـايـقـم ، تـامـامـصـجـرـم / لـخـدم				



Kintek Solution

ةقطنم ،مولعلا ةءاج 89 مقر :سئئرلا رقملا
نصللا ،وشتغنشت ،ةقئافللا اءولونكلا

