



KINTEK SOLUTION

سرھف يلاعلا طغضلا لعافم

ةرارحلا تادعملا ، ةنرع دادعإ تاجولاتك نم ديزم ىلع لوصحلل انب لصتا ،
ةيويحلا ءايميكلا تادعم ، ةلمعملا داوملاو ةيكالءتسالا داوملا ، etc...

KINTEK SOLUTION

ةكرشلل فلم

>>> انع تامولعم

نوسركم قيرفلاءضع ، يجولونكت هجوت تاذةمظنم يه Kintek Solution Ltd
ثحبلا تادعم يف ةيقووثومو ةيلعاف رثكألا تاركنتبالاو ايجولونكتل فاشككتسال
، ةديجال داوملا نع ثحبلاو ، يويحل ائيايميكلا لعافتلا تالاجم لثم ، يملعلا
تادعمو . ةيودألا يف لجال وه امك ، ديربلاو ، غارفلا قلقو ، ةيرارحلا ةجلالعملاو
لوربلا جارختسا

نحو ، صحفلا تادعم لاجم يف ةينغ تاربخ انبستك ، ةيضاملا أماع نيرشعل يف
انمق امك ، مهعقاوو ةالمعلا تاجايتحال أقفو لولحلاو تادعملا نم لك ريفوت ىلع نورداق
انيدل و ، ددحم لمع ضرغ عم قفاوتت يئالءالمعلا لئصفت تادعم نم ريثكلا ريوطت
لثم ، ةفلتخم لود نم دهاعملاو تاعمالجلا نم ديدعلا يف ةحجانلا عيراشملا نم ريثكلا
طسوألا قرشلاو ادنلليزوينو ايلارئتسأو ةيبونجلاو ةيلامشلا اكيرمأو ابوروأو ايسآ
ايقيرفأو

ءاضعأ لمع فقومل ةعئارةمالع يه صالحإلاو داجلا لمعلاو ةعيرسلا ةباجتسالاو ةنهملا
انئالعم نيب ةبيطةممس انبستكي امم ، انقيرف

ةكراشمو ، قطانملاو نادلبلا فلتخم نم انئالعم ةمدخل نودعتسمو انه نحو
!أعم ةيقووثومو ةيلعاف رثكألا ايجولونكتلا



أدصل ل لباقل ريغ ي لعال طغض ل لعافم

رصن عل م قر: RE-1H



Introduction

ي لعال طغض ل لعافم تام ادختسا ددعت فشنتك
ةئفدتلل قوئومو نم آ ل ح - أدصلل لباقل ريغ
زالوفل نم عونصم .ةرشابم ل ريغو ةرشابم ل
ةراحل تاچرد لمحت هنكمي ، أدصلل مواقم ل
نآل ديزم ل ملعت .طغض ل او ةي لعال

ديزم ل فرع

جدوم ن	KRS-1	KRS-2	KRS-3	KRS-5	KRS-10	KRS-30
لعافم ل محح	رتل 1	رتل 2	رتل 3	رتل 5	رتل 10-20	رتل 30-50
لمعل طغض	ل اكساب اجم 22 ≤					
ةراح ةجرد قاطن	≤350 °C					
نحس تل ةقيرط	ةئابره ةئفدت					
نحس تل ةوق	تاو وليك 2	تاو وليك 2	طاو وليك 2.5	4Kw	طاو وليك 6	طاو وليك 9
كح تل ةوق	طاو 80	طاو 123		طاو 185	طاو 270	
كح تل ةغرس	ةقيدل ي ف ةرود 10-800				ةقيدل ي ف ةرود 10-500	
ب قارم	ةيمقر ةشاش عم ةغرس ل ي ف مكح تل او PID ةراح ةجرد					
لعافم ل ةدام	SS304 / 316L					
عفرل ةقيرط	ي ئابره ك / ي ودي					
ةن اطبل ةدام	ةيراي تخا PTFE ةن اطب					
ةرتسل ا	ةيراي تخا ةجودزم ةقبط ةرتس					

يئامال يراجل فيلوتل لعافم

رصنع ل مقرر: KR-3H



Introduction

ي رارجل قيلخلتل لعافم تاقيبطت فشتك
لكآت لل مواقم ريغص لعافم - يئامال
مضهل قيقحت .ةيئاي مكي لل تاربتخ م لل
ة قيرطب نابوذلل ةلباقل ريغ داوم لل عيرسل
نآل ديزم ل ملعت .ةقووم وة نمآ

ديزم ل فرعا

جدوم ن	م 50	م 100	م 150	م 200	م 250	م 300	م 400	م 500
لعافم ل ةدام	أصل لل مواقم ل ذال وولال 316L / 304							
(م) يلخلال لعافم ل م حح	رطق 40 * 86	رطق 49 * 105	رطق 58 * 125	رطق 63 * 145	رطق 65 * 145	Ø71 * 147	رطق 81 * 148	رطق 91 * 148
(م) يجرارجل لعافم ل م حح	رطق 53 * 93	رطق 63 * 113	Ø78 * 135	رطق 83 * 155	رطق 83 * 155	رطق 91 * 157	Ø103 * 162	Ø117 * 162
ةن اطبل ةدام	PTFE / PPL							
(م) ةن اطبل لل يلخلال م حح ل	رطق 30 * 69	رطق 39 * 84	رطق 45 * 99	رطق 47 * 118	رطق 52 * 121	رطق 56 * 124	رطق 65 * 122	رطق 75 * 121
(م) ةن اطبل لل يجرارجل م حح ل	رطق 40 * 78	رطق 49 * 95	رطق 58 * 114	رطق 63 * 115	رطق 65 * 135	Ø71 * 137	رطق 81 * 137	رطق 91 * 17
(م) بيضقل م حح	Ø8 * 200							
(م) يلكل م حح ل	65 * 139	75 * 160	97 * 185	107 * 205	107 * 205	110 * 210	120 * 215	135 * 215
(م حك) يل م حح ل نرولا	1.65	2.4	4.8	6.1	6.1	6.7	8.1	10.6

راجفنالل مواقم يرارح قيلخت لعافم

رقصنعال مقرر: KR-2H



Introduction

لعافم مادختساب ةيلعملال كئاللعافت ززع ةمواقم رجعتمال يئامال يرارحال قيلختلال ليلحتل نآال بلطا . ةقوئومو ةنمآول لكآلال اعرسأ!

ديزمال فرعا

جدومن	لم 50	لم 100	لم 150	لم 200	لم 250	لم 300	لم 400	لم 500
لعافمال ةدام	أصلل مواقمال ذالوفال 304 / 316L							
(مم) يلخالل لعافمال مجح	رطق 40 * 86	رطق 49 * 105	رطق 58 * 125	رطق 63 * 145	رطق 65 * 145	Ø71 * 147	رطق 81 * 148	رطق 91 * 148
(مم) يرارحال لعافمال مجح	رطق 53 * 93	رطق 63 * 113	Ø78 * 135	رطق 83 * 155	رطق 83 * 155	رطق 91 * 157	Ø103 * 162	Ø117 * 162
ةنابل ةدام	PTFE / PPL							
(مم) ةنابلل يلخالل مجحلا	رطق 30 * 69	رطق 39 * 84	رطق 45 * 99	رطق 47 * 118	رطق 52 * 121	رطق 56 * 124	رطق 65 * 122	رطق 75 * 121
(مم) ةنابلل يرارحال مجحلا	رطق 40 * 78	رطق 49 * 95	رطق 58 * 114	رطق 63 * 115	رطق 65 * 135	Ø71 * 137	رطق 81 * 137	رطق 91 * 17
(مم) بيضقل مجح	Ø8 * 200							
(مم) يلكلال مجحلا	65 * 139	75 * 160	97 * 185	107 * 205	107 * 205	110 * 210	120 * 215	135 * 215
(مك) يلامجال نزولا	1.65	2.4	4.8	6.1	6.1	6.7	8.1	10.6

رغصم الـ SS يـلـاعـالـ طـغـضـالـ لـعـافـم

رغصم الـ KV-3H :رغصم الـ مـقـر



Introduction

يـلـاعـالـ طـغـضـالـ لـعـافـم SS - رغصم الـ يـلـاعـالـ طـغـضـالـ لـعـافـم
ثـحـبـلـاو ةـيـئـايـمـيـكـلـاو ةـيـبـطـلـا تـاعـانـصـلـل
ةـعـرـسـو ةـجـمـرـبـمـلـ نـيـخـسـتـلـا ةـرـاـحـ ةـجـرـد . يـمـلـعـالـ
لـاـكـسـاب اـجـيـم 22 طـغـضـ يـتـح ، كـيـرـحـتـلـا

ديـزـمـلـا فـرـعـا

جـدـومـن	لـم 25	لـم 50	لـم 100	لـم 300	لـم 500
لـعـافـمـالـ ةـدـام	أـدـصـلـل مـوـاقـمـالـ ذـالـو فـالـ 304 / 316L				
لـمـعـالـا ةـرـاـحـ ةـجـرـد	ج 260 ⁰				
يـصـقـأـلـا لـمـعـالـا طـغـض	لـاـكـسـاب اـجـيـم 22				
نـيـخـسـتـلـا ةـقـيـرـط	ةـيـرـايـعـمـالـ ةـئـفـدـتـلـا ةـاـبـع				
ةـرـاـحـلـا ةـوق	طـاو 600		طـاو 800		
كـيـرـحـتـلـا ةـقـيـرـط	كـيـرـحـتـلـا يـسـيـطـانـغـم يـسـيـطـانـغـم نـرـاقـت / يـسـيـطـانـغـم كـيـرـحـت				
بـسـانـم	ةـرـاـحـ سـايـقـم ، طـغـضـ سـايـقـم ، تـامـامـصـجـرـم / لـخـدم				



Kintek Solution

، نوشتغناشت قيرط 11 مقر :يسئرلا رقم لا
نصللا ، وشتغناشت
، ياشت ناو ، تراهكول قيرط 300 :غنوك غنوه بكتم
غنوك غنوه
، يس ويك ، لايورت نوم ، ماهارج درافيلوب :ادنك بكتم
ادنك ، H3P 2C7

