



KINTEK SOLUTION

سرھف سناجملا

ةرارحلا تادعملا ، ةنرع دادعإ تاجولاتك نم ديزم ىلع لوصحلل انب لصتا ،
ةويوحرلا ءايمركلا تادعم ، ةلمعملا داوملاو ةيكالءتسالا داوملا ، etc...

KINTEK SOLUTION

ةكرشلل فلم

>>> انع تامولعم

نوسركم قيرفلاءاضع ، يجولونكت هجوت تاذةمظنم يه Kintek Solution Ltd
ثحبلا تادعم يف ةيقووثومو ةيلعاف رثكألا تاركاتبالاو ايجولونكتلا فاشككتسال
، ةديجال داوملا نع ثحبلاو ، يويحل ائيايميكلا لعافتلا تالاجم لثم ، يملعلا
تادعمو . ةيودألا يف لجال وه امك ، ديربلاو ، غارفلا قلخو ، ةيرارحلا ةجلالعملاو
لوربلا جارختسا

نحو ، صحفلا تادعم لاجم يف ةينغ تاربخ انبستك ، ةيضاملا أماع نيرشعل يف
انمق امك ، مهعقاوو ةالمعلا تاجايتحال أقفو لولحلاو تادعملا نم لك ريفوت ىلع نورداق
انيدل و ، ددحم لمع ضرغ عم قفاوتت يتي الالمعلا لىصفت تادعم نم ريثكلا ريوطت
لثم ، ةفلتخم لود نم دهاعملاو تاعمالجلا نم ديدعلا يف ةحجانلا عيراشملا نم ريثكلا
طسوألا قرشلاو ادنلليزوينو ايلاربتساو ةيبونجلاو ةيلامشلا اكيرمأو ابوروأو ايسآ
ايقيرفأو

ءاضعأ لمع فقومل ةعئارةمالع يه صالخالو داچلا لمعلاو ةعيرسلا ةباجتسالو ةنهملا
انئالعم نيب ةبيطةممس انبستكي امم ، انقيرف

ةكراشمو ، قطانملاو نادلبلا فلتخم نم انئالعم ةمدخل نودعتسمو انه نحو
!أعم ةيقووثومو ةيلعاف رثكألا ايجولونكتلا



ربرتخمملا طلالخال ةفرغ PP ةصوب 8

ررصنعال مقرر: COA-1



Introduction

8 ساقم PP ةفرغل ربرتخمملا طلالخال زااج نإ ةددعتمو ةيوق ةعطق نع ةرابع ةصوب قيقحتل ةممصملا تادعالم نم تامادختسال ةفلتخمملا تانيعلا طلخو لاعفلا سناجتل سناجملا اذه زيمتي . ربرتخمملا ةئيب يف ةعساو PP ةفرغب ، ةنيتم داوم نم عونصملا ةجلعلم ةريبكةعس رفوي امم ، ةصوب 8 ساقم ةمدقتملا سناجتل ةيلآ نمضت . تانيعلا اهلعجي امم ، أقستمو الماش اطلخ اهب ةصاخلا لثم تالاجم يف تاقيبطتلل ةيلالتم تارضحتسملاو ءايميكلو ايجولويبلا لهس هميمصت لضفب . ةينالديصل سناجت زااج دعبي ، هب قوئوملا ءادأل او مادختسالال ينغ ال ةادأ ةصوب 8 ساقم PP ةفرغل ربرتخمملا ءانغ لإ يلعست يتلا تاربتخمملا ءانغ ةيلعافو ةءافكب تانيعلا .

ديزملا فرع

هقاطلا لخدم	تارايعلا طيرش يف (ريبم 10 رهصنم) دهجال ديدحت يجري . ددرتم رايت تلوف 220 وأ ددرتم رايت تلوف 110
لخدملا ءوق	تاو 150 يوصقلا ةقاطلا ، تلوف 24 رمتسم رايتب لخدم
حتمملا مخرج	(عافتالال) ةصوب 8.5 × (ضرعلا) ةصوب 10 × (لوطال) ةصوب 13
يفاصلال نزولا	آالطر 33) أمارحولي ك 15
غارف ءحصم	روفلا يلع مادختسالل ءلباق ةيطاطم بيبانأ يلع لم تشي
تقوللو نارودلا ءعرس	ةفلتخمم نارود تاعرسو نارود تاقوال اهمادختسال نكميو ءجمربلل نيلباق نيأج نم ءنوكم ةيمقرر مكحت ءحول
ءعرس	ةينات 60 - 1 : نارودلا نمز - ةقيقدلا يف ءرود 500 - 8000
لئاس نقح	معءلا بيبضق لوط يلع ءعرس هريودتو ءنقحملا لماع عافترا ليدعت نكمي . ءالطال داوم باعيتسال لم 20 ءنقح مادختسال متي

مجمدم لاء ريغ صلا ءارغ لا طالاخ لا

مقرر: COA-2 رصن عل ا



Introduction

تاني عل ا داد عل ل اع ف و ج دم ءارغ لا سنا جت زا ج ساق م PP ء فرغ ب زي م تي و ، تار ب تخ م لا ي ف ء قد ب LCD ء شاش و ، لك آت لل م واق م مي م ص ت و ، ء صوب 4 ء لباق ء عرس ت ا داد عل و ، م اد خ ت سالا ء له س سنا جت ج ئ ات ن يل ع ل و ص ح ل ل ص ي ص خ ت ل ل ء ل ا ث م .

دي ز م لا فر ع ا

ء ع رس لا يد م	ء ق ي ق د لا ي ف ء ر و د 100-99999
ء ع رس لا ء ق د	ء ق ي ق د لا ي ف ء ر و د 1
ل يد ع ت ل ل لباق ع ر اس ت ق ا ط ن	ء ي ن ا ت ل ل ء ق ي ق د لا ي ف ء ر و د 100-99999
ء و ط خ لا ل و ط ل ي ص ق ال ا د ج لا ء د ج اول ا	3000S
ت ق و لا ر ا ر ق	ء ي ن ا ت 1
ع سا و ق ا ط ن يل ع د و ج لا ق ي ب ط ت	5 يل ل ل ص ي ا م ر ف و ت ي و ، ء ي ز ي ل ج ن ال ا و ء ي ن ي ص ل ا ن ي ت غ ل ل ا ب ت ا و ط خ لا د د ع ت م و ا ي د ر ف لا ل ي غ ش ت ل ل ء ر ا ي ت خ ا ن ك م ي ، AC100-230V ل د م ت ا و ط خ 5 ج ا ر ب ن م ت ا ع و م ج م
ي سا ي ق ل ا ن ي و ك ت ل ا	ء ص و ب 2 و 25 م م و 10 ساق م ء غ ر ف م ل ي م ح ت ي ن ا و ص

لماك لابي ئاقلا تالاي ربتخ مالا طالا لال PTFE فيوجت ة صوب 4 COA-3: رصننالا مقرر



Introduction

يكي تاموتوألالي ربتخ مالا طالا لال زاهاج إن
ة رابع ة صوب 4 ساقم PTFE فيوجت بلماك لابي
تامادختساللة ددعت مة ربتخ م تادعم نع
تانيعلل قيقدلاو لالعلا سناجتلل ممصم
امم، جدم ميمصتب زيمتي هإن. ةريغصلا
ةلوهسب تازافقلا قودنص ليغش تب حمسي
ةحاسملا نيسحتو.

ديزملا فرعا

ةعرسلال يدم	ةقيقدلا يفةرود 100-99999
ةعرسلال ةقد	ةقيقدلا يفةرود 1
ليدعتلل لباق عراست قاطن	ةيناتل/ةقيقدلا يفةرود 100-99999
ةوطحلال لوطلا يصقأالا دجالا ةدحاو	3000S
تقولا رارق	ةينات 1
عساو قاطن يلع دهجالا قيبطت	5 لال لصي ام رفوت عم، ةيزيلجالا لال ةينصلا نيغللاب ددعت م وأ ةدحاو تاوطخب ليغش تلال ديدحتلل لباق، AC100-230V لخدم تاوطخ 5 جمارب نم تاغومجم
يسايقلا نيوكتالا	ةصوب 2 و 25 م م 10 ساقم ةغرفم ليحت يناوص

يكي تامتو وأ يرب تخم س نجات زاج ، ة صوب 4 كي لي رك أ في وحت لم الك لاب

ر ص ن عل م قر : COA-4



Introduction

ة كي تامتو وأ ل ة يرب تخم ل ء ارغل ا ع يزوت ة ل آ ن إ
4 س اق م ي كي لي رك أ ل ا في وحت ل ا ت ا ذ ل م الك لاب
ل ك آ ت ل ل ة م واقم و ة ج دم ة ل آ ن ع ة رابع ة صوب
ي ف م ادخ ت س ال ل ة م ص م م ادخ ت س ال ا ة له س و
ء اط غ ب ز ي م ت ي . ت ا ز ا ف ق ل ا ق و د ن ص ت ا ي ل م ع
ع ض و ل ت ب ا ث ن ا ر و د م ز ع ع ض و ع م ف ا ف ش
ر ز و ، ب ل ا ق ل ا ح ت ف ل ي ل خ ا د ف ي و ح ت و ، ة ل س ل س ل ا
م ك ح ت ل ن ك م ي . LCD ة ش ا ش ب ن و ل م ل ا ه ج و ل ا ع ا ن ق
ا م ك ، ا ه ل ي د ع ت و ؤ ط ا ب ت ل ا و ع ر ا س ت ل ا ة ع ر س ي ف
ج م ا ن ر ب ل ا ل ي غ ش ت ي ف م ك ح ت ل ا ط ب ص ن ك م ي
ت ا و ط خ ل ا د د ع ت م .

دي زم ل ا فر ع ا

ة ر س ل ا ي دم	ة ق ي ق د ل ا ي ف ة ر و د 100-99999
ة ر س ل ا ة ق د	ة ق ي ق د ل ا ي ف ة ر و د 1
ل ي د ع ت ل ل ل ب ا ق ع ر ا س ت ق ا ط ن	ة ن ا ت ل ل / ة ق ي ق د ل ا ي ف ة ر و د 100-99999
ة و ط خ ل ل ل و ط ل ل ي ص ق أ ل ا ر ح ل ا ة د ح ا و ل ا	3000S
ت ق و ل ا ر ا ر ق	ة ن ا ت 1
ع س ا و ق ا ط ن ي ل ع د ه ج ل ا ق ي ب ط ت	م ت ا ع و م ح م 5 ل ل ل ص ي ا م ر ف و ت ع م ، ة ي ز ي ل ج ل ا و ا و ة ن ي ن ص ل ل ا ن ي ن ع ل ل ا ب د د ع ت م و أ ة د ح ا و ت ا و ط خ ب ل ي غ ش ت ل ل د ي د ح ت ل ل ل ب ا ق ، AC100-230V ل خ دم ت ا و ط خ 5 ج ا ر ب
ي س ا ي ق ل ل ا ن ي و ك ت ل ل ا	ة ص و ب 2 و 25 و 10 م س ا ق م ة ر ف م ل م ح ت ي ن ا و ص

رب تخم الاءارغل اطلال موي نمولأل كئابس ةفرغ ةصوب 4 لمالكاب يئاقلتال

رصنع الاءارغل مقرر: COA-5



Introduction


ةكيتاموتوأل اةرب تخم الاءارغل اةزوت ةلآ نإ
4 ساقم موي نمولأل كئابس فيوجتب لمالكاب
ممصم لكأتلل مواقم وجمدم زاهنع ةرابع ةصوب
ءاطغب زيمتي نإ. يرب تخم الاءارغل
فيوجتو، نارودلا مزعل تبات عوضوم فافش
كئكفتل ةلوهسل بلالقلل حوتفم يلخاد
LCD ةشاشب نولم الءولاءانق رزو، فيظنتلوا
مادختسال ةلوهسل

ديزم الاءارغل

ةرسلال ادم	ةقيدل ايف ةرود 100-99999
ةرسلال ةقد	ةقيدل ايف ةرود 1
لديءتلل لباق ءراسل قاطن	ةينائل/ةقيدل ايف ةرود 100-99999
ءوطخلال لوطل ايصقأل اءال ءءاولا	3000S
تقولل رارق	ةينات 1
ءساو قاطن يلء ءءال قيبطت	ءاوطخ 5 جم ارب ءاوطخ 5 جم ارب ءاوطخ 5 جم ارب ءاوطخ 5 جم ارب
يسايقلا نيوكتلل	ءصوب 2 و 25 مم. و 10 مم ساقم ةءرفم ليمحت يئاوص

ربتخمملاءرغلاءارغلاءأصلللمواقملاءذالوفلاءةفرغءصوب4 لمالكلابيئاقلتللاء

مصنوع من: COA-6



Introduction

يستخدم الملاءرغلاءارغلاءسنتاجةفرغربتتعتةصوب4ساقملمالكلابيئاقلموتوألاءرغلاءأصلللمواقملاءذالوفلاءةعونصملاءفمادختسلاءلممصملاءلآتلاءمواقموءجمدمزاهءاطغبزيمتلاءهنا. تازافقلاءقودنصتلاءلمعافشوتونارودلاءمزعلتباتعضوعمفأفشكفاءفلاءةلوهسلبلأقلاءحوتفملاءلألاءدبستسلاءالاءففظنتلاءالاء

ديزملاءفرعلاء

ةرغسلاءدم	ةقلاءقلاءفءرود 100-99999
ةرغسلاءقء	ةقلاءقلاءفءرود 1
لأباقعراسلاءقلاءن. 3لاءةعلاءللاء	ةقلاءقلاءفءرود 100-99999
ةوطخلاءلوطلاءصقلاءلءءالءءاوللاء	30005
تقواءرارق	ةقلاءن 1
عساوقلاءنلءءءالءقلاءبسط	مءءاعومءم 5للاءصلاءمرفوعم، ةقلاءلءءالاءةقلاءنللاءللاءللاءءءءم وأءءاءواوطخبلاءعشلاءلاءءءاللاءق، AC100-230V لءمءناوطخ 5ءارب
لساءقلاءنللاء	ةصوب 2 و 25 و 10 ساقمءرغلاءللمحءلناوص



Kintek Solution

، نوشتغناشت قيرط 11 مقر :يسئرلا رقم لا
نصللا ، وشتغناشت
، ياشت ناو ، تراهكول قيرط 300 :غنوك غنوه بكتك
غنوك غنوه
، يس ويك ، لايورت نوم ، ماهارج درافيلوب :ادنك بكتك
ادنك ، H3P 2C7

