



KINTEK SOLUTION

## سرہف Kbr ہیلېب ؤ فاحص لل

ءرارة الل ؤ اءءم لل ، ؤنئع ءاءع إءءولءءء نم ءئزم ىلء لوصءلل انب ل صءا  
ءءوءلء ؤءمءلء ؤءمءم ؤءمءم ؤءمءم ؤءمءم ؤءمءم ؤءمءم ؤءمءم ؤءمءم ؤءمءم  
etc...

# KINTEK SOLUTION

## ةكرشلل فلم

### >>> انع تامولعم

نوسركم قيرفلاءضع ، يجولونكت هجوت تاذةمظنم يه Kintek Solution Ltd  
ثحبلا تادعم يف ةيقووثومو ةيلعاف رثكألا تاركتابال او ايجولونكتلا فاشككتسال  
، ةديجال داوملا نع ثحبلاو ، يويحل ائيايميكلا لعافتلا تالاجم لثم ، يملعلا  
تادعمو . ةيودألا يف لجال وه امك ، ديربتلاو ، غارفلا قلخو ، ةيرارحلا ةجلاعملاو  
لوربتلا جارختسا

نحو ، صحفلا تادعم لاجم يف ةينغ تاربخ انبستك ، ةيضاملا أماع نيرشعلا يف  
انمق امك ، مهعقاوو ءالمعلا تاجايتحال أقفو لولحلاو تادعملا نم لك ريفوت ىلع نورداق  
انيدل و ، ددحم لمع ضرغ عم قفاوتت يتيلا ءالمعلا ليصفت تادعم نم ريثكلا ريوطت  
لثم ، ةفلتخم لود نم دهاعملاو تاعملا نم ديدعلا يف ةحجانلا عيراشملا نم ريثكلا  
طسوألا قرشلاو ادنليزوينو ايلارئتسأو ةيبونجلاو ةيلامشلا اكيرمأو ابوروأو ايسآ  
ايقيرفأو

ءاضعأ لمع فقومل ةعئارةمالع يه صالحإلاو داجلا لمعلاو ةعيرسلا ةباجتسال او ةنهملا  
انئالعم نيب ةبيطةممس انبستكي امم ، انقيرف

ةكراشمو ، قطانملاو نادلبلا فلتخم نم انئالعم ةمدخل نودعتسمو انه نحو  
!أعم ةيقووثومو ةيلعاف رثكألا ايجولونكتلا





15 [نط]	[لاكساب اجيم] 22.6
20 [نط]	[لاكساب اجيم] 28
الو، لالكساب اجيم 35 ماظن لاطغص ءدش زواجتت الأ بحج :ءطوولم زاهجلا ءمدخ رمع ريصقت ىلل كلد يدؤي فوسف.	

# هيلي ب قوحسم ربتخم يرئادلا بلصلال Xrf & Kbr نفعلا طغضلا

PMXS: رصنعلال مقر



## Introduction

طغض بلال لال خ نم ةيلالم XRF تانيع جت أن  
ةذالوفلا ةقلحلا يذ قوحسمل تابيحل  
صيصلل ةلباق ماجح أو صارقلل ةيلاع ةعرس  
ةم لك يف ةقيقد ةبلوقل

ديزلال فرعا

جذومن	PMXS-A
ةدام	Cr12MoV
رتنيدن   ةبالص	HRC60-HRC62
ةينعلال مجح	ملم 40 / 32
فيوجلال قمع	ملم 45
ةيجراخلال داعبالا	ملم 133 × 73
مك) نزولا	3.2

ي رجا ماجح ا صيصلل نكمي

# هيلي ب قوحسم ربتخم يرئادل كيتسالبل Xrf & Kbr نفعالطغضلا

PMXP: رصنعال مقرر



## Introduction

بلالخالخ نم ةقيد XRF تاني عىل لصلح  
ةقلحل ربتخم ل قوحسم ل تابيحل طغض  
ماح أو صارقألل ةللاع ةعرس . ةي كيتسالبل  
لك يف ةللام ةبلوول صيصخلل ةلباق  
ةرم .

ديزل فرعا

حذومن	PMXP-A
ةدام	Cr12MoV
رتنيدين   ةبالص	HRC60-HRC62
ةنعال ماح	
ةنعال كمس	0.02-0.1 ملم
ةجرال داغال	φ200 × 50 ملم
مك) نزولا	3

ي رعا ماحأ صيصحت نكمي

# Xrf & Kbr 30T / 40T / 60T يكي تاموتوالا تابي بح سبكم

PMXA :رصنعلال مقرر



## Introduction

لهسو وعيرس Xrf ةني ع تابي بح ريضحت  
KinTek Automatic Lab Pellet Press مادختساب  
نلجحتل تامادختسالال ةدعتمو ةقيقدجئاتن  
ةني سلال ةشألال ناضم

ديزملال فرعا

كصلال جذومن	30T-اسك م	40T-اسك م	60T-اسك م
طغضال قاطن	نط 1-30.0	نط 0-40.0	نط 0-60.0
طغضال ةيل مع	- جم انربال طغض - جم انربال طغض - بحس - بس انملا تقولا يف طغضال فيفخت ايف ائقلت ةني علال	- جم انربال طغض - جم انربال طغض - بحس - بس انملا تقولا يف طغضال فيفخت ايف ائقلت ةني علال	- جم انربال طغض - جم انربال طغض - بحس - بس انملا تقولا يف طغضال فيفخت ايف ائقلت ةني علال
تقوالب كس م	ةني ات 0   ةني ات 1	ةني ات 0   ةني ات 1	ةني ات 0   ةني ات 1
طغضال ليوحت	طغضال ليوحتب ايف ائقلت جم انربال موقوي بالاقل اللمحتي يذلا	طغضال ليوحتب ايف ائقلت جم انربال موقوي بالاقل اللمحتي يذلا	طغضال ليوحتب ايف ائقلت جم انربال موقوي بالاقل اللمحتي يذلا
صرع	ةصوب 4.3 دي سي لاش	ةصوب 4.3 دي سي لاش	ةصوب 4.3 دي سي لاش
ةني دم راررا	ديزي ةمدخ رمع عم ةصفالاب ةيلطم تالاصتا ةرم 100000 نغ	ديزي ةمدخ رمع عم ةصفالاب ةيلطم تالاصتا ةرم 100000 نغ	ديزي ةمدخ رمع عم ةصفالاب ةيلطم تالاصتا ةرم 100000 نغ
بالاقلال في تينب	ةقلح بالاقل/ةذيذالوف ةقلح/كروببال ضم (بالاقلال نم ةجدم ةدحاو ةومجم) ةكي سلال	ةقلح بالاقل/ةذيذالوف ةقلح/كروببال ضم (بالاقلال نم ةجدم ةدحاو ةومجم) ةكي سلال	ةقلح بالاقل/ةذيذالوف ةقلح/كروببال ضم (بالاقلال نم ةجدم ةدحاو ةومجم) ةكي سلال
ةني علال م ح	م م 40 سي سايقلا نيوكتال ةني علال م ح	م م 40 سي سايقلا نيوكتال ةني علال م ح	م م 40 سي سايقلا نيوكتال ةني علال م ح
نفعال ةدام	ذالوفال نم بالاقل 440C	ذالوفال نم بالاقل 440C	ذالوفال نم بالاقل 440C
نغ يذلولوم يذ قيرط	يف ائقلت دي رحت	يف ائقلت دي رحت	يف ائقلت دي رحت
ةني راجال داغبالا	م م 250 × 390 × 460 (لوطال) × ضرعال × (عافت رالال)	م م 280 × 460 × 550 (لوطال) × ضرعال × (عافت رالال)	م م 300 × 520 × 580 (لوطال) × ضرعال × (عافت رالال)
تادع م لال قاطال تادام	550 طاو (اهصيصخت نم مي 110/تالوف 220)	550 طاو (اهصيصخت نم مي 110/تالوف 220)	550 طاو (اهصيصخت نم مي 110/تالوف 220)
تادع م لال نرو	م ح 120	م ح 150	م ح 180
داغبالال يطي طخت م سر قوس سلال صارقا طغضال	هاندا ةروصلال رطنا	هاندا ةروصلال رطنا	هاندا ةروصلال رطنا

## 2T ةفاحصلال هيليب Kbr

رقصنعال مقرر: PCKBR



### Introduction

سبكم - KINTEK KBR سبكم مكل مدقن  
ممصم لومحم یرببتم یم یكیلوردیه  
نیئدبم لال نیمدختسملل

دیزملا فرعا

ردومن	PCKBR-2T
لمعال طغص (T)	0-2 (لاکسراب اییم 30)
سبكمال رطق	≥1MPa/10 ةقیق د
لمعال ةلواط رطق	Φ45mm (د)
ةدمعال ددع	نینت
لمعال ةحاسم	54×55 (م×ن)
داعبا	100×220×220 (عافترالال×لوطلال×صرعلال)
لمحك نزولال	4.8 محك





## Kintek Solution

، نوشتغناشت قيرط 11 مقر :يسئيرلا رقم لا  
نصللا ، وشتغناشت  
، ياشت ناو ، تراهكول قيرط 300 :غنوك غنوه بكتك  
م  
غنوك غنوه  
، يس ويك ، لايورت نوم ، ماهارج درافيلوب :ادنك بكتك  
ادنك ، H3P 2C7

