



KINTEK SOLUTION

رب تخم لل ة ك ل و ر د ي ه ل ة ف ا ح ص ل ل ا س ر ه ف

ة ر ا ر ح ل ا ت ا د ع م ل ا , ة ن ي ع د ا د ع ا ت ا ج و ل ا ت ك ن م د ي ز م ي ل ع ل و ص ح ل ل ا ن ب ل ص ت ا ,
ة و ي و ح ل ا ء ا ي م ي ك ل ل ا ت ا د ع م , ة ل م ع م ل ا د ا و م ل ا و ة ك ا ل ه ت س ا ل ا د ا و م ل ا , etc...

KINTEK SOLUTION

ةكرشلل فلم

>>> انع تامولعم

نوسركم قيرفلاءضع ، يجولونكت هجوت تاذةمظنم يه Kintek Solution Ltd
ثحبلا تادعم يف ةيقووثومو ةيلعاف رثكألا تاركتابال او ايجولونكتلا فاشككتسال
، ةديجال داوملا نع ثحبلاو ، يويحل ائيايميكلا لعافتلا تالاجم لثم ، يملعلا
تادعمو . ةيودألا يف لجال وه امك ، ديربتلاو ، غارفلا قلخو ، ةيرارحلا ةجلالعملاو
لوربتلا جارختسا

نحو ، صحفلا تادعم لاجم يف ةينغ تاربخ انبستك ، ةيضاملا أماع نيرشعلا يف
انمق امك ، مهعقاوو ةالمعلا تاجايتحال أقفو لولحلاو تادعملا نم لك ريفوت ىلع نورداق
انيدل و ، ددحم لمع ضرغ عم قفاوتت يتي الةالمعلا لىصفت تادعم نم ريثكلا ريوطت
لثم ، ةفلتخم لود نم دهاعملاو تاعمالجلا نم ديدعلا يف ةحجانلا عيراشملا نم ريثكلا
طسوألا قرشلاو ادنليزوينو ايلاربتساو ةيبونجلاو ةيلامشلا اكيرمأو ابوروأو ايسآ
ايقيرفأو

ءاضعأ لمع فقومل ةعئارةمالع يه صالحالإو دالجال لمعلاو ةعيرسلا ةباجتسال او ةنهملا
انئالعم نيب ةبيطةمسن انبسكي امم ، انقيرف

ةكراشمو ، قطانملاو نادلبلا فللثخم نم انئالعم ةمدخل نودعتسمو انه نحو
!أعم ةيقووثومو ةيلعاف رثكألا ايجولونكتلا



مكبك لـ Xrf & Kbr 20T / 30T / 40T / 60T

رصنع لـ مقرر: PCPE



Introduction

سبكبك لـ مادختساب ءافكب تانيع لـ ريصحت هـ ، لومحمو جمدم . يئابرهك لـ يكي لورديه لـ ءئيب يـ لمعي نـ نكمي و تاربتخمل لـ يلاثم غارف .

ديزم لـ فرعا

كصل اـ ءومـن	PCPE-20T	PCPE-30T	PCPE-40T	PCPE-60T
طغض لـ قاطن	0-20 نط (0-28 لـ اكساب اـ يمـ 0-28)	0-30 نط (0-31.5 لـ اكساب اـ يمـ 0-31.5)	0-40 نط (0-30 لـ اكساب اـ يمـ 0-30)	0-60 نط (0-33 لـ اكساب اـ يمـ 0-33)
سبكبك لـ رطق	Φ95mm (د)	Φ110mm (د)	Φ130mm (د)	Φ150mm (د)
لم اـ تـم لـ لكيـه	لم اـ تـم لـ لكيـه الـ تيـزلـا بـرسـت نـم	لم اـ تـم لـ لكيـه الـ تيـزلـا بـرسـت نـم لـ لكيـه اـ مـم	لم اـ تـم لـ لكيـه الـ تيـزلـا بـرسـت نـم لـ لكيـه اـ مـم	لم اـ تـم لـ لكيـه الـ تيـزلـا بـرسـت نـم لـ لكيـه اـ مـم
طغض لـ سايقـم	لـ اكساب اـ يمـ 0.00-40.00 يـمـ قـرـلـا صـرـعـلـا	لـ اكساب اـ يمـ 0.00-40.00 يـمـ قـرـلـا صـرـعـلـا	لـ اكساب اـ يمـ 0.00-40.00 يـمـ قـرـلـا صـرـعـلـا	لـ اكساب اـ يمـ 0.00-40.00 يـمـ قـرـلـا صـرـعـلـا
طغض لـ نـم رـدق يـصقـأ	30 مـم لـمـ (ر)	40 مـم لـمـ (ر)	50 مـم لـمـ (ر)	50 مـم لـمـ (ر)
طغض لـ رارـقـتـسا	≥1MPa/10 ءـقـيـد	≥1MPa/10 ءـقـيـد	≥1MPa/10 ءـقـيـد	≥1MPa/10 ءـقـيـد
طغض لـ اـغـصـو	يـوـدي / يـئـابـرهـك	يـوـدي / يـئـابـرهـك	يـوـدي / يـئـابـرهـك	يـوـدي / يـئـابـرهـك
صـيـوعـتـلـا اـغـصـو	تـارـايـسـلـا لـيـلد	تـارـايـسـلـا لـيـلد	تـارـايـسـلـا لـيـلد	تـارـايـسـلـا لـيـلد
لمـعـلـا ءـلـوـاط رـطق	Φ105mm (د)	Φ120mm (د)	Φ140mm (د)	Φ160mm (د)
ءـمـعـالـا دـع	ءـعـبرـأ	ءـعـبرـأ	ءـعـبرـأ	ءـعـبرـأ
لمـعـلـا ءـاـسـم	80 × 150 مـم (ن × م)	92 × 160 مـم (ن × م)	115 × 185 مـم (ن × م)	185 × 250 مـم (ن × م)
دـاعـبـأ	245 × 415 × 415 مـم (لـوـطـلـا × صـرـعـلـا × اـعـافـتـرـالـا)	275 × 430 × 420 مـم (لـوـطـلـا × صـرـعـلـا × اـعـافـتـرـالـا)	295 × 450 × 500 مـم (لـوـطـلـا × صـرـعـلـا × اـعـافـتـرـالـا)	405 × 470 × 565 مـم (لـوـطـلـا × صـرـعـلـا × اـعـافـتـرـالـا)
ءـقـاطـلـا دـوزـم	220 (زـتـره 60/زـتـره 50) تـلـوـف	220 (زـتـره 60/زـتـره 50) تـلـوـف	220 (زـتـره 60/زـتـره 50) تـلـوـف	220 (زـتـره 60/زـتـره 50) تـلـوـف
نـزـو	58 مـجـك	72 مـجـك	92 مـجـك	140 مـجـك

ءـوق	طغض
1 [نط]	1.41 [لـ اكساب اـ يمـ]
2 [نط]	2.82 [لـ اكساب اـ يمـ]
3 [نط]	4.23 [لـ اكساب اـ يمـ]
5 [نط]	7.06 [لـ اكساب اـ يمـ]
8 [نط]	11.3 [لـ اكساب اـ يمـ]
10 [نط]	14.1 [لـ اكساب اـ يمـ]
12 [نط]	17 [لـ اكساب اـ يمـ]

15 [نط]	[لاکساب اچیم] 22.6
20 [نط]	[لاکساب اچیم] 28
الو، لاکساب اچیم 35 ماظن لاطغص ەدش زواجتت الأ بحی: ەطوولم زاهجلا ەمدخ رمع ریسقت یل کلد یدوی فوسف.	

24T / 30T / 60T نخاسللا يكي لورديهل ربتخملا تايرك سبكم

رقصنعلال مقر: PCH



Introduction

نخاس يكي لورديهل ربتخم سبكم نع شحتت له
أيلاثم 24T/40T انزارط دُعي؟ هب قوئوم
كي ماري سلاو ةلديصل او داوملا شاحبأ تاربتخم
لىل ع ةردقلاو ةريغصلا ةحاسملا لضفب. اهريغو
لحل وهف، غيرفتلا تازافق قودنصل لخدلمل
تاجاي تبال تامادختسالا ددعتمل او لاعفلا
كب ةصاخلا تانيعلال ريضحت.

ديزملال فرعا

رامجلال زارط	PCH-24T101010	PCH-30T2020	PCH-60T1818
طغصلال قاطن	نط 0-24.0	نط 0-30.0	نط 0-60.0
سبكملا رطق	موركلا ةيلطملا تيزلا ةناوئسأ ف (د) 95 م موركلا ةيلطملا تيزلا ةناوئسأ ف (د) 95 م	موركلا ةيلطملا تيزلا ةناوئسأ ف (د) 110 م موركلا ةيلطملا تيزلا ةناوئسأ ف (د) 110 م	موركلا ةيلطملا تيزلا ةناوئسأ ف (د) 150 م موركلا ةيلطملا تيزلا ةناوئسأ ف (د) 150 م
ماعلا لكةلا يسيةلا	طاقن ليلقتل قلغل ةمكحم تالصلو نوب تادعم تيزلا برست	طاقن ليلقتل قلغل ةمكحم تالصلو نوب تادعم تيزلا برست	طاقن ليلقتل قلغل ةمكحم تالصلو نوب تادعم تيزلا برست
فراخ ةجرد نيحست بلاقلا	-300.0C/500.0C/500.0C ةفرغل ةراخ ةجرد	-300.0C/500.0C/500.0C ةفرغل ةراخ ةجرد	-300.0C/500.0C/500.0C ةفرغل ةراخ ةجرد
لزلال ةقيرط	دروتسم لزلع حول	دروتسم لزلع حول	دروتسم لزلع حول
ةقيرط ديرتلا	ةنيكام] املااب ديرتلا بعيرسلال ديرتلا [ةيرايئا املااب ديرتلا	ةنيكام] املااب ديرتلا بعيرسلال ديرتلا [ةيرايئا املااب ديرتلا	ةنيكام] املااب ديرتلا بعيرسلال ديرتلا [ةيرايئا املااب ديرتلا
ةحيفصلال ةنخاسلا	م (M×N) ع 100×100 م	م (M×N) ع 200×200 م	م (M×N) ع 180×180 م
فيمملا محل	م (K×P×H) ع 245×175×500 م	م (K×P×H) ع 405 × 260×260×525 م	م (K×P×H) ع 405 × 260×260×525 م
داعبالا	م (ع) ع 500 × 175 × 175 × 500 م (لوط × رض × رض × لوط)	م (ع) ع 950 × 260 × 260 × 525 م (لوط × رض × رض × لوط)	م (ع) ع 950 × 260 × 260 × 525 م (لوط × رض × رض × لوط)
ةقاطلا دوزم	(تلوف 110/تلوف 220 صيصخت نكمي) طاو 600	(تلوف 110/تلوف 220 صيصخت نكمي) طاو 1200	(تلوف 110/تلوف 220 صيصخت نكمي) طاو 1000
نرولا	مك 60	مك 180	مك 180

5T رزلة طغضا

رقم: PCBP

Introduction

سببكم مادختساب ءافكب تانيعلل دادعإب مق
ثاحبأ تاربتخمل ءيلاثم . 5T رزلة طغضا
ءريغص ءمصب . ربيغص قاطن رلعل جاتنإل او داومل
غارفلل عم ءقفاوتمو نزول ءفيغصو

ديزملل فرعل



كصلل جومن	(يوي) 2T-رولكلل ددعت ملى نىفل ئئانن	كصلل جومن	PCBP-1.5T (ئئاقولت)
طغصلل قاطن	0-2 (الاساب اجم 0-25)	طغصلل قاطن	مك 50-1500
سببكم ل رطق	Φ32mm (د)	طغصلل ءي ل مع	تبقوتب طغصلل في فخت جم انرب - طغصلل في فخت جم انرب طغصلل
لم اكتم لكبه	برست نم للقي امم ، برست لل عنام لاصتا دجوي ال تزلزل	طغصلل اب طاقتح ال تقو	ءينات 0-999
طغصلل سايقم	طغصلل ءفاتكو طغصلل صرع	طغصلل لىوحت	طغصلل لمحتىل بلل اقلل لىوحتب آئاقولت جم انربل موقى
تومى ءيسايقلل	CR20 ءلسلس نم فىلغلل بللق	ال سىركل اشاش صرع لئاسلل	ءصوب 4.3 دى سى ل ءشاش
محتل تومى	ىراىتخا CR16, CR20, CR24, CR30	محتل بللق	خا CR16, CR20, CR24, CR30 ىراىتخا
محتل طغصل	نط 0.8-1.2	ءرشقل ءلازل بللق	خا CR16, CR20, CR24, CR30 ىراىتخا
تومى كئىفئل	ىراىتخا CR16, CR20, CR24	ىسايقلل بللق	CR20 ءلسلس نم فىلغلل ءئبئل بللق
طغصل كئىفئل	نط <0.4	ءىجرال داغبالا	(عافترا × صرع × لوط) 220 × 240 × 380
داعبا	210 × 165 × 290 مم (عافترال × صرع × لوط)	تادعملل ءقائلل تادام	(زتره 60/زتره 50) تلوف 220
نرو	مك 12	تادعملل نرو	مك 35

15T / 24T / 30T / 40T / 60T نام اءاطغ عم دامسلال ربءءءم ل يكيلورديه سبكم

رصنع لال مقر: PCF



Introduction

عم دامسلال ربءءءم ل اعف يكيلورديه سبكم داوم لال ءاىب اء ف ءانءىل رءىءءءل نام اءاطغ ف ءاىءم ءىءورءءل لال ءاعانصلال وءلءىصلال و 15T لى 60T.

ءىزم لال فرعا

كصلال ءءومن	PCF-15T
طغصلال قاطن	0-15 (للكسابل اءىم 0-30) نط
سبكم لال رطق	Φ80mm (ء)
طغصلال ساءىقم	طغصلال ءفاءءك و طغصلال ضرع
طغصلال ءىصقألال ءءلال	م ل م 30
ءىقاولا اءاطغ لال	ءكءش ءاىءر
طغصلال رارققءسا	ءقءقء ءء 10/1MPa ≥
لمءلال ءلواط رطق	Φ90mm (ء)
ءءمءلال ءءع	ءءءرأ
لمءلال ءءاسم	م × م × م 80 × 130
ءلءبأ	ءافءرلال × ضرع لال × لولال) م 260 × 175 × 395
نءرو	مءك 42
ءوق	طغصلال
1 [نط]	0.75 [للكسابل اءىم]
3 [نط]	2.2 [للكسابل اءىم]
5 [نط]	3.7 [للكسابل اءىم]
10 [نط]	7.5 [للكسابل اءىم]

12 [نط]	9 [الکساب اچیم]
15 [نط]	11.3 [الکساب اچیم]
20 [نط]	15 [الکساب اچیم]
30 [نط]	22.5 [الکساب اچیم]
40 [نط]	30 [الکساب اچیم]

زاهال امدخ رمع ريصقت ىل | كلذ يدؤي فوسف ال او ، لالکساب اچیم 35 ماظن لاطغص ةدش زواجتت ال أ بچي : ةطوخل م

غريفتال قودنصل يربتخمل تابيحل سبكم

رصنعلال مقرر: PCV



Introduction

صاخلال ربتخمل سبكم عم كربتخم ةقد ززع بوبحل سبكم مقرر. غريفتال قودنصل انب، غريفتال ةئيبي ةقدو ةلوه سب قيحاسملاو ريغص. قاستالانسحو ةدسكال نم للقي امم. يمقرر طغص سايقم عم مادختسال لهسو مچحلا

ديزلال فرعا

راهجال رارط	PCV-10T1818	PCV-10T2020
طغصلال قاطن	نط 0-10.0	نط 0-10.0
طغصلال ةيلمع	يوديال طغصلال	يوديال طغصلال
نيحستال ةراج ةجرد	يصلقأ دك ةيؤم ةجرد 500	يصلقأ دك ةيؤم ةجرد 500
نيحستال ةحول	م 180×180	م 200×200
غريفتال قودنصل ةدام	SUS 304 (أدصلل مواقم دالوف)	SUS 304 (أدصلل مواقم دالوف)
ويوتسالال مچح	م 400 × 400 × 400	م 400×100×400
بابال مچح	م 300 × 350	م 300×350
غريفتال ةجرد	لاكساب اجم 0.1-	لاكساب اجم 0.1-
داعبالا	450 × 550 × 850 × 850 (لوط × صرع × عافترا × عافترا)	450 × 550 × 850 × 850 (لوط × صرع × عافترا × عافترا)
ةقاطال رصم	(تلوف 110 معدن أن كمي) زتره 50 تلوف 220	(تلوف 110 معدن أن كمي) زتره 50 تلوف 220

تازافقلا قودنصل ربتخم ةفاحصلا ةلآ

رصنعلال مقر: PCG



Introduction

رطيس ت ي تال ةئيب لال ربتخم ةفاحصلا ةلآ
ةصصختم تادعم . تازافقلا قودنصل اهليلع
يمقر طغض سايقمب داوملل ليكشت و طغض ل
ةقدل يلاع .

ديزملال فرع

كصلال جومن	PCG-25T1818	PCG-25T2020
طغصلال قاطن	ن ط 0-25	ن ط 0-25
طغصلال ةلمع	طغصلال تي قوتب طغصلال في فخ جمانرب - طغصلال في فخ جمانرب	طغصلال تي قوتب طغصلال في فخ جمانرب - طغصلال في فخ جمانرب
طغصلال طاقتحال تقو	0-999.59 (ةنات .ةطقن)	0-999.59 (ةنات .ةطقن)
ةئفدتلل ةرارح ةجرد	ةي وئم ةجرد 500 ل لصلت	ةي وئم ةجرد 500 ل لصلت
ةئفدتلل ةحول	ملم 180×180	ملم 200×200
تازافقلا قودنصل صبم	304 تناس	304 تناس
ويدوتسالال موح	780×650×700	780×650×700
ةللاقنال ةروصمالم حح	م 240 × 260	م 240 × 260
عارفلا ةجرد	لاكساب اجم 0.1-	لاكساب اجم 0.1-
هلك زاوجلال موح	1200 × 950 × 1800 (لوطلال × لوطلال × لوطلال)	1200 × 950 × 1800 (لوطلال × لوطلال × لوطلال)
ةقاطلال دوزم	زتره 50 تلوف 220	زتره 50 تلوف 220

40T / 65T / 100T / 150T / 200T لصنفنملايئابرهكلايربتخملا تايبحلا سبكم

رصنعلا مقرر: PCES



Introduction

سبكم مادختساب ءافكب تانيعل ريضحت رفوتم - لصنفنملايئابرهكلايربتخملا داوملا ثاحبأل يلاثم و ءفلتخم ماجحأب ربكأ عونتب عتمتسا . كيماري سلاو ءلدي صلاو لباقلاو لومحملا راخلا اذ عم يلأ طغضو ءجمربلل .

ديزمل فرعا

زارط زاهجلا	PCES-40T	PCES-65T	PCES-100T	PCES-150T	PCES-200T
قاطن طغضلا	نط 0-40	نط 0-65	نط 1-100	نط 1-150	نط 1-200
رطق سبكملا	130 مم (د)	160 مم (د)	200 مم (د)	250 مم (د)	290 مم (د)
ءلعل طغضلا	يجمانربلا طغضلا جم انرب	يجمانربلا طغضلا جم انرب	يجمانربلا طغضلا جم انرب	يجمانربلا طغضلا جم انرب	يجمانربلا طغضلا جم انرب
ليوحت طغضلا	لومحملا طغضلا ليوحت "ايئاقلت"	"ايئاقلت لومحملا طغضلا	"ايئاقلت لومحملا طغضلا	"ايئاقلت لومحملا طغضلا	"ايئاقلت لومحملا طغضلا
ءشاش لرعلا	ءصوب 7 ساقم LCD ءشاش	ءصوب 7 ساقم LCD ءشاش	ءصوب 7 ساقم LCD ءشاش	ءصوب 7 ساقم LCD ءشاش	ءصوب 7 ساقم LCD ءشاش
ءامح ءادعلا	بابب يذالوفلا حوللا ءامح يوضع يجاجز	بابب يذالوفلا حوللا ءامح يوضع يجاجز	بابب يذالوفلا حوللا ءامح يوضع يجاجز	بابب يذالوفلا حوللا ءامح يوضع يجاجز	بابب يذالوفلا حوللا ءامح يوضع يجاجز
طوش ءناو سأل (T)	50 مم	50 مم	50 مم	50 مم	50 مم
محم ءحاسملا	160 × 300 مم (ن × م)	220 × 300 مم (ن × م)	260 × 250 مم (ن × م)	285 × 290 مم (ن × م)	290 × 300 مم (ن × م)
ءاعبال ءيجراخلا	500 × 700 × 800 مم (ءافترال × لرعلا × لوطلا)	580 × 700 × 800 مم (ءافترال × لرعلا × لوطلا)	850 × 500 × 950 مم (ءافترال × لرعلا × لوطلا)	950 × 600 × 1000mm (L × W × H)	1000 × 650 × 1050mm (L × W × H)
ءقائل ءوزم	1500 طاو (110 تلوو / 220 طاو)	1500 طاو (110 تلوو / 220 طاو)	1500 طاو (110 تلوو / 220 طاو)	1500 طاو (110 تلوو / 220 طاو)	1500 طاو (110 تلوو / 220 طاو)
نزولا	مك 200	مك 280	مك 520	مك 620	مك 850

مخ حة اساس الم	110×140 م (م×ن)	140×160 م (M×N)	140×160 م (M×N)	175×180 م (م×ن)	185×220 م (م×ن)	185×250 م (م×ن)	200×260 م (M×N)
داع بال ا هج راج ا	185 × 320 × 360 م (لوط × صرع × اف ت را)	230 × 390 × 420 م (لوط ل ا × صرع ل ا × اف ت رال ا)	230×390×420 م (اف ت رال ا × صرع ل ا × لوط ل ا)	280 × 460 × 550 م (اف ت رال ا × صرع ل ا × لوط ل ا)	300 × 520 × 580 م (اف ت رال ا × صرع ل ا × لوط ل ا)	330 × 580 × 620 م (اف ت رال ا × صرع ل ا × لوط ل ا)	400 × 620 × 620 م (اف ت رال ا × صرع ل ا × لوط ل ا)
ردص م قاط ا ادع الم	طاو 240 (ن كم ي صي ص خ ت 220 ت/لوف /110)	طاو 550 (ن كم ي صي ص خ ت 220 ت/لوف /110)	صي ص خ ت ن كم ي طاو 550 (220 ت/لوف /110)	550 طاو (220 ت/لوف /110) (اه صي ص خ ت ن كم ي)	صي ص خ ت ن كم ي طاو 550 (220 ت/لوف /110)	1500 طاو (ن كم ي صي ص خ ت 220 ت/لوف /110)	1500 صي ص خ ت ن كم ي طاو (220 ت/لوف /110)
نزو ا ادع الم	م ح ك 50	م ح ك 90	م ح ك 90	م ح ك 150	م ح ك 180	م ح ك 240	م ح ك 380

2T ةفاحصللا هيليب Kbr

رقصنعلال مقر: PCKBR



Introduction

سبكم - KINTEK KBR سبكم مكل مدقن
ممصم لومحم يرب تخم يكي لورديه
نيئدتملال ني مدختسملل

ديزمال فرعا

ردومن	PCKBR-2T
لمعلال طغص (T)	0-2 (لاكسراب اجم 30)
سبكمال رطق	$\geq 10\text{MPa}$ /10 ةقيد
لمعلال ةلواط رطق	$\Phi 45\text{mm}$ (د)
ةدمعلال ددع	نينثا
لمعلال ةحاسم	54x55 (مxن)
داعبا	100x220x220 (اعافترالالxلوطلالxصرعلال)
لمحك (نرولال)	4.8 محك

غريفتلا قودنصل يوديلا ربتخمل تايرك سبكم

رصنعلا مقر: PCVM



Introduction

ةرابع غريفتلا قودنصل يربتخمل سبكملا ةممصملا تادعلم نم ةصصختم ةعطق نع اهنم سيسئرلا ضرغلاو .يربتخمل مادختسالل تابلطتمل آقفو قيحاسملاو بوبحل طغض وه ةددم.

ديزمل فرعا

راهجلا زارط	PCVM-10T
طغضلا قاطن	ن ط 0-10.0
طغضلا ةيلمع	يوديلا طغضلا
نيسخستلا ةراج ةجرد	يصقأ دك ةيؤم ةجرد 500
نيسخستلا ةحول	م م 200 × 200 × 180
غريفتلا قودنصل ةدام	SUS 304 (أدصلل مواقم دالوف)
ويدوتسال محج	م م 400 × 400 × 400
بابال محج	م م 300 × 350
غريفتلا ةجرد	لاكساب اجيم 0.1-
داعبالا	450 × 550 × 550 × 850 (لوطلا) × صرغلا × لوطلا
ةقاطلا دورم	220 (تلوف 110 معدت أن نكمي) زتره 50 تلوف



Kintek Solution

ةقطنم ،مولعلا ةءاج 89 مقر :سئئرلا رقملا
نصللا ،وشتغنشت ،ةقئافللا اءولونكلا

