



KINTEK SOLUTION

رب تخم لل ة ك ل و ر د ي ه ل ة ف ا ح ص ل ل ا س ر ه ف

ة ر ا ر ح ل ا ت ا د ع م ل ا ، ة ن ي ع د ا د ع ا ت ا ج و ل ا ت ك ن م د ي ز م ي ل ع ل و ص ح ل ل ا ن ب ل ص ت ا
خ ل ا ، ة ي و ي ح ل ل ا ء ا ي م ي ك ل ل ا ت ا د ع م ، ة ل م ع م ل ا د ا و م ل ا و ة ك ا ل ه ت س ا ل ا د a و م ل ا

KINTEK SOLUTION

ةكرشلل فلم

>>> انع تامولعم

نوسركم قيرفلاءضع ، يجولونكت هجوت تاذةمظنم يه Kintek Solution Ltd
ثحبلا تادعم يف ةيقووثومو ةيلعاف رثكألا تاراكثبالاو ايجولونكتلا فاشكثسال
، ةديجال داوملا نع ثحبلاو ، يويحل ائيايميكلا لعافتلا تالاجم لثم ، يملعلا
تادعمو . ةيودألا يف لاجلا وه امك ، ديربثلاو ، غارفلا قلقو ، ةيرارحلا ةجلعلاو
لورثبالا جارختسا

نحو ، صحفلا تادعم لاجم يف ةينغ تاربخ انبستك ، ةيضاملا أماع نيرشعلا يف
انمق امك ، مهعقاوو ةالمعلا تاجايتحال أقفو لولحلاو تادعملا نم لك ريفوت ىلع نورداق
انيدل و ، ددحم لمع ضرغ عم قفاوتت يثلا ةالمعلا لىصفت تادعم نم ريثكلا ريوطت
لثم ، ةفلتخم لود نم دهاعملاو تاعماجلا نم ديدعلا يف ةحجانلا عيراشملا نم ريثكلا
طسوألا قرشلاو ادنلليزوينو ايلارثساو ةيبونجلاو ةيلامشلا اكيرمأو ابوروأو ايسآ
ايقيرفأو

ءاضعأ لمع فقومل ةعئارةمالع يه صالحإلاو داجلا لمعلاو ةعيرسلا ةباجتسالاو ةنهملا
انئالعم نيب ةبيطةمسانبسكي امم ، انقيرف

ةكراشمو ، قطانملاو نادلبلا فلتخم نم انئالعم ةمدخل نودعتسمو انه نحو
!اعم ةيقووثومو ةيلعاف رثكألا ايجولونكتلا



15 [نط]	[لاكساب اچيم] 22.6
20 [نط]	[لاكساب اچيم] 28
الو، لاكساب اچيم 35 ماظن لاطغص ءدش زواجتت الأ بحجى :ءطوولم زاهجلا ءمدخ رمع ريصقت ىلل كلد يدؤي فوسف	

24T / 30T / 60T نخاسللا يكي لورديهل ربتخملا تايرك سبكم PCH: رصنعلال مقر



ةمدقم

نخاسللا يكي لورديهل ربتخم سبكم نع شحتت له
أيلاثم 24T/40T انزارط دُعي؟ هب قوئوم
كي ماري سلاو ةلدي صلاو داوملا شاحبأ تاربتخم
لعل ةردقلاو ةريغ صلا ةحاسملا لضفب. اهريغو
لحل وهف، غيرفتلا تازافق قودنصل لخد لمعل
تاجاي تاحال تامادختسالا ددعتملاو لاعفلا
كب ةصاخلا تانيعل ريشحت.

ديزملال فرعا

رامجلال زارط	PCH-24T101010	PCH-30T2020	PCH-60T1818
طغصلال قاطن	نط 0-24.0	نط 0-30.0	نط 0-60.0
سبكملا رطق	موركلا بةيلطملا تيزلا ةناوئسأ ف (د) 95 م موركلا بةيلطملا تيزلا ةناوئسأ ف (د) 95 م	موركلا بةيلطملا تيزلا ةناوئسأ ف (د) 110 م موركلا بةيلطملا تيزلا ةناوئسأ ف (د) 110 م	موركلا بةيلطملا تيزلا ةناوئسأ ف (د) 150 م موركلا بةيلطملا تيزلا ةناوئسأ ف (د) 150 م
ماعلا لكةيلا يسيةي	طاقن ليلقتل قلغل ةمكحم تالصلو نوب تادعم تيزلا برست	طاقن ليلقتل قلغل ةمكحم تالصلو نوب تادعم تيزلا برست	طاقن ليلقتل قلغل ةمكحم تالصلو نوب تادعم تيزلا برست
فراخ ةجرد نيحست بلاقلا	-300.0C/500.0C/500.0C ةفرغل ةفراخ ةجرد	-300.0C/500.0C/500.0C ةفرغل ةفراخ ةجرد	-300.0C/500.0C/500.0C ةفرغل ةفراخ ةجرد
لزلال ةقيرط	دروتسم لزلع حول	دروتسم لزلع حول	دروتسم لزلع حول
ةقيرط ديرتلا	ةنيكام] املا ب ديرتلا بديرسلا ديرتلا [ةيرايئا املا ب ديرتلا	ةنيكام] املا ب ديرتلا بديرسلا ديرتلا [ةيرايئا املا ب ديرتلا	ةنيكام] املا ب ديرتلا بديرسلا ديرتلا [ةيرايئا املا ب ديرتلا
ةحيفصلال ةنخاسلا	بشلال عم (M×N) م 100×100	م (M×N) 200×200	م (M×N) 180×180
فيمملا محل	م (K×P×H) 245×175×500	م (K×P×H) 405 × 260×260×525	م (K×P×H) 405 × 260×260×525
داعبالا	م (عافترا) × 500 × 175 × 175 × 500 (لوط) × م (عافترا) ×	م (عافترا) × 950 × 260 × 260 × 525 (لوط) × م (عافترا) ×	م (عافترا) × 950 × 260 × 260 × 525 (لوط) × م (عافترا) ×
ةقاطلا دوزم	(تلوف/110/تلوف 220 صيصخت نكمي) طاو 600	(تلوف/110/تلوف 220 صيصخت نكمي) طاو 1200	(تلوف/110/تلوف 220 صيصخت نكمي) طاو 1000
نرولا	مك 60	مك 180	مك 180

5T رزلة طغضا

رقم: PCBP



مقدم

سببكم مادختساب ءافكب اتانيعل دادعإم ق
ثاحبأ تارتخمل ءيلاثم . 5T رزلة طغضا
ءريغص ءمصب . ربيغص قاطن رلعلات إلالو داومل
غارفلل عم ءقفاوتمو نزول ءفيغصو

ديزملل فرعل

كصلل ءومن	(ءوذي) 2T-رولكلل دءءم لىنل ءل ءل ءل ءل	كصلل ءومن	PCBP-1.5T (ءل ءل ءل)
طغصل قاطن	0-2 (ءل ءل ءل) 0-25 (ءل ءل)	طغصل قاطن	مءك 50-1500
سببكم ل رطق	Φ32mm (ءل)	طغصل ءل ءل	ءل ءل ءل ءل ءل ءل ءل ءل ءل ءل
لمءكم ل ءل	ءل ءل ءل ءل ءل ءل ءل ءل ءل ءل ءل	طغصل طافءءل ءل	ءل ءل 0-999
طغصل ساءل	طغصل ءل ءل ءل ءل ءل	طغصل لىءءل	طغصل لىءءل لىءءل لىءءل لىءءل لىءءل
ءل ءل ءل	ءل ءل ءل ءل ءل ءل ءل ءل ءل ءل	ءل ءل ءل ءل ءل ءل	ءل ءل 4.3 ءل ءل ءل
مءءل ءل	ءل ءل ءل ءل ءل ءل ءل ءل ءل ءل	مءءل ءل	ءل ءل ءل ءل ءل ءل ءل ءل
مءءل طغصل	ءل ءل ءل ءل ءل ءل ءل ءل ءل	ءل ءل ءل ءل ءل	ءل ءل ءل ءل ءل ءل ءل ءل
ءل ءل ءل	ءل ءل ءل ءل ءل ءل ءل ءل ءل	ءل ءل ءل ءل ءل	ءل ءل ءل ءل ءل ءل ءل ءل
ءل ءل ءل	ءل ءل ءل ءل ءل ءل ءل ءل ءل	ءل ءل ءل ءل ءل	ءل ءل ءل ءل ءل ءل ءل ءل
ءل ءل ءل	ءل ءل ءل ءل ءل ءل ءل ءل ءل	ءل ءل ءل ءل ءل	ءل ءل ءل ءل ءل ءل ءل ءل
ءل ءل	ءل ءل ءل ءل ءل ءل ءل ءل ءل	ءل ءل ءل ءل ءل	ءل ءل ءل ءل ءل ءل ءل ءل
ءل	ءل ءل ءل ءل ءل ءل ءل ءل ءل	ءل ءل ءل ءل ءل	ءل ءل ءل ءل ءل ءل ءل ءل

15T / 24T / 30T / 40T / 60T ناماً ءاطغ عم دامسلال ربتخمل يكي لورديه سبكم

PCF: رصنعال مقرر



ةمدقم

عم دامسلال ربتخمل لاعف يكي لورديه سبكم داوملا ثاحبأ يف تانيعلال ريضحتل ناماً ءاطغ يف حاتم. ةيونورتكلإل تاغانصلالو ةلديصلالو 15T لى 60T.

ديزمالا فرعا

كصلال جذومن	PCF-15T
طغصلال قاطن	0-15 (لاكساب اجم 0-30) نط
سبكملا رطق	Φ80mm (د)
طغصلال سايقم	طغصلال ةفاتكو طغصلال ضرع
طغصلال صقألا دجالا (T)	ملم 30
يقاولا ءاطغال	يكبش حاجز
طغصلال رارقتسا	ةقيقد ≥1MPa/10
لمعالا ةلواط رطق	Φ90mm (د)
ةدمعالا ددع	ةعبرأ
لمعالا ءحاسم	80 × × 130 مم (م × م)
دلعبأ	260 × 175 × 395 مم (لوطلال × ضرعلا × اعافتلالا)
نرو	مچك 42
ةوق	طغص
1 [نط]	0.75 [لاكساب اجم]
3 [نط]	2.2 [لاكساب اجم]
5 [نط]	3.7 [لاكساب اجم]
10 [نط]	7.5 [لاكساب اجم]

12 [نط]	9 [الکساب اچیم]
15 [نط]	11.3 [الکساب اچیم]
20 [نط]	15 [الکساب اچیم]
30 [نط]	22.5 [الکساب اچیم]
40 [نط]	30 [الکساب اچیم]

زاهال امدخ رمع ريصقت ىل | كلذ يدؤي فوسف ال او ،الکساب اچیم 35 ماظن الا طغص ةدش زواجتت ال أ ب جي :ةطوح لم

غيفرتال قودنصل يربتخمل تابيحل سبكم

رصنعلال مقرر: PCV



ةمدقم

صاخلال ربتخمل سبكم عم كربتخم ةقد ززع بوبحل سبكم م ق. غيفرتال قودنصل انب، غيفرتال ةئي ب ي ف ةقدو ةلوه سب قيحاسملاو ريغص. قاستال انسحو ةدسكأل نم للقي امم. ي مقرر طغص سايقم عم مادختسال لهسو مبحل

ديزلال فرعا

راهجال رارط	PCV-10T1818	PCV-10T2020
طغصلال قاطن	ن ط 0-10.0	ن ط 0-10.0
طغصلال ةيل مع	يوديال طغصلال	يوديال طغصلال
نيحستال ةراج ةجرد	ي صقأ دك ةي وئم ةجرد 500	ي صقأ دك ةي وئم ةجرد 500
نيحستال ةحول	م م 180×180	م م 200×200
غيفرتال قودنصل ةدام	SUS 304 (أدصلل مواقم دالوف)	SUS 304 (أدصلل مواقم دالوف)
ويوتسالال مبح	م م 400 × 400 × 400	م م 400×100×400
بابال مبح	م م 300 × 350	م م 300×350
غيفرتال ةجرد	لاكساب اجم 0.1-	لاكساب اجم 0.1-
داعبالا	450 × 550 × 850 × 850 (لوط × صرع × لوط)	450 × 550 × 850 × 850 (لوط × صرع × لوط)
ةقاطال رصم	(تلوف 110 معدن أن كمي) زتره 50 تلوف 220	(تلوف 110 معدن أن كمي) زتره 50 تلوف 220

تازافقلا قودنصل ربتخم ةفاحصلا ةلآ

رصنعلال مقر: PCG



ةمدقم

رطيس ت ي تال ةئيب لال ربتخم ةفاحصلا ةلآ
ةصصختم تادعم . تازافقلا قودنصل اهليلع
يمقر طغض سايقمب داوملال لكشتو طغض ل
ةقدلال يلاع .

ديزمالا فرع

كصلال جومن	PCG-25T1818	PCG-25T2020
طغصلال قاطن	ن ط 0-25	ن ط 0-25
طغصلال ةلمع	طغصلال تي قوتب طغصلال في فخ جمانرب - طغصلال في فخ جمانرب	طغصلال تي قوتب طغصلال في فخ جمانرب - طغصلال في فخ جمانرب
طغصلال طاقتحال تقو	0-999.59 (ةنات .ةطقن)	0-999.59 (ةنات .ةطقن)
ةئفدلال ةرا ح ةجرد	ةي وئم ةجرد 500 ل ل لصت	ةي وئم ةجرد 500 ل ل لصت
ةئفدلال ةحول	ملم 180×180	ملم 200×200
تازافقلا قودنصل صبم	304 تناس	304 تناس
ويدوتسالال م ح ح	780×650×700	780×650×700
ةللاقنال ةروصمالم ح ح	م 240 × 260	م 240 × 260
عارفلال ةجرد	لاكساب اجم 0.1-	لاكساب اجم 0.1-
هلك زا هجال م ح ح	1200 × 950 × 1800 (لوطلال × لوطلال × لوطلال)	1200 × 950 × 1800 (لوطلال × لوطلال × لوطلال)
ةقاطلال دوزم	زتره 50 تلوف 220	زتره 50 تلوف 220

40T / 65T / 100T / 150T / 200T لصنفنملايئابرهكلايربتخملا تايبحلا سبكم

رصنعلا مقرر: PCES



ةمدقم

سبكم مادختساب ءافكب تانيعل ريضحت رفوتم - لصنفنملايئابرهكلايربتخملا داوملا ثاحبأل يلاثم و ءفلتخم ماجحأب ربكأ عونتب عتمتسا . كيماري سلاو ءلدي صلاو لباقلاو لومحملا راخلا اذ عم يلعأ طغضو ءجمربلل .

ديزمل فرعا

زارط زاھجلا	PCES-40T	PCES-65T	PCES-100T	PCES-150T	PCES-200T
قياطن طغضلا	نط 0-40	نط 0-65	نط 1-100	نط 1-150	نط 1-200
رطق سبكملا	130 مم (د)	160 مم (د)	200 مم (د)	250 مم (د)	290 مم (د)
ءلعل طغضلا	يجمانربلا طغضلا جم انرب	يجمانربلا طغضلا جم انرب	يجمانربلا طغضلا جم انرب	يجمانربلا طغضلا جم انرب	يجمانربلا طغضلا جم انرب
ليوحت طغضلا	لوحملا طغضلا ليوحت "ايئاقلت"	"ايئاقلت لوحملا طغضلا	"ايئاقلت لوحملا طغضلا	"ايئاقلت لوحملا طغضلا	"ايئاقلت لوحملا طغضلا
ءشاش لصرعلا	ءصوب 7 ساقم LCD ءشاش	ءصوب 7 ساقم LCD ءشاش	ءصوب 7 ساقم LCD ءشاش	ءصوب 7 ساقم LCD ءشاش	ءصوب 7 ساقم LCD ءشاش
ءامح ءادعلا	بابب يذالوفلا حوللا ءامح يوضع يجاجز	بابب يذالوفلا حوللا ءامح يوضع يجاجز	بابب يذالوفلا حوللا ءامح يوضع يجاجز	بابب يذالوفلا حوللا ءامح يوضع يجاجز	بابب يذالوفلا حوللا ءامح يوضع يجاجز
طوش ءناو سأل (T)	50 مم	50 مم	50 مم	50 مم	50 مم
محم ءحاسملا	160 × 300 مم (ن × م)	220 × 300 مم (ن × م)	260 × 250 مم (ن × م)	285 × 290 مم (ن × م)	290 × 300 مم (ن × م)
ءاعبال ءيجراخلا	500 × 700 × 800 مم (ءافترال × لصرعلا × لوطلا)	580 × 700 × 800 مم (ءافترال × لصرعلا × لوطلا)	850 × 500 × 950 مم (ءافترال × لصرعلا × لوطلا)	950 × 600 × 1000mm (L × W × H)	1000 × 650 × 1050mm (L × W × H)
ءقياطل ءوزم	1500 طاو (110 تلوو / 220 طاو)	1500 طاو (110 تلوو / 220 طاو)	1500 طاو (110 تلوو / 220 طاو)	1500 طاو (110 تلوو / 220 طاو)	1500 طاو (110 تلوو / 220 طاو)
نزولا	مك 200	مك 280	مك 520	مك 620	مك 850

مخ حة اساس الم	110×140 م (م×ن)	140×160 م (M×N)	140×160 م (M×N)	175×180 م (م×ن)	185×220 م (م×ن)	185×250 م (م×ن)	200×260 م (M×N)
داع بال ا هج راج ا	185 × 320 × 360 م (لوط × صرع × اف ت را)	230 × 390 × 420 م (لوط ل ا × صرع ل ا × اف ت رال ا)	230×390×420 م (اف ت رال ا × صرع ل ا × ل و ط ل ا)	280 × 460 × 550 م (اف ت رال ا × صرع ل ا × ل و ط ل ا)	300 × 520 × 580 م (اف ت رال ا × صرع ل ا × ل و ط ل ا)	330 × 580 × 620 م (اف ت رال ا × صرع ل ا × ل و ط ل ا)	400 × 620 × 620 م (اف ت رال ا × صرع ل ا × ل و ط ل ا)
ردص م ة قاط ت ادع الم	طاو 240 (ن كم ي صي صخ ت 220 ت/ل و ف /110)	طاو 550 (ن كم ي صي صخ ت 220 ت/ل و ف /110)	صي صخ ت ن كم ي طاو 550 (220 ت/ل و ف /110)	550 طاو (220 ت/ل و ف /110) (اه صي صخ ت ن كم ي)	صي صخ ت ن كم ي طاو 550 (220 ت/ل و ف /110)	1500 طاو (ن كم ي صي صخ ت 220 ت/ل و ف /110)	1500 صي صخ ت ن كم ي طاو (220 ت/ل و ف /110)
نزو ت ادع الم	م ح ك 50	م ح ك 90	م ح ك 90	م ح ك 150	م ح ك 180	م ح ك 240	م ح ك 380

2T ةفاحصلال هيليب Kbr

رقصنعال مقرر: PCKBR



ةمدقم

سبكم - KINTEK KBR سبكم مكل مدقن
ممصم لومحم یرب تخم یرلوردیه
نیئدتملال نیمدختسملل

دی زملال فرعا

جدومن	PCKBR-2T
لمعال طغص (T)	0-2 (لاکسراب اجم 30)
سبكمال رطق	≥1MPa/10 ةقیق د
لمعال ةلواط رطق	Φ45mm (د)
ةدمعال ددع	نی نثا
لمعال ةحاسم	54×55 (م×ن)
داعبا	100×220×220 (اعافترالال×لوطلال×صرعلال)
محمك نزولال	4.8 محك

غريفتلا قودنصل يوديلا ربتخمل تايرك سبكم رصنعلا مقرر: PCVM



مدمقم

ةرابع غريفتلا قودنصل يربتخمل سبكملا مدممصملا تادعمل نم ةصصختم ةعطق نع اهنم سيسئرلا ضرغل او .يربتخمل مادختسالل تابلطتمل آقفو قيحاسملاو بوبحل طغض وه ةددم.

ديزملا فرعا

راهجلا رارط	PCVM-10T
طغضلا قاطن	نط 0-10.0
طغضلا ةيلمع	يوديلا طغضلا
نيخستلا ةراج ةجرد	يصفأ دجك ةيؤئم ةجرد 500
نيخستلا ةحول	م 200 × 200 × 180 م
غريفتلا قودنصل ةدام	SUS 304 (أدصلل مواقم دالوف)
ويديوتسالل مجح	م 400 × 400 × 400
بابال مجح	م 300 × 350
غريفتلا ةجرد	لاكساب اجيم 0.1-
داعبالا	450 × 550 × 550 × 850 (لوطلال × ضرغلا × لوطلال)
ةقاطلا دورم	220 (تلوف 110 معدت أن نكمي) زتره 50 تلوف



Kintek Solution

ةقطنم ،مولعلا ةءاج 89 مقر :سيسيئرلا رقملا
نصيللا ،وشتغنشت ،ةقئافللا ايجولونكتلا

