



KINTEK SOLUTION

## سرہف ۛنزاوتم ۛفاحصلال ۛلآ

ۛررالال اءءملا ، ۛنل ۛءاءل اءولاءك نم ءلزم ىل ۛ لوصللل انب لصلال  
لآ ، ۛوولال ۛلملل الال اءءم ، ۛلممءملا ءاوملاو ۛكالءل سالا ءاوملا

# KINTEK SOLUTION

## ةكرشلل فلم

### >>> انع تامولعم

نوسركم قيرفلاءضع ، يجولونكت هجوت تاذةمظنم يه Kintek Solution Ltd  
ثحبلا تادعم يف ةيقووثومو ةيلعاف رثكألا تاركببالاو ايجولونكتلا فاشكسالا  
، ةديجال داوملا نع ثحبلاو ، يويحل ائيايميكلا لعافتلا تالاجم لثم ، يملعلا  
تادعمو . ةيودألا يف لجال وه امك ، ديرببالاو ، غارفلا قلخو ، ةيرارحلا ةجلعلاو  
لورببالا جارختسا

نحو ، صحفلا تادعم لاجم يف ةينغ تاربخ انبستك ، ةيضاملا أماع نيرشعلا يف  
انمق امك ، مهعقاوو ةالمعلا تاجايتحال أقفو لولحلاو تادعملا نم لك ريفوت ىلع نورداق  
انيدل و ، ددحم لمع ضرغ عم قفاوتت يئالءالمعلا لئصفت تادعم نم ريثكلا ريوطت  
لثم ، ةفلتخم لود نم دهاعملاو تاعمالجلا نم ديدعلا يف ةحجانلا عيراشملا نم ريثكلا  
طسوألا قرشلاو ادنلليزوينو ايلارلسأو ةيبونجلاو ةيلامشلا اكيرمأو ابوروأو ايسآ  
ايقيرفأو

ءاضعأ لمع فقومل ةعئارةمالع يه صالحإلاو دجال لمعلاو ةعيرسلا ةباجتسالاو ةنهملا  
انئالعم نيب ةبيطةمسن انبسكي امم ، انقيرف

ةكراشمو ، قطانملاو نادلبلا فلتخم نم انئالعم ةمدخل نودعتسمو انه نحو  
!أعم ةيقووثومو ةيلعاف رثكألا ايجولونكتلا



# يئابرهكل ربتخم لل دراب يكي تاتسوزي سبكم (Cip) 12T / 20T / 40T / 60T

رصنعل مقرر: PCIE

## مقدم

صئاصخب ةدحومو ةفيثكءازجأ جتنأ طغضلا ةلأ مادختساب ةنن سحم ةيكي ناكيم يئابرهكل ربتخم لل ي ةدرابلل ةنزواتم لل داوم لل ثاحبأ ي ف عساو قاطن يلع مدختست ةلاعف . ةينورتكللإل تاعانصل او ةلديصل او غارف لل عم ةقفاوتمو ةريغصو

## ديزملل فرع



كصلل جذومن	12T-يئابرهكل	20T-يئابرهكل	40T-يئابرهكل	60T-يئابرهكل
طغضلا قاطن	0-12 نط (0-17 لالكساب اجمي)	0-20 نط (0-21 لالكساب اجمي)	0-40 نط (0-30 لالكساب اجمي)	0-60 نط (0-34 لالكساب اجمي)
سبكم لل رطق	تيزللة ناوطسأ ي ف (د) مم 95 موركلل ةيلطم لل	تيزللة ناوطسأ ي ف (د) مم 110 موركلل ةيلطم لل	تيزللة ناوطسأ ي ف (د) مم 130 موركلل ةيلطم لل	تيزللة ناوطسأ ي ف (د) مم 150 موركلل ةيلطم لل
طغضلا سراقم	0.0-40.0MPa يئابرهكل	0.0-40.0MPa يئابرهكل	0.0-40.0MPa يئابرهكل	0.0-40.0MPa يئابرهكل
ةتكلل يئابرهكل (T)	40 ملم	40 ملم	50 ملم	50 ملم
طغضلا ةقيرط	طغضلا يئابرهكل لل طغضلا يئابرهكل	طغضلا يئابرهكل لل طغضلا يئابرهكل	طغضلا يئابرهكل لل طغضلا يئابرهكل	طغضلا يئابرهكل لل طغضلا يئابرهكل
طغضلا ديحج ةقيرط	طغضلا يئابرهكل لل طغضلا يئابرهكل	طغضلا يئابرهكل لل طغضلا يئابرهكل	طغضلا يئابرهكل لل طغضلا يئابرهكل	طغضلا يئابرهكل لل طغضلا يئابرهكل
يحمي	يئابرهكل جازل	يئابرهكل جازل	يئابرهكل جازل	يئابرهكل جازل
ةطيرحم ةرارحلا ةجرد	10 ةيؤئم ةجرد -40 ةيؤئم	10 ةيؤئم ةجرد -40 ةيؤئم	10 ةيؤئم ةجرد -40 ةيؤئم	10 ةيؤئم ةجرد -40 ةيؤئم
يكي تاتسوزي طغضلا	0-300 لالكساب اجمي	0-300 لالكساب اجمي	0-300 لالكساب اجمي	0-300 لالكساب اجمي
طغضلا ةفرع يكي تاتسوزي	Φ22 × 70 (ن × م)	Φ30 × 120 (ن × م)	Φ40 × 150 (ن × م)	Φ50 × 150 (ن × م)
ةيجراخل داغبالا	305 × 430 × 530 مم (لوطلل × عافترال × صرع)	305 × 430 × 600 مم (لوطلل × عافترال × صرع)	355 × 450 × 710 مم (لوطلل × عافترال × صرع)	405 × 470 × 720 مم (لوطلل × عافترال × صرع)
ةقاطلا دوزم	550 طاو (220 تلو ف / 110 نكمي) (اهصيصخت)	550 طاو (220 تلو ف / 110 نكمي) (اهصيصخت)	550 طاو (220 تلو ف / 110 نكمي) (اهصيصخت)	550 طاو (220 تلو ف / 110 نكمي) (اهصيصخت)
تادع م نرو	110 مچك	120 مچك	150 مچك	200 مچك

# يوديلا درابلا ةنزواتملا صارقالا سبكم / 60T

رصنعلا مقر: PCIM

## ةمدقم



ةيوديلا ةنزواتملا طغضلا ةلآ ربتعت دادعلا ةءافكلا ةيلع تادعملا نم ربتخملل يف عساو قاطن يلع ةمدختسملا تانيعل اتاعانصل او كيماريصل او ةلديصل او داوملا ثاحبأ يف قيقدلا مكحتلاب حمسي هنإ. ةينورتكلإلا غارف ةئيبي يف لمعي نأ نكمي و طغضلا ةيلمع

## ديزمل فرع

كصلل جذومن	PCIM-12T	PCIM-20T	PCIM-40T	PCIM-60T
طغضلا قاطن	0-12 (لاكساب ايم 0-17)	0-20 (لاكساب ايم 0-21)	0-40 (لاكساب ايم 0-30)	0-60 (لاكساب ايم 0-34)
سبكملا رطق	تيز ةناوئسأ يف (د) 95 مم موركلاب ةيلطملا	تيز ةناوئسأ يف (د) 110 مم موركلاب ةيلطم	تيز ةناوئسأ يف (د) 130 مم موركلاب ةيلطم	تيز ةناوئسأ يف (د) 150 مم موركلاب ةيلطم
طغضلا سرايم	سرايمب طغضلا و طغضلا ضرع جودزم	سرايمب طغضلا و طغضلا ضرع جودزم	سرايمب طغضلا و طغضلا ضرع جودزم	سرايمب طغضلا و طغضلا ضرع جودزم
ةتكليل صقألا دجالا (سبكملا T)	40 ملم	40 ملم	50 ملم	50 ملم
يحمي	يوضعلا جازلا	يوضعلا جازلا	يوضعلا جازلا	يوضعلا جازلا
ةطحيحملا ةرارحلا ةجرد	10 ةيؤئم ةجرد 40- ةيؤئم	10 ةيؤئم ةجرد 40- ةيؤئم	10 ةيؤئم ةجرد 40- ةيؤئم	10 ةيؤئم ةجرد 40- ةيؤئم
يكيئات السالا طغضلا	0-300 لاكساب ايم	0-300 لاكساب ايم	0-300 لاكساب ايم	0-300 لاكساب ايم
طغضلا فرغ يكيئات السالا	(ن × م) 22 × 70 مم	(ن × م) 30 × 120 مم	(ن × م) 40 × 150 مم	(ن × م) 50 × 150 مم
ةيجراخلا داغابالا	305 × 195 × 530 (لوطلا × داغابالا × ضرعلا)	305 × 195 × 600 (لوطلا × داغابالا × ضرعلا)	355 × 215 × 710 (لوطلا × داغابالا × ضرعلا)	405 × 240 × 720 (لوطلا × داغابالا × ضرعلا)
تادعملا نرو	90 مجك	100 مجك	130 مجك	180 مجك

طغضلا ليوتح		
يلعفل طغضلا	ةفرعلا طغص	ماطنلا طغص
1.7 [نط]	1.86 [لاكساب ايم]	25 [لاكساب ايم]
3.5 [نط]	3.72 [لاكساب ايم]	50 [لاكساب ايم]
5 [نط]	5.57 [لاكساب ايم]	75 [لاكساب ايم]
7 [نط]	7.43 [لاكساب ايم]	100 [لاكساب ايم]
8.7 [نط]	9.29 [لاكساب ايم]	125 [لاكساب ايم]
10.5 [نط]	11.2 [لاكساب ايم]	150 [لاكساب ايم]
14 [نط]	14.8 [لاكساب ايم]	200 [لاكساب ايم]
17.5 [نط]	18.6 [لاكساب ايم]	250 [لاكساب ايم]
21 [نط]	22.3 [لاكساب ايم]	300 [لاكساب ايم]

ەمدى رمدى ىلع كىلد رتۇيىسىف ال، لالاساب اچىم 35 ماظنللا طغىس زواجى ال ابجى، مانى لكشوب: رىكىدت  
زاهجلا.

# دراپال ىلع لصفنم لاي ئابرهكلل يكي تاتسوزي إلال سبكم ل (Cip) 65T / 100T / 150T / 200T

رصنعلال مقر: PCESI



## ةمدقم

دراپال ىلع لصفنم لاي ئابرهكلل يكي تاتسوزي إلال سبكم ل، يلع أوطغ ريوت ىلع ةرداق ةلصفنم لاي تال تاقيبطتلال رابتخال ةبسانم اهلعجي ةيلاع طغض تايوتسم بلطت.

## ديزملال فرعا

راهجال رارط	PCESI-65T	PCESI-100T	PCESI-150T	PCESI-200T
قاطن طغضال	0-65T	0-100T	0-150T	0-200T
رطق سبكم لال	تيزلا ةناوئاسأ ي ف (د) مم 160 ي ف (د) مم 160 موركلاب ةيلطم لال موركلاب ةيلطم لال تيزلا ةناوئاسأ	ةناوئاسأ ي ف (د) مم 200 ي ف (د) مم 200 موركلاب ةيلطم لال موركلاب ةيلطم لال تيزلا ةناوئاسأ	ةناوئاسأ ي ف (د) مم 200 ي ف (د) مم 200 موركلاب ةيلطم لال موركلاب ةيلطم لال تيزلا ةناوئاسأ	ةيلطم تيزلا ةناوئاسأ ي ف (د) مم 290 موركلاب تيزلا ةناوئاسأ ي ف (د) مم 290 موركلاب ةيلطم لال موركلاب ةيلطم لال تيزلا ةناوئاسأ
ةيلمع طغضال	طغضال - جمانربال طغضال - جمانربال زاجتخا - جمانربال زاجتخا - توتوقم لال طغضال فيفخت	جمانربال طغضال - جمانربال زاجتخا - جمانربال زاجتخا - توتوقم لال طغضال فيفخت	جمانربال طغضال - جمانربال زاجتخا - جمانربال زاجتخا - توتوقم لال طغضال فيفخت	جمانربال طغضال - جمانربال زاجتخا - جمانربال زاجتخا - توتوقم لال طغضال فيفخت
ليوت طغضال	ليوتب ائاقلت جمانربال موقبي ةيلاع لهلمحتت يذلا طغضال	طغضال ائاقلت جمانربال لويحي ةيلاع لهلمحتت يذلا	طغضال ائاقلت جمانربال لويحي ةيلاع لهلمحتت يذلا	ليوتب ائاقلت جمانربال موقبي ةيلاع لهلمحتت يذلا طغضال
ةشاش صرع لال	ةصوب 7 ساقم LCD ةشاش	ةصوب 7 ساقم LCD ةشاش	ةصوب 7 ساقم LCD ةشاش	ةصوب 7 ساقم LCD ةشاش
ةيماح تادع لال	يجاجر باب عم ةيذالوف ةحول ةيماح يوضع	يجاجر بابب يذالوف لال ةيماح يوضع	يجاجر بابب يذالوف لال ةيماح يوضع	يجاجر باب عم يذالوف لال ةيماح يوضع
طغضال نكاس لال	0-300 لالكساب اجيم	0-300 لالكساب اجيم	0-300MPa	0-300MPa
ةفرع طغضال نكاس لال	Φ50×150 مم (م×ن)	Φ60×150 مم (م×ن)	Φ80×150 مم (م×ن)	Φ90×150 مم (م×ن)
طوس ةناوئاسأ لال (T)	50 مم	50 مم	50 مم	50 مم
محم ةحاس لال	220 × 400 مم (م×ن)	260×400 مم (م×ن)	280×400 مم (م×ن)	290×420 مم (م×ن)
دعبال دايع لال	700×450×1050mm(L×W×H)	850×500×1100mm(L×W×H)	950×550×1150mm(L×W×H)	1000×650×1200mm(L×W×H)
ةقاط رصم تادع لال	1500 طاو 220 صيصخت نكمي (مي) طاو 110/تلف	1500 طاو 220 صيصخت نكمي (مي) طاو 110/تلف	1500 طاو 220 صيصخت نكمي (مي) طاو 110/تلف	1500 طاو 220 صيصخت نكمي (مي) طاو 110/تلف
تادع لال نزو	350 مچك	580 مچك	680 مچك	980 مچك

# رېتخم ليل يكي تاموتوالا درابل يكي تات سوزي اإل سب كم ل

## (Cip) 20T/40T/60T/ 100T

رصن عل م قر: PCIA



### م دقم

انسب كم عم ءافكب تاني عل ريضحت  
يواستم ل درابل رېتخم ليل يكي تاموتوالا  
ثا ب أ يف عساو قاطن يل ع مدخت سئ. طغض ل  
ة. ينورتك ل إلال تاغان صل او ءلدي صل او داوم ل  
سب كم ب ءنراقم ركب أ كم كحت و ءنورم رفوي  
ة. يئاب رهكل ل ينا كم ل في ظنت ل

### دي زم ل فرعا

راهج ل رارط	PCIA-20T	PCIA-40T	PCIA-60T	PCIA-100T
طغض ل قاطن	0-20T	0-40T	0-60T	0-100.0T
رطق سب كم ل	تيز ءناو طسا يف (د) مم 110 مورك ل اب ءي لطم	تيز ل ءناو طسا يف (د) مم 130 مورك ل اب ءي لطم	تيز ل ءناو طسا يف (د) مم 150 مورك ل اب ءي لطم مورك ل اب ءي لطم ءناو طسا	ءناو طسا يف (د) مم 200 مورك ل اب ءي لطم تيز ل
ءي ل عم طغض ل	طغض ل جم ان رب - جم ان رب ل طغض في فخ - جم ان رب ل تبثت توقوم ل طغض ل	طغض ل جم ان رب ل طغض ل - طغض ل في فخ - جم ان رب ل زاجت حا - توقوم ل	طغض ل - جم ان رب ل طغض ل جم ان رب ل زاجت حا - جم ان رب ل توقوم ل طغض ل في فخ ت	جم ان رب ل طغض ل - جم ان رب ل طغض ل في فخ - جم ان رب ل زاجت حا توقوم ل
لي وحت طغض ل	اي ءاقل ت جم ان رب ل موق ي هلمحتت يذ ل طغض ل لي وحت ة	يذ ل طغض ل اي ءاقل ت جم ان رب ل ل وحي ة	طغض ل اي ءاقل ت جم ان رب ل ل وحي ة	لي وحت ب اي ءاقل ت جم ان رب ل موق ي ة
صرع ل ءشاش	ءصوب 4.3 ساقم LCD ءشاش	ءصوب 4.3 ساقم LCD ءشاش	ءصوب 4.3 ساقم LCD ءشاش	ءصوب 7 ساقم LCD ءشاش
ءي ام تادع ل	باب ب يذال و ف ل حول ل ءي ام يوضع ياجز	ياجز باب ب يذال و ف ل حول ل ءي ام يوضع	ياجز باب ب يذال و ف ل حول ل ءي ام يوضع	ياجز باب ب يذال و ف ل حول ل ءي ام يوضع
طغض ل نكاس ل	لاكساب احي م 300	لاكساب احي م 300	لاكساب احي م 300	لاكساب احي م 300
طغض ل ءفرغ نكاس ل	Φ30×150 مم (م×ن)	Φ40×150 مم (م × 150 م × ن)	Φ50×150 مم/30×150 مم	Φ60×150 مم (م×150 م)
طوش ءناو طسا ل (T)	50 مم	50 مم	50 مم	50 مم
عنص ن صئ اصح ة	ءحول ل جج رءتم ل ارذل ل لك يه جج رءتم ل ارذل ل لك يه ءي و لعل ليغش ل ل ءم ءالم رتكا يولعل	نم يولعل ءنجل ل جج رءتم ل ارذل ل لك يه ءم ءالم رتكا يولعل جج رءتم ل ارذل ل ليغش ل ل	يولعل ءنجل ل جج رءتم ل ارذل ل لك يه ارذل ل لك يه يولعل زازهل ارذل ل نم ءم ءالم رتكا يولعل جج رءتم ل ارذل ل ليغش ل ل	يولعل ءنجل ل جج رءتم ل ارذل ل لك يه ارذل ل لك يه يولعل زازهل ارذل ل نم ءم ءالم رتكا يولعل جج رءتم ل ارذل ل ليغش ل ل
ءاعبال ءي راج ل	240×390×560 (لوط × صرع × ءافترا × صرع)	280 × 460 × 660 (ءعاس ل × صرع ل × لوط ل)	/	330 × 580 × 720 (لوط × صرع × ءافترا × ءافترا)
ءقاط رصم تادع ل	220 صي صخ ت نكم ي (طاو 550 ت/لوف/110)	220 صي صخ ت نكم ي (طاو 550 ت/لوف/110)	220 صي صخ ت نكم ي (طاو 550 ت/لوف/110)	220 صي صخ ت نكم ي (طاو 550 ت/لوف/110)
تادع ل نزو	مك 120	مك 180	مك 240	مك 290

# يواستم ئفاد يكي تاموتوا يرب تخم يكي تات سوزي سبكم طغضال (Wip) 20T/40T/60T

رصنعال مقر: PCIH



## ةمدقم

يكي تات سوزي ال سبكم ال ةافك فشتك  
عيمج يلع دحوم ال طغضال (WIP) ئفاد  
ي ف ةمدخت سمل اعطق لل ةيلاثم .حطسأل  
الاعف اطغض WIP نمضت ،تاينورتك لل ال ةانص  
ةراح تاجرد ي ف ةدوجل ال اعو ةفلكتل ا ثيح نم  
ةضفخنم .

## ديزلما فرعا

راهال رارط	PCIH-20T	PCIH-40T	PCIH-60T
طغضال قاطن	0-20T	0-40T	0-60.0 نط
سبكم ال رطق	ةيلطم تيز ةناووسأ ي ف (د) مم 130 موركالاب	ي ف (د) مم 150 موركالاب ةيلطم تيز ةناووسأ موركالاب	ي ف (د) مم 200 موركالاب ةيلطم تيز ةناووسأ
طغضال ةيلعم	توقوم ال طغضال في فخت-طغضالاب طافتح ال اعانرب - يجم انرب ال طغضال اعانرب		
رابطن ال تقو	ةينات 0 ال ةينات 1	ةينات 0 ال ةينات 1	ةينات 0 ال ةينات 1
طغضال ليوتح	ةينعال هل محتت يذل طغضال ليوتحتب آيئاقت جم انرب ال موقبي		
الصرع	ةصوب 4.3 ساقم LCD ةشاش	ةصوب 7 ساقم LCD ةشاش	ةصوب 7 ساقم LCD ةشاش
ةراح ةجرد نيخس ال	ةيؤئم ةجرد 200.0-ةفرعال ةراح ةجرد	ةيؤئم ةجرد 200.0-ةفرعال ةراح ةجرد	ةيؤئم ةجرد 200.0-ةفرعال ةراح ةجرد
نكاس ال طغضال	لكساب اعيم 300	300MPa	لكساب اعيم 300
طغضال ةفرغ نكاس ال	Φ30×150 مم (م×ن)	Φ40 × 150 مم (م × م)	Φ×50×150 مم (م × 150 م × ن)
ةناووسأل طوش (T)	50 مم	50 مم	50 مم
عنصنص العيون	ليغش لل ةمءالم رتأك ججراتم عارذ ل لكيه ةيولعال ةجولل ججراتم ال عارذ ل لكيه		
ةيجراخ ال داغال	280 × 460 × 660 (لوط × صرع × اعافترا × اعافترا)	280 × 460 × 660 (لوط × صرع × اعافترا × اعافترا)	330 × 580 × 720 (لوط × صرع × اعافترا × اعافترا)
ةقاط رصم تادعالم	1800 صيصخت نكمي (طاو 220 ت/لوف/110)	1800 صيصخت نكمي (طاو 220 ت/لوف/110)	3000 صيصخت نكمي (طاو 220 ت/لوف/110)
تادعالم نرو	180 مجك	180 مجك	290 مجك





## Kintek Solution

ةقطنم ،مولعل اءاج 89 مقر :سئئرل رقرملا  
نصلل ،وشغنشت ،ةقئافل اءولونكلل

