



KINTEK SOLUTION

سرھف ٲربربآآم ٲراسآ

ٲررارآلا آاآملا ، ٲنرر آاآملا آاآولآآ ن م آرزم رلآ لوصآلل انب لآصآ
آلل ، ٲررورآلا آاآملا آاآم ، ٲررلمآملا آاآملا وٲررآلا آاآملا آاآملا

KINTEK SOLUTION

ةكرشلال فلم

>>> انع تامولعم

نوسركم قيرفلا ءاضأو ، يجولونكت هجوت تاذ ءدحاو ءمظنم يه KinTek Group Limited
شحبلا تاءعم يف ءي قوثومو ءيلاعف تاركتابالاو تاي نقتال رثكأ فاشكتسال
، ءديجل داوملا نع شحبلاو ، يويحلل ءئاي مكيلا لعافتلا لاجم لثم ، يم لعلال
جاركتسا تاءعمو ءي وءاللا يف لالحل وه امك ، ديرببالاو ، غارفلا قلخو ، ءيرارحلا ءلعملاو
لورببال.



ةنحطملا ةيظاطملا ةراسكلل ةحوتفملا طلخلال ةنحطم ةناوطلأل ةيئانث ةونلا نم ةحوتفملا

رصنعلال مقر: RPM-04



ةمدقم

طلخل طاطملا ةجلاعم ةنيكام ميمصت مت لثم ةيلعلا ةيئيزجال تارمي لوبل تيشت و غابصلال ةيكيستسالبل مال داوملاو طاطملا اهرغو شتابرتساملاو

ديزملال فرعا

ليدوملا مقر	RPM-04A	RPM-04B	RPM-04C
ةناوطلأل ةعرس	ةتبات ةعرس	دحاو ددرت سكاك	جودزملال ددرتال سكاك
مكحتال ةحصو	PLC جمانرب يف مكحتال و PID مكحتال		
ةفافلل محج	120 * 350 مم (بلطلال بسح و)		
نيحستال ةحصو	تيزلاب نيحستال / يئابرهكل نيحستال		
ديرتال ةحصو	ال (يرايثخ) روبنصلال ةمامب ديرت و ديرت دجوي ال		
جرحدلال ةوحف ليدعت	ا ⁺ يئابرهك و ا ⁺ يودي ةوحفلال ليدعت		
بيلقتال ةحصو	يئاقولتال و ا ⁺ يودي بيلقتال		
نامأل زاهج	ئراوطلال تالال يف حتفال ماظن و ا ⁺ يسكعلال فقوتال		
كرحملا ةوق	1 * بلطلال بسح و ا ⁺ طاووليك 0.75	2 * بلطلال بسح و ا ⁺ طاووليك 0.75	
ال (عافترالال × قمعلال × عرضال) محجال	1100*560*1150 مم		
محك (نرولا)	محك 400	محك 450	
ةقاطال رصم	3 \$ \$ \$ AC380V		

* الاملال تابلطتمل آقفو ةصاخ جذامن عي نصتو ميمصت نكمي *

ةلاعف :ةريغصلا مغانملاو تارتخملل ةريغص ةيكف ةراسك ةلوقعم راعسأبو ةنرمو

رصنعلا مقرر :KT-EP



ةمدقم

لجأنم ةريغصلا ةيكفلا ةراسكلل فشتك
يف ةلوقعم راعسأبو نرملل ةلاعفلل ريسكتلا
محلل ةيلاثم .ةريغصلا مغانملاو لاماعلا
!نآلا ديزملا فرع .روصلاو تاماخلاو

ديزملا فرع

زارملا	(مم) ةيدغتلا دفنم م حح	(مم) ةيدغتلا تاميسح م حح	(مم) غيرفتلا تاميسح م حح	(دعاس/نط) ةيحاتنإلا ةعسلا	(طاوولي ك) ةقاطلا
EP-60x100	60x100	<50	<8	0.15-0.5	1.5
EP-100x125	100x125	<80	3-15	0.2-1.0	3.0
EP-125x150	125x150	<100	3-25	0.5-1.2	3.0
EP-150x250	150x250	<125	<45	1.0-4.0	5.5

ةئيبلة ةيامحو ،ةءافكلا ةيلاع :قلغلل ةمكحم ةيكف ةراسك ةقوئومو ةنمآو

ررصنل مقرر :KT-EPB



ةمدقم

ةءافك :قلغلل ةمكحم ةيكفلا ةراسكلا فشكلا
هب قوئومو ةنمآو قحسو ،ةئيبلة ةيامحو ،ةيلاع
اهريغو مغانملاو تاربتخملا

ديزملل فرعا

زارطلا	(مم) ةيدعتلا ذفنم م حح	(مم) ةيدعتلا تاميسح م حح	(مم) عيرفتلا تاميسح م حح	(دعاس/نط) ةيحاتنلا ةقاطلا	(طاوولي ك) ةقاطلا
EP-2	60x100	<50	<8	0.15-0.5	1.5
EP-1	100x125	<80	3-15	0.2-1.0	3.0
EP-3	125x150	<100	3-25	0.5-1.2	3.0
EP-150x250	150x250	<125	<45	1.0-4.0	5.5
EP-250x400	250x400	<210	<80	5-16	13

ةنيعل ررضحتل قلغلل ةمكحم ةيربتم ةقرطم ةراسك ةافكب

ررضنعلل مقر: KT-PCZ



ةمدقم

ةيربتمل ةقرطمل ةراسكل فشتكا
ةلالتم .ةافكب تانيعلل ررضحتل ةموتخمل
ةراسكل هذ نمضت ،ثاأبال او نءامل او محلل
ةئيبلل ةمئال مو ةيلاع ةيجاتنل ةافكب.

ديزلل فرعل

زارطلل	(مم) ةيدعتلل مح	(مم) عيرفتلل مح	(ءعاس/مك) ةيجاتنل	(طاوولكل) كرحملل ةوق
PCZ-180x150	≤50	<6, <3, <1 (لليءتلل لباقل)	<600	1.5
PCZ-250x360	≤150	<13, <6, <3 (لليءتلل لباقل)	<1200	3
PCX-180x150	≤50	<3 (لليءتلل لباقل)	<120	1.5



Kintek Solution

ةقطنم ،مولعل اءاج 89 مقر :سيئرل ررقملا
نصللا ،وشتغنشت ،ةقئافللا ايجولونكتلا

