



KINTEK SOLUTION

سرھف ۋي جاجزل ربتخم لاناوا

ۋي رارجل اءءم لانا، ۋنيء ءاءء اءءولاءك نم ءي زم ىلع لوصحلل انب لصلءا
ءل، ۋي وىءل اءمكى لانا ءاءم، ۋي لمءم لانا ءاوم لانا ۋي كالهء سالا ءاوم لانا

KINTEK SOLUTION

ةكرشلل فلم

>>> ان ع تامولعم

نوسركم قيرفلا ءاضأو ، يجولونكت هجوت تاذ ءدحاو ءمظنم يه KinTek Group Limited
شحبلا تادعم يف ءي قوثومو ءيلعاف تاراك تبالاو تاي نقتلارثكأ فاشك تسال
، ءديجل داوملا نع شحبلاو ، يويحلل ءئاي مكي لل لعاف لل الاعم لثم ، يم لل
جاركتسا تادعمو ءي ودألا يف لالحل وه امك ، ديرب تبالو ، غارفلا قلخو ، ءيرارحلل ءلعملاو
لورب تبال.



تيلويزلا نم ةفافش ةيجاجز تارك ةبذبذتم ةيجاجز تازرخ ةيربتمخلم

رصنعال مقر :KTG-4



ةمدقم

يف همادختسا عيشي يذلا ،يجاجزلا زازتهال زرخ
ةيجاجز تارك نع ةرابع ،ةيربتمخلم تائيبل
تيلويزلا نيوكت عنمل ةمصم ةفافش

ديزلم فرعا

رطوقا	لمالكاب ةوبعال نرو	فيلغتل
2.5 م م	18.68g	ةوبع/ةعطق 1000
3 م م	39.92g	ةوبع/ةعطق 1000
4 م م	81.58g	ةوبع/ةعطق 1000
4.5 م م	123.57g	ةوبع/ةعطق 1000
5 م م	159.39g	ةوبع/ةعطق 1000
6 م م	281.06g	ةوبع/ةعطق 1000
7 م م	451.38g	ةوبع/ةعطق 1000

رتل 10-50 ةرتس جاجزلا لعافم

KR-10 :رصنعالا مقر



ةمدقم

تام ادختسالا ددعتم يجاجزلا لعافم لافشتك
ةيئاي ميكل او ةيئاولدا تاعانصل ل 10-50L
ةعرس يف قيقد مكحت رفوتي .ةيجولوي بواو
، ةمالسل ددعتم ةيامح تادحوو ، كيحتلا
كي رش ، KinTek ، صي صختلل ةلباق تاراخي و
كب صاخلا جاجزلا لعافم .

ديزمالا فرعا

جدومن	KGR-10	KGR-20	KGR-30	KGR-50
لعافم الم حح	رتل 10	رتل 20	رتل 30	رتل 50
ةرتسل الم حح	رتل 3	رتل 6	رتل 10	رتل 16
كيحتلا ةوق	طاو 60	طاو 90	طاو 180	طاو 180
عروت .ىلعالا	م س / ن توين 132	م س / 200N	م س / 200N	م س / 273N
مختلا ءانيم	PTFE			
ةعرسال يف مكحتلا	ةعرسال ميظنت سيلب س Knop			
كيحتلا ةعرس	ةقيقدلا يف ةرود 0-650			
لمعالا ةراح ةجرد	ةجرد 250 ~ -80			
ةسنكم	لاكساب اجم 0.098			
ةمالسل ةيامح	ةدئازلا ةراحلا ةجرد نم ةيامحلا / صرألا أطخ / دئازلا رايتلا نم ةيامحلا			
لمعالا ةئيب	5-35 °C			
ةقاطلا دوزم	زتره 50/60 ، تلوف 110-440			
ةيلكلا داعبالا	ملم 600 * 580 * 2000	ملم 700 * 580 * 2100	ملم 640 * 600 * 2280	ملم 700 * 630 * 2500
يفاصلال نزولا	مجمك 75	مجمك 125	مجمك 135	مجمك 140

1-5L رتس جاجزلا لعافم

KR-1: رصنعلال مقرر



عمدقم

ةينالديصلال ككاجتنم لثمألال لجال فشكلا
ماظن لالخنم ةيجولويبلل وأ ةيئاي ميكلل وأ
انب صالال 1-5L فالغب يجاجزلا لعافملا
ةحاتم ةصصملا تارايلال

ديزملا فرعا

جدومن	KGR-1	KGR-2	KGR-3	KGR-5
لعافملا مجح	رتل 1	رتل 2	رتل 3	رتل 5
ةرتسلال مجح	رتل 0.3	رتل 0.6	رتل 0.9	رتل 1.5
عمقلال مجح	رتل 0.2	رتل 0.2	رتل 0.2	رتل 0.5
متخلال عارف	Teflon + Viton Sealing			
ةعرسلا ي ف مكحتلا	ةعرسلا ميطنت سيلبتس Knop			
كيرحتلا ةعرس	ةقيدللا ي ف ةرود 0-1300			
لمعلا ةراح ةجرد	ةجرد -80 ~ 250			
ةسنكم	لالكساب اجم 0.098			
ةمالسلال ةيامح	ةدئازلا ةراحلا ةجرد نم ةيامحلا / صرألا أطخ / دئازلا رايئلا نم ةيامحلا			
لمعلا ةئيب	5-35 °C			
ةقاطلا دوزم	زتره 50/60 ، تلوف 110-440			
ةيلكلال داعبالا	ملم 480 * 420 * 1110	ملم 480 * 420 * 1110	ملم 480 * 420 * 1110	ملم 591 * 520 * 1594
يفاصلال نزولا	مك 19	مك 20	مك 21	مك 34



Kintek Solution

ةقطنم ،مولعلا ةءاج 89 مقر :سئئرلا رقملا
نصللا ،وشئغنشئ ،ةقئافللا اءولونكئلا

