



KINTEK SOLUTION

سرھف یربخم لراشنم ل

، یرارحل تادعمل ل، ەنەع دادع ل تاجولاتك نم دیزم ىلع لوصحلل انب لصت ا
خل ل، ەویوچل ل ەایمیکل ل تادعم، ەیلعمل ل داوم ل او ەیکالەتسالا داوم ل

KINTEK SOLUTION

ةكرشلل فلم


>>> انع تامولعم

نوسركم قيرفلا ءاضأو ، يجولونكت هجوت تاذ ءدحاو ءمظنم يه KinTek Group Limited
شحبلا تاءعم يف ءي قوثومو ءيلاعف تاركببالاو تاي نقتل ارتكأ فاشكتسال
، ءديجل داوملا نع شحبلاو ، يويحلل ءئاي مكي لل لعافتل الاعم لثم ، يم للعل
جاركتسا تاءعمو ءي وءاللا يف لالحل وه امك ، ديرببالاو ، غارفلا قلخو ، ءيرارحلل ءلعملاو
لورببال.



ةقدلا ةيلع ةيساملا كالسأل عطق ةلآ

رصنعل مقرر: CM-1



ةمدقم

ةيلعلا ةقدلا تاذ ةيساملا كالسأل عطق ةلآ نإ ةقيدو تامادختسالا ةددعتم عطق ةادأ يه داوملا لاجم يف نيثحابلل أصيصخ ةممصم ةيساملا كالسأل عطق ةيلآ مدختست اه نإ داوملل قيقدل عطقلا حيتي امم ، ةرمتسملا ، اجازلا ، تارولبل ، كيمايوسلا لثم ةشهلا ، ةعونتم ىرخأ داومو ، روخصلا ، نداعملا

ديزملل فرعا

ةقاطلا دادم دهج:	يوصقلا ةقاطلا ، زتره 50 تلوف 220
لزعلمل ةعرس:	ةقيدلا يف ةرود 260 لىل ةقيدلا يف ةرود 2 دوج يف ليدعتلل لباق
مكحتل ماطن:	① ز رومل ةيدغت ةعرس ؛ مم 50 0.01 Y رومل ةيدغت لوط ؛ لآلآ مكحتل ② ؛ ةقيدلا م 40 Z رومل او Y رومل ةعرس قاطن ؛ يوديلا مكحتل ③ ؛ مم 60 Z رومل ةيدغت لوط ةقيد / مم 40 م 0.05 Z رومل ةيدغت ةعرس ؛ رتم لىل 50 0.01 لوطلا ةقيدارتم لىل 40 رتم لىل 0.05 ؛ 1 99 يئاقلا عطقلا ددرت
طخل لىلامجال لوطلا عطقلا:	20 م
نيت ةيلعلا ةفاسملا نيتي ةيحيوت نيثل ع:	95 ملم
Y رومل رف:	≥ 50 ملم
Z رومل رف:	≥ 60 ملم
دعبالا ةيئانث تابيكرت:	ةجرد 20 نيمال او رسيال لىل ، ةجرد 0-360 قىفال نارودلا
ليلمتل ةحول م:	80 مم × 51 مم
عطقلا قمع:	≥ 50 مم × 50 مم ؛ عطقلا لىل ةينعل م جحل لىل صقألا دحل ، 11 مم 50

ةيرئاد ةريغص عطق ةنيكام م 800 * م 800 لمعال ةدصنم م 800 ةيسام كلسل ةيداح ةيرئاد

رصنعال مقر: CM-2



ةمدقم


لكشب ةيسامال كالسأل عطق تالآ مدختسُت تارولبل او كيماريسلل قيقدل عطقلل ياساسأ ةيراحوره كال داومل او روصل او نداعمل او اجزل او داومل او ةارمحل تحت ةشأل اب ةيرصل داومل او تانعو ةيويحل ةيطلل داومل او ةبك رمل صاخ لكشب ةبسانم. يخال داومل ليحل ت ةكامسب ادج ةقيقرلل حاوألل قيقدل عطقلل م 0.2 يلى لصت

ديزل فرعا

كالسأل فل ةناووسا كرحم تاملعم	300 زتره 50 تلوف 220 ددرتم رايت
ةيطلال ةعرسل	ةينات/م 0-8
عطقال طحل يلامجال لوطلا	150m
(صقأ دج) ةنيعال نرو	مك 3
Z رومل طوش	م 160 ≤
Y رومل طوش	م 180 ≤
(صقأ دج) عطقال ةنيع رطق	م 150 Φ
دشل لكبه	يئاوهل دشل
دشل طبص قاطن	لاكساب اجم 0.1-0.4
يسامال كلسل رطق	م 0.45 <
محل	م 617 × 620 × 1500
نزول	مك 183

ةقدلا ةيكيتاموتوأل ةيساملال كالسألل عطق ةنيكام ةصوب 24/ةصوب 12

رصنعلال مقر: CM-3



ةمدقم

ةيكيتاموتوأل ةيساملال كالسألل عطق ةلآ تامادختسالل ةددعتم عطق ةادأ يه ةقدلا ةيلع نم ةعساو ةومجم عطق ل ءيساملال لس مدختست ريغو ةلصوملا داوملا كلذ ي ف امب ، داوملا ، روخصلو ، جاجزلو ، كيماريسلو ، ةلصوملا ، كزاي نلاو ، مشيلو ، ةميركلل راجحلو ، ديبرك ، ةيرولبلل يداحأ نوكي ليلسلو ، تارولبلل ددعتم نوكي ليلسل ، نوكي ليلسل ، ماسجأو ، يسكوبيلل اولأ ، يراحلل بوطلا عطق ل صاخ لكشب ةبسانم اهنإ . تيرفلل ةبالصلل تاذ ةعونتملا ةشهلا تارولبلل رسكلل ةلوهسو ةيلعلا ةميرقلو ةيلعلا

ديزملال فرعا

ةقاطلا دورم	زتره 50 تلو ف 220
ةوق	
لزعملال كرحم	تاو 250 ةوق ، ددرتلا ريغتم ددرتم رايت كرحم
محواملال تاكرحم Y, Z, R	ةقيقدلا رئاسلل تاكرحم
عطقلا طخ كللس لقن ةعرس	لالتيجيد ةشاش ، ليدعتلل لباق ت/م 0-8
عطقلا طخلل يلامجالل لوطلا	≥ 150 م
عطقلا طخرطق	≥ 0.45 ملم
محواملال يلغ رفسلا Y	ةيمقر ةشاش ، مم 300 ≥
محواملال رفسلا Z	ةيمقر ةشاش ، مم 300 ≥
مم 0.01 Z و Y موحواملال ةيدغت ةراشا ةقد	
لمعلال ةدصنم ةيواز	يمقرلال صرعلال ° 0.01 ةقدلا ° 360-0
لمعلال ةدصنم عقاوملا ديدحت ةقد	
ةنيعلال مجح عطق	Ø 300 مم × 300 مم (صقأ دحك)



Kintek Solution

ةقطنم ،مولعلا ةءاج 89 مقر :سيسيئرلا رقملا
نصيللا ،وشتغنشت ،ةقئافللا ايجولونكتلا

