



KINTEK SOLUTION

سرھف یرب تخم لال اب رغل لخنم

، یرارحل تادعمل لال ، ەن ە دادع ل تاجولاتك نم ديزم ىلع لوصحل ل انب لصت ل
لخ ل ، ە ىو ىحل ل ە ىم ىك لال تادعم ، ە ىل م عمل ل داوم ل او ە ىك ل ەت س لال داوم ل

KINTEK SOLUTION

ةكرشلل فلم

>>> انع تامولعم

نوسركم قيرفلا ءاضأو ، يجولونكت هجوت تاذ ءدحاو ءمظنم يه KinTek Group Limited
شحبلا تاءعم يف ءي قوثومو ءيلاعف تاركببالاو تاي نقتل رثكأ فاشك تسال
، ءديجل داوملا نع شحبلاو ، يويحلل ءئاي مكي لل لعافلل لاجم لثم ، يم لل
جاركتسا تاءعمو ءي وءاللا يف لالحل وه امك ، ديرببالو ، غارفلا قلخو ، ءيرارحلل ءلعملاو
لورببالو.



داعبالا يثالث فاج يزازتها لابرغ

رصنعلا مقرر: KT-V200



ةمدقم

ةلبرغلا ماهم ل ح يلع KT-V200 ح تنم زكري
لخ نل ةبسانم اهنإ . رب تخملا يف ةعئاشلا
مك 3 - 20 ةفاج تانيع

دي زملا فرعإ

هلومح يصقا	مك 3
ةشاشلا تاقبط	قباوط 1-8
لابرغلا جرب ةلتكل يصقالا دحلا	مك 4
ةعسلا	مم 0.2-3
زازتهالا ددرت	ةقيقد / ةرم 3000
زرفلا تاميسج مح قاطن	ملم 20 um-125
حاتم ةشاش رطق ربكأ	ملم 200
لابرغلا جرب ل عافترا يصقا	ملم 510
ةيفاضا ةفيطو	ةحريم ةيئرمل ةشاشلا طغص ةحول
زرفلا ةقيرط	فاج
يئابرهكلا فصولا	طاو 200 ، زتره 50-60 ، ددرتم رايت تلوف 200-240 / تلوف 100-120
ةقاطلا دفنم	لخ ، يناطيربل رايعملا / يكرمال رايعملا / يوروال رايعملا / ينطولا رايعملا
يفاصلانزولا	مك 35
اغافترالاو ةكامسللو صرعلا داعبالا	ملم 300 * 405 * 685
ةياملل يوستم	IP65
رايعم	CE / ISO9001

داعبالا يثالث بطرو فاج يزازتها لخنم

رقم: KT-VD200



مقدم

ةلبرغ ماهم في KT-VD200 مادتسا نكمي ةدوج . ربتملما في ةبطلراو ةفاجلا تانيلا جتنملا ميمصت مت . مكك 3 - مج 20 ةلبرغلا مسج و هعون نم ديرف يكي ناكم لي هب ةرم 3000 زازتها ددرت بيسيطانغمورهك يزازتها ةقيدلا في .

ديزمل فرعا

يوصقلا ةلومحلا	3 مكك
ةشاشلا تاقبط	1-8 تاقبط
لابرغال جرب ةلتكل يصقلا دحل	4 مكك
ةعسلا	0.2-3 مم
زازتها ددرت	3000 ةقيد/ةرم
زرقل تاميسج محح قاطن	20 مم - 125 مم
ةلبرغلل حاتم رطق رباكأ	200 مم
لابرغال جربل عافترا يصقأ	510 مم
ةيفاضا ةفيطو	ةجيرملا ةشاشلا طغض ةحول
ةلبرغال ةقيرط	ةبطلر ةفاج
يئابرهكلل فصولا	طاو 1500 ، زتره 50-60 ، ددرتم رايت تلوف 200-240 / تلوف 100-120
ةقاطلا ذنم	لل ، يناطيربلا رايعملا / يكي رملال رايعملا / ابوروال رايعملا / ينطول رايعملا
يفاصلان زولا	42 مكك
لاعفترال او كسلاو ضرعلا (داعبالا	430*400*620 مم
ةيامحلا يوتسم	IP65
ةيسايقلا ةفصاوملا	CE/ISO9001

داعبالا يئانث يزازته لخنم

رقصنعلال مقرر: KT-VT150

NEW



ةمدقم

لكل ةيبتكم تانيع ةجلاعم اءا يه KT-VT150 نحتلال مادختسا نكمي .نحتلالو لخنللا نم ةعس .ءاوس دح يلع بطرلاو فاجلا لخنلاو 3000-3600 زازتهالا ددرتو مم 5 زازتهالا ةقيقدل/ةرم .

ديزلال فرعا

حتنملا مسا	داعبالا يئانث قيقدد داعبالا يئانث يزازته لخنم
ةجلالعملا اءبم	داعبالا يئانث ددرتلا ةيلع داعبالا يئانث ةئفام ةكح
قبيطتلا ةنيص ةصاا	لخ. بئاسلا قلعلما ةريغصلا عطقلا تابيحللا قووسملا
ةجلالعملا عون	تيفنصتلاو ،لصفلو ،تاميسجلال مءح ديءت
يوصقلا ةلومحللا	مءك 3
لبلرعلال تاقبب دء	تاقبب 1-8
ءرب ةلكل يصقألا دءلال	مءك 2
ةعسلا	مم 0.2-3
زازتهالا ددرت	ةقيقدل/ةرم 3000
زرللا تاميسجلال مءح قاطن	مم 125 - رتموركيم 20
ةلبلرعلال ءام رطق يصقأ	مم 100
ةلبلرعلال ءربل عافبرا يصقأ	مم 510
ةيسئيرلا ةفيظولا	ءفاجلا ةلبلرعلال ارانللا توصاءة عطقتملا ةلبلرعلال دءاوحءفمب طبص ةءاعاء ءرمتمسلا ةلبلرعلال ارورملا ءملك نيءمءا ءيقتولا ةعسلا ليدءءا ءبطللاو
ةيافصا ءاريم	لئاسلا ريوءت ماظن ءءرملا ةئيرملا ءشاشلا طغص ءءول
زرللا ةقيرط	فءا
يئابرهلكلا فصولا	100-120V/200-240V AC,50-60Hz,100W
ءقائلال ذفنم	لخ. يئاطيربلا رايءملا/يئيرملا رايءملا/يئوروال رايءملا/يئنظولا رايءملا
يافصلا نرولا	مءك 42
قءعلالو صرعلال (داعبالا ءافءرلالو)	مم 430*400*620
ءيءمءلا ءوسم	IP65
ةيسايقلا ءفصاوملا	CE/ISO9001

ةيحيافص ةيزازتها ةافصم

رصنعلا مقر: KT-T200TAP



ةمدقم

ةبذبذتم لخن ةادأ نع ةرابع KT-T200TAP ربتخملا يف يبتكمل مادختسالل ةبذبذتمو ةقيقدلا يف ةرود 300 ةيقتأ ةيرئاد ةكرح عم لخنلا ةاكحمل ةكرح 300 ةيسأر ةعصف ةكرحو رورملا ىلع ةنيلعلا تائيزج ةدعاسمل يوديلا لصفأ لكشب.

ديزمل افرع

لامعلا رطق (مم)	200
لامعلا تاقبط	تاقبط 1-7
ةقيقد/ةرم) تاججراتلا ددع	290±10
ةقيقد/ةرم) تابرضلا ددع	156±10
ددرتلا تارم ددع	25
ةعصفلا عافترا	38±6
طاو) ةقاطلا	550
تالوف) دهجلا	220
داعبالا (مم)	H500*L500*W730
محك) ةشاشلا نرو	80

صاخ/Ptfe/ي كبش لخنم/Ptfe/ي كبش لخنم/Ptfe لخنم ة ب ر ج ت ل ل

ر ص ن ع ل ا م ق ر : PTFE-34



ة م د ق م

م م ص م ص ص ص م ر ا ب ت خ ا ل ا ب ر غ و ه PTFE ل ا ب ر غ ، ت ا ع ا ن ص ل ا ف ل ت خ م ي ف ت ا م ي س ج ل ا ل ي ل ح ت ل ن م ة ج و س ن م ة ي ن د ع م ر ي غ ة ك ب ش ب ز ي م ت ي و ه ذ ه . (ن ي ل ي ث ي ا و ر و ل ف ا ر ت ت ي ل و ب) PTFE ط و ي خ ت ا ق ي ب ط ت ل ل ة ي ل ا ث م ة ي ع ا ن ط ص ا ل ا ة ك ب ش ل ا ق ل ل ق ر د ص م ي ن د ع م ل ا ث ل و ل ا ا ه ي ف ن و ك ي ي ت ل ا ي ل ع ط ا ف ح ل ل ة ي ر و ر و ض PTFE ل ي ب ا ر غ ر ب ت ع ت ا م م ، ة س ا س ح ل ا ت ا ئ ي ب ل ا ي ف ت ا ن ي ع ل ا ة م ا ل س ل ي ل ح ت ي ف ة ق و ث و م و ة ق ي ق د ج ئ ا ت ن ن م ض ي . ت ا م ي س ج ل ا م ج ح ع ي ز و ت .

ي ز م ل ا ف ر ع ا

ز ا ر ط ل ا	م س / ا ر ط ق ل ا	م م / ه ح ت ف ل ا
	20	0.15
	20	1
	20	3
م ل خ ن م PTFE	20	5
	20	9.5
	20	10
	20	22.4
ا ط ع ا PTFE	20	5
ة ي ن ي ص PTFE	20	5

زازتهالالخنم

رصنعلالمقر: KT-V400



مدمقم

لتكلاو تابيبحلاو قيحاسملا ةجلاعم
يزازتهالابرع مادختساب ةءفكب ةريغصلال
زازتهالاددرت يف مكحتلا. ددرتلا يلاع
قيقحتو، عطقتم وأ رم تسم لكشب ةلبرغلاو
اهلصفو تاميسجلال محلق قيقدي دحت
اهف ي نصتو.

ديزمالا فرع

يوصقلا ةلومحلا	محك 25
لحارملا ددعل يصقألا دحلا	محك 9/13
لابرغال جرب ةلتكل يصقألا دحلا	محك 56
ةعسلا	مم 0.8-4
زازتهالاددرت	ةقيد/ةرم 3000
زرقل تاميسج محق قاطن	مم 75 - 125
ةلبرغلل حاتم رطق ربكأ	مم 400
لابرغال جرب ل عافترا يصقأ	مم 960
ةيفاضا ةفيطو	ةجيرملا ةئيرملا ةشاشلا طغص ةحول
ةلبرغال ةقيرط	فاج
يئابرهكلال فصولا	طاو 1500، زتره 50-60، ددرتم رايت تلوف 200-240/تلوف 100-120
ةقاطلا دفنم	خ. يناطيربلا رايعملا / يكيرمألا رايعملا / يبوروالا رايعملا / ينطولا رايعملا
يفاصلال نزولا	محك 98
لاعفترالالو كمسلاو ضرعلا (داعبالا	مم 600 * 660 * 1260
ةيامحلا يوستم	IP65
ةيسايقلا ةفصاوملا	CE/ISO9001



Kintek Solution

ةقطنم ،مولعلا ةءاج 89 مقر :سيسيئرلا رقملا
نصيللا ،وشتغنشت ،ةقئافللا ايجولونكتلا

