



KINTEK SOLUTION

## سرھف ٲوڊي لآ ٲر بآآم لآ ٲآآص لآ

ٲرآرآ لآ آآعم لآ ، ٲن ٲع آآع لآ آآولآآآ ن م آي م ٲل ع لوصآ لآ لآ ان ب ل صآ  
ٲرآو ٲرآ لآ آآي م لآ لآ آآع م ، ٲرآ ل م عم لآ آآوم لآ و ٲرآ لآ آآهآ لآ آآوم لآ  
etc...

# KINTEK SOLUTION

## ةكرشلل فلم

### >>> انع تامولعم

نوسركم قيرفلاءضع ، يجولونكت هجوت تاذةمظنم يه Kintek Solution Ltd  
ثحبلا تادعم يف ةيقووثومو ةيلعاف رثكألا تاركاتبالاو ايجولونكتلا فاشكسالا  
، ةديجال داوملا نع ثحبلاو ، يويحل ائيايميكلا لعافتلا تالاجم لثم ، يملعلا  
تادعمو . ةيودألا يف لجال وه امك ، ديربلاو ، غارفلا قلخو ، ةيرارحلا ةجلالعملاو  
لوربلا جارختسا

نحو ، صحفلا تادعم لاجم يف ةينغ تاربخ انبستك ، ةيضاملا أماع نيرشعلا يف  
انمق امك ، مهعقاوو ةالمعلا تاجايتحال أقفو لولحلاو تادعملا نم لك ريفوت ىلع نورداق  
انيدل و ، ددحم لمع ضرغ عم قفاوتت يئالءالمعلا لئصفت تادعم نم ريثكلا ريوطت  
لثم ، ةفلتخم لود نم دهاعملاو تاعمالجلا نم ديدعلا يف ةحجانلا ةيراشملا نم ريثكلا  
طسوألا قرشلاو ادنليزوينو ايلارئتسأو ةيبونجلاو ةيلامشلا اكيرمأو ابوروأو ايسآ  
ايقيرفأو

ءاضعأ لمع فقومل ةعئارةمالع يه صالحإلاو دجال لمعلاو ةعيرسلا ةباجتسالاو ةنهملا  
انئالعم نيب ةبيطةمسن انبسكي امم ، انقيرف

ةكراشمو ، قطانملاو نادلبلا فلتخم نم انئالعم ةمدخل نودعتسمو انه نحو  
!أعم ةيقووثومو ةيلعاف رثكألا ايجولونكتلا



# رېتخم ل ل يودي يكي لورديه سبكم رصنعلال مقرر: PCMP

## Introduction

سبكم مادختساب ءافكب تانيعال ريضحت  
ةيلاثم .محلل ريغص يودي يكي لورديه  
لعلال او ، ءلديصلال او ، ءاوملال شاحبأ تاربتخم ل  
كي ماريصلال او ، يزي فحتلال

ديزمالا فرع



كصلال جومن	PCMP-2T	PCMP-5T	PCMP-12T
طغصلال قاطن	0-2 (لاكساب اجم 25) نط	0-5 (لاكساب اجم 0-31.4) نط	0-12 (0-30 لالكساب) نط
سبكمال رطق	Φ32mm (د)	Φ45mm (د)	Φ70mm (د)
لمالكتم لكيه	برست نم للقي امم ، برستلل انام لاصتلا دجوي ال تيزلا	برستلل انام لاصتلا دجوي ال تيزلا برست نم	برستلل انام لاصتلا دجوي ال امم ، برستلل تيزلا برست
طغصلال سايقم	طغصلال ءفاتك و طغصلال ضرع	طغصلال ءفاتك و طغصلال ضرع	طغصلال ضرع و طغصلال
طغصلال نم رفق صقأ	30 مل م (ر)	30 مل م (ر)	30 مل م (ر)
طغصلال رارقتسا	ةقيقد $\geq 1\text{MPa}/10$	ةقيقد $\geq 1\text{MPa}/10$	ةقيقد $\geq 1\text{MPa}/10$
لمعلال ءلواط رطق	Φ50mm (د)	Φ80mm (د)	Φ80mm (د)
ءدمءالادع	نينثا	نينثا	نينثا
لمعلال ءحاسم	85 × 120 م م (ن × م)	96 × 130 م م (ن × م)	96 × 130 م م (ن × م)
ءاعبأ	210 × 150 × 350 م م (لوطلال × لوطلال × لوطلال)	225 × 155 × 380 م م (لوطلال × لوطلال × لوطلال)	225 × 155 × 380 م م (لوطلال × لوطلال × لوطلال)
نزو	مچك 12	مچك 28	مچك 28

# 15T / 24T / 30T / 40T / 60T نام اءاطغ عم دامسلل ربءءم ل يكلي لورديه سبكم

PCF: رصنعلال مقر



## Introduction

عم دامسلل ربءءم ل اعف يكلي لورديه سبكم داومل اءااب اءف اءانعل رءءءم نام اءاطغ فءءاءم. ءءنورءءل اءاعانصل او ءلءءصل او 15T ال 60T.

ءءم لال فرعا

كصلل ءءومن	PCF-15T
طغصلل قاطن	0-15 (للكساب اءم 0-30) نط
سبكم لال رطق	Φ80mm (ء)
طغصلل ساىقم	طغصلل ءفاءءكو طغصلل ضرع
طغصلل ءصقألا ءءل	م ل م 30
ءقاولا اءاطعل	ءكءءءءءء
طغصلل رارءءسا	ءقءءء 10/1MPa ≥
لمعلل ءلواط رطق	Φ90mm (ء)
ءءمألا ءءع	ءءءرأ
لمعلل ءءاسم	م م م 80 × × 130
ءءءا	ءءافءرلال × ضرعلل × لولال) م 260 × 175 × 395
نءو	مءك 42
ءوق	طغصلل
1 [نط]	0.75 [للكساب اءم]
3 [نط]	2.2 [للكساب اءم]
5 [نط]	3.7 [للكساب اءم]
10 [نط]	7.5 [للكساب اءم]

12 [نط]	9 [الکساب اچیم]
15 [نط]	11.3 [الکساب اچیم]
20 [نط]	15 [الکساب اچیم]
30 [نط]	22.5 [الکساب اچیم]
40 [نط]	30 [الکساب اچیم]

زاهال امدخ رمع ريصقت ىل | كلذ يدؤي فوسف ال او ،الکساب اچیم 35 ماظن الا طغص ةدش زواجتت ال أ ب جي :ةطوخل م

# 120 مم / 180 مم / 200 مم / 300 مم / 300 مم / 200 مم / 180 مم

رقصن لعل م قر: PCY



## Introduction

ي رارحل سب كلاب تان يعل ة ج لاعم ك ن ك م ي ودي ل رب تخم ل سب ك م مادخت ساب ة ا ف ك ب قاطن عم . ان ب صاخ ل ل م اك ت م ل ن خ س م ل ي ه ف ، ة ي وئ م ة ج رد 500 ل ل لص ي ن ي خ س ت . تا ع ان ص ل ل ف ل تخم ل ة ي ل ا ث م

## دي ز م ل ا فر ع

راهج ل رارط	PCY-5T1212	PCY-10T1818	PCY-10T2020	PCY-15T3030
طغص ل قاطن	ن ط 0-5.0	ن ط 0-10.0	ن ط 0-10.0	ن ط 0-15.0
سب ك م ل رط ق	ت ي ز ل ة نا و ط س ا ي ف (د) 50 م م و م ر ك ل ا ب ة ي ل ط م ل ا	ة نا و ط س ا ي ف (د) 65 م م و م ر ك ل ا ب ة ي ل ط م ل ا ت ي ز ل ا	ة نا و ط س ا ي ف (د) 65 م م و م ر ك ل ا ب ة ي ل ط م ل ا ت ي ز ل ا	ة نا و ط س ا ي ف (د) 95 م م و م ر ك ل ا ب ة ي ل ط م ل ا ت ي ز ل ا
م ا ع ل ل ك ي ه ل ا ي س ي ئ ل ا	ق ل ع ل ا ة م ك م ت ا ل ص و ن و ب ت ا د ع م ت ي ز ل ا ب ر س ت ط ا ق ن ل ي ل ق ت ل	ق ل ع ل ا ة م ك م ت ا ل ص و ن و ب ت ا د ع م ت ي ز ل ا ب ر س ت ط ا ق ن ل ي ل ق ت ل	ق ل ع ل ا ة م ك م ت ا ل ص و ن و ب ت ا د ع م ت ي ز ل ا ب ر س ت ط ا ق ن ل ي ل ق ت ل	ق ل ع ل ا ة م ك م ت ا ل ص و ن و ب ت ا د ع م ت ي ز ل ا ب ر س ت ط ا ق ن ل ي ل ق ت ل
ء ا ر ح ة ج رد ن ي خ س ت ل ا ل ا ل	ء ج رد -300.0 ة فر ع ل ا ة ر ا ح ة ج رد ة ي وئ م ة ج رد 500.0/500.0	- ة فر ع ل ا ة ر ا ح ة ج رد 300.0C/500.0C/500.0C	- ة فر ع ل ا ة ر ا ح ة ج رد 300.0C/500.0C/500.0C	- ة فر ع ل ا ة ر ا ح ة ج رد 300.0C/500.0C/500.0C
ل ز ع ل ا ة ق ي ر ط	د ر و ت س م ل ز ع ح و ل	د ر و ت س م ل ز ع ح و ل	د ر و ت س م ل ز ع ح و ل	د ر و ت س م ل ز ع ح و ل
ق ي ر ط د ي ر ب ت ل ا	ء ا م ل ا ب د ي ر ب ت ل ا ب ع ي ر س ل ا د ي ر ب ت ل ا [ ة ي ر ا ي ت خ ا ة م ل ا ب د ي ر ب ت ن ي ك ا م ]	ء ا م ل ا ب د ي ر ب ت ل ا ب ع ي ر س ل ا د ي ر ب ت ل ا [ ة ي ر ا ي ت خ ا ة م ل ا ب د ي ر ب ت ن ي ك ا م ]	ء ا م ل ا ب د ي ر ب ت ل ا ب ع ي ر س د ي ر ب ت [ ة ي ر ا ي ت خ ا ة م ل ا ب د ي ر ب ت ن ي ك ا م ]	ء ا م ل ا ب د ي ر ب ت ل ا ب ع ي ر س د ي ر ب ت [ ة ي ر ا ي ت خ ا ة م ل ا ب د ي ر ب ت ن ي ك ا م ]
ء ح ي ف ص ل ا م ح ح ة ن ا س ل ا	م م 120x120 ة ج و ذ م ة ح ي ف ص ن ي خ س ت (MxN)	م م 180x180 ة ج و ذ م ة ح ي ف ص ن ي خ س ت (MxN)	م م 200x200 ة ج و ذ م ة ح ي ف ص ن ي خ س ت (MxN)	م م 300x300 ة ج و ذ م ل ا ح و ل ل ا ن ي خ س ت (MxN)
ل م ع ل ا ة ح ا س م	م م 140x140x60	م م 180x180x180x60	م م 200x200x200x60	م م 300x300x300x65
د ا ع ا ل ا	م م 250x230x390 (ء ا ف ت ر ا ل ا ل ا ص ر ع ل ا ل ا ل و ط ل ا)	م م 290x290x290x420 (ء ا ف ت ر ا ل ا ل ا ص ر ع ل ا ل ا ل و ط ل ا)	م م 320x290x290x420 (ء ا ف ت ر ا ل ا ل ا ص ر ع ل ا ل ا ل و ط ل ا)	م م 450x420x450 (ء ا ف ت ر ا ل ا ل ا ص ر ع ل ا ل ا ل و ط ل ا)
ء ق ا ط ل ا د و ز م	220 ص ي ص خ ت ن ك م ي ط ا و 700 (ت ل و ف 110/ت ل و ف)	220 ص ي ص خ ت ن ك م ي ط ا و 1000 (ت ل و ف 110/ت ل و ف)	220 ص ي ص خ ت ن ك م ي ط ا و 1200 (ت ل و ف 110/ت ل و ف)	220 ص ي ص خ ت ن ك م ي ط ا و 3000 (ت ل و ف 110/ت ل و ف)
ن ر و ل ا	م م 55	م م 90	م م 95	م م 180
د ا ع ا ب ط ط م ح م ص ا ر ق ا س ب ك م ق و ح س م ل ا	ء ا ن د ا ة ر و ص ل ا ر ط ن ا	ء ا ن د ا ة ر و ص ل ا ر ط ن ا	ء ا ن د ا ة ر و ص ل ا ر ط ن ا	ء ا ن د ا ة ر و ص ل ا ر ط ن ا

# لصفنملا نخسمل يوديلا يربتملا تابيحل سبكم 30T/40T

رصنعلا مقر: PCSM



## Introduction

سبكم عم ةءافكب كتانيع ريضحتب مق صاخلا لصفنملا نخسمل يوديلا يربتملا حاوأل أو 40T لى لصي طغض قاطن عم ، انب يهف ، ةيوئم ةجرد 300 لى لصت نيخست ، تاعانصل فللتملة لثام .

ديزملا فرعا

راهجلا رارط	PCSM-30T3030	PCSM-40T404040
طغصل قاطن	نط 0-30.0	نط 0-40.0
سبكملا رطق	تيز ةناوئسأ ف (د) مم 130 موركلاب ةيلطم تيز ةناوئسأ ف (د) مم 130 موركلاب ةيلطم	موركلاب ةيلطملا تيزلا ةناوئسأ ف (د) مم 130
يسئئرلا ماعلا لكهلا	تيزلا برست طاقن ليلقنل قلغللا ةمكحم تالصلو نودب تادعم	برست طاقن ليلقنل قلغللا ةمكحم تالصلو نودب تادعم تيزلا
بلاقلا نيخست ةراج ةجرد	ةيوئم ةجرد 500.0/ةيوئم ةجرد 300.0-ةفرغللا ةراج ةجرد	ةيوئم ةجرد 300.0-ةفرغللا ةراج ةجرد
لزعلا ةقيرط	دروتسم لزع حول	دروتسم لزع حول
ديرتلا ةقيرط	[ةيرايئخا ةمكحم] اماملاب ديرتلا اب غيرس ديرت	ديرتلا ةمكحم اماملاب ديرتلا اب غيرس ديرتلا [ةيرايئخا ةمكحم اماملاب
ةنحاسلا ةحيفصل موح	300 × 300 مم (M × N)	400×400 مم (M×N)
فيضملا موح	380×350×600 مم (K×P×H)	500×480×650 مم (K×P×H)
داعبالا	700×400×600 مم (لوط × صرع × صرع)	800×480×650 مم (لوط × صرع × صرع)
ةقاطلا دورم	3000 (تلوف 110/تلوف 220 صيصخت نكمي) طاو	5000 (تلوف 110/تلوف 220 صيصخت نكمي) طاو
نرولا	مك 260	مك 460
صارقأ سبكم داعبالا ططم قوحسمل	هاندا ةروصل رطنا	هاندا ةروصل رطنا

# يوديلا ذرابلا ةنزواتملا صارقالا سبكم / 12T / 20T / 40T / 60T

رصنعلال مقر: PCIM

## Introduction

ةيوديلا ةنزواتملا طغضلا ةلآ ربتعت دادعل ةءافكلا ةيلع تادعملال نم ربتعملال يف عساو قاطن يلع ةمدختستمال تانيعلال تاعانصلالو كيماريصلالو ةلديصلالو داوملا ثابأ يف قيقللا مكحتلاب حمسي هنإ. ةينورتكللال غارف ةئيبي يف لمعي نأ نكمي و طغضلا ةيلمع

ديزلال فرعا



كصلال جذومن	PCIM-12T	PCIM-20T	PCIM-40T	PCIM-60T
طغضلا قاطن	0-12 (لاكساب ايم 0-17)	0-20 (لاكساب ايم 0-21)	0-40 (لاكساب ايم 0-30)	0-60 (لاكساب ايم 0-34)
سبكملا رطق	تيزلا ةناوئسأ يف (د) مم 95 موركلاب ةيلطملا	تيزلا ةناوئسأ يف (د) مم 110 موركلاب ةيلطم	تيزلا ةناوئسأ يف (د) مم 130 موركلاب ةيلطم	تيزلا ةناوئسأ يف (د) مم 150 موركلاب ةيلطم
طغضلا سراي قم	سراي قمب طغضلاو طغضلا ضرع جودزم	سراي قمب طغضلاو طغضلا ضرع جودزم	سراي قمب طغضلاو طغضلا ضرع جودزم	سراي قمب طغضلاو طغضلا ضرع جودزم
ءكسل ي صقالا دجالا (سبكملا T)	40 ملم	40 ملم	50 ملم	50 ملم
يحمي	يوضعلا جازلا	يوضعلا جازلا	يوضعلا جازلا	يوضعلا جازلا
ةطحي حملا ةارحلا ةجرد	10 ةيؤئم ةجرد 40- ةيؤئم ةجرد	10 ةيؤئم ةجرد 40- ةيؤئم ةجرد	10 ةيؤئم ةجرد 40- ةيؤئم ةجرد	10 ةيؤئم ةجرد 40- ةيؤئم ةجرد
يكيئات السال طغضلا	0-300 لاكساب ايم	0-300 لاكساب ايم	0-300 لاكساب ايم	0-300 لاكساب ايم
طغضلا فرعا يكيئات السال	(ن × م) 22 × 70	(ن × م) 30 × 120	(ن × م) 40 × 150	(ن × م) 50 × 150
ةيجراجال داغابالا	305 × 195 × 530 (م لوظلا) × (عافترالال × ضرعلا)	305 × 195 × 600 (م لوظلا) × (عافترالال × ضرعلا)	355 × 215 × 710 (م لوظلا) × (عافترالال × ضرعلا)	405 × 240 × 720 (م لوظلا) × (عافترالال × ضرعلا)
تادعملال نرو	90 مجك	100 مجك	130 مجك	180 مجك

طغضلا ليوت		
يلعفلال طغضلا	ةفرعلا طغص	ماطنلا طغص
1.7 [نط]	1.86 [لاكساب ايم]	25 [لاكساب ايم]
3.5 [نط]	3.72 [لاكساب ايم]	50 [لاكساب ايم]
5 [نط]	5.57 [لاكساب ايم]	75 [لاكساب ايم]
7 [نط]	7.43 [لاكساب ايم]	100 [لاكساب ايم]
8.7 [نط]	9.29 [لاكساب ايم]	125 [لاكساب ايم]
10.5 [نط]	11.2 [لاكساب ايم]	150 [لاكساب ايم]
14 [نط]	14.8 [لاكساب ايم]	200 [لاكساب ايم]
17.5 [نط]	18.6 [لاكساب ايم]	250 [لاكساب ايم]
21 [نط]	22.3 [لاكساب ايم]	300 [لاكساب ايم]



ەمدىج رىمىغىلى كىلىدىرىتۇيىسىف ال، لىكسىاب اجىم 35 ماظنللى طغىص زواجى ال ابجى، مانىغ لىكشىب: رىكىدىت  
زاهجلى.

## 2T ةفاحصللا هيليب Kbr

رقصنعلال مقر: PCKBR



### Introduction

سبكم - KINTEK KBR سبكم مكل مدقن  
ممصم لومحم یرب تخم یرلوردیه  
نیئدتملال نیمدختسملل

دی زملال فرع

جدومن	PCKBR-2T
لمعلال طغص (T)	0-2 (لاکسراب اجم 30)
سبكمال رطق	≥1MPa/10 ةقیق د
لمعلال ةلواط رطق	Φ45mm (د)
ةدمعلال ددع	نینت
لمعلال ةحاسم	54×55 (م×ن)
داعبا	100×220×220 (اعافترالال×لوطلال×صرعلال)
لمحک نزولال	4.8 محک

# غريفتلا قودنصل يوديلا ربتخمل تايرك سبكم

رصنعلا مقرر: PCVM



## Introduction

ةرابع غريفتلا قودنصل يربتخمل سبكملا ةممصملا تادعمل نم ةصصختم ةعطق نع اهنم سيسئيرلا ضرغل او .يربتخمل مادختسالل تابلطتمل آقفو قيحاسملاو بوبحل طغض وه ةددم.

ديزمل فرعا

راهجلا زارط	PCVM-10T
طغضلا قاطن	نط 0-10.0
طغضلا ةيلمع	يوديلا طغضلا
نيسخستلا ةراج ةجرد	يصقأ دجك ةيؤئم ةجرد 500
نيسخستلا ةحول	م 200 × 200 × 180 م
غريفتلا قودنصل ةدام	SUS 304 (أدصلل مواقم دالوف)
ويدوتسال مجح	م 400 × 400 × 400
بابال مجح	م 300 × 350
غريفتلا ةجرد	لاكساب اجيم 0.1-
داعبالا	450 × 550 × 550 × 850 (لوطلال × ضرغلا × لوطلال)
ةقاطلا دورم	220 (تلوف 110 معدت أن نكمي) زتره 50 تلوف



## Kintek Solution

ةقطنم ،مولعل اءاج 89 مقر :سئئرل ررقملا  
نصلل ،وشئغنشئ ،ةقئافللا اءولونكئلا

