



KINTEK SOLUTION

سرھف ٲوڊي لآ ٲر بآآم لآ ءفآص لآ

ٲرآرآ لآ ءآءم لآ ، ءنٲع ءآءع آآءولآآآ ن م ءٲم ٲل ع لوصآل لآ ن ب ل صآآ
آل ءل ءوٲل لآ ءآٲم لآ ءآءم ، ءٲل م عم لآ ءآوم لآ ءٲكآ لآ ءسآل لآ ءآوم لآ

KINTEK SOLUTION

ةكرشلل فلم

>>> انع تامولعم

نوسركم قيرفلاءضع ، يجولونكت هجوت تاذةمظنم يه Kintek Solution Ltd
ثحبلا تادعم يف ةيقووثومو ةيلعاف رثكألا تاركببالاو ايجولونكتلا فاشكسلا
، ةديجال داوملا نع ثحبلاو ، يويحل ائيايميكلا لعافتلا تاجم لثم ، يملعلا
تادعمو . ةيودألا يف لجال وه امك ، ديرببالاو ، غارفلا قلخو ، ةيرارحلا ةجلعلاو
لورببالا جارختسا

نحو ، صحفلا تادعم لاجم يف ةينغ تاربخ انبستك ، ةيضاملا أماع نيرشعلا يف
انمق امك ، مهعقاوو ةالمعلا تاجايتحال أقفو لولحلاو تادعملا نم لك ريفوت ىلع نورداق
انيدل و ، ددحم لمع ضرغ عم قفاوتت يتيلا ةالمعلا ليصفت تادعم نم ريثكلا ريوطت
لثم ، ةفلتخم لود نم دهاعملاو تاعملا نم ديدعلا يف ةحجانلا عيراشملا نم ريثكلا
طسوألا قرشلاو ادنليزوينو ايلارثسأو ةيبونجلاو ةيلامشلا اكيرمأو ابوروأو ايسآ
ايقيرفأو

ءاضعأ لمع فقومل ةعئارةمالع يه صالحإلاو دجال لمعلاو ةعيرسلا ةباجتسالاو ةنهملا
انئالعم نيب ةبيطةمسانبسكي امم ، انقيرف

ةكراشمو ، قطانملاو نادلبلا فلتخم نم انئالعم ةمدخل نودعتسمو انه نحو
!أعم ةيقووثومو ةيلعاف رثكألا ايجولونكتلا



رېتخم ليل يودي يكي لورديه سبكم 12T / 15T / 24T / 30T / 40T

رصنعلال مقر: PCMP

مدمقم

سبكم مادختساب ءافكب تانيعلال ريصحت
ةيلالم .مجلال ريغص يودي يكي لورديه
لعلال او ، ءلديصلالو ، ءوملال اءابءارءءم
لكيماريسلالو ، يزيفءءلال

ديزملا فرعا



كصلال ءومن	PCMP-2T	PCMP-5T	PCMP-12T
طغصلال قاطن	0-2 نط (25 لالكساب اءيم 25)	0-5 نط (31.4 لالكساب اءيم 0-31.4)	0-12 نط (30 لالكساب)
سبكمال رطق	Φ32mm (ء)	Φ45mm (ء)	Φ70mm (ء)
لمالكتم لكيه	برست نم للقي امم ، برستلل انم لاصءا ءءوي ال ءيزلا	برستلل انم لاصءا ءءوي ال ءيزلا برست نم	برستلل انم لاصءا ءءوي ال امم ، برستلل ءيزلا برست
طغصلال سايقم	طغصلال ءفاءءك و طغصلال ضرع	طغصلال ءفاءءك و طغصلال ضرع	طغصلال ضرع و طغصلال
طغصلال نم رءق صقأ	30 مل م (ر)	30 مل م (ر)	30 مل م (ر)
طغصلال رارءءسا	ءقيد $\geq 1\text{MPa}/10$	ءقيد $\geq 1\text{MPa}/10$	ءقيد $\geq 1\text{MPa}/10$
لمعلال ءلواط رطق	Φ50mm (ء)	Φ80mm (ء)	Φ80mm (ء)
ءمءال ءءع	نئءا	نئءا	نئءا
لمعلال ءءاسم	85 × 120 م م (ن × م)	96 × 130 م م (ن × م)	96 × 130 م م (ن × م)
ءءاب	210 × 150 × 350 م م (ل و ط ل) × (ع افءرال × ضرع ل × ل و ط ل)	225 × 155 × 380 م م (ل و ط ل) × (ع افءرال)	225 × 155 × 380 م م (ل و ط ل) × (ع افءرال)
نءو	ءءك 12	ءءك 28	ءءك 28

15T / 24T / 30T / 40T / 60T نام اءاطغ عم دامسلل ربءءم ل يكيلورديه سبكم

رصنعلال مقر: PCF



ءمدقم

عم دامسلل ربءءم ل اعف يكيلورديه سبكم داوملل ءاأبأ يف ءانعلل رلضءل نام اءاطغ يف ءام. ءونورءكلل ءاعانصلل او ءلءلصلل او 15T لى 60T.

ءلزملا فرعا

كصلل ءءومن	PCF-15T
طغصلل قاطن	0-15 نط (0-30 لالكساب اءم)
سبكملا رطق	Φ80mm (ء)
طغصلل ساىقم	طغصلل ءفاتكو طغصلل ضرع
طغصلل لى صقألا ءءلا (T)	ملم 30
لقلو اءاطعلل	لكبش ءءر
طغصلل رارقتسا	ءقءء 10/1MPa ≥
لمعلل ءلواط رطق	Φ90mm (ء)
ءءمءالا ءء	ءعبأ
لمعلل ءءاسم	م (م × م) 80 × × 130
ءءبأ	ءافءرالل × ضرعلل × لولالل) م 260 × 175 × 395
نرو	مءك 42
ءوق	طغصلل
1 [نط]	0.75 [لالكساب اءم]
3 [نط]	2.2 [لالكساب اءم]
5 [نط]	3.7 [لالكساب اءم]
10 [نط]	7.5 [لالكساب اءم]

12 [نط]	9 [الکساب اچیم]
15 [نط]	11.3 [الکساب اچیم]
20 [نط]	15 [الکساب اچیم]
30 [نط]	22.5 [الکساب اچیم]
40 [نط]	30 [الکساب اچیم]

زاهال امدخ رمع ريصقت ىل | كلذ يدؤي فوسف ال او ، لالکساب اچیم 35 ماظن الا طغص ةدش زواجتت ال أ ب جي : ةطوخل م

120 مم / 180 مم / 200 مم / 300 مم / 180 مم / 200 مم / 300 مم

رخصن العال مقر: PCY



ةمدقم

يرارحل سبكلاب تانيعال ةجلعام كنكمي يودي لرب تخم ل سبكم مادختساب ةءافكب قاطن عم . انب صاخلا لم اكتم ل نّخسمل ايهف ، ةيوئم ةجرد 500 ل لصي نيخست . تاعانصل فل تخم ل ةيلاثم .

ديزم ل فرعا

راهحل رارط	PCY-5T1212	PCY-10T1818	PCY-10T2020	PCY-15T3030
طغصل قاطن	نط 0-5.0	نط 0-10.0	نط 0-10.0	نط 0-15.0
سبكم ل رطق	تيزلا ةناو طسأ يف (د) 50 مم مورك لابل ةيلطم ل	ةناو طسأ يف (د) 65 مم مورك لابل ةيلطم ل تيزلا	ةناو طسأ يف (د) 65 مم مورك لابل ةيلطم ل تيزلا	ةناو طسأ يف (د) 95 مم مورك لابل ةيلطم ل تيزلا
ماعل لك يهال يسيئر ل	قلغل ةمكحم تالصل و نوب تادعم تيزلا برس طاقن ليل قتل	قلغل ةمكحم تالصل و نوب تادعم تيزلا برس طاقن ليل قتل	قلغل ةمكحم تالصل و نوب تادعم تيزلا برس طاقن ليل قتل	قلغل ةمكحم تالصل و نوب تادعم تيزلا برس طاقن ليل قتل
ءارح ةجرد بل اقل	ةجرد -300.0 ةرغل ةراح ةجرد ةيوئم ةجرد 500.0/	- ةرغل ةراح ةجرد 300.0C/500.0C/500.0C	- ةرغل ةراح ةجرد 300.0C/500.0C/500.0C	- ةرغل ةراح ةجرد 300.0C/500.0C/500.0C
لزل ة قيرط	دروت سم لزل جول	دروت سم لزل جول	دروت سم لزل جول	دروت سم لزل جول
قيرط ديرب ل	ءام لابل ديرب لابل عيرس ل ديرب لابل [ةيراي تخا] ءام لابل ديرب لابل [ءام لابل]	ءام لابل ديرب لابل عيرس ل ديرب لابل [ةيراي تخا] ءام لابل ديرب لابل [ءام لابل]	ءام لابل ديرب لابل عيرس ل ديرب لابل [ةيراي تخا] ءام لابل ديرب لابل [ءام لابل]	ءام لابل ديرب لابل عيرس ل ديرب لابل [ةيراي تخا] ءام لابل ديرب لابل [ءام لابل]
ةحيفصل ماح ءناس ل	مم 120×120 ةجودزم ةحيفصل نيخست (M×N)	مم 180×180 ةجودزم ةحيفصل نيخست (M×N)	مم 200×200 ةجودزم ةحيفصل نيخست (M×N)	مم 300×300 ةجودزم ل جول ل نيخست (M×N)
لمع ل ءحاس م	مم 140×140×60	مم 180×180×180×60	مم 200×200×200×60	مم 300×300×300×65
ءاعبال	مم 250×230×390 (ءاف ترالال×ضرع لال×ل و ط لال)	مم 290×290×290×420 (ءاف ترالال×ضرع لال×ل و ط لال)	مم 320×290×290×420 (ءاف ترالال×ضرع لال×ل و ط لال)	مم 450×420×450 (ءاف ترالال×ضرع لال×ل و ط لال)
ةقاطل ءوزم	220 صيصخت نكمي طاو 700 (تل و ف 110/تل و ف)	220 صيصخت نكمي طاو 1000 (تل و ف 110/تل و ف)	220 صيصخت نكمي طاو 1200 (تل و ف 110/تل و ف)	220 صيصخت نكمي طاو 3000 (تل و ف 110/تل و ف)
نرول	مك 55	مك 90	مك 95	مك 180
ءاعبال ططم م صارق سبكم قوح سمل	هانءا ةروصل رطان	هانءا ةروصل رطان	هانءا ةروصل رطان	هانءا ةروصل رطان

لصنفنملا نخسملل يوديلا يرب تخملا تابيبحلا سبكم 30T/40T

رصنعلا مقر: PCSM



ةمدقم

سبكم عم ةءافكب كئانيع ريضحتب مق صاخلا لصنفنملا نخسملل يوديلا يرب تخملا حاوألأو 40T لىل لصي طغض قاطن عم ، انب يهف ، ةيوئم ةجرد 300 لىل لصت نيخست ، تاعانصللا فل تخملا ةيلاثم .

ديزملا فرعا

راهجلا رارط	PCSM-30T3030	PCSM-40T404040
طغضلا قاطن	نط 0-30.0	نط 0-40.0
سبكملا رطق	تيز ةناوئسأ ف (د) مم 130 موركلاب ةيلطم تيز ةناوئسأ ف (د) مم 130 موركلاب ةيلطم	موركلاب ةيلطملا تيزلا ةناوئسأ ف (د) مم 130
يسئئرلا اعلا لكهلا	تيزلا برست طاقن ليل قتل قلغللا ةمكحم تالصو نودب تادعم	برست طاقن ليل قتل قلغللا ةمكحم تالصو نودب تادعم تيزلا
بلاقلا نيخست ةراج ةجرد	ةيوئم ةجرد 500.0/ةيوئم ةجرد 300.0-ةفرغللا ةراج ةجرد	ةيوئم ةجرد 300.0-ةفرغللا ةراج ةجرد
لزعلا ةقيرط	دروتسم لزع حول	دروتسم لزع حول
ديربتلا ةقيرط	[ةيرايتخا ةمكحم] اماملاب ديرب تالاب غيرس ديرب	ديربت ةمكحم اماملاب ديرب تالاب غيرسلا ديرب تالاب [ةيرايتخا ةمكحم اماملاب
ةنحاسلا ةحيفصللا مجح	300 × 300 مم (M × N)	400×400 مم (M×N)
فيضملا مجح	380×350×600 مم (K×P×H)	500×480×650 مم (K×P×H)
داعبالا	700×400×600 مم (لوط × صرع × صرع)	800×480×650 مم (لوط × صرع × صرع)
ةقاطلا دورم	3000 (تالوف 110/تالوف 220 صيصخت نكمي) طاو	5000 (تالوف 110/تالوف 220 صيصخت نكمي) طاو
نرولا	مك 260	مك 460
صارقأ سبكم داعبالا ططم قوحسمل	هاندا ةروصلال رطنا	هاندا ةروصلال رطنا

يوديلا درابلا ةنزواتملا صارقالا سبكم / 12T / 20T / 40T / 60T

رصنعلا مقر: PCIM

ةمدقم

ةيوديلا ةنزواتملا طغضلا ةلآ ربتعت دادعلا ةءافكلا ةيلع تادعملا نم ربتخملل يف عساو قاطن يلع ةمدختسملا تانيعل اتاعانصلالو كيمايوسالو ةلديصلالو داوملا ثابأ يف قيقدلا مكحتلاب حمسي هنإ. ةينورتكلإلا غارف ةئيبي يف لمعي نأ نكمي و طغضلا ةيلم

ديزمل فرعا



كصلل جذومن	PCIM-12T	PCIM-20T	PCIM-40T	PCIM-60T
طغضلا قاطن	0-12 (لاكساب ايم 0-17) نط	0-20 (لاكساب ايم 0-21) نط	0-40 (لاكساب ايم 0-30) نط	0-60 (لاكساب ايم 0-34) نط
سبكملا رطق	95 مم (د) ي ف ةناوئسأ ي ف موركلاب ةيلطملا	110 مم (د) ي ف ةناوئسأ ي ف موركلاب ةيلطم	130 مم (د) ي ف ةناوئسأ ي ف موركلاب ةيلطم	150 مم (د) ي ف ةناوئسأ ي ف موركلاب ةيلطم
طغضلا سراي قم	سراي قمب طغضلا و طغضلا ضرع جودزم	سراي قمب طغضلا و طغضلا ضرع جودزم	سراي قمب طغضلا و طغضلا ضرع جودزم	سراي قمب طغضلا و طغضلا ضرع جودزم
ةتكليل صقألا دجالا (سبكملا T)	40 ملم	40 ملم	50 ملم	50 ملم
يحمي	يوضعلا جاجزلا	يوضعلا جاجزلا	يوضعلا جاجزلا	يوضعلا جاجزلا
ةطحيحملا ةرارحلا ةجرد	10 ةيؤئم ةجرد -40 ةيؤئم	10 ةيؤئم ةجرد -40 ةيؤئم	10 ةيؤئم ةجرد -40 ةيؤئم	10 ةيؤئم ةجرد -40 ةيؤئم
يكيئات السالا طغضلا	0-300 لاكساب ايم	0-300 لاكساب ايم	0-300 لاكساب ايم	0-300 لاكساب ايم
طغضلا ةفرع يكيئات السالا	(ن × م) 22 × 70 مم	(ن × م) 30 × 120 مم	(ن × م) 40 × 150 مم	(ن × م) 50 × 150 مم
ةيجراخلا داغابالا	305 × 195 × 530 مم (لوطلا × عافتراالا × ضرعلا)	305 × 195 × 600 مم (لوطلا × عافتراالا × ضرعلا)	355 × 215 × 710 مم (لوطلا × عافتراالا × ضرعلا)	405 × 240 × 720 مم (لوطلا × عافتراالا × ضرعلا)
تادعملا نرو	90 محك	100 محك	130 محك	180 محك

طغضلا ليوتح		
يلعفل طغضلا	ةفرعلا طغص	ماطنلا طغص
1.7 [نط]	1.86 [لاكساب ايم]	25 [لاكساب ايم]
3.5 [نط]	3.72 [لاكساب ايم]	50 [لاكساب ايم]
5 [نط]	5.57 [لاكساب ايم]	75 [لاكساب ايم]
7 [نط]	7.43 [لاكساب ايم]	100 [لاكساب ايم]
8.7 [نط]	9.29 [لاكساب ايم]	125 [لاكساب ايم]
10.5 [نط]	11.2 [لاكساب ايم]	150 [لاكساب ايم]
14 [نط]	14.8 [لاكساب ايم]	200 [لاكساب ايم]
17.5 [نط]	18.6 [لاكساب ايم]	250 [لاكساب ايم]
21 [نط]	22.3 [لاكساب ايم]	300 [لاكساب ايم]

ەمدى رمدى ىلع كىلد رىئۇيىس ف ال، لىكساب اىم 35 ماظن لى طغص زواج تى ال بىجى، مانى لكش ب: رىكذت
زاهل.

2T ةفاحصلال هيليب Kbr

رقصنعال مقر: PCKBR



ةمدقم

سبككم - KINTEK KBR سبككم مكل مدقن
ممصم لومحم یربب تخم یركیلوردیه
نیئدبملا نیمدختسملل

دیزلال فرعا

جدومن	PCKBR-2T
لمعال طغص (T)	0-2 (لاکسراب اجم 30)
سبككمال رطق	≥1MPa/10 ةقیق د
لمعال ةلواط رطق	Φ45mm (د)
ةدمعال ددع	نیثا
لمعال ةحاسم	54×55 (م×ن)
داعبا	100×220×220 (عافترالال×لوطلال×صرعال)
محمك نزولا	4.8

غريفتلا قودنصل يوديلا ربتخمل تايرك سبكم رصنعلا مقرر: PCVM



عمدقم

عرابع غريفتلا قودنصل يربتخمل سبكملا ممصملا تادعمل نم عصصختم عطق نع اهنم سيئرلا ضرغلاو. يربتخمل مادختسالل تابلطتمل آقفو قيحاسملاو بوبحل طغض وه ددحم.

ديزمل فرعا

راهجلا رارط	PCVM-10T
طغضلا قاطن	نط 0-10.0
طغضلا عيلمع	يوديلا طغضلا
نيخستلا عراج عجرد	يصفأ دك عيؤم عجرد 500
نيخستلا عحول	م 200 × 200 × 180 م
غريفتلا قودنصل عدام	SUS 304 (أدصلل مواقم دالوف)
ويديوتسال محج	م 400 × 400 × 400
بابال محج	م 300 × 350
غريفتلا عجرد	لاكساب اجيم 0.1-
داعبالا	450 × 550 × 550 × 850 (لوطلا) × صرغلا × لوطلا
عاطلا دورم	220 (تلوف 110 معدت أن نكمي) زتره 50 تلوف

ةيلاع ةراح ةجردب نخاسلا سبكلل يوديلا يراجلل سبكلل

رقصنعلال مقر: CPCL



ةمدقم

ددتم زاخ وه يوديلا يراجلل سبكلل
نم ةعونتم ةومجمل بسانمو تامادختسالل
ماظن ةطساوب هليغشت متي و ، تاقيبطتلل
امكحتم ةراحو اطغض قبطي يودي كليلورديه
سبكلل يلع ةغوضوملل داوملل يلع امه ب

ديزملل فرعا

ةلألل رارط	PC-900L
طغضلال قاطن	نط 0-5.0
طغضلال ةيلمع	يوديلا طغضلال
ةناوطسالل طوش	مم 80
نخسسالل ةراحو ةجرد	ةيوئم ةجرد 1000 يلا لصت
بلاقلا ةدام	(ةيلاعلل ةراحو تاجردل ةمواقم ةدام) لكينللا اهساس ةكبس
ةنيلعلا موح	مم 10-30 Φ
بلاقلا لكش	مم 50 \times 90
نرفلا رايغ	مم 60 Φ
توخلل ةلاموح	400 \times 380 \times 780 (لوطلل) \times صرعلل \times لوطلل
ةقاطلل دورم	زتره 50 تلوف 220

قوسملا صارقلا سبكلل داعبا ططخم



Kintek Solution

ةقطنم ،مولعلا ةءاج 89 مقر :سئئرلا رقملا
نصللا ،وشتغنشت ،ةقئافللا ايجولونكتلا

