



KINTEK SOLUTION

سرهف Ptfه

،ةرارحلا تادعلم لا ،ةنرع دادعإ تاجولاتك نم ديزم ىلع لوصحلل انب لصتا
خلإ ،ةويحلا ءايميكللا تادعم ،ةلمعلم لا داوملاو ةيكالهتسالا داوملا

KINTEK SOLUTION

ةكرشلل فلم

>>> انع تامولعم

نوسركم قيرفلاءضع ، يجولونكت هجوت تاذةمظنم يه Kintek Solution Ltd
ثحبلا تادعم يف ةيقووثومو ةيلعاف رثكألا تاركتابال او ايجولونكتلا فاشكسالا
، ةديجال داوملا نع ثحبلاو ، يويحل ائيايميكلا لعافتلا تاجم لثم ، يملعلا
تادعمو . ةيودألا يف لجال وه امك ، ديربتلاو ، غارفلا قلخو ، ةيرارحلا ةجلالعملاو
لوربتلا جارختسا

نحو ، صحفلا تادعم لاجم يف ةينغ تاربخ انبستك ، ةيضاملا أماع نيرشعلا يف
انمق امك ، مهعقاوو ةالمعلا تاجايتحال أقفو لولحلاو تادعملا نم لك ريفوت ىلع نورداق
انيدل و ، ددحم لمع ضرغ عم قفاوتت يتي الةالمعلا لىصفت تادعم نم ريثكلا ريوطت
لثم ، ةفلتخم لود نم دهاعملاو تاعملا نم ديدعلا يف ةحجانلا عيراشملا نم ريثكلا
طسوألا قرشلاو ادنلليزوينو ايلارثسأو ةيبونجلاو ةيلامشلا اكيرمأو ابوروأو ايسآ
ايقيرفأو

ءاضعأ لمع فقومل ةعئارةمالع يه صالخال او دجال لمعلاو ةعيرسلا ةباجتسال او ةنهملا
انئالعم نيب ةبيطةمسن انبسكي امم ، انقيرف

ةكراشمو ، قطانملاو نادلبلا فلتخم نم انئالعم ةمدخل نودعتسمو انه نحو
!اعم ةيقووثومو ةيلعاف رثكألا ايجولونكتلا



Ptfe فيظنت فر

رصنع لال مقرر: PTFE-01



ةمدقم

يساساً لكشبة وعونصم PTFE فيظنت فوفر فورعلملا ، PTFE .نيليثيإرولف يعابر نم رميلوب بكرم وه ، "كيتسالبالا كالم" مساب نيليثيإرولف يعابر نم عونصم .

ديزمالا فرعا

قبطتلل لالباقلاة غسال * حتفلا صرع * رطقلا

لم 100 * 1.5 مم * 45

لم 100 * 2.5 مم * 45

لم 250 * 1.5 مم * 60

لم 250 * 2.5 مم * 60

لم 500 * 1.5 مم * 80

لم 500 * 2.5 مم * 80

لم 1000 * 1.5 مم * 90

لم 1000 * 2.5 مم * 90

Ptfe ةقعل م / نولفت ةفرجم

رصنع ل مقرر: PTFE-02



ةمدقم

زات ممل ا يرارح ل ا هت ا ب ث ب PTFE رهت شت
ةل زاع ل ا ه ص ئ ا ص خ و ة ئ ا ئ ا ئ م ئ ك ل ا ه ت م و ا ق م و
ة د د ع ت م ة ر ا ر ح ل ا ب ن د ل ة د ا م ئ ه و ، ء ا ب ر ه ك ل ل
ت ا م ا د خ ت س ا ل ا

دئز م ل ا فرع ا

Ptfe ةلصوملا ةزيجازلا ةزيرلا فيظنت فر

رصنعلا مقر: PTFE-03



ةمدقم

ةزيجازلا ةزيرلا فيظنت فر مادختسا متي تاذ نوكي ليلسلا قئاقرل لمحك PTFE ةلصوملا ةجلاعم نامضل ةبرملا ةيسمشلا ايلخال ةلممع ءانثأ ثولتلا نم ةلخو ةلاعف فيظنتلا.

ديزملا فرع

10 × 10 × 1.1 مم

20 × 20 × 1.1 مم

25 × 25 × 2.2 مم

30 × 30 × 2.2 مم

15 × 15 × 1.1 مم

25 × 25 × 1.1 مم

30 × 30 × 1.1 مم

يتركزermal درطالابوبنأ فر PTFE

رقصنعلالمقر: PTFE-04



ةمدقم

PTFE ةقذبة وعونصملا رابتحالابوبنأ فوفر
ةرارحلأ ةجردصئاصخبببسبو ، أمامت ةلماخ
بببانأ فوفر ميقعتنكمي ، PTFE -ل ةيلاعلا
لكاشم يأ نود (اهميقعت) هذهرابتحاللا

ديزمالا فرعلا

اقوط PTFE

رقصنعالا مقرر: PTFE-05




ةمدقم

نحطس نيب عضوت داوم يه تايشحلا
برست عنمل .مخلا زيزعتل نيوتسم
نيمتخلا رصانع بيترت متي ، لئاوسلا
ةتباث برستلل ةعانام حطسأ

ديزملال فرعا

لزع Ptfه

رصنع لآ مقرر: PTFE-06



ةمدقم

لزع صئاصخب PTFE لزع زيمتي
تآرد نم عساو قاطن ي ف ةزاتمم ةيئابرهك
ددرت لآو ةراحلآ

ديزملآ فرعآ

Ptfe ةركلا مامص دعقم

رصنعلا مقرر: PTFE-07




ةمدقم

ةويحلا تانوكملا نم تالخدملاو دعاقملا دعتم
ام ةداع ، يسيئر رصنعك . تامامصلا ةعانص ي ف
ماخ ةدامك polytetrafluoroethylene راي تخا م تي

ديزملل فرعا

Ptfe ءاوهل ا مامص

رصنعلال مقرر: PTFE-08



ةمدقم

تازاغلالتانيع ذخال PTFE ريغصلال ءاوهل ا مامص
تانيعلال عمجل تانيعلال ذخال ءةبيقحو ءلئاسلال

ديزمالا فرعلا

Ptfe ةجآز تي ز ناآء ءاني ع ذآ بوبنأ

PTFE-09 :رصنع لآ مقر



ةمدقم

ريغ ءال طلاء "آمومع PTFE ءآء نم يمست لآ لآء ءي ءان طصا رم يلوب ءدام يهو ، "قصال لآ نيل يئي لآ ي لوب لآ ي ني ءوردي هلا ءارذ عيم ء رول فالاب .

دي زم لآ فرعا

ءيز لآ ناآء رءلف ءش وطرآ لآ ءدام لآ صءا صءا لآ

ءدام 316 أءلل مواقم لآ ءال و فلآ نم ءي لآ ع ءءء

ءرءا ءل رطق $\varnothing 18.00 \pm 0.05$ مم

لوط L = 58.00 ± 0.05 مم

م ءاطع عم نيل يئي لآ ي لوب لآ نم ءي نا و طس أء لآ ء

ءاني ع لآ ذآ طسو مآءس

ليغش ءل ءرا ء ءءرد 0-100

ساي ق لآ ءء ± 0.02 م / م 3

Ptfe تانيع لادخأ حشرم

رقصنع لادخأ مقرر: PTFE-10



مقدم

عئاش يعانص حشرم رصنع وه PTFE حشرم رصنع
يساسأ لكش ب مدختسيو ، مادختسال
لثم لكآلل ةببسم لاطئاسولا ةيفصل
ضامأل او ، ءاقنل ةيلاع ةيئاي مكيك لادومل
ةيوقل تايوقل او ، ةيوقل

ديزم لادخأ

Ptfe ةيواح

PTFE-11: رصنعلال مقر



ةمدقم

ةزاتمم ةمواقم تاذ ةيواح نع ةرابع PTFE ةيواح
ئيئاي ميكلال لومخلالو لكآتلال

ديزملال فرعا

يخلخال ادمعلا * يخلخال رطوقلا * ريديتسملا مدلل يجرخال رطوقلا	يخلخال ادمعلا * عبرملا نحصلل يخلخال مچحلا
م م * 60 م م * 70 م م	م م * 60 م م * 60 م م
م م * 40 م م * 50 م م	م م * 80 م م * 80 م م
م م * 50 م م * 60 م م	م م * 90 م م * 90 م م
م م * 70 م م * 80 م م	م م * 100 م م * 100 م م
م م * 80 م م * 90 م م	م م * 110 م م * 110 م م
م م * 90 م م * 100 م م	م م * 120 م م * 120 م م
م م * 100 م م * 110 م م	
م م * 110 م م * 120 م م	
م م * 120 م م * 130 م م	
م م * 150 م م * 160 م م	PTFE ةناوطلسا رتل 5 يلاوح م م * 120 * 200 * 200
م م * 83 * 92 م م	PTFE ةناوطلسا رتل 10
م م * 93 * 102 م م	PTFE ةناوطلسا رتل 15

طقالم Ptfه

رصنعلا مقرر: PTFE-12



ةمدقم

ةيئاي زيفلا صئاصخلا PTFE طقالم ثرت
ةمواقم لثم ، PTFE-ل ةزاتمملا ةيئاي ميكل او
ةمواقم و ، دربللا ةمواقم و ، ةيلاعلا ةراحلل تاجرد
مطعمم لكآتلا ةمواقم و ، تايولقل او ضامحل
ةيوضعلا تابيذملا

ديزملا فرعلا

ةلصوملا Ito/Fto ةلصوملا جاجزلا فيظنت روهز ةلس ر بتخم لل

PTFE-13 :رصنعلا مقر



ةمدقم

نم يساسأ لكشب PTFE فيظنت فوفر عنصت مساب فورعلا، PTFE، نيليثيإل ورولف يعابر عونصم رميلوب بكرم وه، "كيتسالبالا كالم" نيليثيإل ورولف يعابر نم

ديزملا فرعا

قيبطتل ةلباقلا ةعسلا *دوخألا لوط *دوخألا صرع *رطقلا

ةعطق 20 / قرودم 250 * 16 مم * 1.5 مم * 1.5 مم * 60 مم

ةعطق 20/قرودم 250 * 16 مم * 2.5 مم * 2.5 مم * 60 مم

ةعطق 20/قرودم 250 * 21 مم * 1.5 مم * 1.5 مم * 60 مم

ةعطق 20 / 250 * 21 مم * 2.5 مم * 2.5 مم * 60 قرودم

ةعطق 20 / 500 * 26 مم * 1.5 مم * 1.5 مم * 80 قرودم

ةعطق 20 * 500 * 26 مم * 2.5 مم * 80 قرودم

ةعطق 20 / 500 * 31 مم * 1.5 مم * 1.5 مم * 80 قرودم

ةعطق 20 * 500 * 31 مم * 2.5 مم * 80 قرودم

ةعطق 22 / رتيليل 1000 * 41 مم * 2.5 مم * 90 قرودم

فيظنت فر/عافترا ل في ليدت لل ةلباق Ptfه روهز ةلس رفحل او ريوط لل ل صومل اجزل

PTFE-14: رصنعل مقرر



ةمدقم

ةدام يهه، PTFE ةدام نم ةعونصم روهزلا ةلس
مطعمل ةمواقم اهلعجي اذهو. ايئاي مي ك ةلماخ
ةومجم في اهم ادختسا نكمي و، دعاوقل او ضامحل
تاقب بطلل نم ةعونتم.

ديزملل فرع

صنعل × ةحتفل لوط × يجرالحل رطلل

تاحتف 5 مم * 1.5 مم * 30 مم * 30 مم * 45 مم

تاحتف 6 مم * 1.5 مم * 50 مم * 50 مم * 60 مم

تاحتف 8 مم * 1.5 مم * 65 مم * 65 مم * 80 مم

ةبغرلل بسح عطقلل ددتم عي محتلل/تاحتفل دد/ةحتفل لوط/ةحتفل صنصحت نكمي

Ptfe ةرهزلا ةلس ةفوجملا رفحلا ةرهز ةلس Ptfe ءارغللا ةلازا ةيمانللا

ررصنعلا مقر: PTFE-15



ةمدقم

ديزملا فرعلا

Ptfe قروء اطء/Ptfe قروء سأك

PTFE-16: رصنءل مقرر



ءمءم

يربءءم ءءو وه PTFE ءءام نم ءونصمءل قروءل
قراءءل ءاءروء ءاءولقءل ءءامءلءل مواءم
قراءءل ءاءرءل بسانم ءءفءنمءل ءءلاءل
قءرء +250 لء ءءوءم ءءرء -200 نءءءءءءل
ءءءءمءءل ءءءءب قروءل اءءءءمءل .ءءوءمءل
ءانءءءل ءءءءءل ءءءءءل ءءءءءل ءءءءءل
مءءءل لءءءءءل ءءءءءل ءءءءءل

ءءءءل ءءءءل

ءءءءل	م/ءءءءءل رءءءل	م/ءءءءءل	ءءءءل
ءم 30	37	52	25
ءم 50	44	54	40
ءم 100	53	54	60
ءم 150	60	79	89
ءم 200	70	79	97
ءم 250	73	88	134
ءم 300	79	100	167
ءم 500	95	110	172
ءم 1000	115	145	364

قئاقر نيزخت فر/Ito/Fto/چاجز نيزخت فر نوكليليسلا

رصنعالا مقر: PTFE-18



ةمدقم

يچاجزلا نيزختلا فر مادختسا نكمي قئاقر نيزخت فر/چاجزلا نيزخت فر/Ito/FTO نارودو تانحشلا فيلغتلا نوكليليسلا قئاقرو قئاقرلاو نوكليليسلا قئاقر نيزختو توقايلا قئاقرو ةيچاجزلا قئاقرلاو موي نامرجلا داوملا نم اهريغو زتراوكلا چاجزو

ديزمالا فرعا

زارطلا	ةعطق 25 ةصوب 4	ةعطق 50 ةصوب 4	ةعطق 25 ةصوب 5	ةعطق 50 ةصوب 5	25 ةصوب 6 ةعطق	25 ةصوب 8 ةعطق	25 ةصوب 12 ةعطق
يچراخال رطقلا	122 مم	122 مم	149 مم	149 مم	180 مم	245 مم	350 مم
رطقلا ءانئتساب يلخادلا چنفساللا	110 مم	110 مم	138 مم	138 مم	*	*	320 مم
يلخادلا رطقلا چنفساللا	104 مم	104 مم	127 مم	127 مم	*	*	300 مم
عافتاللا	29 مم	56 مم	45 مم	55 مم	43 مم	40 مم	60 مم

مم 150 و مم 125 و مم 100 اهرطق غلبي يتلا تاجت نامل نم ةعطق 50 و 25 نيزخت ه نكمي يذلا احطس مالا نوكليليسلا قئاقر قودنن نع ةرابع جت نامل اذه ،توقايلا قئاقرو ،چاجزلا قئاقرو ،موي نامرجلا قئاقرو ،قئاقرلاو ،نوكليليسلا قئاقر نيزختو نارودو ،تانحشلا فيلغتلا مادختسا نكمي . مم 300 و مم 200 و داوملا نم اهريغو زتراوكلا چاجزو

زارطلا	ةعطق 25 ةصوب 2	ةعطق 25 ةصوب 3	ةعطق 25 ةصوب 4	ةعطق 25 ةصوب 6
يچراخال مچحلا	160*62*62 مم	160*88*88*88 مم	165*145*122 مم	180*142*185 مم
ةسلا	ب اهزيهجت نكمي 50 رطقب ةعطق 25 مم	25 ب اهزيهجت نكمي 76 رطقب ةعطق مم	25 ب اهزيهجت نكمي 100 رطقب ةعطق مم	25 ب اهزيهجت نكمي 150 رطقب ةعطق مم
ةماخلا	نيليبورب يلوب	نيليبورب يلوب	نيليبورب يلوب	ص
نوللا	فافش	فافش	فافش	فافش
نزولا	155g	240g	400g	600g

يرارحلا قيلختلا لعافم ل يئاملا يرارحلا قيلختلا لعافم ومنو نيلىثيإلا ورولف يعابر ددعتم نوبركلا قرول يئاملا ينوبركلا شامقلا ونان

PTFE-19: رصنعلا مقر



ةمدقم


نيليثيإورولفارتت يلوبلا تابيكرت
تايلوقلاو ضامحلل ةمواقملا ةيبيرجلا
ةداملا هذو. ةفلتخملا تابلطتملا يبلت
نيليثيإورولفارتت يلوب ةدام نم ةعونصم
يئاميك تابثب عتتمت يتلاو، امامت ةديج
ةمواقمو، لكآتلل ةزاتمم ةمواقمو، زاتمم
مدعولاع تيزتو، قالغإلا مكحإو، لكآتلل
يلع ةديج ةردقو يئابرهكلا لكآتلو، قاصتللا
ةرتفل لمعت نأ نكميو، ةخوخيشلا ةمواقم
ىلإ -180°C نم حوارتت ةراح تاجرد يفةل يوط
 $+250^{\circ}\text{C}$.

ديزملال فرعا

رارطلا	رطقلا
دحاو كبشم	20 مم
دحاو كبشم	35 مم
جودزم كبشم	20 مم
جودزم كبشم	35 مم

روهز ةلس Ptfه روهز ةلس Ptfه روهز ةلس Ptfه فيظنت فر لكآتلل ةمواقم فيظنتللا

PTFE-20: رصنعالا مقر



ةمدقم


ةلس مساب أضيأ فورعمالا PTFE، فيظنتللا فر ةادأ وه PTFE روهز ةلس فيظنتللا PTFE روهز داوم فيظنتللا ةمصم ةصصختم ةيربتم PTFE اذه فيظنتللا فر نمضي. ةءافكب PTFE ظفاحي امم، PTFE داومل أنمأوالماش آفيظنتللا ةيربتمللا تائيبللا في اهئادأ واهتمالسا يلع.

ديزمالا فرعا

زارطلا	مءءالا	قيبطتللا لباق
عبرم	60 مم * 60 مم	لم 500 ةعس قرود
يرئاد	30 رطق	لم 75 ةعس قرود
يرئاد	45 رطق	لم 100 ةعس قرود
ريدتسم	60 رطق	لم 250 ةعس قرود

اهءاتحت يتلا مءءالا عيمءب فيظنتللا ةصصختم روهز لالسا رفون

Ptfe نم فوجم فيظنت فر ل ماح/Ptfe نم ة فوجم فيظنت ةلس PTFE-21: رصنعلال مقرر



ةمدقم

ةأا يه PTFE نم ة فوجم لال فيظنت لال ةرهز ةلس فيظنت تاي ل م عمل ة م ص ص ة ص ص ة م ة ي ر ب ت خ م ي ل و ب نم ة ع و ن ص م ة لس لال هه . نم آ و ة ل ا ع ف ، ة د و ج لال ي ل ا ع (PTFE) ن ي ل ي ث ي ا و ر و ل ف ا ر ت ت ض ا م ا ل ل ة ي ة ا ن ث ت س ا ة م و ا ق م ر ف و ت و ن م ض ي ا م م ، ة ي و ض ع لال ت ا ب ي ذ م لال و ت ا ي و ل ق لال و ت ا ئ ي ب لال ف ل ت خ م ي ف ة ي ق و ث و م لال و ة ن ا ت م لال ة ي ة ا ي م ي ك لال .

ديزلال فرعا

زارطلال	محلل
يرئاد	ة ص و ب 2
يرئاد	ة ص و ب 3
يرئاد	نا ص و ب 4
ة ر ي د ت س م	نا ص و ب 5
ة ر ي د ت س م	نا ص و ب 6
ة ر ي د ت س م	نا ص و ب 8
ع ب ر م	ة ص و ب 2
ع ب ر م	نا ص و ب 3
ة ع ب ر م نا ص و ب 3	نا ص و ب 4
ع ب ر م	نا ص و ب 5
ة ع ب ر م نا ص و ب 5	نا ص و ب 6
ع ب ر م	نا ص و ب 8

ح ذ و م لال	ر ط و لال	ا ح ا ت ف ل ا د د ع	د و د خ ا ل ا ص ر ع	د و د خ ا ل ا ل و ط	ة ي ل ك ل ا ة ك ا م س لال	د و د خ ا ل ا ق م ع	ص ب ق م لال ل و ط
ة ع س ب ف و ج م ق ر و د 500 لم	80 مم	24	2.5 مم	31 مم	8 مم	6 مم	100 مم
500 ف و ج م ق ر و د ي ل ل م	80 مم	26	2.5 مم	26 مم	8 مم	6 مم	100 مم
ة ع س ف و ج م ق ر و د 500 لم	80 مم	28	2.5 مم	31 مم	8 مم	6 مم	100 مم
500 ف و ج م ق ر و د ي ل ل م	80 مم	30	1.5 مم	31 مم	8 مم	6 مم	100 مم
ة ع س ف و ج م ق ر و د 500 لم	80 مم	33	1.5 مم	26 مم	8 مم	6 مم	100 مم
ة ع س ف و ج م ق ر و د 500 لم	80 مم	38	1.5 مم	21 مم	8 مم	6 مم	100 مم
ة ع س ف و ج م ق ر و د 500 لم	80 مم	40	2.5 مم	16 مم	8 مم	6 مم	100 مم

500 فوجم قرودى لىلى	80 مم	52	1.5 مم	16 مم	8 مم	6 مم	100 مم
500 فوجم قرودى لىلى	80 مم	61	2.5 مم	11 مم	8 مم	6 مم	100 مم
500 فوجم قرودى لىلى	80 مم	78	1.5 مم	11 مم	8 مم	6 مم	100 مم
250 فوجم قرودى لىلى	تاراشۇم و تاحتفالا ددغو ەحتفالا مچج كلدىف امب ،ەصاخ ەرهز لكش ىلع ەصصخم ەاضىب ەيىلج ەاضىب ،ەرفصم ەاضىب ،ەاضىب روهز لالاس ريفون نحن ەتېللىت نكمى ىرخأ.						
100 فوجم قرودى لىلى	تاراشۇم و تاحتفالا ددغو ،ەحتفالا مچج كلدىف امب ،ەصاخ ەاضىب ەرهز لكش ىلع ەصصخم ەاضىب ەيىلج ەاضىب ،تياو فوآ ەاضىب ،ەاضىب روهز لالاس ريفون نحن ەتېللىت نكمى ىلتا تاراشۇم لىلى نىم ەرىغو.						

قوعلم/ةنيع قوعلم/لولحم قوعلم/Ptfe تانيع ذخأ قوعلم فاج قوحسم

رصنعلال مقر: PTFE-22



ةمدقم

أضيأ ةفورعمل او PTFE تانيعلال ذخأ قوعلم دُعُت ةأءا، ةنيعلال قوعلم وأ لولحملال قوعلم مساب يفة قءب فاجلال قوحسملال تانيعلال لاءل ةمه هذة زيملتت. ةيلىل لائلال تانيعلال فلل تخم يئاي ميكل تابثب PTFE نم ةعونصلال قعالملال ريغ صئاصخو، لكآلل ةزاتمم ةمواقمو، زاتمم داوملال عمل لائلال ةيلائل اهلعجي امم، ةقصال تائيبلال يفة لعافتملال و ةساسلال ةيرب تخملال.

ذي زملال فرعا

زارطلال	ريءتسم/عبرم سار	ةعسلال	قوعلملال سار لوط	قوعلملال سار ضرع	يلا مءلال لوطلال	قوعلملال صبقم رطق
PTFE قوعلم ريصق صبقم	ةريءتسم	3 لم	40 مم	22.3 مم	97.5 ملم	*
ريصق صبقم تاذ PTFE قوعلم	ةريءتسم	5 لم	54 ملم	31 ملم	134.2 مم	*
ريصق صبقم تاذ PTFE قوعلم	ةريءتسم	10 لم	70 ملم	39.7 ملم	169 مم	*
فاج قوحسم قوعلم PTFE	عبرم	3 لم	39 مم	16 مم	197 مم	*
فاج قوحسم قوعلم PTFE	عبرم	5 لم	50 مم	26 مم	196 مم	*
فاج قوحسم قوعلم PTFE	عبرم	10 لم	50 مم	27 مم	196 مم	*
فاج قوحسم قوعلم PTFE	عبرم	15 لم	50 مم	33 مم	197 مم	*
فاج قوحسم قوعلم PTFE	ةريءتسم	3 لم	38 مم	22.6 مم	110 مم	*
فاج قوحسم قوعلم PTFE	ةريءتسم	5 لم	42 مم	27 مم	195 مم	*
فاج قوحسم قوعلم PTFE	ةريءتسم	10 لم	50 مم	30 مم	150 مم	*
فاج قوحسم قوعلم PTFE	ةريءتسم	15 لم	67 مم	67 مم	198 مم	*
لولحم قوعلم PTFE	*	3 لم	28 مم	23 مم	180 مم	*
لولحم قوعلم PTFE	*	5 لم	29 مم	25.5 مم	180 مم	*
لولحم قوعلم PTFE	*	10 لم	33 مم	31 مم	235 مم	*
لولحم قوعلم PTFE	*	30 لم	53 مم	37 مم	300 مم	8 مم
لولحم قوعلم PTFE	*	50 لم	59 مم	45 مم	300 مم	12 مم
لولحم قوعلم PTFE	*	100 لم	71 مم	54 مم	350 مم	12 مم
لولحم قوعلم PTFE	*	250 لم	94 مم	66 مم	400 مم	12 مم
لولحم قوعلم PTFE	*	500 لم	127 مم	79 مم	450 مم	12 مم
لولحم قوعلم PTFE	*	1000 لم	150 مم	98 مم	500 مم	14 مم

سظامألال نم ذي زملال صيصخت نكمي

Ptfe ةرارحلا يلعا يرب تخملا طلخال فاذجم طالخال

مقرر: PTFE-23 رصنل مقرر



ةمدقم

ةددعت م ةادأ وه PTFE طلخال فاذجم طالخال يف مادختس لة ممص م ةيوقو تامادختس لابلطت يتل تائيب ل يف ةصاخ ، تاربت تخملا ةرارحلا تاجردو ةيئاي ميكل داوملل ةلعا ةمواقم ةلعا PTFE ةدام نم طالخال اذع نوصقلا تازيملا نم ديدع لابل طالخال اذع زيمتي ، ةدوخل هتنامو هفئاظو نم ززعت يتل ةيسئيرلا

ديزملل فرعا

زارطلال	بيصقلا لوط	قاروالا صرع م	بيصقلا رطق
300*40*7	300 م م	40 م م	7 م م
300*60*7	300 م م	60 م م	7 م م
300*80*7	300 م م	80 م م	7 م م
400*60*7	400 م م	60 م م	7 م م
400*80*7	400 م م	80 م م	7 م م
400*100*7	400 م م	100 م م	7 م م
300*40*8	300 م م	40 م م	8 م م
300*60*8	300 م م	60 م م	8 م م
300*80*8	300 م م	80 م م	8 م م
400*60*8	400 م م	60 م م	8 م م
400*80*8	400 م م	80 م م	8 م م
400*100*8	400 م م	100 م م	8 م م
400*140*8	400 م م	140 م م	8 م م
500*100*8	500 م م	100 م م	8 م م
500*140*8	500 م م	140 م م	8 م م
600*100*8	600 م م	100 م م	8 م م
600*140*8	600 م م	140 م م	8 م م

طام نأل نم ديزملا صيصخت نكمي...

زارطلال	ةقرولا رطق	ةقرولا صرع م	يطسولا ءحتفلا
40*7	40 م م	40 م م	7 م م
60*7	60 م م	60 م م	7 م م
80*7	80 م م	80 م م	7 م م
100*7	100 م م	100 م م	7 م م
40*8	40 م م	40 م م	8 م م
60*8	60 م م	60 م م	8 م م

80*8	80 مم	80 مم	8 مم
100*8	100 مم	100 مم	8 مم
140*8	140 مم	140 مم	8 مم

طامألأ ن م دى زم لاصى صخت نكمى...

عجاجز/عساو م ف تاذ عجاجز/م فل ا عساو عجاجز/ PTFE فشاك عجاجز ةيلاع ةرارح ةجرد تاذ PTFE عجاجز/ةنيع عجاجز/ةنيع م ف تاذ

رصنعلا مقر : PTFE-24



ةمدقم

مساب أضي ةفورعلم او ، PTFE فشاكلا عجاجز فشاكلا عجاجز و ةيئاي ميكل PTFE تاجاجز فشاكلا عجاجز يوق ليدب يه ، نولفت ةمواقم تاجاجزلا هذه . ةيديلقنلا ةيئاي عجاجزلا زيمتتو ، تايولقلاو ضامحل نم لكل ةيغلل ةيلاثم يه . برستلل عنام يبلول ءاطغب ةمواقم رفوتو ، تاربتخملا ي ف مادختسالل ي ف ةيلاع تاردقو ، ةيئاي ميكل داوملل ةزاتمم ةناتمو ، ةيؤئم ةجرد 260 ل ل لصت ةرارحلا تاجارد ةقئاف .

ديزملا فرع

زارطلا	تافص او م لا	ي جراحلا رطوقلا	عافت رالا	ي لحدلا رطوقلا
م فل ا ةريغص PTFE عجاجز	25 لم	36 ملم	81 مم	21 مم
	50 لم	49 مم	95 مم	20 مم
	100 لم	51 مم	98 مم	20 مم
	150 لم	54 مم	108 مم	20 مم
	250 ليل	70 مم	117 مم	35 مم
	500 لم	81 ملم	147 مم	35 مم
	1000 لم	100 مم	188 مم	40 مم
	2000 لم	145 مم	217 مم	48 مم
م فل ا عساو PTFE عجاجز	50 لم	50 مم	92 مم	35 مم
	100 لم	52 مم	103 مم	35 مم
	150 لم	54 مم	106 مم	35 مم
	250 لم	68 مم	114 مم	40 مم
	500 لم	81 ملم	149 مم	40 مم
	1000 لم	100 مم	192 مم	48 مم
	2000 لم	144 مم	220 مم	63 مم
	عاقلا ةحطسم PTFE ةيبلول ةحتفب فشاك عجاجز	5 لم	16 مم	55 مم
10 رتيل ل		16 مم	108 مم	*
20 ليل		22 مم	106 مم	*
30 لم		25 مم	124 مم	*
50 لم		30 مم	125 مم	*
100 لم		39 ملم	139 مم	*

تاجردل موقم و تايول قلا و ضامح آلل موقم/Ptfe نم يمحج قردو لكآتلل موقم و ةيلعلا ةرارحلا

PTFE-25 :رصنعلا مقر



ةمدقم

ليدب يهو ، PTFE نم ةعونصملا ةيمحجلا ةروراكل
يلوبل ريراوقو ةيجاجزل ريراوقلل يوق
يف قوفتت ، نيليبورب يلوب نيليبورب
دح يلع ةيولقل او ةيضمحل لئوسلا سايق
يئايملكلا اهلومخب ةروراكل هذه زيمتتو ، ءاوس
محجلا ثيح نم ةعساو لا اءاراخي و اءتيفافشو
للحلتل ةلباق ريغ ةيفلخ نمضت اءنأ امك
قصالل ريغ اءحطس لءهسي . ةفاظنلا ةقئافو
اهلءجي امم ، ةنايصل او فيظننلا ةيلمع
ةيساقل ربتخملا فورظلا ةيلاثم .

ديزملل فرعا

زارظلا	(مم) يولعلا يءراخل رطقلا	(مم) ءجاجزلا رطق	(مم) ءجاجزلا ءهوف يءعافءرالا	(مم) ءجاجزلا ءاطع كلذ يءعافءرالا	(م) نزولا
12 م	15.6	37	70.5	84.8	40
50 م	24	48.7	87.7	104.8	74
100 م	24.5	66.1	105.9	124.8	124
250 م	27.8	83.9	143.1	159.1	232
500 م	36.7	115.8	187.1	213.2	567
1000 م	44.6	143.9	257.2	280.5	940

تابنتسا قبط/ريخبتال قبط/Ptfe تابنتسال قبط مواقم و تايول قلا و ضامألل مواقم/ةيولخال ايري تكبالا ةيلعلا ةراجل تاجردل

رصنعل مقرر: PTFE-26



ةمدقم

يغابر ددعتم ريخبتال نحص ريخبت قبط
ةيرب تخم ةادأ وه (PTFE) نيليثي إلال و رولف
اهت مواقم بة فورعم تام ادختسال ددعتم
ةراجل تاجردل ف اهت ابثو ةيئاي ميكلال
يرولف رميلوب وه، PTFE رفوي. ةيلعلا
قاصتللال ةلباق ريغ ةيئانثتسا صئاصخ
فلتخمل أيلا ثم هل عجي امم، ةناتملال
مب، ةعانصلال و ثا حبالا لاجم في تاقبي بطتال
يرارجل للحتلال و حيشرتلال كلذ في
ةيشغال اي جولونك و

ديزملال فرعا

زارطالا	(م) يجرخال ايلفسال يجرخال رطوقالا	(م) مفلل يلخادل رطوقالا	(م) يلكلال عافترالا	(م) عاقلا كمس	(م) رادجال كمس
م 20 حلص	20	15	10	5	2.5
م 30 حلص	30	25	10	5	2.5
م 40 حلص	40	30	10	5	5
م 50 حلص	50	40	10	5	5
م 60 حلص	60	50	10	5	5
م 80 حلص	80	70	10	5	5
م 90 حلص	90	80	10	5	5
م 100 حلص	100	90	10	5	5
م 120 حلص	120	110	10	5	5
م 20 قمع	20	15	20	5	2.5
م 30 قمع	30	25	20	5	2.5
م 40 قمع	40	30	20	5	5
م 50 قمع	50	40	20	5	5
م 60 قمع	60	50	20	5	5
م 80 قمع	80	70	20	5	5
م 90 قمع	90	80	20	5	5
م 100 قمع	100	90	20	5	5
م 120 قمع	120	110	20	5	5
ليدومالا	(م) يجرخال لوطالا	(م) يلخادل علصلال لوط	(م) عافترالا	(م) عاقلا كمس	(م) رادجال كمس

م م 40ع برم	40	30	20	5	5
م م 50ع برم	50	40	20	5	5
م م 60ع برم	60	50	20	5	5
م م 70ع برم	70	60	20	5	5
م م 80ع برم	80	70	20	5	5
م م 90ع برم	90	80	20	5	5
م م 100ع برم	100	90	20	5	5
م م 110ع برم	110	100	20	5	5
م م 120ع برم	120	110	20	5	5

قراجل تاجردل مواقم/Ptfe بيلقت دومع/Ptfe بيلقت بيضق راود/ي ن او ط س ا ر ا و د / ي و ي ح ل ا ع و ن ل ا / ا ة ل ل ا ع ل ا ي س ي ط ا ن غ م / ي ر ب ت خ م

PTFE-27 : رصنن ل مقرر



ةمدقم

نم عون صم ل ا PTFE، ك ي ح ت ل ا ب ي ض ق ر ف و ي
ي ل ا ع (PTFE) ن ي ل ي ث ي و ر و ل ف ا ر ت ت ي ل و ب ل ا
ض ا م ا ل ل ة ي ة ا ن ث ت س ا ة م و ا ق م ، ة د و ج ل ا
ب ن ا ج ي ل ا ، ة ي و ض ع ل ا ت ا ب ي ذ م ل ا و ت ا ي و ل ق ل ا و
ض ا ف خ ن ا و ة ي ل ا ع ل ا ق ر ا ج ر د ي ف ه ت ا ب ت
ة ي ل ا ث م ه ذ ه ك ي ح ت ل ا ن ا ب ض ق . ك ا ك ت ح ا ل ا
ذ ف ا ن م ع م ة ق ف ا و ت م ي ه و ، ي ر ب ت خ م ل ا م ا د خ ت س ل ل
ر ا ر ق ت س ا ل ا ن م ض ي ا م م ، ة ي س ا ي ق ل ا ة ر و ر ا ق ل ا
ت ا ي ل م ل ا ء ا ن ث ا ة م ا ل س ل ا و .

دي زم ل ا فر ع

أ (6*10 مم)	أ (7*15 مم)	أ (8*20 مم)	أ (9*25 مم)	أ (10*30 مم)
أ (12*35 مم)	أ (15*40 مم)	أ (16*50 مم)	أ (17*60 مم)	أ (18*70 مم)
ب (3*6 مم)	ب (5*10 مم)	ب (6*15 مم)	ب (8*20 مم)	ب (8*25 مم)
ب (9*28 مم)	ب (8*30 مم)	ب (9*35 مم)	ب (8*40 مم)	ب (8*45 مم)
ب (10*50 مم)	ب (9*56 مم)	ب (10*60 مم)	ب (10*70 مم)	ب (10.5*100 مم)
ب (3*5 مم)	ج (3*7 مم)	ج (3*9 مم)	ج (5*10 مم)	ج (6*15 مم)
ج (6*20 مم)	ج (9*56 مم)	ج (7*25 مم)	ج (7*30 مم)	ج (8*35 مم)
ج (8*40 مم)	ج (8*45 مم)	ج (8*50 مم)	ج (10*60 مم)	ج (10*70 مم)
ج (10*80 مم)	ج (10*100 مم)	ع (3*10 مم) ط ا ق ت	ص (8*15 مم) ب ي ل ص	ص (9*20 مم) ب ي ل ص
ص (10*25 مم) ب ي ل ص	ص (10*30 مم) ب ي ل ص	ص (10*35 مم) ب ي ل ص	ص (11*40 مم) ب ي ل ص	ص (13*50 مم) ب ي ل ص
م (10*10*25 مم) ث ل ت م	م (13*13*40 مم) ث ل ت م	م (15*15*50 مم) ث ل ت م	م (5.5*42 مم) ن ا ن س ا ة ي ن ا م ت	م (5.2*42 مم) ن ا ن س ا ة ي ن ا م ت
ك (12*12 مم) ي و ر ك	أ (8*25 مم) ر م ح ا	أ (8*25 مم) ر ف ص ا	أ (8*25 مم) ق ر ز ا	أ (8*25 مم) د و س ا

كيجرتل نابضق ريودت ةداعإ تالآ ةيسيطانغملا

رصنعلا مقر: PTFE-28



ةمدقم

وهو، كجرتملا ةداعتسال جتنملا اذه مدختسُي لكآتلاو ةعفترملا ةراجل تاجردل مواقم نابوذلل لباق ريغو، ةيوقلا تايوقلاو دوزم جتنملا، تايذملا عيجم يف آبيرقت لخدلا نم أدصلل مواقملا ذالوفلا نم بيضقب نم نيليثي إورولفارتت يلوبلا نم ءاطغو جراخلا.

ديزملا فرعإ

150 مم	200 مم	250 مم	300 مم
350 مم	400 مم	500 مم	200ممانحناللباق
250ممانحناللباق	300ممانحناللباق	350ممانحناللباق	400ممانحناللباق
(مم 10 بيضق) 350 كمس	(مم 10 بيضق) 400 كمس	(مم 10 بيضق) 500 كمس	300ممانحناللباق
400 ةبالص	500 ةبالص	600 ةبالص	

ءاطغ عم/Ptfe ةقتوب

ررصن علل مقرر: PTFE-29



ةمدقم

نولفتللا نم ةعونصم للا، PTFE تاققتوب رفوت ةجرد 196- نم ةمواقم و آيئاي ميكلومخ، يقنللا قفاوتللا نمضي امم، ةيؤئم ةجرد 280 لىل ةيؤئم داوم لاو ةراجللا تاجرد نم ةعساو ةعومجم عم حطس أب تاققتوب للا هذه زيمتت. ةيئاي ميكللا عنم و فيظننللا ةلوهسل لىل ةلوقصم تاقببطلل ةيلائم اهل عجي امم، ثولتلا ةقيدلا ةيلمعم للا.

ديزملا فرعا

ليدوم ل	يخراجل رطوقلا بوكلل (مم)	بوكلا ةهوفل يخلخادل رطوقلا (مم)	يخراجل رطوقلا يلفسل (مم)	عافتلالا (مم)	عافتلالا ءاطغ (مم)	رادجلا كمس (مم)
20 لم	37	33	29	39	52	2
30 لم	48	44	31	45	61	2
50 لم	58	54	38	42	58	2
100 لم	62	58	43	59	80	2
250 لم	78	72	50	88	105	2

ليدوم ل	يخراجل رطوقلا ءاطغلل (مم)	ةقحلل يخرجل رطوقلا ءاطغلل يخلخادل (مم)	صبم ل رطوقلا ءاطغ (مم)	ءاطغلا كمس (مم)
20 ةقتوب يخل قيبطلل لباق لم	42	31	12	2
30 ةقتوب يخل قيبطلل لباق ءاطغ 30 لم	53	41	11	3
50 ءاطغ 50 ةقتوب يخل قيبطنى لم	64	47	11	3
100 ةقتوب يخل قيبطلل لباق ءاطغ 100 لم	68	54	11	3.5
250 ةقتوب يخل قيبطلل لباق ءاطغ 250 لم	93	70	11	3.5
250 ءاطغ 250 ةقتوب يخل قيبطلل لباق كمس 250 لم	92	73	11	4

ليدوم ل	يخراجل رطوقلا بوكلل (مم)	بوكلا ةهوفل يخلخادل رطوقلا (مم)	يخراجل رطوقلا يلفسل (مم)	عافتلالا (مم)	عافتلالا ءاطغ (مم)	رادجلا كمس (مم)
30 لم	49	43	32	46	61	3~4
50 لم	58	52	38	42	59	3~4
100 لم	61	55	42	58	79	3
250 لم	82	74	45	77	96	4~5

Ptfe يثالث عمق/Ptfe رنشوب رنشوب عمق

PTFE-30: رصنعالا مقرر



ةمدقم

ةيربتخملا تادعمالا نم ةعطق وه PTFE عمق تاي لمع يف لوألا ماقملا يف ةمدختسملا ةبلصلا لحارملا لصف يف ةصاخو، حيشرتلا دادعإلا اذه حمسي . طيلخال يف ةلئاسلاو ىنغ ال هل عجي امم ، عيرسلاو لاعفلا حيشرتلاب ةيئاي ميكللا تاقببطللا فل تخم يف هنع ةيجولوي ببالاو .

ديزمالا فرعا

زارطلا	(مم) يلكلا اعابترالا	(مم) بوبنالل يلخادلا رطوقلا	(مم) يجراخال رطوقلا
52 مم	95	7.2	52
80 مم	120	8.2	79
105 مم	148	11.5	101
160 مم	185	12.5	144

ليدوملا	(مم) يلكلا اعابترالا	(مم) يجراخال رطوقلا	(مم) بوبنالل يجراخال رطوقلا
50 مم	123	50	14.4
60 مم	127	60	14.4
70 مم	*	70	*
90 مم	145	90	14.4
100 مم	137	100	14.4
110 مم	143	110	16.5
120 مم	*	120	*

ةظفاح/ةيطاريق ةروراق/ءاطغب ةثلاثم ةجاجز PTFE ةثلاثم ةجاجز رصنعلا مقرر: PTFE-31



ةمدقم

PTFE ةدام نم ةعونصملا ةيثلثملا ةجاجزلا ،نولفتلا فشاك ةجاجز مساب ااضيأ ةفورعلم او ةيئايميكل داوملل مواقم و يوق ليديه ةبسانم يه ،ةيديلقتلا ةيجاجزلا تاجاجزل هذه .تايولقلاو ضامأل نم لك عم لماعتلل ،نزولا ةفي فحو ،رسكلل ةلباق ريغ تاجاجزلا امم ،برستلل عنام يبلول ءاطغب زيمتتو .ربتخملا يف مادختسالل ةيثلثم اهلعجي

ديزملا فرع

زارملا	(مم) ءاطغلا كلد يف امب عافتالا	(مم) ةجاجزلا عاق رطق	(مم) يلحادلا رطوقلا
25 لم	88	40	27
50 لم	100	50	27
100 لم	105	59	27
250 لم	150	74	37
500 لم	174	105	37
1000 لم	220	136	37

عاق/ Ptfه يزكرملا درطلا بوبنأ حطسم عاق/ريدتسم عاق/ببدم ببدم

PTFE-32: رصنعلا مقر



ةمدقم

نم ةعونصملا يزكرملا درطلا بوبنأ يطحت اهتواقم لريكب ريديقتب PTFE ةدام يراجل اهتاثو ةيئانثتسال ةيئاي ميكلال ينغ ال اهلعجي امم ، ةقصالل ريغ اهصئاصخو . يلاعلا بلطلا تاذت اعاطقلا فل تخم يف اهنع . تائيبلال يف صاخ لكشب ةديفم بوبنأل هذه ةببسملا داوملل ضرعتلا اهيف دوسي يتلا تابلطتم وأ ةيلاعلا ةراجل اجرد وأ لكآتلل ةمراصلا ةفاظنلا .

ديزملل فرع

	زارطلا	(مم) يجرخال رطقلا	(مم) يلكلا عافترالا	(مم) راجلا كمس
عاقلا ريديتسم يبلول مف	5 لم	16	65	2
	10 لم	16	125	2
	15 لم	20	100	2.5
	20 لم	20	125	2.5
	25 لم	25	105	2.5
	30 لم	25	125	2.5
	40 لم	28	105	2
	45 لم	28	120	2
	50 لم	33	115	2.5
	100 لم	35	150	3.5
عاقلا حطسم يبلول مف	100 لم	36	145	3
	5 لم	16	55	*
	10 لم	16	108	*
	20 لم	22	106	*
	30 لم	25	124	*
	50 لم	30	125	*
	100 لم	39	139	*

ل كآت ل ةمواقم/تايول قلاو ضامحألل ةمواقم/Ptfe طالم

رصنعلال مقر: PTFE-33



ةمدقم

(PTFE) نيليثي إورول فارتت يلوبلا رهتشي هتاثو ةيئانثتسال ةيئاي ميكلل هتواقم بامم ، كاكثحالة ضفخنم هصئاصخو يرارحلا فلتخم يف تامادختسال ةددتم ةدام هل عجي ، ديدحتلا هجو ىلع ، PTFE طالم دجي و . تاغانصلا ، ةيروض صئاصخال هذاه يف نوكت تاقيبطت .

ديزمالا فرع

صاخ/Ptfe/ي كبش لخنم/Ptfe/ي كبش لخنم/Ptfe/لخنم ة ب ر ج ت ل ل

ر ص ن ع ل ا م ق ر : PTFE-34



ة م د ق م

م م ص م ص ص ص م ر ا ب ت خ ا ل ا ب ر غ و ه PTFE ل ا ب ر غ ، ت ا ع ا ن ص ل ا ف ل ت خ م ي ف ت ا م ي س ج ل ا ل ي ل ح ت ل ن م ة ج و س ن م ة ي ن د ع م ر ي غ ة ك ب ش ب ز ي م ت ي و ه ذ ه . (ن ي ل ي ث ي ا و ر و ل ف ا ر ت ت ي ل و ب) PTFE ط و ي خ ت ا ق ي ب ط ت ل ل ة ي ل ا ث م ة ي ع ا ن ط ص ا ل ا ة ك ب ش ل ا ق ل ل ق ر د ص م ي ن د ع م ل ا ث ل و ل ا ا ه ي ف ن و ك ي ي ت ل ا ي ل ع ط ا ف ح ل ل ة ي ر و ر و ض PTFE ل ي ب ا ر غ ر ب ت ع ت ا م م ، ة س ا س ح ل ا ت ا ئ ي ب ل ا ي ف ت ا ن ي ع ل ا ة م ا ل س ل ي ل ح ت ي ف ة ق و ث و م و ة ق ي ق د ج ئ ا ت ن ن م ض ي . ت ا م ي س ج ل ا م ج ح ع ي ز و ت .

ي ز م ل ا ف ر ع ا

ز ا ر ط ل ا	م س / ا ر ط ق ل ا	م م / ه ح ت ف ل ا
	20	0.15
	20	1
	20	3
م ل خ ن م PTFE	20	5
	20	9.5
	20	10
	20	22.4
ا ط ع ا PTFE	20	5
ة ي ن ي ص PTFE	20	5

مواقم/ةيلعلا ةراحلل تاجردل ةمواقم/Ptfe سايق ةناووسأ تايولقلل ةمواقم/للكآلل

رصنعلا مقر: PTFE-35



ةمدقم

تاناووسألل يوق ليدب يه PTFE تاناووسأ
يلع أيئاي ميكة لم اخ يه. ةيديلقنللا ةيجازللا
ةجرد 260 ىتح) ةراحلل تاجردنم عساو قاطن
لكآلل ةزاتمم ةمواقمب زيمتتو، (ةيؤئم
نمضي امم، ضفخنم كلكتحا لماعم يلع ظفاحتو
فيظننللاو مادختساللا ةلوهس.

ديزملل فرعا

زارطلل	(مم) يلكللا عافنراللا	(مم) بوبنألل رطق	(ج) نزولل
5 لم	83	15	/
10 لم	108	17	42
20 لم	108	24	64
50 لم	118	34	128
100 لم	138	40	158
250 لم	147	60	374
500 لم	160	79	460
1000 لم	180	100	699
2000 لم	/	/	□

Ptfe يريئاد عاق قرود/Ptfe قنعلا يثالئ قرود/Ptfe قرود

رصنعلا مقر: PTFE-36



مدمقم

مددعت مة يرب تخم مة يواح نع م رابع ، PTFE م روراق
يلوبلا نم م موعونصم تام ادختسالا
مواقم رفوت ، (PTFE) نيليئ يورولفارتت
ي ف آتابئ مة يئام يكللا داوملل مة يئانئانئاسا
هذم دعت . مة صال ريغ صئاصخو م رارحلا م ررد
م بسمللا داوملا م لماعتلل مة يلائم ري راقلا
م رارحلا م ررد م ائاق يبطتللاو لك آتلل
م اءارجللا فل تخم ي م م رورض ي هو ، مة يلاعلا
م لخللاو م يئاستللا كلذ ي م م ، مة لم م م م
م مة يئام يكللا داوملا م يئختو

ديزملا فرعا

مضهه ل نازخ/ة قو قءل اءاوم ل اب مضهه ل نازخ/Ptfe مضهه ل نازخ ل عاف ل ل/ة قو قءل اءاوم ل اب

رصن ع ل مقرر: PTFE-37



ة مءقم

PTFE ءءام نم ءة ون صم ل مضهه ل نازخ رهءشءة
ة ئئانءس ال ءة ئائم ك ل اهءم واق م ب
اهصئاصءو ءة ل لع ال ءرارءل اءاوء ل ف اهءابءو
ة لاءمء نازخ ال هءه ءءءة. ءة صال ل رءء
ع نم ء ءءءة ، ءة ساق ل ءة رءءءم ل ءائء ل ل
ءلء ال اهءءءءطو صءءنم ل كاكءء ال لءم
ءاقن نم ضءم ، ءة ئائم ك ل ال عافء ل
ة ءءءءء ال ءءءءء.

ءءم ل فرءا

زارء ل	م (م) رءو ل	م (م) عافء رال
ل م 30	49.5	109
ل م 50	55	114
ل م 100	65	124
ل م 200	74.5	143



Kintek Solution

ةقطنم ،مولعل اءاج 89 مقر :سئئرل ررقملا
نصللا ،وشتغنشت ،ةقئافللا اءولونكتلا

