



KINTEK SOLUTION

سرھف یرارھلا لالھنالا عنصم

، یرارھلا تادعملا ، ەنئع دادعإ تاجولاتك نم ديزم ىلع لوصلل انب لصتا ، ەئوئوئلا ەئمئوئلا تادعم ، ەئمئوئلا تادعملا ەئمئوئلا تادعملا ، etc...

KINTEK SOLUTION

ةكرشلل فلم

>>> انع تامولعم

نوسركم قيرفلاءاضع ، يجولونكت هجوت تاذةمظنم يه Kintek Solution Ltd
ثحبلا تادعم يف ةيقووثومو ةيلعاف رثكألا تاركاتبالاو ايجولونكتلا فاشككتسال
، ةديجال داوملا نع ثحبلاو ، يويحل ائيايميكلا لعافتلا تالاجم لثم ، يملعلا
تادعمو . ةيودألا يف لجال وه امك ، ديربلاو ، غارفلا قلقو ، ةيرارحلا ةجلالعملاو
لوربلا جارختسا

نحو ، صحفلا تادعم لاجم يف ةينغ تاربخ انبستك ، ةيضاملا أماع نيرشعلا يف
انمق امك ، مهعقاوو ةالمعلا تاجايتحال أقفو لولحلاو تادعملا نم لك ريفوت ىلع نورداق
انيدل و ، ددحم لمع ضرغ عم قفاوتت يتي الةالمعلا لىصفت تادعم نم ريثكلا ريوطت
لثم ، ةفلتخم لود نم دهاعملاو تاعمالجلا نم ديدعلا يف ةحجانلا عيراشملا نم ريثكلا
طسوألا قرشلاو ادنلليزوينو ايلارلسأو ةيبونجلاو ةيلامشلا اكيرمأو ابوروأو ايسآ
ايقيرفأو

ءاضعأ لمع فقومل ةعئارةمالع يه صالخالو داچلا لمعلاو ةعيرسلا ةباجتسالو ةنهملا
انئالعم نيب ةبيطةممس انبستكي امم ، انقيرف

ةكراشمو ، قطانملاو نادلبلا فلتخم نم انئالعم ةمدخل نودعتسمو انه نحو
!أعم ةيقووثومو ةيلعاف رثكألا ايجولونكتلا



ةلآ يئابرهكلا راودلا نرفلل يرارحلا لاحتلا نرف عنصم راودلا يئابرهكلا سيلكتلا

رصنعلا مقر: KT-RKTF



Introduction

ةقذب هيف مكحتلا متي - يئابرهك راود نرف
لثم داوم فيفجتو سيلكتلا لاثم وهو
نداعملاو ةردانلا ةبرتلأاو مويثيلا لالابوك
ةديدحلا ريغ.

ديزملل فرعلا

ليدوملا	KT-RKTF60	KT-RKTF80	KT-RKTF100	KT-RKTF120
بوبنألا رطق	0.6m	0.8m	1m	1.2m
بوبنألا لوط	7m	9m	10m	12m
بوبنألا ةدام	لكينلا اهساسأ ةكيبس			
نيخستلا قطانم	ةلقستسم نيخست قطانم 4			
لمعلا ةراح ةجرد	< 1100°C			
ةراودلا ةناوئاسألا ةيوار	تاجرد 0-3			
لزعلا ةدام	تالاستيركلا ةددعتم هيفزخ فايلا			
ةرارحلا ةجرد يه مكحتلا زاغ	مع PLC نم للاب لمعت ةشاشب PID مكحت زاغ			
نيخستلا رصنع	نوكليليسلا ديبرك (SiC)			
ةرارحلا ةجرد رعشتسم	ع K نول نم حلسم يرارح جوز			
ةئابرهك ةقاط دوزم	زتره 50/60، تلوف 220-440 ددرتم رايت			

رمتسملاني ئابرهكلاني خستلل راودلا نرفلا

رصنعلا مقرر: KT-RFTF



Introduction

ةبئاسلا داوملا في فجتو سئلكتب مق نرف مادختساب ةءفكب ةلتكتملا لئوسلاو ةجلعمل ةيلاثم. ةبئابرهكلاني خستلل راود رثكأو مويثيللل نويأ ةيراطب داوم

ديزملا فرعا

جدومن	نرفلا مجح	ةراح ةجرد	ةراخلا قطانم	ةوق
KT-RFTF2020	م م $\Phi 200 \times 2000$	950 °C	3	طاو وليك 30
KT-RFTF3030	م م $\Phi 300 \times 3000$	950 °C	6	طاو وليك 54
KT-RFTF4050	م م $\Phi 400 \times 5000$	950 °C	6	طاو وليك 96
KT-RFTF5060	م م $\Phi 500 \times 6000$	950 °C	6	طاو وليك 168
KT-RFTF6080	م م $\Phi 600 \times 8000$	950 °C	9	طاو وليك 234
KT-RFTF8090	م م $\Phi 800 \times 9000$	950 °C	9	طاو وليك 342
KT-RFTF1211	$\Phi 1200 \times 11000$	950 °C	9	طاو وليك 648

ةينارودلا ةيويحلل ةلتكلل يرارحلل لالحنال ةلآ نرف

ررصنعل مقرر: RBPF



Introduction

ةلتكلل يرارحلل لالحنال نارفأ لىل فرعت
ةيوضعل داوملل لحتت فيكو ةراودلا ةيويحلل
مدختسي. نيجسكأ نودب ةيلاع ةراح تاجرد ي
داوملاو تايافنل ةجلع مو يويحلل دوقولل
ديزمل او ةيئاي ميكلل

ديزمل فرع

كيتسالبلا تايافن ريركت تادعم

ررصنعلال مقرر: WPRE



Introduction

نېخست نرف ةطساوب زاهجلا اذه نېخست متي جاتنإلل همادختسا نكمي يذلاو ، يقفأ راود موي / نط 20-30 ؛ ةجلالما ةردقو رمتسملا لزيذلا جاتنإل تاراطإل تيز ةجلالما نكمي ةيونال تاجتنملاو.

ديزملا فرعإ

جدومن	ةيمويلا ةيجاتنإلا	رمتسم
LL-10	موي / نط 10	رمتسم
LL-20	موي / نط 20	رمتسم
LL-30	موي / نط 30	رمتسم
LL-50	موي / نط 50	رمتسم
LL-100	موي / نط 100	رمتسم



Kintek Solution

، نوشتغناشت قيرط 11 مقر :يسئرلا رقم لا
نصللا ، وشتغناشت
، ياشت ناو ، تراهكول قيرط 300 :غنوك غنوه بتكم
غنوك غنوه
، يس ويك ، لايورت نوم ، ماهارج درافيلوب :ادنك بتكم
ادنك ، H3P 2C7

