



KINTEK SOLUTION

سرھف یرارھلا لھتلا عنصم

، یرارھلا تادعملا ، ەنئع دادعإ تاجولاتك نم ديزم ىلع لوصلل انب لصتا
خ لإ ، ەيويھلا ەايملكلا تادعم ، ەيلمعملا داوملاو ەيكالەتسالا داوملا

KINTEK SOLUTION

ةكرشلل فلم

>>> انع تامولعم

نوسركم قيرفلاءضع ، يجولونكت هجوت تاذةمظنم يه Kintek Solution Ltd
ثحبلا تادعم يف ةيقووثومو ةيلعاف رثكألا تاركتابال او ايجولونكتلا فاشكسلا
، ةديجال داوملا نع ثحبلاو ، يويحل ائيميكلا لعافتلا تاجم لثم ، يملعلا
تادعمو . ةيودألا يف لجال وه امك ، ديربتلاو ، غارفلا قلخو ، ةيرارحلا ةجلعلاو
لوربتلا جارختسا .

نحو ، صحفلا تادعم لاجم يف ةينغ تاربخ انبستك ، ةيضاملا أماع نيرشعلا يف
انمق امك ، مهعقاوو ةالمعلا تاجايتحال أقفو لولحلاو تادعملا نم لك ريفوت ىلع نورداق
انيدل و ، ددحم لمع ضرغ عم قفاوتت يئالءالمعلا لئصفت تادعم نم ريثكلا ريوطت
لثم ، ةفلتخم لود نم دهاعملاو تاعملا نم ديدعلا يف ةحجانلا عيراشملا نم ريثكلا
طسوألا قرشلاو ادنلليزوينو ايلارئتسأو ةيبونجلاو ةيلامشلا اكيرمأو ابوروأو ايسآ
ايقيرفأو .

ءاضعأ لمع فقومل ةعئارةمالع يه صالحإلاو دجال لمعلاو ةعيرسلا ةباجتسال او ةنهملا
انئالعم نيب ةبيطةمسن انبسكي امم ، انقيرف .

ةكراشمو ، قطانملاو نادلبلا فلتخم نم انئالعم ةمدخل نودعتسمو انه نحو
!أعم ةيقووثومو ةيلعاف رثكألا ايجولونكتلا



كيتسالبلا تايافن ريركت تادعم

رصنعلال مقرر: WPRE



ةمدقم


نېخست نرف ةطساوب زاهجلا اذه نېخست متي جاتنإلل همادختسا نكمي يذلاو ، يقفأ راود موي / نط 20-30 ؛ ةجلالمة ردقو رمتسملا لزيذلا جاتنإل تاراطإل تيز ةجلالمة نكمي ةيونائل تاجتنملاو.

ديزملال فرعا

جدومن	ةيمويلا ةيجاتنإلا	رمتسم
LL-10	موي / نط 10	رمتسم
LL-20	موي / نط 20	رمتسم
LL-30	موي / نط 30	رمتسم
LL-50	موي / نط 50	رمتسم
LL-100	موي / نط 100	رمتسم

تايافنلا تاراطال يارحلا لالحنالا عنصم

رقصنعال مقرر: KWRE



ةمدقم

ريركتل يارحلا لالحنالا عنصم ينبتي آغون انتكشرش هجتنن يذلا تاراطال تايافن يذلا، يارحلا لالحنالا ايجولونكت نم آديج صقن ةلاح يف نخست تاراطال لعجي ةدودحملا نيحسكأل اتادام! وأ لمكلا نيحسكأل ةيلالاعلا ةيئيئزجلا تارميرلوبلا للحنت شحبه ةيئيئزج تابتكرم يلى ةيوضعال ةفاضملا داوملاو يلاتلابو، ةريغص ةيئيئزج تابتكرم وأ ةضفخنم تاراطال تيز ةداعستاسا.

يزملا فرع

ةيدغتلا 1: ةوطخال	لقانلاب ةيدغتلاو ةيدوتلا ةيدغتلا قيرطنع ةيلمعالا هذو ةيدغت نكمي. يارحلا لالحنالا روحم يف تاراطال تايافنعض ةيدغتلا ةيكيلورديه ةيدغت ةدحو عناصملا مطعم مدختست ام ةداع. يرخال ةيدغتلا قرطو ةيكيلورديه ةيدغتلا ةلأو حطسملل ةيدغتلا لبق نم عساو قاطن يلى مدختسي هناف، ةالسلاو ةلامعالا فيلالكت ريفوتو ةيلالاعلا ةيجاتنال هتءافكلا آرطنو. داوملا ليلحتلا دعب ليلحتلا باب قلغ. عناصملا نم
ةيدغتلا 2: ةوطخال	ةيلمعالا ةيدغتلا لبالقلا ريغ ةيئزلا (زارعلا) فيثكتلل لبالقلا ريغ زاعلا وأ تاراطال تيز مادختسا نكنمي بسرتت، ةيئزم ةجرد 80 يلى ةرارحلا ةجرد لصت ام دنع. يواسنلاب لعامللا نيحستلا (يرخال) تادعتملا نم ةيدغتلا لالحنالا ةفرغ يلى ليلحتلا لبالقلا ريغ زاعلا لصي و، ةلاملا وه لسلملا ةنجالو، ةلاملا راجب وه تقولا اذو يف زاعلا مطعم) تازاغللا صعب قارحتلال لبالقلا ريغ زاعلا بسرتت، ةيئزم ةجرد 120 يلى ةرارحلا ةجرد لصت ام دنع. (قارحتلال ريودت ماظن لالحنالا نم قارحتلال نرفنلا نيحستلا دوقوك ةمدختسا نكمي يذلا، اياقنلا نم ةنجالو يلى يوتحي) يقبتملا تيزلا قرغي. زاعلا ةيزوت سيك لخدو فيفخال تيزلا تانازخ يلى ليلحتلا يلى اياقنلا فيفخال تيزلا لخدو ام نيبي، يقبتملا تيزلا نازخ يلى (سيئيرلا (هلمكأب عورشملا ةئفدتو نيحستلا) فيفخال تيزلاو ليلحتلا تيزلا يلى لوصحلا نكمي، ةيئزلا هذو
زارعلا ةجلعلا م: 3 ةوطخال	نم رم دق، هثبكت نكمي ال يذلا زاعلا وه، تيزلا عم تيزلا نازخ يلى قفدت يذلا (C1-C4 تانوكم) فيثكتلل لبالقلا ريغ زاعلا ةدوعلا نم فوشكلملا بهلل اعنم وه بسرتلا عنام رود ةلاملا، مادختسالا رخالو دادعتسالا دحاو) ةنزالا هيايما بسرتت يعنم لالحنالا نرفنلا نيحستلا دوقوك نيحستلا ةفرغ يلى ةدوعلاو، (يرخال) ةرم قفدتلا نم زاعلا عنمو، مدعلا زاعلا لبالقلا قارحتلال ةفرغ نم ةجرد رمست ام دنعو. يعيبطل زاعلا وأ دوقولا تيز وه تادعتملا ليلحتلا ةيداد يف دوقولا نوكي، ةدعتملا ليلحتلا ةيداد يف، لكدل دوقوك دلوتملا فيثكتلل لبالقلا ريغ زاعلا مادختسا نكمي، ةافتارالا يف ةرارحلا
الخال ةجلعلا م: 4 ةوطخال	نوكي، ةجلعتملا مالعلا رابغلا ةلازا ماظن يلى تحستملا بحسلا ةحورم ةطساوب قارحتلال نع جاتنال رابغلاو لالحنالا لخدو متي ةارجا ةيعنصللا ةيقننتلا زاه يلى ةلاملا راجب لخدو مت، ةادوس تائيزج نوذب صيب ةلام راجب نع ةرابع ةجلعتملا رابغلاو لالحنالا هيامح اهلطتت يلاتا تاناعنالا ريغ يلامب يف رابغلا فيرصتو ثعبنملا لالحنالا ناصملا ةيسايقلا ريغرتلا ةجلعلا لبالقلا
ثبخللا ريغرت: 5 ةوطخال	سيئيرلا نرفنلا يف هجاتن يذلا نوبركلا دوسا أو ذالوقلا كللس دجو ي. يارحلا لالحنالا ةيلمعالا هتنت، ثبخللا ريغرت دعب ليزمو ثبخللا جرحم دسو نرفنلا ريغرت مادختسا متي. لمالكلا بوتخملا يكي تاموت وألا ثبخللا ريغرت ماظن يلى تادعتملا دمعتت ليل، ةفاضملا داوملاو حيلستلا لامعو غابصلو ربلل ليلحتلا ليلحتلا ليلحتلا دوسا مدختسي. ثبخللا ةلازال ثبخللا
كالكالا: 6 ةوطخال	كالكالا ريغرت متي ام دنع. تادعتملا يثاقنلا جاتنال ققحيو ةلامعالا رفو ام، رارجلا ةطساوب يذالوقلا لكالل بحس متي رابغ دحو مدع ناصملا رابغلا ةلازاو ةيهوتلا تادعتملا عنم نواعتي هناف، يذالوقلا

ليدوملا	محم فيضملا	ةيمويلا ةيجاتنالا	ةقاط يلامبلا ليغشنتلا
2600*6000	رتم 31.8 بعكم	نانطاً 8	16 ةعاس/طاووليكي
2600*6600	رتم 35 بعكم	نانطاً 9	16 ةعاس/طاووليكي
2800*6600	رتم 40.6 بعكم	نط 12	18 ةعاس/طاووليكي
2800*7500	رتم 46.2 بعكم	نط 15	20 ةعاس/طاووليكي

ةراودلا ةيويحللا ةلتكلل يراحلل لالحنال نارفأ عنصم

رصنعلا مقر: RBPF



ةمدقم

ةراودلا يراحلل لالحنال نارفأ ىلع فّرت
داوملل اهللحت ةيفيكة وةيويحللا ةلتكلل
نيجسكأ نودب ةيلاع ةراحتا جرد يف ةيوضعلا
تايفنلا ةجلاعم وةيويحللا دوقولل مدختست
اهريغو ةيئايمةيكل داوملاو

ديزملل فرعا

يئابرهكل نيخستلاب يراجل ل لحتل نارفا عنصم رمتسم ل لمعل رمتسم ل

رمتسم ل لمعل رمتسم ل: KT-RFTF



ةمدقم

داوملاو ةبئاسلا قيحاسملا فيفجتو سيكت
نرف مادختساب ةءفكب ةوطقملا ةلئاسلا
داوم ةجلعمل يلاثم. يئابرهكل نيخستلل راود
اهريغو مويثي لل تانوي تاي راطب

ديزملا فرعا

زارملا	نرفل مءم	ءارءل ةءرد	ءارءل قءانم	ءواقءل
KT-RFTF2020	م 200×2000	950°C	3	طاووليك 30
KT-RFTF303030	م 300×3000	950°C	6	طاووليك 54
KT-RFTF4050	م 400 × 5000	950°C	6	طاووليك 96
KT-RFTF5060	م 500 × 6000	950°C	6	طاووليك 168
KT-RFTF6080	م 600 × 8000	950°C	9	طاووليك 234
KT-RFTF8090	م 800 × 9000	950°C	9	طاووليك 342
KT-RFTF1211	م 1200×11000	950°C	9	طاووليك 648

ةلآ يئابرهكلا راودلا نرفلل يرارحلا لاحتلا نرف عنصم راودلا يئابرهكلا سيلكتلا

رصنعلا مقر: KT-RKTF



ةمدقم

ةقدب هيف مكحتلا متي - يئابرهك راود نرف
لثم داوم فيفجتو سيلكتل يلاثم وهو
نداعملاو ةردانلا ةبرتألاو مويثيلا لالتابوك
ةديدحلا ريغ.

ديزملل فرعلا

ليدوملا	KT-RKTF60	KT-RKTF80	KT-RKTF100	KT-RKTF120
بوبنألا رطق	0.6m	0.8m	1m	1.2m
بوبنألا لوط	7m	9m	10m	12m
بوبنألا ةدام	لكينلا اهساسأ ةكببس			
نيخستلا قطانم	ةلقستم نيخست قطانم 4			
لمعلل ةرارح ةجرد				
ةراودلا ةناوئاسألا ةيوار	تاجرد 0-3			
لزعلا ةدام	تالاستيركلا ةددعتم ةيفزخ فايلا			
ةرارحلا ةجرد يف مكحتلا زاغ	مع PLC نم للاب لمعت ةشاشب PID مكحت زاغ			
نيخستلا رصنع	نوكليليسلا ديبرك (SiC)			
ةرارحلا ةجرد رعشتسم	ع K نولل نم حلسم يرارح جوز			
ةئابرهك ةقاط دوزم	زتره 50/60، تلوف 220-440 ددرتم رايت			

يئابرهكلا طشنملا نوبركلا عاجرتسا نرف

رصنعلال مقر: KT-CRF



ةمدقم

نرف مادختساب طشنملا نوبركلا طيشنت دعأ
ديجتال ققح. KinTek نم يئابرهكلا ديجتال
لالخ نم ةفلكتال شيح نم لاعفلال لاعفلال
مكحتال ةدحوو ةيغلل لآل راودلا نرفال
ةيكدلا ةيرارحلا.

ديزمالا فرعا

ةتبات لمع ةرارح ةجرد	
ةراودلا ةناوطلال ةعرس	0-5 ةقيدلا يف ةرود
ةراودلا ةناوطلال ةيواز	0-6 ةجرد
ةفرغلال لزغ داوم	تالات سيركلال ددعت مكي ماري سالا فايلا
ةرارحلا ةجرد يف مكحت	PID مكحت سمللاب لمعت ةشاش
نيخستال رصنع	(ديبرك) نوكليليسال ديبرك
ةرارحلا ةجرد راعشتسا زاغ	K عونلا نم ناچلسم نايرارح ناچوز
ةيئابرهكلا ةقاطال تادادما	زتره AC220-440V , 50/60

حذومن	(ةعاس / مك) ةعسال	ةردقملا ةقاطال (kw)	م دعبلا
KT-CRF60	60	63	7.0 * 1.6 * 2.2
KT-CRF100	100	103	7.0 * 1.6 * 2.2
KT-CRF200	200	205.5	8.0 * 1.8 * 2.2
KT-CRF300	300	305.5	8.0 * 1.8 * 2.2
KT-CRF500	500	507.5	9.0 * 2.0 * 2.2
KT-CRF800	800	811	10.0 * 2.2 * 2.6
KT-CRF1000	1000	1011	11.0 * 2.2 * 2.6



Kintek Solution

ةقطنم ،مولعلا ةءاج 89 مقر :سيسيئرلا رقملا
نصلا ،وشتغنشت ،ةقئافللا ايجولونكتلا

