

KINTEK SOLUTION

ةكرشلل فلم

>>> انع تامولعم

نوسركم قيرفلاءضع ، يجولونكت هجوت تاذةمظنم يه Kintek Solution Ltd
ثحبلا تادعم يف ةيقووثومو ةيلعاف رثكألا تاركتابال او ايجولونكتلا فاشككتسال
، ةديجال داوملا نع ثحبلاو ، يويحل ائيايميكلا لعافتلا تالاجم لثم ، يملعلا
تادعمو . ةيودألا يف لجال وه امك ، ديربتلاو ، غارفلا قلقو ، ةيرارحلا ةجلالعملاو
لوربتلا جارختسا

نحو ، صحفلا تادعم لاجم يف ةينغ تاربخ انبستك ، ةيضاملا أماع نيرشعل يف
انمق امك ، مهعقاوو ءالمعلا تاجايتحال أقفو لولحلاو تادعملا نم لك ريفوت ىلع نورداق
انيدل و ، ددحم لمع ضرغ عم قفاوتت يئالءالمعلا لئصفت تادعم نم ريثكلا ريوطت
لثم ، ةفلتخم لود نم دهاعملاو تاعمالجلا نم ديدعلا يف ةحجانلا عيراشملا نم ريثكلا
طسوألا قرشلاو ادنلليزوينو ايلارئتسأو ةيبونجلاو ةيلامشلا اكيرمأو ابوروأو ايسآ
ايقيرفأو

ءاضعأ لمع فقومل ةعئارةمالع يه صالخالو داچلا لمعلاو ةعيرسلا ةباجتسالو ةنهملا
انئالعم نيب ةبيطةممس انبستكي امم ، انقيرف

ةكراشمو ، قطانملاو نادلبلا فلتخم نم انئالعم ةمدخل نودعتسمو انه نحو
!أعم ةيقووثومو ةيلعاف رثكألا ايجولونكتلا



قبة زلا تاتي ربك / ةضفلا دي رولك / لي مولك عجرم ل بطقلا

رصن علل م قر: ELERA



Introduction

براجت لل ةدوجل ةيلاع ةي عجرم باطقأ نع شحبا ر فوت . ةلماك تافصاومب ةيئاي ميكوره لك ال ةوقو ، تايولقل او ضامحلل ةمواقم انتاليدوم تاراخي رفوت عم ، ةمالسل او ، لمحتال ةصاخلا كتاجايتح ةيبلتل صيصختال .

ديزلل فرعا

| | |
|---------------------------|---|
| تامس | قيقد لمحتم قيبطت . ةيجخاسنن سرة يلباق |
| ةقبطملا ةرارحلا ةجرد قاطن | 0 ~ 25 °C |
| داعبا | م.م 65 × 6 م يلفسلل بوبنألل سايق غلبي امنيب ، م.م 35 × 9.5 م يولعل بوبنألل سايق غلبي ثيح ، م.م 140 يلامجلال لوطلال غلبي |
| عاونا | ينحنم بوبنأو ، جودزم حل رسج ، دحاو حل رسج : لاشأ ةثالث يف رفوتمو ةدياحم نحصن رفوي هنإ . قبزلل مغلل اعون |
| تامس | ةريغصلل ماحجلل ةبسانم |
| ةقبطملا ةرارحلا ةجرد قاطن | 0 ~ 40 °C |
| داعبا | يلفسلل بوبنألل يف م.م 45 * 4 ، م.م 90 يلامجلال لوطلال |
| عاونا | يه بطقلا صئاصخ Ag / AgCl |
| تامس | ةلال يال ةبسانم |
| ةقبطملا ةرارحلا ةجرد قاطن | 0 ~ 60 |
| داعبا | يلفسلل بوبنألل يف م.م 45 * 6 ، يلامجلال لوطلال م.م 105 |
| عاونا | ةضفلا دي رولكل ينحنم بوبنألل صيصخت نكميو ، Ag / AgCl يه بطقلا ةيغبنا |
| تامس | لمحتم لارقتسال |
| ةقبطملا ةرارحلا ةجرد قاطن | 0 ~ 60 |
| داعبا | م.م 65 * 6 سايق يلفسلل بوبنألل او م.م 35 * 9.5 سايق يولعل بوبنألل عم ، م.م 140 وه ةدوجلل يلكل ماحل |
| عاونا | جودزم ل حل رسج و يدرفلل حل رسج نم ناعون كانه : دياحم بطق ، Ag / AgCl اعون |
| تامس | ةيضمحلل اءابرهكلاب لحنم لادخسا |
| ةقبطملا ةرارحلا ةجرد قاطن | 0 ~ 60 |
| داعبا | م.م 65 * 6 سايق يلفسلل بوبنألل او م.م 35 * 9.5 سايق يولعل بوبنألل عم ، م.م 140 وه ةدوجلل يلكل ماحل |
| عاونا | جودزم ل حل رسج و يدرفلل حل رسج نم ناعون كانه ؛ يضمحلل بطق ، قبزلل اعون |
| تامس | ةيولقلل دراوشللل بسانم |
| ةقبطملا ةرارحلا ةجرد قاطن | 0 ~ 60 |
| داعبا | م.م 65 * 6 سايق يلفسلل بوبنألل او م.م 35 * 9.5 سايق يولعل بوبنألل عم ، م.م 140 وه ةدوجلل يلكل ماحل |
| عاونا | جودزم ل حل رسج و يدرفلل حل رسج نم ناعون كانه ؛ يولق يئابرهك بطق ، قبزلل اعون |

| | |
|---------------------------|---|
| تامس | يدملا ةل يوط لعفل دودرل بسانم |
| ةقبطملا ةرارحلا ةجرد قاطن | 0 ~ 60 |
| داعبأ | U. فرح لكش يلع كالسألا .م.م 120 * 9.2 ϕ سايقب يلفسلا بوبنألا ، مم 145 ةدحولل يلكلا مرجحلا |
| عاونا | ةل يوط ةرتفل ةبقارم نود لعافتت نأ نكمي يتلاو ، Ag / AgCl عون يه بطقلا ةع يبط إن |
| تامس | يدملا ةل يوط لعفل دودرل بسانم |
| ةقبطملا ةرارحلا ةجرد قاطن | 0 ~ 60 |
| داعبأ | U. فرح لكش يلع كالسألا .م.م 120 * 9.2 ϕ سايقب يلفسلا بوبنألا ، مم 145 ةدحولل يلكلا مرجحلا |
| عاونا | ب لطللا دن ع ةجودزملا ةلصولا عون ل ةيناتلا ةلئاسلا ةلصولا ةفاصا نكمي و ، Ag / AgCl عون يه بطقلا ةع يبط إن |
| تامس | مادختسالا لهس ، ةيامح بطق |
| ةقبطملا ةرارحلا ةجرد قاطن | 0 ~ 80 °C |
| داعبأ | مم 100 * 10 ϕ دتمم ، مم 70 * 10 ϕ يسايق |
| عاونا | لئاسلا عطاقت تانكالم لي لقتو بطقلا ةيامحل لامرلا بلق يف ةجودملا ةلئاسلا ةلصولا مادختسا متي |
| تامس | مادختسالا لهس ، ةيامح بطق |
| ةقبطملا ةرارحلا ةجرد قاطن | 0 ~ 80 °C |
| داعبأ | مم 100 * 10 ϕ دتمم ، مم 70 * 10 ϕ يسايق |
| عاونا | لئاسلا عطاقت تانكالم لي لقتو بطقلا ةيامحل مدختست |
| تامس | مادختسالا لهس ، ةيامح بطق |
| ةقبطملا ةرارحلا ةجرد قاطن | 0 ~ 80 °C |
| داعبأ | 100 * 10 ϕ / مل 70 * 6 ϕ / مل 70 * 12 ϕ |
| عاونا | لئاسلا عطاقت تانكالم لي لقتو بطقلا ةيامحل مدختست |
| تامس | مادختسالا لهس ، ةيامح بطق |
| ةقبطملا ةرارحلا ةجرد قاطن | 0 ~ 50 °C |
| داعبأ | مم 80 * 10 ϕ / مم 80 * 6 ϕ |
| عاونا | لئاسلا عطاقت تانكالم نم ةيامحل بطق للقي |

ساحن لآات ىربكل ىعجرم لآ بطق لآ

رصن لآ مقرر: ELERCS



Introduction

ساحن لآ آات ىربكل ىعجرم بطق نع ثحبت له
ةل لآ داوم نم ةعونصم ةلماكلآ انآال ىدوم
آارآىخ . نامألآو ةنآم لآ نمضت ، ةدوآ لآ
ةآآم لآ صىصآ لآ

دىزم لآ فرعآ

| | |
|----------|---------------------------------|
| دىدآ | نل لآ لآ بل / كىمارىس لآ بل |
| دور ةدام | ص |
| لآمعتسا | قوسم لآ قوف رطقم لآ ءام لآ نآحآ |



Kintek Solution

، نوشتغناشت قيرط 11 مقر :يسئرلا رقم لا
نصللا ، وشتغناشت
، ياشت ناو ، تراهكول قيرط 300 :غنوك غنوه بكتك
غنوك غنوه
، يس ويك ، لايورت نوم ، ماهارج درافيلوب :ادنك بكتك
ادنك ، H3P 2C7

