



KINTEK SOLUTION

## سرہف راود رخ بم

، یرارحل اتاعمل ا، ۀنئع ااعل اتااوااا نم ائزم ىلع لوصحلل انب لصا  
، ۀوئحل اءامئلل اتاعم ، ۀلمعملا اوملاو ۀكالا ۀااا اوملا  
etc...

# KINTEK SOLUTION

## ةكرشلل فلم

### >>> انع تامولعم

نوسركم قيرفلاءضع ، يجولونكت هجوت تاذةمظنم يه Kintek Solution Ltd  
ثحبلا تادعم يف ةيقووثومو ةيلعاف رثكألا تاركتابال او ايجولونكتلا فاشككتسال  
، ةديجال داوملا نع ثحبلاو ، يويحل ائيايميكلا لعافتلا تالاجم لثم ، يملعلا  
تادعمو . ةيودألا يف لجال وه امك ، ديربتلاو ، غارفلا قلخو ، ةيرارحلا ةجلاعملاو  
لوربتلا جارختسا

نحو ، صحفلا تادعم لاجم يف ةينغ تاربخ انبستك ، ةيضاملا أماع نيرشعلا يف  
انمق امك ، مهعقاوو ءالمعلا تاجايتحال أقفو لولحلاو تادعملا نم لك ريفوت ىلع نورداق  
انيدل و ، ددحم لمع ضرغ عم قفاوتت يتي الءالمعلا لىصفت تادعم نم ريثكلا ريوطت  
لثم ، ةفلتخم لود نم دهاعملاو تاعملا نم ديدعلا يف ةحجانلا عيراشملا نم ريثكلا  
طسوألا قرشلاو ادنلليزوينو ايلارئتسأو ةيبونجلاو ةيلامشلا اكيرمأو ابوروأو ايسآ  
ايقيرفأو

ءاضعأ لمع فقومل ةعئارةمالع يه صالحإلاو داجلا لمعلاو ةعيرسلا ةباجتسال او ةنهملا  
انئالعم نيب ةبيطةممس انبستكي امم ، انقيرف

ةكراشمو ، قطانملاو نادلبلا فلتخم نم انئالعم ةمدخل نودعتسمو انه نحو  
!أعم ةيقووثومو ةيلعاف رثكألا ايجولونكتلا



## راود رخبم 0.5-1L

KE-1: رصنعلال مقرر



### Introduction

لإعافو قووثوم ينارود رخبم نع شحبت له نيخست 0.5-1L ينارودلا رخبملا مدختسي قيقر ءاشغ ريخبتو ةتبات ةراح ةجرده كلذيف امب ، تاي لمعلال نم ةعومجم ذيفنتل ةدوخلال ةيلع داوملا عم ، تابيذملا لصفو ةلازب يف تاربتخم لل يلاثم وهف ، ةمالسلا تازيمو ةيجولويبللاو ةيئاي ميكللاو ةيئاوللا تاعانصلا

ديزملا فرعا

حذومن	KRE-2011	KRE2012
ةروراق ريخبت	رتل 1 / 0.5	
ريخبتاللا ةعرس	H2O ةطساوب ةقيقد / لم 25	
ةروراق ريودت ةداغ	رتل 1	
فتكم	0.27 ىرطق / يدومع	
غارفال ةجرده	399.8pa / 3 مم قبتز مم	
متخلال غارف	Teflon + Viton Sealing	
ةعرسلال يف مكحتال	Knop ميطنت سيلبتس	
ةينارودلا ةعرسالا	0-120 ةقيقداللا يف ةرود	5-280 ةقيقداللا يف ةرود
ةوقلال باوانت	طاو 25	
ءاملال مامح	رتل 6.5	
نيخستاللا ةوق	طاو وليك 1.4	
ةئفدتاللا قاطن	0-99	
ةراخلال ةجرده ةقد	± 1	
عفرلال ةقيرط	يودي	يئابرهك
ةفاسملا عفر	ملم 250	ملم 230
لائوسلال رتانتاللا داصم زاغ	PP فافش ءاطغ (يرايتخ)	
ةمالسالا ةيماح	ةدئازللا ةراخلال ةجرده نم ةيماحلا / ضرألا أطح / دئازللا رايئاللا نم ةيماحلا	
ةقائلاللا ةوزم	زتره 50/60 ، تلوف 110-220	
لمعلاللا ةئييب	5-35 °C	
داعبال	680 (480) * 320 * 760 960 مم	665 (520) * 355 * 750 ( ) 930 مم
نزو	مك 12.5 / 13.5	

## راود رخبم 0.5-4L

KE-2: رصنعلال مقرر



### Introduction

ءءافكب "نايلغلا ءضفخنم" تابذيذملا لصف ءاومب ممصم .رتل 0.5-4 راود رخبم ماذختساب Telfon + Viton برسنعنام ، ءءوجل ءيلاع ثولتلانم ءيلاخ ءيلعمل PTFE تامامصو

ذيذملا فرعا

ءءومن	KRE-202B
ءروراقرخبب	مءك 3 / رتل 0.5-4
فتكم	يرطق / ءءومع
ءارفالءءرد	ءءاس / $\leq 2\text{kPa}$
مءءالءارفا	Telflon + Viton Sealing
ءءرسلا يف مءءال	ءءرسلا ميطنء سئل بسء Knop
ءينارءءالءءرسلا	ءءيقلءال يف ءرء 20-280
ءوقلال بوانء	ءاوا 60
ءيءسءالءءوق	ءاوا ولىك 1.3
ءئءءالءااا	0-99
ءرارءالءءرءءقء	$\pm 2\text{ }^\circ\text{C}$
ءفرلا ءقيرء	يءئابرهك
ءءاسملاءءفر	ملم 180
لاءاوسلال رءانءل ءاصم زاءء	يرايءءا) PP فافش ءاطء
ءءالءالءءامء	ءءائالء ءرارءالءءرء نم ءءامءالء / صرألا أءء / ءءائالء رايءالء نم ءءامءالء
ءءااالءءورم	زءره 50/60 ، ءلوف 110-240
لمءالءءئب	5-35 $^\circ\text{C}$
ءاعبا	ملم 550 * 575 * 415
نزو	مءك 20-22

## راود رخبم 2-5L

KE-5 :رصنعلال مقرر



### Introduction

ةءافكب نايلغللة ءضفخنم تابذيذملا ءلازاب مق  
يلاثم .KT 2-5L راودلا رخبملا مادختساب  
ةيئاوللا تاعانصلا يفةيئاي ميكللا لماعملل  
ةيجولوي بللاو ءيئاي ميكللاو

ديزملا فرعا

ءومن	KRE-2000	KRE3000	KRE5000
ءوراق ريخبت	رتل 2	رتل 3	رتل 5
ءوراق ريوت ءءاعا	رتل 1	رتل 2	رتل 3
مءكم	يرطق / يءومع		
ءارفا لءرء	ءءاس / $\leq 2\text{kPa}$		
مءءءل لءارفا	Teflon + Viton Sealing		
ءعءسلا يء مءءءللا	ءعءسلا ميءنء سلبءس Knop		
ءيئارودلا ءعءسلا	ءققيءللا يء ءرود 200-5		
ءوقلا بوانء	ءاوا 40		
ءيخسءللا ءوق	ءاوا ولىك 1.4	ءاوا ولىك 1.5	ءاوا ولىك 1.8
ءئءءللا قاطن	0-99		
ءارءل لءرء ءقء	$\pm 1$		
ءفرلا ءقيرء	يئابءء		
ءفاسملا ءفر	ملم 150	ملم 180	ملم 180
لئاولسلا رءانءل ءاصم زاءء	يئايءءء (ءاىءءء) PP فافش ءاطء		
ءمءسلا ءيءم	ءءازلا ءارءل لءرء نم ءيءمءللا / صرءللا اءء / ءءازلا رايءل نم ءيءمءللا		
ءقءللا ءوم	زءءه 50/60 ، ءلوف 110-240		
لمءللا ءيءب	5-35 °C		
ءاعبا	ملم 680 * 320 * 760	ملم 550 * 420 * 78	ملم 550 * 420 * 78
نرء	مءء 25	مءء 35	مءء 36

## راود رخبم رتل 5-50

KE-10: رصنعلال مقر



### Introduction

ناي للغلل ارضفخنم تابيذملا لصفب مق رتل 5-50 ي نارودلا رخبملا مادختساب ءافكب مدقت يهف ، ءيئاي ميكلال لماعملل ءيلاثم ءنم آو ءقيقد ريخبت تاي لمع

ديزملا فرعا

جدومن	KR-1005	KR1010	KR1020	KR1050
ءروراق ريخبت	رتل 5	رتل 10	رتل 20	رتل 50
ءرورقال مءء	ø50mm	ملم 50 / 125	ø125mm	ø125mm
ريخبتال ءعرس	2L / H ءطساوب H2O	3.2L / H ءطساوب H2O	5L / H ءطساوب H2O	9L / H ءطساوب H2O
ءروراق ريودت ءءاع	رتل 3	رتل 5	رتل 10	رتل 20
فتكم	سأر	يرطق		
ءارفال ءءرد	ءعاس / ≤2kPa			
مءءءال ءارفا	Teflon + Viton Sealing			
ءعرسال ي مءءءال	ءعرسال ميطنت سيلبب س Knop			
كءءملا ءوق	طاو 250			
ءينارودلا ءعرسال	ءقيقدل ي ءرود 20-140	ءقيقدل ي ءرود 20-130	ءقيقدل ي ءرود 20-110	
ءفرلا ءقيرط	يئابرهك			
ءفاسملا ءفر	ملم 150	ملم 160	ملم 190	ملم 180

## راود رخبم رتل 10-50

KE-50: رصنعلال مقرر



### Introduction

ءافكب نايلغلل ءضفخنم تابيذمل لصف داومب نومضم ءادأ. KT راودل رخبملم اءءءءاب نرمل ررايعل ميمصءو ءءءل ءيلء

ءيذمل افرع

ءءومن	KRE-2010	KRE2020	KRE2050
ءروراء ريبءء	رتل 10	رتل 20	رتل 50
ءروراءل مءء	ملم 50 / 125	125mm	125mm
ريبءءل ءرسل	3.2L / H ءءساوب H2O	5L / H ءءساوب H2O	9L / H ءءساوب H2O
ءروراء ريبءء ءءء	رتل 5	رتل 10	رتل 20
ءارفل ءءرء	ءءسا / 2kPa		
مءءل ءارفل	Teflon + Viton Sealing		
ءرسلل ءف مكءل	ءرسلل ميءنء سلبءء سبون		
كءءمءل ءءق	ءاوا 90	ءاوا 120	ءاوا 180
ءينارءءل ءرسلل	ءقءءءل ءف ءرءء 0-120		
ءفرل ءقءرء	ءئابءء		
ءءساومءل ءفر	ملم 180		
ءئءسلل ءءق	ءاوا ولبك 3		
ءئءءل ءاوءن	0-99		
ءرءءل ءءرء ءقء	± 1		
ءئاوسل رءنءل ءاصم رءء	ءررايءء (PP ءافءء ءاوء)		
ءمءسلل ءءءمء	ءءءءل ءرءء نم ءءءمءل / ءرءل اءء / ءءءل راءءل نم ءءءمءل		
لمءل ءئب	5-35 °C		
ءءاءل ءرءم	رتل 50/60 ، ءلوف 110-440		
ءلءل ءءءل	مءم 1050 * 580 * 1950	مءم 1100 * 600 * 2100	مءم 1300 * 720 * 2300

## راود رخبم رتل 20

رصنعلال مقرر: KE-20



### Introduction

ءءافكب "نايلغلل ءضفخنم" تابيذملل لصف وه ، آرتل 20 ءسس ينارودلا رخبملا مادختساب تاعانصلل يف ءيئاي ميكلل تاربتخملل يلائم عم لمعلل ءءاءنمضي . رخالل تاعانصلل ءيئاوللا ءمدقتملا ءمالسلل تازيمو ءراتخملل داوملا .

### ذيملل فرعل

ءومن	KRE-2020Z
ءوراق ريخت	رتل 20
ءوراقال مءء	Ø125mm
ءوراقال مالتسا	رتل 10
فتكم	قفت ءتالت / يدومع
ءارفلا ءءرد	ءعاس / ≤2kPa
مءءل ءارف	Teflon + Viton Sealing
ءعسرللا يف مكءتلا	ءعسرللا ميطنل سلبلس Knop
ءينارودلا ءعسرللا	ءقيدلا يف ءرود 10-120
ءوقلا بوانل	طاو 125
نيسءسلا ءوق	4KW
ءئفءللا قاطن	0-99
ءراءللا ءءرد ءقء	± 2 °C
ءفرللا ءقيرط	يئابرهك
ءفاسملا ءفر	ملم 200
لائوسللا رءانل ءاصم راء	(ي رايءء) PP فافس ءاطع
ءمالسللا ءيماء	ءءائلا ءراءللا ءءرد نم ءيماءللا / ضراللا أءء / ءئازللا رايءللا نم ءيماءللا
ءقائللا ءوزم	زءره 50/60 ، ءلوف 110-240
لمعلل ءئيب	5-35 °C
ءاعبأ	ملم 850 * 520 * 160
نزو	مءك 90





## Kintek Solution

، نوشتغناشت قيرط 11 مقر :يسئيرلا رقم لا  
نصللا ، وشتغناشت  
، ياشت ناو ، تراهكول قيرط 300 :غنوك غنوه بكتم  
غنوك غنوه  
، يس ويك ، لايورت نوم ، ماهارج درافيلوب :ادنك بكتم  
ادنك ، H3P 2C7

