

KINTEK SOLUTION

ةكرشلل فلم

>>> انع تامولعم

نوسركم قيرفلاءضع ، يجولونكت هجوت تاذةمظنم يه Kintek Solution Ltd
ثحبلا تادعم يف ةيقووثومو ةيلعاف رثكألا تاركاتبالاو ايجولونكتلا فاشككتسال
، ةديجال داوملا نع ثحبلاو ، يويحل ائيايميكلا لعافتلا تالاجم لثم ، يملعلا
تادعمو . ةيودألا يف لجال وه امك ، ديربلاو ، غارفلا قلقو ، ةيرارحلا ةجلالعملاو
لوربلا جارختسا

نحو ، صحفلا تادعم لاجم يف ةينغ تاربخ انبستك ، ةيضاملا أماع نيرشعلا يف
انمق امك ، مهعقاوو ةالمعلا تاجايتحال أقفو لولحلاو تادعملا نم لك ريفوت ىلع نورداق
انيدل و ، ددحم لمع ضرغ عم قفاوتت يئالءالمعلا لئصفت تادعم نم ريثكلا ريوطت
لثم ، ةفلتخم لود نم دهاعملاو تاعمالجلا نم ديدعلا يف ةحجانلا عيراشملا نم ريثكلا
طسوألا قرشلاو ادنلليزوينو ايلارئتسأو ةيبونجلاو ةيلامشلا اكيرمأو ابوروأو ايسآ
ايقيرفأو

ءاضعأ لمع فقومل ةعئارةمالع يه صالخالو داچلا لمعلاو ةعيرسلا ةباجتسالاو ةنهملا
انئالعم نيب ةبيطةمسن انبسكي امم ، انقيرف

ةكراشمو ، قطانملاو نادلبلا فللثخم نم انئالعم ةمدخل نودعتسمو انه نحو
!اعم ةيقووثومو ةيلعاف رثكألا ايجولونكتلا



راود رخبم 0.5-1L

KE-1: رصنعلال مقرر



ةمدقم

لإعافو قووثوم ينارود رخبم نع شحبت له نيخست 0.5-1L ينارودلا رخبملا مدختسي قيقر ءاشغ ريخبتو ةتبات ةراح ةجردب كلذيف امب ، تايلمعلال نم ةومجم ذيفنتل ةدوخلال ةيلع داوملا عم ، تابيذملا لصفو ةلازب يف تاربتخملل يلاثم وهف ، ةمالسلال تازيمو ةيجولويبلالو ةيئايميكلالو ةيئاولال تاعانصلال

ديزملال فرعا

| حذومن | KRE-2011 | KRE2012 |
|---------------------------|---|----------------------------------|
| ةروراق ريخبت | رتل 1 / 0.5 | |
| ريخبتاللا ةعرس | H2O ةطساوب ةقيقد / لم 25 | |
| ةروراق ريودت ةداع | رتل 1 | |
| فتكم | 0.27 [] يرطق / يدومع | |
| غارفال ةجرد | 399.8pa / 3 مم قبتزر مم | |
| متخلال غارف | Teflon + Viton Sealing | |
| ةعرسلال يف مكحتال | Knop ميطنت سيلبتس | |
| ةينارودلا ةعرسال | 0-120 ةقيقدال يف ةرود | 5-280 ةقيقدال يف ةرود |
| ةوقلال بوانت | طاو 25 | |
| ءاملال مامح | رتل 6.5 | |
| نيخستاللا ةوق | طاو وليك 1.4 | |
| ةئفدتاللا قاطن | 0-99 | |
| ةراخلال ةجرد ةقد | ± 1 | |
| عفرلال ةقيرط | يودي | يئابرهك |
| ةفاسملال عفر | ملم 250 | ملم 230 |
| لائوسلال رتانتال داضم زاغ | PP فافش ءاطغ (يرايتخ) | |
| ةمالسلال ةيماح | ةدئازللا ةراخلال ةجرد نم ةيماحلال / ضراللا أطح / دئازللا رايئال نم ةيماحلال | |
| ةقاطلال دوزم | زتره 50/60 ، تلوف 110-220 | |
| لمعلال ةئييب | 5-35 °C | |
| داعبال | 680 (480) * 320 * 760 960 مم | 665 (520) * 355 * 750 () 930 مم |
| نزو | مك 12.5 / 13.5 | |

راود رخبم 0.5-4L

KE-2 :رصنعلال مقرر



ةمدقم

ةءافكب "نايلغلالة ضفخنم" تابيذملال لصف داومب ممصم .رتل 0.5-4 راود رخبم مادختساب Telfon + Viton برست عنام ، ةدوجلالة لعا ثولتال نم ةيلال لعلمعل PTFE تامامصو

ديزملال فرعا

| | |
|----------------------------|--|
| جدومن | KRE-202B |
| ةروراق ريخت | محك 3 / رتل 0.5-4 |
| فتكم | يرطق / يدومع |
| عارفالة جرد | ةعاس / $\leq 2\text{kPa}$ |
| متخلال عارف | Teflon + Viton Sealing |
| ةعرسالال يف مكحتال | ةعرسالال ميطنت سيلبتس Knop |
| ةينارودلالا ةعرسالال | ةقيدلالا يف ةرود 20-280 |
| ةوقلالا بوانت | طاو 60 |
| نيخستالال ةوق | طاو وليك 1.3 |
| ةئفدلالا قاطن | 0-99 |
| ةرارحلالا ةجرد ةقد | $\pm 2\text{ }^{\circ}\text{C}$ |
| عفرلالا ةقيرط | يئابرهك |
| ةفاسملال عفر | ملم 180 |
| لائاوسلالا رتانتل داصم زاچ | يرايختا) PP فافش ءاطع |
| ةمالسالال ةيامح | ةدئازلالا ةرارحلالا ةجرد نم ةيامحالل / صرألالا أطح / دئازلالا رايئلالا نم ةيامحالل |
| ةقاطلالا دورم | زتره 50/60 ، تلوف 110-240 |
| لمعلالال ةئيب | 5-35 $^{\circ}\text{C}$ |
| داعبالا | ملم 550 * 575 * 415 |
| نزو | محك 20-22 |

راود رخبم 2-5L

KE-5 :رصنعلال مقرر



ةمدقم

ةءافكب نايلغلل ةضفخنم تابذيذملا ةلازاب مق
يلامم . 2-5L KT راودلا رخبملا مادختساب
ةيئاوللا تاعانصلال يفةيئاي ميكلل لامعملل
ةيجولوي بلل او ةيئاي ميكلل او

ديزملال فرعا

| جدومن | KRE-2000 | KRE3000 | KRE5000 |
|--------------------------|--|--------------------|--------------------|
| ةروراق ريخبت | 2 رتل | 3 رتل | 5 رتل |
| ةروراق ريودت ةداعا | 1 رتل | 2 رتل | 3 رتل |
| مفكم | يرطق / يدومع | | |
| غارفلال ءجرد | ةعاس / $\leq 2\text{kPa}$ | | |
| مفمحلل عارف | Teflon + Viton Sealing | | |
| ةعسرلال يف مكلحلال | ةعسرلال ميطنت سيلبست Knop | | |
| ةينارودلا ةعسرلال | ةقيقدلال يف ةرود 200-5 | | |
| ةوقلال بوانت | طاو 40 | | |
| نيخسلا ةوق | طاو وليك 1.4 | طاو وليك 1.5 | طاو وليك 1.8 |
| ةئفدللا قاطن | 0-99 | | |
| ةرارحلل ءجرد ةقد | ± 1 | | |
| عفرلال ةقيرط | يئابرهك | | |
| ةفاسملا عفر | ملم 150 | ملم 180 | ملم 180 |
| لائوسلال رتانتل داصم زاغ | ييرايتخ) PP فافش ءاطغ | | |
| ةمالسلا ةيامح | ةدئازلل ءرارحلل ءجرد نم ةيامحلل / صرألا أطخ / دئازلل رايئال نم ةيامحلل | | |
| ةقاطلال دورم | زتره 50/60 ، تلوف 110-240 | | |
| لمعلال ةئيبل | 5-35 °C | | |
| داعبا | ملم 680 * 320 * 760 | ملم 550 * 420 * 78 | ملم 550 * 420 * 78 |
| نرو | مك 25 | مك 35 | مك 36 |

راود رخبم رتل 5-50

KE-10: رصنعلال مقرر



ةمدقم

ناي للعلاضفخنم تابيذملا لصفب مق رتل 5-50 ي نارودلا رخبملا مادختساب ةءافكب مدقت ي هف ، ةيئاي ميكلال لماعملل ةيلاثم ةنم آو ةقيقد ريخبت تاي لمع

ديزملا فرع

| جدومن | KR-1005 | KR1010 | KR1020 | KR1050 |
|-------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------|
| ةروراق ريخبت | رتل 5 | رتل 10 | رتل 20 | رتل 50 |
| ةروراق لاجح | ø50mm | ملم 50 / 125 | ø125mm | ø125mm |
| ريخبت الة عرس | 2L / H ةطساوب H2O | 3.2L / H ةطساوب H2O | 5L / H ةطساوب H2O | 9L / H ةطساوب H2O |
| ةروراق ريودت ةءاع | رتل 3 | رتل 5 | رتل 10 | رتل 20 |
| فتكم | سأر | يرطق | | |
| عارف الة جرد | ةعاس / 2kPa ≤ | | | |
| متخلل عارف | Teflon + Viton Sealing | | | |
| ةعرسلال ي فمكحتال | ةعرسلال ميطنت سيلبستس Knop | | | |
| كرحملا ةوق | طاو 250 | | | |
| ةينارودلا ةعرسلال | ةقيقدلالي ف ةرود 20-140 | ةقيقدلالي ف ةرود 20-130 | ةقيقدلالي ف ةرود 20-110 | |
| عفرلالي ةقيرط | يئابرهك | | | |
| ةفاسملا عفر | ملم 150 | ملم 160 | ملم 190 | ملم 180 |

راود رخبم رتل 20

KE-20: رصنعلال مقرر



ةمدقم

ةءافكب "نايلغلل ءضفخنم" تابيذملال لصف وهو ، آرتل 20 ءسس ينارودلال رخبملا مادختساب تاعانصلال يف ءيئاي ميكلال تاربتخم لل يلالم عم لمعلال ءاءانمضي . رخالل تاعانصلال ءيئاوللال ءمدقتملا ءمالسلال تازيمو ءراتخملا داوملا .

ذيملال فرعا

| | |
|---------------------------|---|
| ءومن | KRE-2020Z |
| ءوراق ريخت | رتل 20 |
| ءوراقال مءء | ø125mm |
| ءوراقال ماللسا | رتل 10 |
| فتكم | قفء ءءالء / يءومع |
| ءارفلال ءءرء | ءءاس / ≤2kPa |
| مءءلال ءارف | Teflon + Viton Sealing |
| ءءرسلال يف مكءءال | ءءرسلال ميطنء سئل بسء Knop |
| ءينارودلال ءءرسلال | ءقيلءلال يف ءرء 10-120 |
| ءوقلال بوانء | ءاؤ 125 |
| نلءسلال ءوق | 4KW |
| ءئءءلال قاطن | 0-99 |
| ءراءلال ءءرء ءقء | ± 2 °C |
| ءفرلال ءقيرء | يئابرهك |
| ءفاسملا ءفر | ءلم 200 |
| لئاولسلال رءانءل ءاصم راء | (ي رايءء) PP فافش ءاطع |
| ءمالسلال ءياع | ءءانزالا ءراءلال ءءرء نم ءياعملا / ضرألال أءء / ءئانزالا رايءلال نم ءياعملا |
| ءقائلال ءوزم | زءره 50/60 ، ءلوف 110-240 |
| لمعلال ءئيب | 5-35 °C |
| ءاعبال | ءلم 850 * 520 * 160 |
| نرؤ | ءءك 90 |



Kintek Solution

ةقطنم ،مولعل اءاج 89 مقر :سئئرل ررقملا
نصللا ،وشئغنشئ ،ةقئافللا اءولونكئلا

