



KINTEK SOLUTION

## سرھف راود بوبنأ نرف

ةرارجلا تادعملا ،ةنيع دادعإ تاجولاتك نم ديزم ىلع لوصحلل انب لصتا ،  
ةيويحلل ءايميكلل تادعم ،ةي لمعمللا داوملاو ةيكالته سالا داوملا ، etc...

# KINTEK SOLUTION

## ةكرشلل فلم

### >>> انع تامولعم

نوسركم قيرفلاءاضع ، يجولونكت هجوت تاذةمظنم يه Kintek Solution Ltd  
ثحبلا تادعم يف ةيقووثومو ةيلعاف رثكألا تاركتابال او ايجولونكتلا فاشككتسال  
، ةديجال داوملا نع ثحبلاو ، يويحل ائيايميكلا لعافتلا تالاجم لثم ، يملعلا  
تادعمو . ةيودألا يف لجال وه امك ، ديربتلاو ، غارفلا قلخو ، ةيرارحلا ةجلالعملاو  
لوربتلا جارختسا

نحو ، صحفلا تادعم لاجم يف ةينغ تاربخ انبستك ، ةيضاملا أماع نيرشعل يف  
انمق امك ، مهعقاوو ةالمعلا تاجايتحال أقفو لولحلاو تادعملا نم لك ريفوت ىلع نورداق  
انيدل و ، ددحم لمع ضرغ عم قفاوتت يئلا ةالمعلا ليصفت تادعم نم ريثكلا ريوطت  
لثم ، ةفلتخم لود نم دهاعملاو تاعمالجلا نم ديدعلا يف ةحجانلا عيراشملا نم ريثكلا  
طسوألا قرشلاو ادنليزوينو ايلارئتساو ةيبونجلاو ةيلامشلا اكيرمأو ابوروأو ايسآ  
ايقيرفأو

ءاضعأ لمع فقومل ةعئارةمالع يه صالحإلاو داجلا لمعلاو ةعيرسلا ةباجتسال او ةنهملا  
انئالعم نيب ةبيطةممس انبستكي امم ، انقيرف

ةكراشمو ، قطانملاو نادلبلا فلتخم نم انئالعم ةمدخل نودعتسمو انه نحو  
!أعم ةيقووثومو ةيلعاف رثكألا ايجولونكتلا



# Furance راود بوبنأ ةلامإ غارف ربتخم ل

رصن عل م قر: KT-RTF



## Introduction

راودل نرفل تامادختسا ددعت فشك ، فيفجتل او ، سيكلكل يلاثم : ربتخمل ةلعل ةراجل تاجردت ال عافو ، ديبلتل او ليدعتلل ةلباقل ةلامإل او نارودل فئاظو تائيبو غارفل ةبسانم . لثمأل نيخستلل ديزملا ملعت . اهيف مكحتل متي يتل و جل أنأل!

ديزملا فرع

نرفل جذومن	KT-RTF12	KT-RTF14	KT-RTF16
ةراخ ةجرد . يلعلأل	1200 °C	1400	1600
ةتبات لمع ةراخ ةجرد	1100	1300	1500
نيخستل لدعم	0-20 °C / ةقيقد	0-10 °C / ةقيقد	
نرفل بوبنأ ةدام	ءاقنل ال ع زتراوكلا	Al2O3 / Si3N4	
نارودل ةعرس	0-20 ةقيقدل يف ةرود		
رادنل ال ةيواز	ءجرد -5-30		
نرفل بوبنأ رطق	30/40/60/80/100/120/150/230/280 مم		
ءدحاو ل نيخستل ةقطنم لوط	300/450/600/800 ملم		
مختل غارف لولم	0 ةقل عم SS 304 فش		
ةفرعل ةدام	ةنياب ال انيمولأل فايلا		
نيخستل رصنع	Cr2Al2Mo2 كالسأل فئاقل	SiC	MoSi2
ةراخل ةجرد راعشتسا زاخ	K. عون	S. عون	ب عون
ةراخل ةجرد يف مكحت	سمللاب لمعت ةشاشب PID مكحت زاخ / PID يمقر مكحت زاخ		
ةراخل ةجرد يف مكحتل ةقد	± 1		
ةنيابرهكل ةقاطل اتادام	زتره AC110-220V ، 50/60		
نيخستل ةقطنم لوطو فلتخم ل بوبنأل م ح و داوم صيصخت نكمي			

# نيخستل ددعتم لصفنم راود بوبنأ و ذ نرف

## رصنعلال مقرر: KT-MRTF



### Introduction

ةرارحلل ةجرذب مكحتلل قطانملا ددعتم راود نرف  
ةلقستسم نيخست قطانم 2-8 عم ةقدلا ةيلع  
نويأ مويثيل ةيراطب بطق داومل ةيلاثم  
نأنكمي. ةيلعلا ةرارحلل تاجردتالعاتو  
هيف مكحتم وجو غارف لظي لمعت

### ديزمال فرعا

نرفال ج دومن	KT-MRTF12	KT-MRTF14	KT-MRTF16
ةرارح ةجرذ. يعلال	1200 °C	1400	1600
ةتبات لمع ةرارح ةجرذ	1100	1300	1500
مخستل لدعم	0-20 °C / ةقيقد	0-10 °C / ةقيقد	
نرفال بوبنأ دام	هيندعم طئالخ / زتراوك	Al2O3 / Si3N4	
نارودلا ةعرس	ةقيقدلا يف ةرود 0-20		
رادنالال ةيوار	ةجرذ -5-30		
نرفال بوبنأ رطق	30/40/60/80/100/120/150/230/280 مم		
ةدجال نيخستل ةقطنم لوط	300/450/600/800 مل		
نيخستل قطانم ةيمك	قطانم 2-8		
مخلل غارف لولحم	O ةقلح عم SS 304 ةفش		
ةفرغل ةدام	ةينابالال انيمولالال فايلا		
نيخستل رصنع	كالكسألال فئافل Cr2Al2Mo2	SiC	MoSi2
ةرارحلل ةجرذ راعشستسا زاغ	K. عون	S. عون	ب عون
ةرارحلل ةجرذ يف مكحت	سمللاب لمعت ةشاشب PID مكحت زاغ / PID يمقرر مكحت زاغ		
ةرارحلل ةجرذ يف مكحتلا ةقد	± 1		
ةئئابرهكلا ةقطلال تادام	AC110-220V ، 50/60 زتره		

نيخستل ةقطنم لوطو فلختملا بوبنأال مجحو داوم صيصخت نكمي

# غيفرتلاب قلغلا مكحم راود يبوبنأ راود يبوبنأ نرف يئابرهكلا

رصنعلال مقر: KT-CRTF



## Introduction

اننرف عم داوملل ةلعلال ةجلالعمل ربتخا غيفرتلاب قلغلا مكحم راود يبوبنأ راود يبوبنأ لادوزمو ،يعانصلال جاتللال وأ براتلل يلاثم جئاتنو ةموكحم ةيذغتلة يرايخا تازيمب نآلال بلطا .ةنسمح

ديزلال فرعا

نرفال زارط	KT-CRTF12	KT-CRTF14	KT-CRTF16
يوصقلا ةراجل ةجرد	1200°C	1400°C	1600°C
ةتبات لمع ةراجل ةجرد	1100°C	1300°C	1500°C
نرخستلا لدعم	0-20 °C ةقيد	0-10 °C / ةقيد	
نرفال بوبنأ ةدام	ةيندعم كئاسب ازراوك	Al2O3/Si3N4	
نارودلا ةعرس	0-20 ةقيدلا يف ةرود		
ليملال ةيواز	ةجرد -5-30		
نرفال بوبنأ رطق	م 30/40/60/80/80/100/120/150/230/280		
ةنجاو نرخست ةقطنم لوط	م 300 / 450 / 600 / 800		
غارفال متخ لولدم	O ةحل عم SS 304 ةفش		
ةفرغلا ةدام	ةينابالال انيموالال فايلا		
نرخستلا رصنع	Cr2Al2Mo2 كالسأ فئافل	س ي س	MoSi2
ةراجل ةجرد رخشست م	K عون	S عون	B عون
ةراجل ةجرد يف مكحتلا زاهج	سمللاب لمعت ةشاشب PID مكحت زاهج PID يمقر مكحت زاهج		
ةراجل ةجرد يف مكحتلا قعد	±1°C		
ةيئابرهكلال ةقطلال رصم	زتره 50/60 ،ت لوف 110-220 ددرتم رايت		
نرخستلا ةقطنم لوطو اهمحو ةفلتخملال بيبانالال داوم صيصخت نكمي			



## Kintek Solution

، نوشتغناشت قيرط 11 مقر :يسئرلا رقم لا  
نصللا ، وشتغناشت  
، ياشت ناو ، تراهكول قيرط 300 :غنوك غنوه بتكم  
غنوك غنوه  
، يس ويك ، لايورت نوم ، ماهارج درافيلوب :ادنك بتكم  
ادنك ، H3P 2C7

