



KINTEK SOLUTION

سرھف ٲطاطم مٲوقت

ءٲر اءل اءءم لا ؁ ءنٲء ءاءء اءءولاء ءم ءٲم ٲلء لوصءل ل ان ب ل صءا
ءل ؁ ءٲوٲءل ءمٲءل ل اءءم ؁ ءٲل مءم لا ءوم لا ءٲء ءءءءل ءوم لا

KINTEK SOLUTION

ةكرشلل فلم

>>> انع تامولعم

نوسركم قيرفلا ءاضعو ، يجولونكت هجوت تاذ ءدحاو ءمظنم يه KinTek Group Limited
شحبلا تاءعم يف ءي قوثومو ءيلاعف تاركببالاو تاي نقتل ارتكأ فاشكتسال
، ءديجل داوملا نع شحبلاو ، يويحلل ءئاي مكي لل لعافتل الاعم لثم ، يم للعل
جاركتسا تاءعمو ءي وءاللا يف لالحل وه امك ، ديرببالاو ، غارفلا قلخو ، ءيرارحلل ءلعملاو
لورببال.



قريغصلا ةيلمعمل طاطملا ميوقت ةنيكام

رقصنعلال مقرر: RPM-08



ةمدقم

ةيلمعمل طاطملا ميوقت ةنيكام مدختسُت نم ةرمتسمو ةقيقر حئافص جاتنإل قريغصلا هو. ةيطاطملا وأ ةيكيئتسال بل داوملا جاتنإل قفارمو تاربتخملا يف ةداع مدختسُت ةيلوأل جدامنل تائيبو قريغص قاطن ىلع ةكامسب قئاقرل او تاءالطل او ةيشغلأل جاتنإل ةقيقد ةيحطس تابيطشتو ةقيقد.

ديزملال فرعا

ليدوملا مقرر	RPM-08
مكحتال عصو	PLC جم انرب يف مكحتال او PID مكحتال
ميوقتال تاركب	(بلطلال بسح وأ) 2-4
ةناوطةسأل رطق	120mm[160mm[200mm(or customized)
ميوقتال ةناوطةسأل بيكرت ةقيرط	يزاوت م وأ يدومع
مليفلا ةكامس قاطن	(بلطلال بسح وأ) 5 مم ~ 0.1
ةناوطةسأل ةعرس	(ليدغتلل ةلباق) ةقيقد/ءفل 0-30
كرحمال ةوق	(بلطلال بسح وأ) طاووليك 4
فلل ك زاهج	كالكح ا ةركب
فلل زاهج	كالكحال فل
محلل (W*D*H)	م 1300 * 950 * 1600
محلل (محلل) نزولا	محلل 900 يلاوح محلل 900 يلاوح
ةقاطلا رصم	تلوف 380 ددرتم رايت تلوف 3



Kintek Solution

ةقطنم ،مولعل اءاج 89 مقر :سئئرل رقرملا
نصلل ،وشئغنشئ ،ةقئافللا اءولونكئلا

