



# KINTEK SOLUTION

## ةكرشلل فلم

### >>> انع تامولعم

نوسركم قيرفلاءضع ، يجولونكت هجوت تاذةمظنم يه Kintek Solution Ltd  
ثحبلا تادعم يف ةيقووثومو ةيلعاف رثكألا تاركاتبالاو ايجولونكتلا فاشككتسال  
، ةديجال داوملا نع ثحبلاو ، يويحل ائيايميكلا لعافتلا تالاجم لثم ، يملعلا  
تادعمو . ةيودألا يف لاجلا وه امك ، ديربلاو ، غارفلا قلقو ، ةيرارحلا ةجلعلاو  
لوربلا جارختسا

نحو ، صحفلا تادعم لاجم يف ةينغ تاربخ انبستك ، ةيضاملا أماع نيرشعلا يف  
انمق امك ، مهعقاوو ةالمعلا تاجايتحال أقفو لولحلاو تادعملا نم لك ريفوت ىلع نورداق  
انيدل و ، ددحم لمع ضرغ عم قفاوتت يتيلا ةالمعلا لىصفت تادعم نم ريثكلا ريوطت  
لثم ، ةفلتخم لود نم دهاعملاو تاعماجلا نم ديدعلا يف ةحجانلا ةيراشملا نم ريثكلا  
طسوألا قرشلاو ادنليزوينو ايلارثسأو ةيبونجلاو ةيلامشلا اكيرمأو ابوروأو ايسآ  
ايقيرفأو

ءاضعأ لمع فقومل ةعئارةمالع يه صالحإلاو داجلا لمعلاو ةيعيرسلا ةباجتسالاو ةنهملا  
انئالعم نيب ةبيطةمسن انبسكي امم ، انقيرف

ةكراشمو ، قطانملاو نادلبلا فلتخم نم انئالعم ةمدخل نودعتسمو انه نحو  
!اعم ةيقووثومو ةيلعاف رثكألا ايجولونكتلا



# يئاي ميكل يئابرهكل نرفل يرب تخملا يئابرهكل نرفل يئاي ميكل قلغملا

رصنعل مقرر: KTL-1



## مدمقم

رفوم، يسيطانغمورهك عاعشإل، مداع زاغ دجوي ال  
عون نم تاتسومرت؛ ةئيبلل قيصو ةقائلل  
رركتم لكشب هطيشنت نكمي، طبضلا ةداعإ  
ةراجل ةجرد طبض نكمي و، ةرم 100,000.

ديزملل فرعا

# محلل ريغص سيستاني غم نيخست سيستاني غم بيلقت زاغ ربتخملا يف ةتبات ةراخ ةجر دب

رصنعال مقر: KTL-2



## ةمدقم

نيخستلا تاذ سيستاني غملا بيلقتلا ةلا  
ريغص ةتبات ةراخ ةجر دب سيستاني غملا  
ةمصم تامادختسال ةدعتم ةادأ يه ربتخملا  
طلخالو ةراخلا ةجر دب يف قيقدللا مكحتلا  
ةلمعمل اتاقيبتلا فلتخم يف لافلا

## ديزمالا فرعا

ليدوملا	KTL-HA	KTL-HB
ضرعال عسو	شاش LCD	شاش LCD
عرسال قاطن	ةقيقدلا يف ةرود 100 ~ 1600	ةقيقدلا يف ةرود 100 ~ 2000
عرسال يف مكحتلا ةقد	ةقيقدلا يف تارود $\pm 10$	ةقيقدلا يف تارود $\pm 10$
تيقوتلا قاطن	ةقيقد 1 ~ 99h59	ةقيقد 1 ~ 99h59
ةراخلا ةجر دب يف مكحتلا قاطن	RT ~ 300 °C	ةراخلا ةجر د RT ~ 350 °C ةراخلا ةجر د RT ~ 250 °C
ةراخلا ةجر دب يف مكحتلا ةقد	صنيص $\pm 3$ °C لؤلحلا $\pm 0.5$ °C	$\pm 0.5$ °C / 100 °C (لؤلح) $\pm 1$ °C / 100 °C
كيرحتلا مچحل صقألا دحلا (H2O)	5L	20L

# لباق فئاظولا ددعتم فئاظولا ددعتم ريغص يقفأ زازه ربتخملا يف ليدعتلل

رصنعلال مقر: KTL-3



## ةمدقم

يف ةعرسلل مظنملا فئاظولا ددعتم بذبذملا  
مت فئاظولا ددعتم يبيرجت زاهج وه ربتخملا  
ةسدنهلجاتنإ تادحول أصيصخ هريوطت  
ةثيدحلا ةيويحلا.

## ديزملا فرعا

ليدوملا	KTL-3A	KTL-4A	KTL-5A	KTL-6A	KTL-8A
ضرعال عوصو	شاش LED	شاش LED	شاش LED	شاش LED	شاش LED
ةعرسلا قاطن	يف ةرود 40 ~ 300 ةقيقدلا	يف ةرود 40 ~ 300 ةقيقدلا	يف ةرود 40 ~ 300 ةقيقدلا	يف ةرود 40 ~ 300 ةقيقدلا	يف ةرود 40 ~ 300 ةقيقدلا
تيقوتلا قاطن	ةقيقد 1 ~ 999999	ةقيقد 1 ~ 999999	ةقيقد 1 ~ 999999	ةقيقد 1 ~ 999999	ةقيقد 1 ~ 999999
هصنمئلل سايقلا نيوكتلا ةلاقنلا	ماع يكرينز كبشم	يملع يكرينز كبشم	يملع يكرينز كبشم	يكرينز كبشم، يولع كبشم يلفس	يملع يكرينز كبشم
بذبذملا جذومن	ةيلداب	ةيدرتلا	رأود	رأود	نارودلا
بذبذملا عس	20 مم	20 مم	20 مم	20 مم	20 مم
ةلاقنلا هصنملا لمع مجح	520*300 مم	440*270 مم	440*350 مم	610*460 مم (ةجودرم ةقبط)	700*620 مم
نرولا	مجك 17.3	مجك 13.5	مجك 20	مجك 65	مجك 65

## رب تخم لاي ف فئاظولا ددعتم طالخال نارود بذبذت

رقصنعال مقرر: KTL-4



### ةمدقم

ةعربب جزتمو، مالحا ريغص ةصوبلا طالخ  
امم، ةماود لكش لعال لئاسلا نوكيو، ةقذبو  
ةلصتلا رابخالا للاحم عيملخ هنكمي  
بوبنألا رادجب.

ديزمالا فرعا

ليدوملا	KTL-P1	KTL-P2	KTL-P3
ةعربلا قاطن	ةقيقدلا يف ةرود 3500	ةقيقدلا يف ةرود 500 ~ 3500	ةقيقدلا يف ةرود 3000
زانتالاعصو	رارمتسالاعم طغضلا	رارمتسالاعم طغضلا + ةعربلا طبص	يرئاد
ةعربلا	4.5 مم	4.5 مم	4.5 مم
جتنملا مالح	110*110*75 مم	145*160*75 مم	110*110*110*75 مم

## حجراتم يرادم زازه ربتخملل حجراتم يرادم زازه KTL-5: رصنعلا مقرر



### ةمدقم

OT-طالخلل يرادملا يرادملا زازهلا مدختسي لمعي نأ نكمي يذلاو، تاشرف نودب أكرحم قباطأ زازتها ماهمل بسانم هنإ. ةليوط ةرتفل بابوأل او ريراوقلاو عرزلا

### ديزملل فرعا

زارطللا	OS 2s-طالخال
دهجالا	تلوف 24 رم تسم رايت / تلوف 100-240 ددرتم رايت
ددرتلا	زتره 50-60
صرعلا عوصو	LCD ةشاش
كرحملا جرخ ةقاط	40W
بذبذتلل عوصو	راسملا
يوصقلا ةلومحلا	مك 7.5
كرحملا جرخ ةقاط	40W
ةعسرلا قاطن	ةقيقدلا يف ةرود 30-250
كرحملا عون	شرف نودب كرحم
تيقوتلا قاطن	مئاد واً ةعاس 24 - ةقيقد 1
يفاصللا نزولا	مك 13
داعبالا	مم 360 × 420 × 100

# سرره ةسن اجم ع فصل ال ع ون نم ةم قعمل ال ةج سن ال سرره ةسن اجم ةم قعمل ال ةج سن ال

ر:رصن ال مقرر KTL-6



## ةم دقم

لصف م قعمل ال فصل ال سن اجم لن كم  
ةبلصل ال تان ع ال ف ةدو و م ال تام س ج ال  
ن أن م ص ي ام م ، ل اع ف لك شب اه ح ط س ي ل ع و  
ةل ث م م م ق عمل ال س ي ك ال ف ة ط ل ت خ م ال ت ان ع ال  
ام ات .

دي زم ال فرع

لي دوم ال	KTL-LC400	KTL-LC400M	KTL-LC400GM
دهج ال	ت لوف 220 ددرت م رايت		
ددرت ال	زتره 50		
ةي ال ام ال ة قاط ال	200W	220W	500W
ص ر ع ال ع ص و	س م ل ل اب لم ع ت ة ص و ب 4.3		
ة ع فصل ال ة ع ر س قاط ن	ة ي ن ا ت / ة م 3-12		
ل اع ف ال م ح ج ال	ل م 3-400		
ر ي ه ط ت ال ة ف ي ط و	/	م ع ن	
ر ي ه ط ت ال ل ج و م ال ل و ط ال	/	ر ت م و ن ان 253.7	
ي ن ز م ال ر ق ن ال ت ق و ت ي ق و ت قاط ن	ر م ت س م ال ل ي غ ش ت ال و أ 15-99h59h59m59m		
ج م ان ر ب ال ر ي ح ت ة ف ي ط و	ء ا ج أ 8 ن م ة و م ح م		
ي ف اص ال ن ز و ل ا	م ح ك 18		
د اع ب ال	م م 460×250×330		



## ي ر ب ت خ م ي ص ر ق ر ا و د ط ا ل خ KTL-7 : ر ص ن ع ل ا م ق ر



### ة م د ق م

ر ي و د ت ي ر ب ت خ م ل ا ي ص ر ق ل ا ر ا و د ل ا ط ا ل خ ل ل ن ك م ي  
س ن ا ج ت ل ا و ط ل ل خ ل ل ة ي ل ا ع ف و ة س ا ل س ب ت ا ن ي ع ل ا  
ص ا ل خ ت س ا ل ا و

### د ي ز م ل ا ف ر ع ا

ل ي د و م ل ا	LC-TD
ة ك ر ح ل ا ع ص و	ن ا ر و د ل ا
ي ب ر ه ك ل ا د ه ج ل ا	د د ر ت م ر ا ي ت ت ل و ف 100-240
ل د ر ت ل ا	ز ت ر ه 50/60
ة ق ا ط ل ا	40W
ة ي و ا ز ل ا	0-90°
ك ر ح م ل ا ع و ن	ر م ت س م ر ا ي ت ك ر ح م
ة ع ر س ل ا ق ا ط ن	ة ق ي ق د ل ا ي ف ة ر و د 10-70
ت ق و ل ا ط ب ص ق ا ط ن	ة ق ي ق د 1-1199
ل ي غ ش ت ل ا ع ص و	ر م ت س م ل ا / ت و ق و م ل ا ل ي غ ش ت ل ا
ح ن م ل ا م ح	م م 300 ع ا ف ت ر ا × 210 ص ر ع × D280
ح ن م ل ل ي ف ا ص ل ا ن ز و ل ا	8 م ح ك
ا ه ب ح و م س م ل ا ة ط ي ح م ل ا ة ر ا ر ح ل ا ة ح ر د	5-40°C
ا ه ب ح و م س م ل ا ة ي ب س ن ل ا ة ب و ط ر ل ا	80% ة ب و ط ر
ة م ي م ص ل ا ة ي ا م ح ي و ت س م	IP21



## Kintek Solution

ةقطنم ،مولعلا ةءاج 89 مقر :سئئرلا رقملا  
نصللا ،وشتغنشت ،ةقئافللا اءولونكلا

