



KINTEK SOLUTION

سرھف لخنلا ةلآ

ةرارحلل اءءملا ، ةنئع ءاءءل اءءولاءك نم ءئزم ىلء لوصءلل انب لءصاء ،
ةئوئءلل ءاءمئءل ءءءملا ءءءملا ءءءملا ءءءملا ءءءملا ءءءملا ءءءملا ءءءملا
etc...

KINTEK SOLUTION

ةكرشلل فلم

>>> انع تامولعم

نوسركم قيرفلاءضع ، يجولونكت هجوت تاذةمظنم يه Kintek Solution Ltd
ثحبلا تادعم يف ةيقووثومو ةيلعاف رثكألا تاركاتبالاو ايجولونكتلا فاشكسلا
، ةديجال داوملا نع ثحبلاو ، يويحل ائيميكلا لعافتلا تاجم لثم ، يملعلا
تادعمو . ةيودألا يف لجال وه امك ، ديربلاو ، غارفلا قلخو ، ةيرارحلا ةجلالعملاو
لوربلا جارختسا

نحو ، صحفلا تادعم لاجم يف ةينغ تاربخ انبستك ، ةيضاملا أماع نيرشعلا يف
انمق امك ، مهعقاوو ةالمعلا تاجايتحال أقفو لولحلاو تادعملا نم لك ريفوت ىلع نورداق
انيدل و ، ددم لمع ضرغ عم قفاوتت يئالءالمعلا لىصفت تادعم نم ريثكلا ريوطت
لثم ، ةفلتخم لود نم دهاعملاو تاعملا نم ديدعلا يف ةحجانلا عيراشملا نم ريثكلا
طسوألا قرشلاو ادنليزوينو ايلارثسأو ةيبونجلاو ةيلامشلا اكيرمأو ابوروأو ايسآ
ايقيرفأو

ءاضعأ لمع فقومل ةعئارةمالع يه صالحإلاو دجال لمعلاو ةعيرسلا ةباجتسالاو ةنهملا
انئالعم نيب ةبيطةمسانبسكي امم ، انقيرف

ةكراشمو ، قطانملاو نادلبلا فلتخم نم انئالعم ةمدخل نودعتسمو انه نحو
!اعم ةيقووثومو ةيلعاف رثكألا ايجولونكتلا



زازتهالالخنم

ررصنعلالمقر: KT-V400



Introduction

لتكلاو تابيبحلاو قيحاسملا ةجلاعم يزازتهالابرع مادختساب ةءافكب ةريغصلال زازتهالال ددرت يف مكحتلا. ددرتلا يلاع قيقحتو، عطقتم وأ رم تسم لكشب ةلبرغلاو اهلصفو تاميسجلال مجحل قيقدد ددحت اهف ي نصتو.

ديزمالا فرع

يوصقلا ةلومحلا	محك 25
لحارملا ددعل يصقألا دحلا	محك 9/13
لابرغال جرب ةلتكل يصقألا دحلا	محك 56
ةعسلا	مم 0.8-4
زازتهالال ددرت	ةقيد/ةرم 3000
زرقل تاميسج مجح قاطن	مم 75 - 125
ةلبرغلل حاتم رطق ربكأ	مم 400
لابرغال جربل عافترا يصقأ	مم 960
ةيفاضا ةفيطو	ةجيزملا ةئيزملا ةشاشلال طغص ةحول
ةلبرغال ةقيرط	فاج
يئابرهكلال فصولا	طاو 1500، زتره 50-60، ددرتم رايت تلوف 200-240/تلوف 100-120
ةقاطلا دفنم	خ. ليناطيربلا رايعملا / يكي رمالا رايعملا / يبوروالا رايعملا / ينطولا رايعملا
يفاصلال نزولا	محك 98
اعافترالالو كئسلاو ضرعلا (داعبالا	مم 600 * 660 * 1260
ةيامحلل يوستم	IP65
ةيسايقلا ةفصاوملا	CE/ISO9001

داعبالا يثالث فاج يزازتها لابرغ

رصنعلا مقرر: KT-V200



Introduction

ةلبرغلا ماهم ل ح ىلع KT-V200 جتنم زكري
لخنل ةبسانم اهنإ. ربتمل ا يف ةعئاشلا
مك 3 - 20 ةفاج تانيع

ديزمل ا فرع

هلومح ىصقا	مك 3
ةشاشلا تاقبط	قباوط 1-8
لابرغلا جرب هلتكل ىصقال دحلا	مك 4
ةعسلا	مم 0.2-3
زازتهالا ددرت	ةقيد / ةرم 3000
زرفلا تاميسج مح قاطن	ملم 20 um-125
حاتم ةشاش رطق ربكأ	ملم 200
لابرغلا جربل عافترا ىصقا	ملم 510
ةيفاضا ةفيطو	ةحريم ةيئرمل ةشاشلا طغص ةحول
زرفلا ةقيرط	فاج
ىئابرهكل ا فصولا	طاو 200 ، زتره 50-60 ، ددرتم رايت تلوف 200-240 / تلوف 100-120
ةقاطلا ذنم	لإ ، يناطي ربل ا راي عملا / ي كيرمألا راي عملا / ي وروالا راي عملا / ينطولا راي عملا
يفاصل ا نزولا	مك 35
اعافترا ل او ةكامسل او صرعلا (داعبالا	ملم 300 * 405 * 685
ةيامحل ا يوتسم	IP65
راي عم	CE / ISO9001

داعبالا يثالث بطريزاتها لابرغ

رقم: KT-VM200



Introduction

داعبالا يثالث يزاتها لابرغ لادأ زكرت
ةفاج لانيعل لابرغ مام لى لى عة بطلرلا
ة لبرغ لسانم يهو. رب تخم لى فة بطلرلا
يتلا لئاسللا وأة بطلرلا وأة فاج لانيعل
مك 3 و أمارج 20 ني به نزوح وارتي

ديزمل فرع

يوصقلا ةلومحلا	3 مك
لابرغلا تاقبط	1-8 تاقبط
لابرغلا جرب ةلتكل يوصقلا دلحلا	4 مك
ةسعلا	0.2-3 مم
زاتها لادرت	ةقىق/دورة 3000
زرفلا تاميسج مح قاطن	20 مم - 125 مم
ة لبرغلا لحاتم رطق ربكأ	200 مم
لابرغلا جرب لغافترا يوصقأ	510 مم
ةفياض اةفيطو	ةجيزملا ةئيرملا ةشاشلا طغص ةحول
ة لبرغلا ةقىرط	فاج
يئابرهكل لىفصولا	طاو 1500، زتره 50-60، ددرتم رايت تلوف 200-240/تلوف 100-120
ة قاطن لادفنم	خ. لىن اطي ربل رايعملا / يكي رمال رايعملا / يبوروال رايعملا / ين طول رايعملا
يىفصال نزلو	37 مك
لغافترا لى كس لى او صرغلا (داعبالا)	300 * 405 * 730 مم
ةيامل لى وسم	IP65
ة يسايقلا ةفصاوملا	CE/ISO9001

داعبالا يثالث بطرو فاج يزازتها لخنم

رقم: KT-VD200



Introduction

ةلبرغ ماهم في KT-VD200 مادختسا نكمي ةدوج ،ربتخملال في ةبطلرلاو ةفاجال تانيعلال جتنملا ميمصت مت .مكك 3 - مج 20 ةلبرغلا مسج و هعون نم ديرف يكي ناكمي لك يه ب ةرم 3000 زازتها ددرت ب يسيطانغمورهك يزازتها ةقيقدلا في

ديزملال فرع

يوصقلا ةلومحال	3 مكك
ةشاشلا تاقبط	1-8 تاقبط
لابرغال جرب ةلتكل يصقألا دحل	4 مكك
ةعسال	0.2-3 مم
زازتال ددرت	3000 ةقيقد/ةرم
زرقل تاميسج موح قاطن	20 مم - 125 مم
ةلبرغلل حاتم رطق ربكأ	200 مم
لابرغال جربل عافترا يصقأ	510 مم
ةيفاضا ةفيطو	ةجيرملا ةيئرملال ةشاشلا طغض ةحول
ةلبرغال ةقيرط	ةبطلر ةفاج
يئابرهكلال فصولا	طاو 1500 ، زتره 50-60 ، ددرتم رايت تلوف 200-240 / تلوف 100-120
ةقاطلا ذنم	لل ، يناطيربلا رايعملال / يكي رملال رايعملال / ابوروال رايعملال / ينطول رايعملال
يفاصلال نزولا	42 مكك
لاعافترالال او كُسلالو ضرعلال) داعبالا	430*400*620 مم
ةيامحالل يوتسم	IP65
ةيسايقلال ةفصاومال	CE/ISO9001

داعبالا يئانث يزازته لخنم

رصنع لال مقرر: KT-VT150

NEW



Introduction

لكل ةيبتكم تانيع ةجلاعم ةأا يه KT-VT150 نحتلال مادختسا نكمي .نحتلالو لخنللا نم ةعس .ءاوس دح يلع بطرلاو فاجلا لخنللاو 3000-3600 زازتهالا ددرتو مم 5 زازتهالا ةقيقدل/ةرم .

ديزملا فرعلا

حتنم الم مسا	داعبالا يئانث قيقدد داعبالا يئانث يزازته لخنم
ةجلالعملا أدبم	داعبالا يئانث ددرتلا ةيلع داعبالا يئانث ةئفام ةكح
قبيطتلا ةنيص ةصاخ	لخ. بئاسلا قلعملا ةريغصلا عطقلا تابيبحلا قووسملا
ةجلالعملا عون	فيصنلاو ،لصفاو ،تاميسجلا مجح ديدحت
يوصقلا ةلومحلا	مجم 3
لابرغلا تاقبب ددع	تاقبب 1-8
حرب ةلكل يصقألا دجلال لبرغلا	مجم 2
ةعسلا	مم 0.2-3
زازتهالا ددرت	ةقيقد/ةرم 3000
زرفلا تاميسج مجح قاطن	مم 125 - رتموركيم 20
ةلبرغلل حاتم رطق يصقأ	مم 100
ةلبرغلل حاتم رطب يصقأ	مم 510
ةيسئيرلا ةفيطولا	فاجلا ةلبرغلا ارانلا توصا ةعطقتملا ةلبرغلل دحاو حاتم ب طبص ةداع ةرمتمسملا ةلبرغلا ارورملا ةملك نيئات تي قوتلا ةعسلا ليديت ةبطللاو
ةيفاصلا تاريم	لائسلا ريودت ماظن ةجرملا ةئيرملا ةشاشلا طغص ةحول
زرفلا ةقيرط	فاج
يئابرهكلا فصولا	100-120V/200-240V AC,50-60Hz,100W
ةقاطلا ذفنم	لخ. يئانث ريبلا راي عملا / يئانث ريبلا راي عملا / يئانث ريبلا راي عملا / يئانث ريبلا راي عملا
يفاصلا نزولا	مجم 42
قمعلاو صرغلا (داعبالا و عافتراللاو)	مم 430*400*620
ةيئانثلا يوتسم	IP65
ةيسايقلا ةفصاوملا	CE/ISO9001

ةيحيافص ةيزازتها ةافصم

ررصنعلال مقر: KT-T200TAP



Introduction

ةبذبذتم لخن ةأدأ نع ةرابع KT-T200TAP رربتخملا يف يبتكمل مادختسالل ةبذبذتمو ةقيقدلا يف ةرود 300 ةيقفأ ةيرئاة ةكرح عم لخنلا ةاكامل ةكرح 300 ةيسأر ةعصف ةكرحو رورملا لعل ةنيعلال تائي زج ةدعاسمل يوديلا لصفأ لكشب.

ديزملال فرع

لحارملا ددعل يصقألا دحل	3 محك
ةشاشلا تاقبط	1-8 تاقبط
لحارملا ددعل يصقألا دحل	7
ةعسل	5-10 مم
زازتهال ددرت	ةقيقداهرم 300
زرقل تاميسج مح قاطن	20 مم - 25 مم
ةلبرغلل حاتم رطق ربكأ	200 مم
لابرغلل جربل عافترا يصقأ	510 مم
ةيفاضا ةفيطو	LED ةضاء LED ةفاض عيرس لفق زاغ توصلل لزاع عم لمالكاب ةقلغم ةنازح
ةلبرغلل ةقيرط	ةبطر ةفاج
يئابرهكلل فصولا	طاو 180، زتره 50-60، ددرتم رايت تلوف 200-240/تلوف 100-120
ةقاطلا دفنم	لل، يناطيربل رايعملال/يكرمألا رايعملال/يبورألا رايعملال/ينطول رايعملا
يفاصلل نزولا	85 محك
لحارملا داغألا	410*470*715 مم (عافترال او كُمسلاو ضرعلا) داغألا
ةيامحلل يوتسم	IP65
ةيسايقلا ةفصاوملا	CE/ISO9001



Kintek Solution

، نوشتغناشت قيرط 11 مقر :يسئيرلا رقم لا
نصللا ، وشتغناشت
، ياشت ناو ، تراهكول قيرط 300 :غنوك غنوه بكتك
غنوك غنوه
، يس ويك ، لايورت نوم ، ماهارج درافيلوب :ادنك بكتك
ادنك ، H3P 2C7

