



KINTEK SOLUTION

## سرھف لخنلا ةلا

ةرارجلا تادعلم لا ، ةنئع دادعإ تاجولاتك نم ديزم ىلع لوصلح ل انب لصتا  
خلإ ، ةيويحلل ءايملكلا تادعلم ، ةيلمعملل داوملاو ةيكالته سالا داوملا

# KINTEK SOLUTION

## ةكرشلل فلم

### >>> انع تامولعم

نوسركم قيرفلاءضع ، يجولونكت هجوت تاذةمظنم يه Kintek Solution Ltd  
ثحبلا تادعم يف ةيقووثومو ةيلعاف رثكألا تاركاتبالاو ايجولونكتلا فاشككتسال  
، ةديجال داوملا نع ثحبلاو ، يويحل ائيايميكلا لعافتلا تالاجم لثم ، يملعلا  
تادعمو . ةيودألا يف لجال وه امك ، ديربلاو ، غارفلا قلخو ، ةيرارحلا ةجلالعملاو  
لوربلا جارختسا

نحو ، صحفلا تادعم لاجم يف ةينغ تاربخ انبستك ، ةيضاملا أماع نيرشعلا يف  
انمق امك ، مهعقاوو ةالمعلا تاجايتحال أقفو لولحلاو تادعملا نم لك ريفوت ىلع نورداق  
انيدل و ، ددحم لمع ضرغ عم قفاوتت يئالءالمعلا لئصفت تادعم نم ريثكلا ريوطت  
لثم ، ةفلتخم لود نم دهاعملاو تاعمالجلا نم ديدعلا يف ةحجانلا عيراشملا نم ريثكلا  
طسوألا قرشلاو ادنليزوينو ايلارئتسأو ةيبونجلاو ةيلامشلا اكيرمأو ابوروأو ايسآ  
ايقيرفأو

ءاضعأ لمع فقومل ةعئارةمالع يه صالحإلاو دجال لمعلاو ةعيرسلا ةباجتسالاو ةنهملا  
انئالعم نيب ةبيطةمسن انبسكي امم ، انقيرف

ةكراشمو ، قطانملاو نادلبلا فلتخم نم انئالعم ةمدخل نودعتسمو انه نحو  
!اعم ةيقووثومو ةيلعاف رثكألا ايجولونكتلا



## زازتهالالخنم

رصنعال مقرر: KT-V400



### ةمدقم

لتكلاو تابيبحلاو قيحاسملا ةجلاعم  
يزازتهالابرع مادختساب ةءفكب ةريغصلال  
زازتهالال ددرت يف مكحتلا. ددرتلا يلاع  
قيقحتو، عطقتم وأ رم تسم لكشب ةلبرغلاو  
اهلصفو تاميسجلال مچحل قيقدي ددرت  
اهف ي نصتو.

### ديزمالا فرعا

يوصقلا ةلومحلا	مچك 25
لحارملا ددعل يصقألا دحلا	مچك 9/13
لابرعلا جرب ةلتكل يصقألا دحلا	مچك 56
ةعسلا	مم 0.8-4
زازتهالال ددرت	ةقيد/ةرم 3000
زرفلا تاميسج مچح قاطن	مم 75 - 125
ةلبرغلل حاتم رطق ربكأ	مم 400
لابرعلا جربل عافترا يصقأ	مم 960
ةيفاضا ةفيطو	ةجيزملا ةئيزملا ةشاشلا طغص ةحول
ةلبرغلا ةقيرط	فاج
يئابرهكلال فصولا	طاو 1500، زتره 50-60، ددرتم رايت تلوف 200-240/تلوف 100-120
ةقاطلا دفنم	خ. ليناطيربلا رايعملا / يكييرمألا رايعملا / يبوروألا رايعملا / ينطولا رايعملا
يفاصلال نزولا	مچك 98
اعافترالال و كئسلاو ضرعلا (داعبالا	مم 600 * 660 * 1260
ةيامحلا يوستم	IP65
ةيسايقلا ةفصاوملا	CE/ISO9001

## داعبالا يثالث فاج يزازتها لابرغ

رصنعلا مقرر: KT-V200



### ةمدقم

ةلبرغلا ماهم ل ح ىلع KT-V200 ح تنم زكري  
لخ نل ةبسانم اهنإ . رب تخملا يف ةعئاشلا  
مك 3 - م 20 ةفاج تانيع

ديزملا فرعإ

هلومح ىصقا	مك 3
ةشاشلا تاقبط	قباوط 1-8
لابرغلا جرب هلتكل ىصقالا دحلا	مك 4
ةعسلا	مم 0.2-3
زازتهالا ددرت	ةقيقد / ةرم 3000
زرفلا تاميسج مح قاطن	ملم 20 um-125
حاتم ةشاش رطق ربكأ	ملم 200
لابرغلا جرب ل عافترا ىصقا	ملم 510
ةيفاضا ةفيطو	ةحريم ةيئرمل ةشاشلا طغص ةحول
زرفلا ةقيرط	فاج
ىئابرهكلا فصولا	طاو 200 ، زتره 50-60 ، ددرتم رايت تلوف 200-240 / تلوف 100-120
ةقاطلا دفنم	خلإ ، يناطيربلا رايعملا / يكيرمألا رايعملا / يبوروالا رايعملا / ينطولا رايعملا
يفاصلانزولا	مك 35
اغافترا ل او ةكامسلو صرعلا (داعبالا	ملم 300 * 405 * 685
ةيامحلا ىوتسم	IP65
رايعم	CE / ISO9001

## داعبالا يثالث بطر يزازتها لابرغ

رقصنعلال مقرر: KT-VM200



### ةمدقم

داعبالا يثالث يزازتهاال الةلبرغلا اءا ذكرت  
ةفاجلال تانيعلال الةلبرغ ماهم لعل الةلبرغلا  
ةلبرغلا ةبسانم يهه . رب تخملا يف الةلبرغلا  
يتلال الةلئاسللا و الةلبرغلا و الةلبرغلا  
مك 3 و أمارج 20 نيب اه نزوح وارتي

### ديزملا فرعل

يوصقلا الومحلا	مك 3
لابرغلا تاقبط	تاقبط 1-8
لابرغلا جرب هلتكل يصقلا دلحلا	مك 4
ةسلا	مم 0.2-3
زازتهاال ددرت	ةقيد/درة 3000
زرفلا تامسج مح قاطن	مم 20 - 125
ةلبرغلا لحاتم رطق ربكأ	مم 200
لابرغلا جرب لعا فترا يصقأ	مم 510
ةيفاضا ةفيطو	ةجيزملا ةئيزملا ةشاشلال طغص ةحول
ةلبرغلا ةقيرط	فاج
يئابرهكلال فصولا	طاو 1500 ، زتره 50-60 ، ددرتم رايت تلوف 200-240 / تلوف 100-120
ةقاطلا ذفنم	لخ. يناطيربلا رايعملا / يكيزملا رايعملا / يبوروالا رايعملا / ينطولا رايعملا
يفاصلال نزولا	مك 37
لعا فترا لال او صرعلال (داعبالا)	مم 300 * 405 * 730
ةيامحلا يوستم	IP65
ةيسايقلا ةفصاوملا	CE/ISO9001

## داعبالا يثالث بطرو فاج يزازتها لخنم

رقصنعلال مقرر: KT-VD200



### ةمدقم

ةلبرغ ماهم يف KT-VD200 مادختسا نكمي ةدوج ،ربتخملال يف ةبطلرلاو ةفاجلال تانيعلال جتنملا ميمصت مت .مكك 3 - مج 20 ةلبرغلال مسجوه و عون نم ديرف يكي ناكم يف لك يه ب ةرم 3000 زازتها ددرت ب يسيطانغمورهك يزازتها ةقيدلال يف .

### ديزملال فرعلا

يوصقلا ةلومحلال	3 مكك
ةشاشلال تاقبط	1-8 تاقبط
لابرغالل جرب ةلتكلل يصقلاال دحل	4 مكك
ةعسلال	0.2-3 مم
زازتهاال ددرت	3000 ةقيدلا/ةرم
زرقلال تاميسج مجح قاطن	20 مم - 125 مم
ةلبرغلل حاتم رطق ربكأ	200 مم
لابرغالل جربل عافترا يصقأ	510 مم
ةيفاضا ةفيطو	ةجرملا ةشاشلال طغض ةحول
ةلبرغالل ةقيرط	ةبطلر   ةفاج
يئابرهكلال فصولال	طاو 1500 ، زتره 50-60 ، ددرتم رايت تلوف 200-240 / تلوف 100-120
ةقاطلال ذفنم	لل ، يناطيربلال رايعملا/يكي رملال رايعملا/الايبوروال رايعملا/الينطولال رايعملا
يفاصلال نزولال	42 مكك
لاعافترالال او كسلسلالو ضرعلال (داعبالال	430*400*620 مم
ةيامحلال يوتسم	IP65
ةيسايقلال ةفصاوملا	CE/ISO9001

## داعبالا يئانث يزازته لخنم

رقصنعلال مقرر: KT-VT150

NEW



### ةمدقم

لكل ةيبتكم تانيع ةجلاعم ةأا يه KT-VT150 نحتلال مادختسا نكمي .نحتلالو لخنللا نم ةعس .ءاوس دح يلع بطرلاو فاجلا لخنلاو 3000-3600 زازتهالا ددرتو مم 5 زازتهالا .ةقيقدل/ةرم

### ديزمالا فرعا

حتنم المس	داعبالا يئانث قيقدد داعبالا يئانث يزازته لخنم
ةجلالعملا اءبم	داعبالا يئانث ددرتلا ةيلع داعبالا يئانث ةئفام ةكح
قبيطتلا ةنيص ةصااخ	لخ.  بئاسلا قلعلما   ةريغصلا عطقلا   تابيحللا   قووسملا
ةجلالعملا عون	تيفنصتلاو ،لصفاو ،تاميسجلال مجح ديدحت
يوصقلا ةلومحللا	مجم 3
لارغللا تاقبب ددع	تاقبب 1-8
حرب ةلتكل يصولا دحللا	مجم 2
ةعسلا	مم 0.2-3
زازتهالا ددرت	ةقيقدل/ةرم 3000
زرللا تاميسجلال مجح قاطن	مم 125 - رتموركيم 20
ةلبرغللا حاتم رطق يصولا	مم 100
ةلبرغللا حربل عافبرا يصولا	مم 510
ةيسئيرلا ةفيطولا	ةفاجلا ةلبرغلا ارانلا توصاة عطقتلا ةلبرغللا دحاو حاتم ب طبص ةداع   ةرم تسمللا ةلبرغللا رورملا ةملك نيئات يئانث قوتلا ةعسلا ليديت ةبطللاو
ةيفاصلا تاريم	لائسلا ريودت ماطن   ةجرملا ةيئرملا ةشاشلا طغص ةحول
زرللا ةقيطر	فاج
يئابرهكلا فصولا	100-120V/200-240V AC,50-60Hz,100W
ةقاطلا ذفنم	لخ.   يئانث يربلا راي عملا   يئانث يربلا راي عملا   يئانث يربلا راي عملا   يئانث يربلا راي عملا
يفاصلا نزولا	مجم 42
قمللاو صرغلا (داعبالا و عافبراللا)	مم 430*400*620
ةيئانث يئانث	IP65
ةيسايقللا ةفصولا	CE/ISO9001

## ةيحيافص ةيزازتها ةافصم

ررصنعلال مقر: KT-T200TAP



### ةمدقم

ةبذبذتم لخن ةادأ نع ةرابع KT-T200TAP رربتخملا يف يبتكمل مادختسالل ةبذبذتمو ةقيقدلا يف ةرود 300 ةيقتأ ةيرئاة ةكرح عم لخنلا ةاكحمل ةكرح 300 ةيسأر ةعصف ةكرحو رورملا لعل ةنيعلال تائي زج ةدعاسمل يوديلا لصفأ لكشب.

### ديزملال فرعل

لجارملا ددعل يصقألال دحل	3 محك
ةشاشلال تاقبط	1-8 تاقبط
لجارملا ددعل يصقألال دحل	7
ةعسل	5-10 مم
زازتهال ددرت	ةقيقداهرم 300
زرقل تاميسج مجح قاطن	20 مم - 25 مم
ةلبرغلل حاتم رطق ربكأ	200 مم
لابرغلل جربل عافترا يصقأ	510 مم
ةيفاضا ةفيطو	LED ةضاء   LED ةضاء   عيرس لفق زاغ توصلل لزاع عم لمالكاب ةقلغم ةنازح
ةلبرغلل ةقيطر	ةبطر   ةفاج
يئابرهكلل فصولا	طاو 180، زتره 50-60، ددرتم رايت تلوف 200-240/تلوف 100-120
ةقاطلا دفنم	لل، يناطيربل رايعملا/يكرمألا رايعملا/يبوروال رايعملا/ينطول رايعملا
يفاصلال نزولا	85 محك
لعارلال او كُسلالو صرعلال داغبالا	410*470*715 مم
ةيامحلل يوتسم	IP65
ةيسايقلا ةفصاوملا	CE/ISO9001





## Kintek Solution

ةقطنم ،مولعلا ةءاج 89 مقر :سيسيئرلا رقملا  
نصيللا ،وشتغنشت ،ةقئافللا ايجولونكتلا

