



KINTEK SOLUTION

## سرھف ەيھولللا بيقثتلا ەلآ

ەيرارھلا تادعملا ، ەنيە دادعإ تارھولتاك نم ديزم ىلع لوصلل انب لصتا ،  
ەيويھلا ەايميكللا تادعم ، ەيلمعملا داوملاو ەيكلەتسالا داوملا ، etc...

# KINTEK SOLUTION

## ةكرشلل فلم

### >>> انع تامولعم

نوسركم قيرفلاءضع ، يجولونكت هجوت تاذةمظنم يه Kintek Solution Ltd  
ثحبلا تادعم يف ةيقووثومو ةيلعاف رثكألا تاركتابال او ايجولونكتلا فاشككتسال  
، ةديجال داوملا نع ثحبلاو ، يويحل ائيايميكلا لعافتلا تالاجم لثم ، يملعلا  
تادعمو . ةيودألا يف لجال وه امك ، ديربتلاو ، غارفلا قلخو ، ةيرارحلا ةجلالعملاو  
لوربتلا جارختسا

نحو ، صحفلا تادعم لاجم يف ةينغ تاربخ انبستك ، ةيضاملا أماع نيرشعل يف  
انمق امك ، مهعقاوو ةالمعلا تاجايتحال أقفو لولحلاو تادعملا نم لك ريفوت ىلع نورداق  
انيدل و ، ددحم لمع ضرغ عم قفاوتت يتي الةالمعلا لىصفت تادعم نم ريثكلا ريوطت  
لثم ، ةفلتخم لود نم دهاعملاو تاعمالجلا نم ديدعلا يف ةحجانلا عيراشملا نم ريثكلا  
طسوألا قرشلاو ادنلليزوينو ايلاربتساو ةيبونجلاو ةيلامشلا اكيرمأو ابوروأو ايسآ  
ايقيرفأو

ءاضعأ لمع فقومل ةعئارةمالع يه صالخالو داخلا لمعلاو ةعيرسلا ةباجتسالو ةنهملا  
انئالعم نيب ةبيطةممس انبستكي امم ، انقيرف

ةكراشمو ، قطانملاو نادلبلا فلتخم نم انئالعم ةمدخل نودعتسمو انه نحو  
!أعم ةيقووثومو ةيلعاف رثكألا ايجولونكتلا



# ةيئابرهكل تلباتل بيقت ةنيكام

رصنعلال مقر: TPM-01



## Introduction

صارقأل اعنيصت ةلآ نع ةرابع ةلآل هذه يتلاو دحاولا طغضلا تاذ ةراودلا ةيكي تياموت وألإ ةيبي بجال ماخلا داوملا طغض يلعل لمعت ياساسأل كشب هم ادختسا متي . ةفل تخم صارقأ تارضحتسملا ةعانص يف صارقأل اجاتنإل تااعاطقل لأضيأ بسانم هنأ امك ، ةينالديصلال ةينورتكل لإل او ةيئاذغل او ةيئاي ميكلال . رخألل ةيعانصلال تااعاطقل او

## ديزمالا فرعا

تومي ةيمك	عطق 5
طغص	نتوين وليك 60
يحولللا زاهجل رطق . يلعلأل	ملم 18
يحولللا زاهجل اعافترا . يلعلأل	ملم 6
وشجل اعافترا . يلعلأل	ملم 15
صرقلا نارود ةعرس	ةقيقدل يف ةرود 30
ةعس	ةعاس/ةعطق 9000
كرحملا ةوق	طاو وليك 2.2
دعبلال	رتم يللم 960*660*1230
نزو	مجمك 320
1. (رياختا) ةيئابرهكلال ةسنكملا ةطساوب ةئارللا قيحاسملا ريوتد ةداغ نكمي .	
2. ةدحم تابلطم لاقفو يحولللا زاهجلال بللق صيصخت نكمي .	

# دحاو ةمكل تاذ ةيوديلا صارقالا بيقتت ةلآ

رصنعلال مقر: TPM-02



## Introduction


تاذ ةيوديلا صارقالا بيقتت ةلآ نكمي نم ديدعلال يلع طغضت نأ درفملا بيقتتال وأ ةيولبالا وأ ةيبيبحلا ماخالا داوملا ، صرق لكش يف ةديح ةلوييس عم ةيوقوسملا لالكشألا نم اهريغو رعم ، بدحم ، يورك ، يئاوطسأ ، ثلثملا ، عبرملا لثم) ةفلتخملا ةيسدنهلا ، ( .خلإ ، ةلوسبكلال لكش ، صقانلال عطقلال يتلا تاجتنملا يلع طغضلا أضيأ هنكمي و . طامناً أو صوصن يلع يوتحت

## ديزمالا فرعا

ليدعتلل لباق مكلال طغض	نتوين وليك 15
ليدعتلل لباق يحووللا زاهجال رطق	ملم 5 - 12
ليدعتلل لباق يحووللا زاهجال كمس	ملم 2-6
قمعلا ءلم	ملم 20
ةيحاتالإ ةسلا	عاس/عطق 30-50
ييشخال قودنصلالاب فيلغتلل داعبأ	ملم 535 x 450 x 630
ييراخال ييشخال قودنصلال كلذ يف امب نزولا	مجمك 40 (ريدصتلل ريخبتلل نم ةيلعلا ةييشخال قودنصلال تاوبع كلذ يف امب)

# ةدحاو ةمكل تاذ ةيئابرهكلا صارقألا طغض ةلآ

رصنعلا مقرر: TPM-03



## Introduction

وه ةمكلل ايداحأ يئابرهكلا صارقألا سبكم إن بسانم ةمكلل ايداحأ يئابرهك صارقألا سبكم ةيئاولدلا تاعانصلا يف تاكشرشلا تارتخمل نم اهريغو ةيندعملاو ةيئاذغلل او ةيئاييميل او تاعانصلا.

## ديزملل فرعا

ليدعتلل لباق مكلل طغض	نتوين وليك 50
ليدعتلل لباق يحووللا زاوجل رطق	ملم 5 - 25
ليدعتلل لباق يحووللا زاوجل كمس	ملم 0.5-8
قمعلا ءلم	ملم 20
ةيحاتنال ةعسلا	ةعاس/ةعطق 3600
كرحمل ةوق	طاو وليك 1.5
يبشخلا قودنصلاب فيلغتل داعبأ	رتم يلللم 580*500*830
يجراخلا يبشخلا قودنصلال كلذ يف امب نزولا	150 (ريدصتلل ريخبتلا نم ةيلخال ةيبشخلا قيदानصلال تاوبع كلذ يف امب) محك

# آلة ضغط الحبيبات اليدوية كينتك

نموذج: TPM-04



## Introduction

تتميز آلة ضغط الحبيبات اليدوية كينتك بتصميمها البسيط وسهولة استخدامها، وهي مناسبة لجميع المختبرات البحثية. تتميز هذه الآلة بقدرة عالية على إنتاج الحبيبات بدقة عالية، كما أنها مزودة بآلية تحكم يدوية تسمح للمستخدم بضبط حجم الحبيبات بسهولة. بالإضافة إلى ذلك، فإن الآلة مزودة بغطاء أمان لحماية المستخدم من الحوادث المحتملة. تعتبر آلة ضغط الحبيبات اليدوية كينتك خيارًا مثاليًا للمختبرات البحثية التي تحتاج إلى إنتاج كميات صغيرة من الحبيبات بدقة عالية.

## مميزات

سعة التخزين	15 لتر
قطر الحبيبات	5 - 12 ملم
نوع الحبيبات	(توافق مع أنواع 5، 6، 8، 10، 12 ملم)
سعة التخزين	2-6 ملم
سعة التخزين	5000 ع/ساعة
نوع الحبيبات	0.37 طاولي
نوع الحبيبات	710*450*775 ملم
نوع الحبيبات	(يستخدم في إنتاج الحبيبات اليدوية كينتك)

# مخضلات إلتاذ ةراودلأ صارقألأ بيقثت ةلآ

رصنعلا مقرر: TPM-05



## Introduction

ةلآ نعة رابع ةراودلأ صارقألأ بيقثت ةلآ  
ةيكتاموتوأ ةرمتسمو ةراود صارقأ بيقثت  
عئصت لئسأسأ لكشب همادختسا متئ  
بسانم هنأ امك، ةيودألأ ةعانصئف صارقألأ  
داوملاو ةيذغلأ لثم ةيغانصلأ تاعاطقلل أضيأ  
تائورثكللإلأو تائراطبلأو ةئئامئكللأ  
ماخلأ داوملا طغصل كلذلإلأمو كئمارئسلأو  
صارقأ لئلة بئبئحلأ.

ديزملا فرعأ

# ،ةراود ةيواضي ب ةق ل ح ،ب ق ث ل ا د د ع ت م راود ص ر ق ط غ ض ب ل ا ق ع ب ر م ب ل ا ق

ر ص ن ع ل ا م ق ر : TPM-06



## Introduction

د د ع ت م راود ل ا ص ا ر ق أ ل ا ط غ ض ب ل ا ق ر ب ت ع ي  
ت ا ع ا ن ص ل ا ي ف ي ر و ح م ن و ك م ة ب ا ث م ب ب ي ق ث ل ا  
ي ف ة ر و ث ث د ح ي ا م م ، ة ي ع ي ن ص ت ل ا و ة ي ئ ا و د ل ا  
ب ل ا ق ل ا م ا ظ ن ل م ت ش ي . ص ا ر ق أ ل ا ج ا ت ن ا ة ي ل م ع  
ب ل ا و ق ل ا و ت ا م ك ل ل ا ن م د ي د ع ل ا ي ل ع ا ذ ه د ق ع م ل ا  
ن ي و ك ت ل ه س ي ا م م ، ة ي ر ئ ا د ة ق ي ر ط ب ة ب ت ر م  
ء ا ف ك و ة ع ر س ب ص ا ر ق أ ل ا

د ي ز م ل ا ف ر ع ا





## Kintek Solution

، نوشتغناشت قيرط 11 مقر :يسئرلا رقم لا  
نصللا ، وشتغناشت  
، ياشت ناو ، تراهكول قيرط 300 :غنوك غنوه بكتك  
غنوك غنوه  
، يس ويك ، لايورت نوم ، ماهارج درافيلوب :ادنك بكتك  
ادنك ، H3P 2C7

